

Product	ファストリカバリ ダイオード	Package	面実装モールドパッケージ
---------	----------------	---------	--------------

1. 寿命試験

試験項目	試験条件	試験条件	n [pcs]	Pn [pcs]
動作寿命1	Ta=25°C、Io=Io Tj Max.以下、VR=VR Max. EIAJ ED-4701/100-101	1000h	77	0
動作寿命2	Ta=Tstg Max.、VR=VR Max. EIAJ ED-4701/100-101	1000h	77	0
高温高湿バイアス	Ta=85°C、Rh=85%、VR=VR Max. EIAJ ED-4701/100-102	1000h	77	0
温度サイクル	Tstg Min.(30min)~Tstg Max.(30min) EIAJ ED-4701/100-105	100cycle	77	0
蒸気加圧	Ta=121°C、2atm、Rh=100% JESD22-A102C	48h	77	0
高温保存	Ta=Tstg Max. EIAJ ED-4701/200-201	1000h	77	0
低温保存	Ta=Tstg Min. EIAJ ED-4701/200-202	1000h	77	0

2. 強度試験

試験項目	試験条件	試験条件	n [pcs]	Pn [pcs]
はんだ耐熱性1	ピーク温度245±5°Cでのリフロー EIAJ ED-4701/300-301	3times	77	0
はんだ耐熱性2	260±5°Cのはんだ槽に浸漬 EIAJ ED-4701/300-302	10sec	77	0
はんだ耐熱性3	350±10°Cのはんだ槽に端子を浸漬 EIAJ ED-4701/300-302	3.5sec	77	0
はんだ付け性	245±5°Cのはんだ槽に浸漬 EIAJ ED-4701/300-303	5sec	77	0
熱衝撃	0 +5 °C(5min) ~ 100 +0 °C(5min) -0 -5 °C(5min) EIAJ ED-4701/300-307	100cycle	77	0
端子強度 (押出し)	実装後の基板上での押出し強度:2.94N	5sec	77	0
端子強度 (基板曲げ)	実装後の基板の曲げ深さ:1mm	5times	77	0

3. 測定項目及び故障判定基準

測定項目	測定条件	故障判定基準
順方向電圧 (VF)	仕様書条件による	初期値のx1.1以下
逆方向電流 (IR)	仕様書条件による	初期値のx2以下
外観	顕微鏡(x15)	機械的損傷の無いこと
半田付け性 (リフロー方式)	顕微鏡(x15)	端子先端カット面を除く側面にフィレットが形成されること
半田付け性試験のみ (半田槽)	顕微鏡(x15)	端子先端カット面を除く電極部の95%以上がはんだで覆われること

※ 故障判定は仕様書に記載されている電気的特性にて行っています。

※ サンプル基準:信頼度水準90%,不合格信頼性水準λ1=3%,C=0判定を採用し,MIL-STD-19500の指数分布型計数1回抜取表に従い,サンプルを77個としています。

ご 注 意

- 1) 本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。
- 2) 本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用に際しては、別途最新の仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。
- 3) ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、半導体製品は種々の要因で故障・誤作動する可能性があります。
万が一、本製品が故障・誤作動した場合であっても、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのディレーティング、冗長設計、延焼防止、バックアップ、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。
- 4) 本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。
したがって、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。
- 5) 本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。
- 6) 本製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など）および本資料に明示した用途への使用を意図しています。
- 7) 本資料に掲載されております製品は、耐放射線設計はなされておられません。
- 8) 本製品を下記のような特に高い信頼性が要求される機器等に使用される際には、ロームへ必ずご連絡の上、承諾を得てください。
・輸送機器（車載、船舶、鉄道など）、幹線用通信機器、交通信号機器、防災・防犯装置、安全確保のための装置、医療機器、サーバー、太陽電池、送電システム
- 9) 本製品を極めて高い信頼性を要求される下記のような機器等には、使用しないでください。
・航空宇宙機器、原子力制御機器、海底中継機器
- 10) 本資料の記載に従わないために生じたいかなる事故、損害もロームはその責任を負うものではありません。
- 11) 本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。
- 12) 本製品のご使用に際しては、RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上でご使用ください。お客様がかかる法令を順守しないことにより生じた損害に関して、ロームは一切の責任を負いません。本製品の RoHS 適合性などの詳細につきましては、セールス・オフィスまでお問合せください。
- 13) 本製品および本資料に記載の技術を輸出又は国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。
- 14) 本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。



ローム製品のご検討ありがとうございます。
より詳しい資料やカタログなどご用意しておりますので、お問合せください。

ROHM Customer Support System

<http://www.rohm.co.jp/contact/>