


● MCRSシリーズ 特長

- 1) 抵抗体パターンの見直しにより、ワンサイズ大きな製品と同等の定格電力保証を実現
- 2) 回路の省スペース化が可能(1608サイズ→1005サイズへ置換えて約60%の面積低減)
- 3) 国際認証規格 ISO9001 / IATF16949 準拠
- 4) AEC-Q200対応



● MCRSシリーズ 製品一覧表

品名	サイズ		定格電力 (W)	定格 周囲温度 (°C)	定格 端子温度 (°C)	素子 最高電圧 (V)	抵抗値許容差 (%)	抵抗温度係数 (ppm/°C)	抵抗値範囲 (Ω)	使用温度範囲 (°C)	車載対応 (AEC-Q200)
	(mm)	(inch)									
MCR01S	1005	0402	0.1	70	New 125	75	New D (±0.5%)	±100	10≤R<100 (E24/96)	-55 ~ +155	Yes
							New D (±0.5%)	±50	100≤R≤1M (E24/96)		
							F (±1%)	±250	1≤R<10 (E24)		
							F (±1%)	±100	10≤R≤10M (E24/96)		
							J (±5%)	±100	1≤R<10 (E24)		
							J (±5%)	±200	10≤R≤10M (E24)		
(ジャンパータイプ) 導通抵抗値: 50mΩMax., 定格電流: 1.5A											
MCR03S	1608	0603	0.125	70	New 125	150	New D (±0.5%)	±100	1≤R<100 (E24/96)	-55 ~ +155	Yes
							New D (±0.5%)	±50	100≤R≤1M (E24/96)		
							F (±1%)	±250	1≤R<10 (E24)		
							F (±1%)	±100	10≤R≤10M (E24/96)		
							J (±5%)	±400	1≤R<10 (E24)		
							J (±5%)	±200	10≤R≤10M (E24)		
(ジャンパータイプ) 導通抵抗値: 50mΩMax., 定格電流: 2A											
MCR10S	2012	0805	0.25	70	New 125	200	F (±1%)	±250	1≤R<10 (E24)	-55 ~ +155	Yes
							F (±1%)	±100	10≤R≤2.2M (E24/96)		
							J (±5%)	±400	1≤R<10 (E24)		
							J (±5%)	±200	10≤R≤10M (E24)		
(ジャンパータイプ) 導通抵抗値: 50mΩMax., 定格電流: 2.5A											
MCR18S	3216	1206	0.4	70	New 125	200	F (±1%)	±250	1≤R<10 (E24)	-55 ~ +155	Yes
							F (±1%)	±100	10≤R≤2.2M (E24/96)		
							J (±5%)	±400	1≤R<10 (E24)		
							J (±5%)	±200	10≤R≤10M (E24)		
(ジャンパータイプ) 導通抵抗値: 50mΩMax., 定格電流: 2.5A											
MCR25S	3225	1210	0.5	70	110	200	F (±1%)	±200	1≤R<10 (E24)	-55 ~ +155	Yes
							F (±1%)	±100	10≤R≤2.2M (E24/96)		
							J (±5%)	±400	1≤R<5.6 (E24)		
							J (±5%)	±200	5.6≤R≤3.3M (E24)		
(ジャンパータイプ) 導通抵抗値: 50mΩMax., 定格電流: 2A											
MCR50S	5025	2010	1.5	70	105	250	F (±1%)	±200	1≤R<10 (E24)	-55 ~ +155	Yes
							F (±1%)	+100/-150 ^{*1}	10≤R<27 (E24/96)		
								±100 ^{*2}			
							F (±1%)	±100	27≤R≤2.2M (E24/96)		
							J (±5%)	±400	1≤R<10 (E24)		
							J (±5%)	±200	10≤R≤4.7M (E24)		
(ジャンパータイプ) 導通抵抗値: 50mΩMax., 定格電流: 4A											
MCR100S	6432	2512	2	70	105	250	F (±1%)	±200	1≤R<10 (E24)	-55 ~ +155	Yes
							F (±1%)	+100/-150 ^{*1}	10≤R<27 (E24/96)		
								±100 ^{*2}			
							F (±1%)	±100	27≤R≤2.2M (E24/96)		
							J (±5%)	±400	1≤R<10 (E24)		
							J (±5%)	±200	10≤R≤4.7M (E24)		
(ジャンパータイプ) 導通抵抗値: 50mΩMax., 定格電流: 4A											

設計・仕様については予告なく変更する場合があります。ご注文及びご使用前に、納入仕様書などで内容をご確認ください。

E24: 標準品、E96: 注文生産品

定格電圧は $\sqrt{\text{定格電力} \times \text{公称抵抗値}}$ もしくは素子最高電圧のいずれか小さい方とする。

*1: 試験温度 +25°C/-55°C

*2: 試験温度 +25°C/+125°C

● MCREシリーズ 特長

- 1) 完全鉛フリー (RoHS適用除外(7c-1)なし)
- 2) RoHS規制準拠
- 3) 国際認証規格 ISO9001準拠



● MCREシリーズ 製品一覧表


品名	サイズ		定格電力 (W)	定格 周囲温度 (°C)	定格 端子温度 (°C)	素子 最高電圧 (V)	抵抗値 許容差 (%)	抵抗温度係 数 (ppm/°C)	抵抗値範囲 (Ω)	使用温度範 囲 (°C)	車載対応 (AEC-Q200)
	(mm)	(inch)									
New MCR004E	0402	01005	0.031	70	-	15	F (±1%)	±300	1 ≤ R < 100 (E24,96)	-55~+125	-
								±250	100 ≤ R ≤ 3M (E24,96)		
							J (±5%)	±300	1 ≤ R < 100 (E24)		
								±250	100 ≤ R ≤ 3M (E24)		
(ジャンパータイプ) 導通抵抗値 : 50mΩMax., 定格電流 : 0.5A											

設計・仕様については予告なく変更する場合があります。ご注文およびご使用前に、納入仕様書などで内容をご確認ください。

定格電圧は $\sqrt{\text{定格電力} \times \text{公称抵抗値}}$ もしくは素子最高電圧のいずれか小さい方とする。

● MCRシリーズ 特長

- 1) 信頼性の高いメタルグレーズ系厚膜抵抗体を使用
- 2) 国際認証規格ISO9001/IATF16949 準拠
- 3) AEC-Q200対応 (MCR004を除く)



● MCRシリーズ 製品一覧表

品名	包装仕様記号	定格電力 (70°C) (W)	素子最高電圧 (V)	抵抗温度係数 (ppm/°C)	抵抗値許容差 (%)	抵抗値範囲 (Ω)	使用温度範囲 (°C)	車載対応 (AEC-Q200)
MCR004	QLP	0.031	15	±300	F (±1%)	10 ≤ R < 100 (E24/96)	-55 ~ +125	-
				±250		100 ≤ R ≤ 1M (E24/96)		
				+600/-100	J (±5%)	1 ≤ R < 10 (E24)		
				±300		10 ≤ R < 100 (E24)		
				±250		100 ≤ R ≤ 1M (E24)		
(ジャンパータイプ) 導通抵抗値: 50mΩMax., 定格電流: 0.5A								
MCR006	YLP	0.05	25	±200	D (±0.5%)	10 ≤ R < 1k (E24/96)	-55 ~ +125	Yes
				±100		1k ≤ R ≤ 1M (E24/96)		
				+600/-200	F (±1%)	1 ≤ R < 10 (E24)		
				±200		10 ≤ R ≤ 10M (E24/96)		
				+600/-200		1 ≤ R < 10 (E24)		
±200	J (±5%)	10 ≤ R ≤ 10M (E24)						
±200		10 ≤ R ≤ 10M (E24)						
(ジャンパータイプ) 導通抵抗値: 50mΩMax., 定格電流: 0.5A								
△MCR01	MZP	0.063	50	±100	D (±0.5%)	10 ≤ R < 100 (E24/96)	-55 ~ +155	Yes
				±50		100 ≤ R ≤ 1M (E24/96)		
				±400	F (±1%)	1 ≤ R < 10 (E24)		
				±100		10 ≤ R ≤ 2.2M (E24/96)		
				+500/-250		1 ≤ R < 10 (E24)		
±200	J (±5%)	10 ≤ R ≤ 10M (E24)						
±200		10 ≤ R ≤ 10M (E24)						
(ジャンパータイプ) 導通抵抗値: 50mΩMax., 定格電流: 1A								
△MCR03	EZP	0.1	50	±100	D (±0.5%)	10 ≤ R < 100 (E24/96)	-55 ~ +155	Yes
				±50		100 ≤ R ≤ 1M (E24/96)		
				±400	F (±1%)	1 ≤ R < 10 (E24)		
				±100		10 ≤ R ≤ 10M (E24/96)		
				±400		1 ≤ R < 10 (E24)		
±200	J (±5%)	10 ≤ R ≤ 10M (E24)						
±200		10 ≤ R ≤ 10M (E24)						
(ジャンパータイプ) 導通抵抗値: 50mΩMax., 定格電流: 1A								
△MCR10	EZP	0.1	150	±100	D (±0.5%)	10 ≤ R < 100 (E24/96)	-55 ~ +155	Yes
		0.125		±50		100 ≤ R ≤ 1M (E24/96)		
				±100	F (±1%)	10 ≤ R ≤ 2.2M (E24/96)		
				±400		1 ≤ R < 10 (E24)		
				±200		10 ≤ R ≤ 10M (E24)		
(ジャンパータイプ) 導通抵抗値: 50mΩMax., 定格電流: 2A								
△MCR18	EZP	0.125	200	±100	D (±0.5%)	10 ≤ R < 100 (E24/96)	-55 ~ +155	Yes
		0.25		±50		100 ≤ R ≤ 1M (E24/96)		
				±100	F (±1%)	10 ≤ R ≤ 2.2M (E24/96)		
				±400		1 ≤ R < 10 (E24)		
				±200		10 ≤ R ≤ 10M (E24)		
(ジャンパータイプ) 導通抵抗値: 50mΩMax., 定格電流: 2A								

設計・仕様については予告なく変更する場合があります。ご注文及びご使用前に、納入仕様書などで内容をご確認ください。

△: 既にご採用中のお客様向けの製品です。新規ご採用をお考えの場合は推奨品をご検討ください

定格電圧は $\sqrt{\text{定格電力} \times \text{公称抵抗値}}$ もしくは素子最高電圧のいずれか小さい方とします。

E24: 標準品、E96: 注文生産品

● 推奨品一覧

MCRシリーズ (従来品)				
汎用チップ抵抗器				
MCRシリーズ				
品名	サイズ (mm)[inch]	定格電力 (W)	定格周囲温度 (°C)	定格端子温度 (°C)
MCR01	(1005)[0402]	0.063	70	-
MCR03	(1608)[0603]	0.1	70	-
MCR10	(2012)[0805]	0.125, 0.1	70	-
MCR18	(3216)[1206]	0.25, 0.125	70	-

推奨品									
汎用チップ抵抗器 高電力タイプ					耐サージチップ抵抗器				
MCRSシリーズ					ESRシリーズ				
品名	サイズ (mm)[inch]	定格電力 (W)	定格周囲温度 (°C)	定格端子温度 (°C)	品名	サイズ (mm)[inch]	定格電力 (W)	定格周囲温度 (°C)	定格端子温度 (°C)
MCR01S	(1005)[0402]	0.1	70	125	ESR01	(1005)[0402]	0.25	70	125
MCR03S	(1608)[0603]	0.125	70	125	ESR03	(1608)[0603]	0.33	70	130, 110
MCR10S	(2012)[0805]	0.25	70	125	ESR10	(2012)[0805]	0.5, 0.4	70	115, 125
MCR18S	(3216)[1206]	0.4	70	125	ESR18	(3216)[1206]	0.75, 0.5	70	105, 125

● MCRSシリーズ 形名構成

MCR	10S	EQP	F	L	1R00																																																																
品名	サイズ	包装記号	許容差	特殊記号	公称抵抗値																																																																
<table border="1"> <tr><th>品名</th></tr> <tr><td>MCR 汎用チップ抵抗器 高電力</td></tr> </table>	品名	MCR 汎用チップ抵抗器 高電力	<table border="1"> <tr><th>サイズ (mm) [inch]</th></tr> <tr><td>01S (1005) [0402]</td></tr> <tr><td>03S (1608) [0603]</td></tr> <tr><td>10S (2012) [0805]</td></tr> <tr><td>18S (3216) [1206]</td></tr> <tr><td>25S (3225) [1210]</td></tr> <tr><td>50S (5025) [2010]</td></tr> <tr><td>100S (6432) [2512]</td></tr> </table>	サイズ (mm) [inch]	01S (1005) [0402]	03S (1608) [0603]	10S (2012) [0805]	18S (3216) [1206]	25S (3225) [1210]	50S (5025) [2010]	100S (6432) [2512]	<table border="1"> <tr><th colspan="4">包装記号</th></tr> <tr><th>タイプ</th><th>記号</th><th>包装仕様</th><th>数量(pcs)</th></tr> <tr><td>MCR01S</td><td>MQP</td><td>紙テープ (2mmピッチ)</td><td>10,000</td></tr> <tr><td>MCR03S</td><td>EQP</td><td>紙テープ (4mmピッチ)</td><td>5,000</td></tr> <tr><td>MCR10S</td><td>EQP</td><td>紙テープ (4mmピッチ)</td><td>5,000</td></tr> <tr><td>MCR18S</td><td>EQP</td><td>紙テープ (4mmピッチ)</td><td>5,000</td></tr> <tr><td>MCR25S</td><td>JQP</td><td>エンボステープ (4mmピッチ)</td><td>4,000</td></tr> <tr><td>MCR50S</td><td>JQP</td><td>エンボステープ (4mmピッチ)</td><td>4,000</td></tr> <tr><td>MCR100S</td><td>JQP</td><td>エンボステープ (4mmピッチ)</td><td>4,000</td></tr> </table>	包装記号				タイプ	記号	包装仕様	数量(pcs)	MCR01S	MQP	紙テープ (2mmピッチ)	10,000	MCR03S	EQP	紙テープ (4mmピッチ)	5,000	MCR10S	EQP	紙テープ (4mmピッチ)	5,000	MCR18S	EQP	紙テープ (4mmピッチ)	5,000	MCR25S	JQP	エンボステープ (4mmピッチ)	4,000	MCR50S	JQP	エンボステープ (4mmピッチ)	4,000	MCR100S	JQP	エンボステープ (4mmピッチ)	4,000	<table border="1"> <tr><th>許容差</th></tr> <tr><td>D (±0.5%) F (±1%) J (±5%) (ジャンパータイプ含む)</td></tr> </table>	許容差	D (±0.5%) F (±1%) J (±5%) (ジャンパータイプ含む)	<table border="1"> <tr><th>特殊記号</th></tr> <tr><td>L^{*3} : 1Ω ≤ R < 10Ω *3 : 01S/03S/10S/18S F級 25S/50S/100S F/J級</td></tr> </table>	特殊記号	L ^{*3} : 1Ω ≤ R < 10Ω *3 : 01S/03S/10S/18S F級 25S/50S/100S F/J級	<table border="1"> <tr><th>公称抵抗値</th></tr> <tr><td>抵抗値3桁コード方式又は 抵抗値4桁コード方式 ジャンパーは000で表す。</td></tr> <tr><td> <table border="1"> <tr><th>抵抗値許容差</th><th>公称抵抗値</th></tr> <tr><td>D, F</td><td>: 4桁</td></tr> <tr><td>J</td><td>: 3桁</td></tr> </table> </td></tr> <tr><td>例)</td></tr> <tr><td>1Ω = 1R00 (±1%) 1R0 (±5%)</td></tr> <tr><td>9.1Ω = 9R10 (±1%) 9R1 (±5%)</td></tr> <tr><td>10Ω = 10R0 (±1%) 100 (±5%)</td></tr> <tr><td>1MΩ = ## (±1%) 105 (±5%)</td></tr> </table>	公称抵抗値	抵抗値3桁コード方式又は 抵抗値4桁コード方式 ジャンパーは000で表す。	<table border="1"> <tr><th>抵抗値許容差</th><th>公称抵抗値</th></tr> <tr><td>D, F</td><td>: 4桁</td></tr> <tr><td>J</td><td>: 3桁</td></tr> </table>	抵抗値許容差	公称抵抗値	D, F	: 4桁	J	: 3桁	例)	1Ω = 1R00 (±1%) 1R0 (±5%)	9.1Ω = 9R10 (±1%) 9R1 (±5%)	10Ω = 10R0 (±1%) 100 (±5%)	1MΩ = ## (±1%) 105 (±5%)
品名																																																																					
MCR 汎用チップ抵抗器 高電力																																																																					
サイズ (mm) [inch]																																																																					
01S (1005) [0402]																																																																					
03S (1608) [0603]																																																																					
10S (2012) [0805]																																																																					
18S (3216) [1206]																																																																					
25S (3225) [1210]																																																																					
50S (5025) [2010]																																																																					
100S (6432) [2512]																																																																					
包装記号																																																																					
タイプ	記号	包装仕様	数量(pcs)																																																																		
MCR01S	MQP	紙テープ (2mmピッチ)	10,000																																																																		
MCR03S	EQP	紙テープ (4mmピッチ)	5,000																																																																		
MCR10S	EQP	紙テープ (4mmピッチ)	5,000																																																																		
MCR18S	EQP	紙テープ (4mmピッチ)	5,000																																																																		
MCR25S	JQP	エンボステープ (4mmピッチ)	4,000																																																																		
MCR50S	JQP	エンボステープ (4mmピッチ)	4,000																																																																		
MCR100S	JQP	エンボステープ (4mmピッチ)	4,000																																																																		
許容差																																																																					
D (±0.5%) F (±1%) J (±5%) (ジャンパータイプ含む)																																																																					
特殊記号																																																																					
L ^{*3} : 1Ω ≤ R < 10Ω *3 : 01S/03S/10S/18S F級 25S/50S/100S F/J級																																																																					
公称抵抗値																																																																					
抵抗値3桁コード方式又は 抵抗値4桁コード方式 ジャンパーは000で表す。																																																																					
<table border="1"> <tr><th>抵抗値許容差</th><th>公称抵抗値</th></tr> <tr><td>D, F</td><td>: 4桁</td></tr> <tr><td>J</td><td>: 3桁</td></tr> </table>	抵抗値許容差	公称抵抗値	D, F	: 4桁	J	: 3桁																																																															
抵抗値許容差	公称抵抗値																																																																				
D, F	: 4桁																																																																				
J	: 3桁																																																																				
例)																																																																					
1Ω = 1R00 (±1%) 1R0 (±5%)																																																																					
9.1Ω = 9R10 (±1%) 9R1 (±5%)																																																																					
10Ω = 10R0 (±1%) 100 (±5%)																																																																					
1MΩ = ## (±1%) 105 (±5%)																																																																					

● MCREシリーズ 形名構成

MCR	004E	QLC	F	1001																																
品名	サイズ	包装記号	許容差	公称抵抗値																																
<table border="1"> <tr><th>品名</th></tr> <tr><td>MCR 汎用チップ抵抗器 鉛フリー</td></tr> </table>	品名	MCR 汎用チップ抵抗器 鉛フリー	<table border="1"> <tr><th>サイズ (mm) [inch]</th></tr> <tr><td>004E (0402) [01005]</td></tr> </table>	サイズ (mm) [inch]	004E (0402) [01005]	<table border="1"> <tr><th colspan="4">包装記号</th></tr> <tr><th>タイプ</th><th>記号</th><th>包装仕様</th><th>基本発注数量(pcs)</th></tr> <tr><td>MCR004E</td><td>QLC</td><td>紙テープ (2mmピッチ)</td><td>20,000</td></tr> </table>	包装記号				タイプ	記号	包装仕様	基本発注数量(pcs)	MCR004E	QLC	紙テープ (2mmピッチ)	20,000	<table border="1"> <tr><th>許容差</th></tr> <tr><td>F (±1%) J (±5%)</td></tr> </table>	許容差	F (±1%) J (±5%)	<table border="1"> <tr><th>公称抵抗値</th></tr> <tr><td>抵抗値3桁コード方式又は 抵抗値4桁コード方式 ジャンパーは000で表す。</td></tr> <tr><td> <table border="1"> <tr><th>抵抗値許容差</th><th>公称抵抗値</th></tr> <tr><td>F</td><td>: 4桁</td></tr> <tr><td>J</td><td>: 3桁</td></tr> </table> </td></tr> <tr><td>例)</td></tr> <tr><td>1Ω = 1R00 (±1%) 1R0 (±5%)</td></tr> <tr><td>9.1Ω = 9R10 (±1%) 9R1 (±5%)</td></tr> <tr><td>10Ω = 10R0 (±1%) 100 (±5%)</td></tr> <tr><td>1MΩ = 1004 (±1%) 105 (±5%)</td></tr> </table>	公称抵抗値	抵抗値3桁コード方式又は 抵抗値4桁コード方式 ジャンパーは000で表す。	<table border="1"> <tr><th>抵抗値許容差</th><th>公称抵抗値</th></tr> <tr><td>F</td><td>: 4桁</td></tr> <tr><td>J</td><td>: 3桁</td></tr> </table>	抵抗値許容差	公称抵抗値	F	: 4桁	J	: 3桁	例)	1Ω = 1R00 (±1%) 1R0 (±5%)	9.1Ω = 9R10 (±1%) 9R1 (±5%)	10Ω = 10R0 (±1%) 100 (±5%)	1MΩ = 1004 (±1%) 105 (±5%)
品名																																				
MCR 汎用チップ抵抗器 鉛フリー																																				
サイズ (mm) [inch]																																				
004E (0402) [01005]																																				
包装記号																																				
タイプ	記号	包装仕様	基本発注数量(pcs)																																	
MCR004E	QLC	紙テープ (2mmピッチ)	20,000																																	
許容差																																				
F (±1%) J (±5%)																																				
公称抵抗値																																				
抵抗値3桁コード方式又は 抵抗値4桁コード方式 ジャンパーは000で表す。																																				
<table border="1"> <tr><th>抵抗値許容差</th><th>公称抵抗値</th></tr> <tr><td>F</td><td>: 4桁</td></tr> <tr><td>J</td><td>: 3桁</td></tr> </table>	抵抗値許容差	公称抵抗値	F	: 4桁	J	: 3桁																														
抵抗値許容差	公称抵抗値																																			
F	: 4桁																																			
J	: 3桁																																			
例)																																				
1Ω = 1R00 (±1%) 1R0 (±5%)																																				
9.1Ω = 9R10 (±1%) 9R1 (±5%)																																				
10Ω = 10R0 (±1%) 100 (±5%)																																				
1MΩ = 1004 (±1%) 105 (±5%)																																				

● MCRシリーズ 形名構成

MCR**03****EZP****F****X****1000**

品名

サイズ

包装記号

許容差

特殊記号

公称抵抗値

品名
MCR 汎用チップ抵抗器

サイズ	(mm)	[inch]
004	(0402)	[01005]
006	(0603)	[0201]
01	(1005)	[0402]
03	(1608)	[0603]
10	(2012)	[0805]
18	(3216)	[1206]

包装記号			
タイプ	記号	包装仕様	基本発注数量(pcs)
MCR004	QLP	紙テープ (2mmピッチ)	20,000
MCR006	YLP	紙テープ (2mmピッチ)	15,000
MCR01	MZP	紙テープ (2mmピッチ)	10,000
MCR03	EZP	紙テープ (4mmピッチ)	5,000
MCR10	EZP	紙テープ (4mmピッチ)	5,000
MCR18	EZP	紙テープ (4mmピッチ)	5,000

許容差
D (±0.5%)
F (±1%)
J (±5%) (ジャンパータイプも含む)

特殊記号
L ^{※2} : 1Ω≦R<10Ω
X ^{※3}
※2 MCR006/01/03 F級のみ
※3 MCR03 F級のみ TCR ±100ppm/°C

公称抵抗値						
抵抗値3桁コード方式又は 抵抗値4桁コード方式 ジャンパーは000で表す。						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>抵抗値許容差</th> <th>公称抵抗値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D,F</td> <td>: 4桁</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>: 3桁</td> </tr> </tbody> </table>	抵抗値許容差	公称抵抗値	D,F	: 4桁	J	: 3桁
抵抗値許容差	公称抵抗値					
D,F	: 4桁					
J	: 3桁					
例)						
1Ω = 1R00 (±1%) 1R0 (±5%)						
9.1Ω = 9R10 (±1%) 9R1 (±5%)						
10Ω = 10R0 (±0.5%, ±1%) 100 (±5%)						
2.2MΩ = 2204 (±0.5%, ±1%) 225 (±5%)						

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

- 極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、航空宇宙機器、原子力制御装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

- 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
- 本製品は、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。したがって、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用される場合は除く。ただし、残渣については十分に確認をお願いします。)又は、はんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合
 - ⑧結露するような場所でのご使用
- 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
- 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
- パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
- 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
- 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
- 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

- ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
- はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。(人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等)

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ① 潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ② 推奨温度、湿度以外での保管
 - ③ 直射日光や結露する場所での保管
 - ④ 強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き(梱包箱に表示されている天面方向)で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに2次元バーコードが印字されていますが、2次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は、外国為替及び外国貿易法に定めるリスト規制貨物等に該当するおそれがありますので、輸出する場合には、ロームへお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等(ソフトウェア含む)との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。