

カテゴリ別PDF

ダイオード編

ディスクリートデバイス

ダイオード

ISO/TS 16949 取得済み

ショットキーバリアダイオード — 195

小信号ショットキーバリアダイオード 195

ミドルパワーショットキーバリアダイオード ... 200

パワーショットキーバリアダイオード 205

ファストリカバリダイオード — 210

小信号/ミドルパワーファストリカバリダイオード ... 210

パワーファストリカバリダイオード 211

整流ダイオード — 214

ツェナーダイオード — 215

TVS — 218

スイッチングダイオード — 222

高周波ダイオード — 224

パッケージ — 225

形名の構成 — 227

ダイオード

ショットキーバリアダイオード	P.195	ファストリカバリダイオード	P.210
整流ダイオード	P.214	ツェナーダイオード	P.215
TVS	P.218	スイッチングダイオード	P.222
高周波ダイオード	P.224	パッケージ	P.225
形名の構成	P.227		

 アイコンをクリックでローム公式Webサイトの製品ページへリンクします。最新の状況は公式Webサイトをご確認ください。

ショットキーバリアダイオード

●小信号ショットキーバリアダイオード早見表

V _R (V)	I _O (mA)	面実装タイプ									
		0402サイズ		0603サイズ				1006サイズ		2012サイズ	
											
		DSN0402-2 (SMD0402)		DSN0603-2 (SMD0603)		DSN0603-2 (SMD0603B)		DSN1006-2 (SMD1006)		DSN2012-2 (SMD2012)	
20	2,000							RB061QS-20	5		
30	100	RB522FS-30	1	RB522ES-30	2						
	200					RB520HS-30 RB532HS-30	3 4				
40	1,000							RB161QS-40	6		
	1,500							RB160QS-40	7		
	4,000 ^{*1}									 RB080AR-40	8

Note : パッケージの()内はROHMパッケージを示します。
*1 I_O(平均整流電流)ではなくI_F(順方向電流)表記です。

ショットキーバリアダイオード

●小信号ショットキーバリアダイオード早見表

V _R (V)	I _O (mA)	面実装タイプ														
		1006サイズ		1608サイズ		2512サイズ		2514サイズ		1616サイズ		2120サイズ		2924サイズ		
																
		SOD-923 (VMN2M)	DFN1006-2W (DFN1006-2W)	SOD-523 (EMD2)	SOD-323FL (UMD2)	SOD-323HE (TUMD2M)	SOT-416FL (EMD3F)	SOT-323FL (UMD3F)	SOT-323 (UMD3)	SOT-23 (SSD3)						
20	500		 RB551ASA-30	20		RB551VM-30	44	RB411VAM-50	69							
	700											RB461FM	123			
	1,000							RB162VAM-20 RB161VAM-20 RBE1VAM20A	70 71 72							
	2,000							RBE2VAM20A	73							
30	30	RB751CM-40	9	RB751ASA-40	21	RB751SM-40	26	RB751VM-40	45							
	100	RB520CM-30	10			RB510SM-30	27	RB510VM-30	46			RB548WM	114			
		RB521CM-30	11			RB511SM-30	28	RB530VM-30	47			RB557WM	109			
		RB530CM-30	12			RB500SM-30	29	RB511VM-30	48			RB558WM	115			
		RB531CM-30	13			RB501SM-30	30	RB531VM-30	49							
	200			RB520ASA-30	22	RB520SM-30	31	RB520VM-30	50						BAT54CHY	107
				RB521ASA-30	23	RB521SM-30	32	RB521VM-30	51						BAT54AHY	112
	500					RB530SM-30	33	RB540VM-30	52						BAT54SHY	119
						RB531SM-30	34	RB541VM-30	53						BAT54HY	125
	700			 RB550ASA-30	24			RB550VM-30	54	RSX051VAM30	74					
	1,000								RSX051VYM30	75						
									RSX071VAM30	76						
									RSX071VYM30	77						
									RB168VAM-30	78						
									RB168VYM-30	79						
									RB550VAM-30	80						
1,500								RB550VYM-30	81							
								RSX101VAM30	82							
								RSX101VYM30	83							
								RSX201VAM30	84							
								RSX201VYM30	85							
40	30									RB715WM	103	RB715UM	104			
	80									RB706WM-40	116	RB717UM	110	RB715FM-40	106	
														RB508FM-40	124	
														RB508FM-40S	118	
														RB508FM-40A	111	
	100	RB530CM-40	14			RB510SM-40	35	RB511VM-40	55			RB451UM				
		RB531CM-40	15			RB511SM-40	36	RB530VM-40	56			RB450UM	121			
	RB520CM-40	16			RB530SM-40	37	RB531VM-40	57				122				
	RB521CM-40	17			RB531SM-40	38	RB500VM-40	58								
							RB501VM-40	59								
	120													BAS40-05HY	108	
														BAS40-06HY	113	
													BAS40-04HY	120		
													BAS40HY	126		
200																
500																
1,000																
60	100	RB530CM-60	18													
	RB520CM-60	19														
200																
1,000																
90	200															
100	700															
1,000																
150	500															
	1,000															
								</								

Note : パッケージの()内はROHM/パッケージを示します。

ショットキーバリアダイオード

ショットキーバリアダイオード
例) **R B 7 5 1 S M - 4 0 F H T 2 R**
品名 製品性能コード 包装記号

小信号ショットキーバリアダイオード 1															
早見表 番号	形名				絶対最大定格(T _C =25℃)				電気的特性(T _J =25℃)*2				パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101
	品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _O *1 (mA)	I _{FSM} (A)*2 60Hz.1 _φ	V _F (V) Max	I _F (mA)	I _R (μA) Max	V _R (V)			
		一般品	車載品												
1	RB522FS-30	★	—	T27R	30	30	100	0.5	0.37	10	7	10	DSN0402-2 (SMD0402)		—
2	RB522ES-30		—	T15R	30	30	100	0.5	0.37	10	7	10	DSN0603-2 (SMD0603)		—
3	RB520HS-30		—	T15R	30	30	200	1.5	0.43	10	0.3	10	DSN0603-2 (SMD0603B)		—
4	RB532HS-30		—	T15R	30	30	200	1.5	0.3	10	15	10			—
5	RB061QS-20		—	T18R	20	20	2,000	15	0.47	2,000	200	10	DSN1006-2 (SMD1006)		—
6	RB161QS-40		—	T18R	40	40	1,000	7	0.6	1,000	100	10			—
7	RB160QS-40		—	T18R	40	40	1,500	10	0.65	1,500	1	10			—
8	New RB080AR-40		—	T7R	40	40	4,000*3	40	0.63	4,000	200	40	DSN2012-2 (SMD2012)		—
9	RB751CM-40		—	T2R	40	30	30	0.2	0.37	1	0.5	30	SOD-923 (VMN2M)		—
10	RB520CM-30		—	T2R	—	30	100	0.5	0.45	10	0.5	10			—
11	RB521CM-30		—	T2R	—	30	100	0.5	0.35	10	10	10			—
12	RB530CM-30		—	T2R	30	30	100	0.5	0.46	10	0.3	10			—
13	RB531CM-30		—	T2R	30	30	100	0.5	0.37	10	7	10			—
14	RB530CM-40		—	T2R	40	40	100	0.5	0.48	10	2	40			—
15	RB531CM-40		—	T2R	40	40	100	0.5	0.41	10	25	40			—
16	RB520CM-40		—	T2R	40	40	100	1	0.71	100	15	40			—
17	RB521CM-40		—	T2R	40	40	100	1	0.61	100	100	40			—
18	RB530CM-60		—	T2R	60	60	100	0.2	0.54	10	1	60			—
19	RB520CM-60		—	T2R	60	60	100	0.5	0.44	10	3	60			—
20	New RB551ASA-30	—	FH	T2RB	30	20	500	1	0.47	500	100	20	DFN1006-2W (DFN1006-2W)	YES	
21	RB751ASA-40		FH	T2RB	40	30	30	0.2	0.37	1	0.5	30		YES	
22	RB520ASA-30		FH	T2RB	30	30	200	1	0.58	200	1	10		YES	
23	RB521ASA-30		FH	T2RB	30	30	200	1	0.47	200	30	10		YES	
24	New RB550ASA-30		FH	T2RB	30	30	500	1	0.59	500	35	30		YES	
25	RB520ASA-40		FH	T2RB	40	40	200	1	0.55	100	10	40		YES	
26	RB751SM-40	★	FH	T2R	40	30	30	0.2	0.37	1	0.5	30	SOD-523 (EMD2)	YES	
27	RB510SM-30		—	T2R	30	30	100	0.5	0.46	10	0.3	10		—	
28	RB511SM-30		—	T2R	30	30	100	0.5	0.37	10	7	10		—	
29	RB500SM-30		FH	T2R	30	30	100	1	0.45	10	0.5	10		YES	
30	RB501SM-30		FH	T2R	30	30	100	1	0.35	10	10	10		YES	
31	RB520SM-30		FH	T2R	—	30	200	1	0.58	200	1	10		YES	
32	RB521SM-30		FH	T2R	—	30	200	1	0.47	200	30	10		YES	
33	RB530SM-30		FH	T2R	—	30	200	1	0.45	10	0.5	10		YES	
34	RB531SM-30		FH	T2R	—	30	200	1	0.35	10	10	10		YES	
35	RB510SM-40		FH	T2R	40	40	100	0.5	0.48	10	2	40		YES	
36	RB511SM-40		—	T2R	40	40	100	0.5	0.41	10	25	40		—	
37	RB530SM-40		FH	T2R	40	40	100	1	0.71	100	15	40		YES	
38	RB531SM-40		—	T2R	40	40	100	1	0.61	100	100	40		—	
39	RB540SM-40		—	T2R	40	40	200	1	0.71	100	15	40		—	
40	RB541SM-40		—	T2R	40	40	200	1	0.61	100	100	40		—	
41	RB520SM-40		FH	T2R	45	40	200	1	0.55	100	10	40		YES	
42	RB521SM-40		FH	T2R	45	40	200	1	0.54	200	90	40		YES	
43	RB521SM-60		FH	T2R	60	60	200	1	0.6	200	100	60		YES	

*一般品の製品性能コードは空白です。
*1 1素子あたりの平均整流流は、I_O(1素子入り)、1/2 I_O(2素子入り)、1/3 I_O(3素子入り)です。
*2 1素子あたりの規格です。
*3 I_O(平均整流電流)ではなくI_F(順方向電流)表記です。
Note: パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ショットキーバリアダイオード

ショットキーバリアダイオード

例)

R

B

5

2

1

V

M

-

3

0

F

H

T

E

-

1

7

品名

製品性能コード

包装記号

小信号ショットキーバリアダイオード 2															
早見表 番号	形名				絶対最大定格 (T _C =25℃)				電気的特性 (T _J =25℃)*2				パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101
	品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _O *1 (mA)	I _{FSM} (A)*2 60Hz.1〜	V _F (V) Max	I _F (mA)	I _R (μA) Max	V _R (V)			
		一般品	車載品												
44	RB551VM-30	*	—	TE-17	30	20	500	2	0.47	500	100	20	SOD-323FL (UMD2)		—
45	RB751VM-40		FH	TE-17	40	30	30	0.2	0.37	1	0.5	30			YES
46	RB510VM-30		FH	TE-17	30	30	100	0.5	0.46	10	0.3	10			YES
47	RB530VM-30		FH	TE-17	30	30	100	0.5	0.45	10	0.5	10			YES
48	RB511VM-30		—	TE-17	30	30	100	0.5	0.37	10	7	10			—
49	RB531VM-30		—	TE-17	30	30	100	1	0.49	100	10	10			—
50	RB520VM-30		FH	TE-17	30	30	200	1	0.58	200	1	10			YES
51	RB521VM-30		FH	TE-17	30	30	200	1	0.47	200	30	10			YES
52	RB540VM-30		—	TE-17	30	30	200	1	0.45	10	0.5	10			—
53	RB541VM-30		—	TE-17	30	30	200	1	0.64	200	10	10			—
54	RB550VM-30		—	TE-17	30	30	500	1	0.59	500	35	30			—
55	RB510VM-40		—	TE-17	40	40	100	0.5	0.48	10	2	40			—
56	RB511VM-40		—	TE-17	40	40	100	0.5	0.41	10	25	40			—
57	RB530VM-40		FH	TE-17	40	40	100	1	0.69	100	15	40			YES
58	RB531VM-40		—	TE-17	40	40	100	1	0.61	100	100	40			—
59	RB500VM-40		FH	TE-17	45	40	100	1	0.45	10	1	10			YES
60	RB501VM-40		FH	TE-17	45	40	100	1	0.55	100	30	10			YES
61	RB540VM-40		—	TE-17	40	40	200	1	0.71	100	15	40			—
62	RB541VM-40		—	TE-17	40	40	200	1	0.61	100	100	40			—
63	RB520VM-40		FH	TE-17	40	40	200	1	0.55	100	10	40			YES
64	RB521VM-40		FH	TE-17	40	40	200	1	0.54	200	90	40			YES
65	RB550VM-40		—	TE-17	40	40	200	1	0.51	200	40	40			—
66	RB551VM-40		FH	TE-17	40	40	200	1	0.43	200	300	40			YES
67	RB560VM-40		FH	TE-17	40	40	500	2	0.64	500	40	40			YES
68	RB561VM-40		—	TE-17	40	40	500	2	0.56	500	300	40			—
69	RB411VAM-50	—	TR	50	20	500	3	0.5	500	30	10	SOD-323HE (TUMD2M)		—	
70	RB162VAM-20	—	TR	25	20	1,000	5	0.4	1,000	1,200	20			—	
71	RB161VAM-20	—	TR	30	20	1,000	5	0.42	1,000	1,000	20			—	
72	RBE1VAM20A	—	TR	30	20	1,000	3	0.53	1,000	200	20			—	
73	RBE2VAM20A	—	TR	30	20	2,000	5	0.46	2,000	700	20			—	
74	RSX051VAM30	—	TR	30	30	500	5	0.39	500	200	30			—	
75	RSX051VYM30	—	FH	TR	30	30	500	5	0.39	500	200			30	YES
76	RSX071VAM30	*	—	TR	30	30	700	5	0.42	700	200			30	—
77	RSX071VYM30	—	FH	TR	30	30	700	5	0.42	700	200			30	YES
78	RB168VAM-30	*	—	TR	30	30	1,000	5	0.73	1,000	0.3			30	—
79	RB168VYM-30	—	FH	TR	30	30	1,000	5	0.73	1,000	0.3			30	YES
80	RB550VAM-30	*	—	TR	30	30	1,000	5	0.52	1,000	30			10	—
81	RB550VYM-30	—	FH	TR	30	30	1,000	3	0.52	1,000	30			10	YES
82	RSX101VAM30	*	—	TR	30	30	1,000	5	0.47	1,000	200			30	—
83	RSX101VYM30	—	FH	TR	30	30	1,000	5	0.47	1,000	200			30	YES
84	RSX201VAM30	*	—	TR	30	30	1,500	8	0.46	1,500	300			30	—
85	RSX201VYM30	—	FH	TR	30	30	1,500	8	0.46	1,500	300			30	YES
86	RB400VAM-50	*	—	TR	50	40	500	3	0.55	500	50			30	—
87	RB400VYM-50	—	FH	TR	50	40	500	3	0.55	500	50			30	YES

*一般品の製品性能コードは空白です。

*1 1素子あたりの平均整流は、I_O(1素子入り)、1/2 I_O(2素子入り)、1/3 I_O(3素子入り)です。

*2 1素子あたりの規格です。

Note : パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ショットキーバリアダイオード

例)

R	B	1	6	8	V	Y	M	-	6	0	F	H	T	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

品名 製品性能コード 包装記号

小信号ショットキーバリアダイオード 3																
早見表 番号	形名				絶対最大定格(T _C =25℃)				電気的特性(T _J =25℃)*2				パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101	
	品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _O *1 (mA)	I _{FSM} (A)*2 60Hz.1 _〜	V _F (V) Max	I _F (mA)	I _R (μA) Max	V _R (V)				
		一般品	車載品													
88	RB160VAM-40	*	—	TR	40	40	1,000	10	0.55	700	50	40	SOD-323HE (TUMD2M)		—	
89	RB160VYM-40	—	FH	TR	40	40	1,000	10	0.55	700	50	40			YES	
90	RB168VAM-40	*	—	TR	40	40	1,000	5	0.79	1,000	0.5	40			—	
91	RB168VYM-40	—	FH	TR	40	40	1,000	5	0.79	1,000	0.5	40			YES	
92	RB160VAM-60	*	—	TR	60	60	1,000	5	0.67	1,000	40	60			—	
93	RB168VAM-60	*	—	TR	60	60	1,000	5	0.82	1,000	1	60			—	
94	RB168VYM-60	—	FH	TR	60	60	1,000	5	0.82	1,000	1	60			YES	
95	RB021VAM90	*	—	TR	90	90	200	5	0.49	200	900	90			—	
96	RB578VAM100	*	—	TR	100	100	700	5	0.85	700	0.2	100			—	
97	RB578VYM100	—	FH	TR	100	100	700	5	0.85	700	0.2	100			YES	
98	RB168VAM100	*	—	TR	100	100	1,000	5	0.84	1,000	0.3	100			—	
99	RB168VYM100	—	FH	TR	100	100	1,000	5	0.84	1,000	0.3	100			YES	
100	RB558VAM150	*	—	TR	150	150	500	3	0.95	500	0.5	150			—	
101	RB168VAM150	*	—	TR	150	150	1,000	5	0.89	1,000	1	150			—	
102	RB168VYM150	—	FH	TR	150	150	1,000	5	0.89	1,000	1	150			YES	
103	RB715WM	*	FH	TL	40	40	30*2	0.2	0.37	1	1	10	SOT-416FL (EMD3F)		YES	
104	RB715UM	*	—	TL	40	40	30	0.2	0.37	1	1	10	SOT-323FL (UMD3F)		—	
105	RB508FM-40C	—	FH	T106	40	40	80	1	0.48	1	0.035	30	SOT-323 (UMD3)		YES	
106	RB715FM-40	*	FH	T106	40	40	30	0.2	0.37	1	1	10	SOT-23 (SSD3)		YES	
107	BAT54CHY		FH	T116	30	30	200*2	0.6	0.8	100	2	25			YES	
108	BAS40-05HY		FH	T116	40	40	120*2	0.6	0.5	10	1	30	SOT-416FL (EMD3F)		YES	
109	RB557WM		—	TL	—	30	100*2	0.5	0.49	100	10	10			—	
110	RB717UM	*	—	TL	45	40	30*2	0.2	0.37	1	1	30	SOT-323FL (UMD3F)		—	
111	RB508FM-40A		—	FH	T106	40	40	80	1	0.48	1	0.035	30		SOT-323 (UMD3)	YES
112	BAT54AHY		—	FH	T116	30	30	200*2	0.6	0.8	100	2	25		SOT-23 (SSD3)	YES
113	BAS40-06HY			FH	T116	40	40	120*2	0.6	0.5	10	1	30			YES
114	RB548WM	*	—	TL	—	30	100*2	0.5	0.45	10	0.5	10	SOT-416FL (EMD3F)		—	
115	RB558WM		—	TL	—	30	100*2	0.5	0.49	100	10	10			—	
116	RB706WM-40		—	TL	45	40	30*2	0.2	0.37	1	0.5	30			—	
117	RB706UM-40		—	TL	45	40	30*2	0.2	0.37	1	1	30	SOT-323FL (UMD3F)		—	
118	RB508FM-40S	—	FH	T106	40	40	80	1	0.48	1	0.035	30	SOT-323 (UMD3)		YES	
119	BAT54SHY	*	FH	T116	30	30	200*2	0.6	0.8	100	2	25	SOT-23 (SSD3)		YES	
120	BAS40-04HY		FH	T116	40	40	120*2	0.6	0.5	10	1	30			YES	
121	RB451UM		—	TL	40	40	100	1	0.45	100	90	40	SOT-323FL (UMD3F)		—	
122	RB450UM		—	TL	45	40	100	1	0.55	100	10	40			—	
123	RB461FM	*	FH	T106	25	20	700	3	0.49	700	200	20	SOT-323 (UMD3)		YES	
124	RB508FM-40		—	FH	T106	40	40	80	1	0.48	1	0.035			30	YES
125	BAT54HY		—	FH	T116	30	30	200*2	0.6	0.8	100	2	25		SOT-23 (SSD3)	YES
126	BAS40HY			FH	T116	40	40	120	0.6	0.5	10	1	30			YES

*一般品の製品性能コードは空白です。

*1 1素子あたりの平均整流は、I_O(1素子入り)、1/2 I_O(2素子入り)、1/3 I_O(3素子入り)です。

*2 1素子あたりの規格です。

Note: パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ショットキーバリアダイオード

●ミドルパワーショットキーバリアダイオード(高効率タイプ)早見表

V _R (V)	I _O (A)	面実装タイプ									
		2513サイズ		3516サイズ				4725サイズ			
											
		(PMDE)		SOD-123FL (PMDU)		SOD-123FL (PMDUP)		SOD-128 (PMDTM)		SOD-128 (PMDTP)	
		低I _R タイプ	低V _F /低I _R タイプ	低I _R タイプ	超低I _R タイプ	低V _F /低I _R タイプ	低I _R タイプ	超低I _R タイプ	低V _F /低I _R タイプ	超低I _R タイプ	低V _F /低I _R タイプ
20	5					RSX501LAM20	2				
30	1		RSX101MM-30	1							
	2					RSX201LAM30 RSX205LAM30	3 4			RSX201L-30 RSX205L-30	6 7
	3					RSX301LAM30	5			RSX301L-30	8
100	2	YQ2VWM10B	9	YQ2MM10A	10						
	3							YQ3LAM10D	11		
200	2				RSX068MP2S	12					
	3									RSX048LAP2S RSX058LAP2S	13 14
	5									RSX088LAP2S	15

Note：パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

●ミドルパワーショットキーバリアダイオード(標準品)早見表

V _R (V)	I _O (A)	面実装タイプ																			
		2513サイズ		3516サイズ			4725サイズ			5026サイズ		5336サイズ									
																					
		(PMDE)		SOD-123FL (PMDU)			SOD-128 (PMDTM)			DO-214AC SMA (PMDS)		DO-214AA SMB (SMBP)									
		低V _F タイプ	超低I _R タイプ	超低V _F タイプ	低V _F タイプ	超低I _R タイプ	超低V _F タイプ	低V _F タイプ	超低I _R タイプ	低V _F タイプ	超低I _R タイプ	低V _F タイプ	超低I _R タイプ								
20	1				RBS1MM40A	16				RBS1LAM40A	22										
	2				RBS2MM40A RBS2MM40B RBS2MM40C	17 18 19				RBS2LAM40A RBS2LAM40B RBS2LAM40C	23 24 25										
	3				RBS3MM40A RBS3MM40B	20 21				RBS3LAM40A RBS3LAM40B RBS3LAM40C	26 27 28										
	5									RBS5LAM40A	29										
30	1	RBR1VWM30A	30	RB168VWM-30	97		RBR1MM30A	36	RB168MM-30	107		RBR1LAM30A	53	RB168LAM-30	117	RBR1L30A	72	RB168L-30	137		
	2	RBR2VWM30A	31	RB068VWM-30	98		RBR2MM30A RBR2MM30B	37 38	RB068MM-30	108		RBR2LAM30A	54	RB068LAM-30	118	RBR2L30A	73	RB068L-30	138	New RBR2LB30A	91
	3						RBR3MM30A	39				RBR3LAM30A RBR3LAM30B	55 56	RB058LAM-30	119	RBR3L30A RBR3L30B	74 75		New RBR3LB30B	92	
	5											RBR5LAM30A RBR5LAM30B	57 58	RB088LAM-30	120	RBR5L30A RBR5L30B	76 77				
40	1	RBR1VWM40A	32	RB168VWM-40	99		RBR1MM40A	40	RB168MM-40	109		RBR1LAM40A	59	RB168LAM-40	121	RBR1L40A	78	RB168L-40	139		
	2	RBR2VWM40A	33	RB068VWM-40	100		RBR2MM40A RBR2MM40B RBR2MM40C	41 42 43	RB068MM-40	110		RBR2LAM40A	60	RB068LAM-40	122	RBR2L40A	79	RB068L-40	140	New RBR2LB40C	93
	3						RBR3MM40A RBR3MM40B	44 45				RBR3LAM40A RBR3LAM40B RBR3LAM40C	61 62 63	RB058LAM-40	123	RBR3L40A RBR3L40B RBR3L40C	80 81 82	RB058L-40	141	New RBR3LB40C	94
	5											RBR5LAM40A	64	RB088LAM-40	124	RBR5L40A	83				
60	1	RBR1VWM60A	34	RB168VWM-60	101		RBR1MM60A	46	RB168MM-60	111		RBR1LAM60A	65	RB168LAM-60	125	RBR1L60A	84	RB168L-60	142		
	2	RBR2VWM60A	35	RB068VWM-60	102		RBR2MM60A RBR2MM60B RBR2MM60C	47 48 49	RB068MM-60	112		RBR2LAM60A RBR2LAM60B	66 67	RB068LAM-60	126	RBR2L60A RBR2L60B	85 86	RB068L-60	143	New RBR2LB60B	95
	3						RBR3MM60A RBR3MM60B	50 51				RBR3LAM60A RBR3LAM60B	68 69	RB058LAM-60	127	RBR3L60A RBR3L60B	87 88	RB058L-60	144	New RBR3LB60B	96
	5											RBR5LAM60A	70	RB088LAM-60	128	RBR5L60A	89				
90	1						RB160MM-90	52			RB160LAM-90	71			RB160L-90	90					
100	1			RB168VWM100	103				RB168MM100	113				RB168LAM100	129			RB168L100	145		
	2			RB068VWM100	104				RB068MM100	114				RB068LAM100	130			RB068L100	146		New RB068LB100
	3												RB058LAM100	131						New RB058LB100	
	5												RB088LAM100	132							
150	1			RB168VWM150	105				RB168MM150	115				RB168LAM150	133			RB168L150	147		
	2			RB068VWM150	106								RB068LAM150	134			RB068L150	148			
	3												RB058LAM150	135			RB058L150	149			
	5												RB088LAM150	136							
200	1							RB168MM200	116												

Note：パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ショットキーバリアダイオード

ショットキーバリアダイオード
例) **R S X 1 0 1 M M - 3 0 T F T R**
品名 製品性能コード 包装記号

ミドルパワーショットキーバリアダイオード(高効率タイプ)																
早見表 番号	形名				絶対最大定格(T _C =25℃)				電気的特性(T _J =25℃)				パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101	
	品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _O (A)	I _{FSM} (A) 60Hz.1 ϕ	V _F (V) Max	I _F (A)		I _R (mA) Max				V _R (V)
		一般品	車載品													
低V _F /低I _R タイプ																
1	RSX101MM-30	*	TF	TR	30	30	1	45	0.39	1	0.2	30	SOD-123FL (PMDU)		YES	
2	RSX501LAM20	*	—	TR	20	20	5	100	0.39	3	0.5	20	SOD-128 (PMDTM)		—	
3	RSX201LAM30		TF	TR	30	30	2	60	0.44	2	0.15	30			YES	
4	RSX205LAM30		TF	TR	30	30	2	60	0.49	2	0.2	30			YES	
5	RSX301LAM30		TF	TR	30	30	3	100	0.42	3	0.2	15			YES	
6	RSX201L-30	—	DD	TE25	30	30	2	60	0.44	2	0.15	30	DO-214AC SMA (PMDS)		YES	
7	RSX205L-30		TF	TE25	30	30	2	60	0.49	2	0.2	30			YES	
8	RSX301L-30		DD	TE25	30	30	3	70	0.42	3	0.2	30			YES	
低I _R タイプ																
9	YQ2VWM10B	*	TF	TR	100	100	2	30	0.77	2	0.01	100	(PMDE)		YES	
10	YQ2MM10A	*	TF	TR	100	100	2	30	0.77	2	0.01	100	SOD-123FL (PMDU)		YES	
11	YQ3LAM10D	*	TF	TR	100	100	3	80	0.64	3	0.03	100	SOD-128 (PMDTM)		YES	
超低I _R タイプ																
12	RSX068MP2S	*	—	TR	200	200	2	50	0.89	2	0.0001	200	SOD-123FL (PMDUP)		—	
13	RSX048LAP2S	*	—	TR	200	200	3	75	0.87	3	0.0002	200	SOD-128 (PMDTP)		—	
14	RSX058LAP2S		—	TR	200	200	3	50	0.92	3	0.0001	200			—	
15	RSX088LAP2S		—	TR	200	200	5	75	0.92	5	0.0002	200			—	

*一般品の製品性能コードは空白です。
Note: パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ショットキーバリアダイオード

ショットキーバリアダイオード
 例)

R

B

R

1

V

W

M

3

0

A

T

F

T

R

品名

製品性能コード

包装記号

ミドルパワーショットキーバリアダイオード(標準品) 1															
早見表 番号	形名				絶対最大定格 (T _c =25℃)				電気的特性 (T _j =25℃)				パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101
	品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _O (A)	I _{FSM} (A) 60Hz.1~	V _F (V) Max	I _F (A)	I _R (mA) Max	V _R (V)			
		一般品	車載品												
超低V _F タイプ															
16	RBS1MM40A	*	—	TR	40	20	1	25	0.38	1	0.4	20	SOD-123FL (PMDU)		—
17	RBS2MM40A		—	TR	40	20	2	25	0.48	2	0.4	20			—
18	RBS2MM40B		—	TR	40	20	2	35	0.41	2	0.5	20			—
19	RBS2MM40C		—	TR	40	20	2	45	0.39	2	0.6	20			—
20	RBS3MM40A		—	TR	40	20	3	35	0.49	3	0.5	20			—
21	RBS3MM40B		—	TR	40	20	3	45	0.45	3	0.6	20			—
22	RBS1LAM40A	*	—	TR	40	20	1	40	0.38	1	0.4	20	SOD-128 (PMDTM)		—
23	RBS2LAM40A		—	TR	40	20	2	40	0.48	2	0.4	20			—
24	RBS2LAM40B		—	TR	40	20	2	50	0.41	2	0.5	20			—
25	RBS2LAM40C		—	TR	40	20	2	80	0.37	2	0.8	20			—
26	RBS3LAM40A		—	TR	40	20	3	50	0.49	3	0.5	20			—
27	RBS3LAM40B		—	TR	40	20	3	60	0.45	3	0.6	20			—
28	RBS3LAM40C		—	TR	40	20	3	80	0.4	3	0.8	20			—
29	RBS5LAM40A		—	TR	40	20	5	80	0.49	5	0.8	20			—
低V _F タイプ															
30	RBR1VWM30A	*	TF	TR	30	30	1	30	0.48	1	0.05	30	(PMDE)		YES
31	RBR2VWM30A		TF	TR	30	30	2	30	0.53	2	0.05	30			YES
32	RBR1VWM40A		TF	TR	40	40	1	20	0.52	1	0.05	40			YES
33	RBR2VWM40A		TF	TR	40	40	2	20	0.62	2	0.05	40			YES
34	RBR1VWM60A		TF	TR	60	60	1	20	0.53	1	0.075	60			YES
35	RBR2VWM60A		TF	TR	60	60	2	20	0.65	2	0.075	60			YES
36	RBR1MM30A	*	TF	TR	30	30	1	30	0.48	1	0.05	30	SOD-123FL (PMDU)		YES
37	RBR2MM30A		TF	TR	30	30	2	30	0.53	2	0.05	30			YES
38	RBR2MM30B		TF	TR	30	30	2	30	0.49	2	0.08	30			YES
39	RBR3MM30A		TF	TR	30	30	3	30	0.51	3	0.1	30			YES
40	RBR1MM40A		TF	TR	40	40	1	20	0.52	1	0.05	40			YES
41	RBR2MM40A		TF	TR	40	40	2	20	0.62	2	0.05	40			YES
42	RBR2MM40B		TF	TR	40	40	2	30	0.55	2	0.08	40			YES
43	RBR2MM40C		TF	TR	40	40	2	30	0.52	2	0.1	40			YES
44	RBR3MM40A		TF	TR	40	40	3	30	0.62	3	0.08	40			YES
45	RBR3MM40B		TF	TR	40	40	3	30	0.58	3	0.1	40			YES
46	RBR1MM60A		TF	TR	60	60	1	20	0.53	1	0.075	60			YES
47	RBR2MM60A		TF	TR	60	60	2	20	0.65	2	0.075	60			YES
48	RBR2MM60B		TF	TR	60	60	2	30	0.58	2	0.1	60			YES
49	RBR2MM60C		TF	TR	60	60	2	30	0.55	2	0.12	60			YES
50	RBR3MM60A		TF	TR	60	60	3	30	0.66	3	0.1	60			YES
51	RBR3MM60B		TF	TR	60	60	3	30	0.61	3	0.12	60			YES
52	RB160MM-90		TF	TR	90	90	1	30	0.73	1	0.1	90			YES
53	RBR1LAM30A	*	TF	TR	30	30	1	40	0.48	1	0.05	30	SOD-128 (PMDTM)		YES
54	RBR2LAM30A		TF	TR	30	30	2	45	0.49	2	0.08	30			YES
55	RBR3LAM30A		TF	TR	30	30	3	40	0.58	3	0.05	30			YES
56	RBR3LAM30B		TF	TR	30	30	3	45	0.53	3	0.08	30			YES
57	RBR5LAM30A		TF	TR	30	30	5	75	0.54	5	0.1	30			YES
58	RBR5LAM30B		TF	TR	30	30	5	100	0.49	5	0.15	30			YES
59	RBR1LAM40A		TF	TR	40	40	1	40	0.52	1	0.05	40			YES
60	RBR2LAM40A		TF	TR	40	40	2	45	0.55	2	0.08	40			YES
61	RBR3LAM40A		TF	TR	40	40	3	40	0.69	3	0.05	40			YES
62	RBR3LAM40B		TF	TR	40	40	3	45	0.62	3	0.08	40			YES
63	RBR3LAM40C		TF	TR	40	40	3	75	0.55	3	0.1	40			YES
64	RBR5LAM40A		TF	TR	40	40	5	100	0.53	5	0.2	40			YES
65	RBR1LAM60A		TF	TR	60	60	1	40	0.53	1	0.075	60			YES
66	RBR2LAM60A		TF	TR	60	60	2	40	0.65	2	0.075	60			YES
67	RBR2LAM60B		TF	TR	60	60	2	75	0.52	2	0.15	60			YES
68	RBR3LAM60A		TF	TR	60	60	3	45	0.66	3	0.1	60			YES
69	RBR3LAM60B		TF	TR	60	60	3	75	0.56	3	0.15	60			YES
70	RBR5LAM60A		TF	TR	60	60	5	100	0.55	5	0.25	60			YES
71	RB160LAM-90		TF	TR	95	90	1	50	0.73	1	0.1	90			YES

*一般品の製品性能コードは空白です。
 Note : パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ショットキーバリアダイオード

例)

R	B	R	1	L	3	0	A	D	D	T	E	2	5
品名								製品性能コード			包装記号		

ミドルパワーショットキーバリアダイオード(標準品)2															
早見表 番号	形名				絶対最大定格(T _C =25℃)				電気的特性(T _J =25℃)				パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101
	品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _O (A)	I _{FSM} (A) 60Hz.1 _~	V _F (V) Max	I _R (mA)		V _R (V)			
		一般品	車載品							I _F (A)	Max				
低V _F タイプ															
72	RBR1L30A	—	DD	TE25	30	30	1	30	0.48	1	0.05	30	DO-214AC SMA (PMDS)		YES
73	RBR2L30A		DD	TE25	30	30	2	40	0.49	2	0.08	30			YES
74	RBR3L30A		DD	TE25	30	30	3	30	0.58	3	0.05	30			YES
75	RBR3L30B		DD	TE25	30	30	3	40	0.53	3	0.08	30			YES
76	RBR5L30A		DD	TE25	30	30	5	50	0.54	5	0.1	30			YES
77	RBR5L30B		DD	TE25	30	30	5	50	0.49	5	0.15	30			YES
78	RBR1L40A		DD	TE25	40	40	1	30	0.52	1	0.05	40			YES
79	RBR2L40A		DD	TE25	40	40	2	40	0.55	2	0.08	40			YES
80	RBR3L40A		DD	TE25	40	40	3	30	0.69	3	0.05	40			YES
81	RBR3L40B		DD	TE25	40	40	3	40	0.62	3	0.08	40			YES
82	RBR3L40C		DD	TE25	40	40	3	50	0.55	3	0.1	40			YES
83	RBR5L40A		DD	TE25	40	40	5	50	0.53	5	0.2	40			YES
84	RBR1L60A		DD	TE25	60	60	1	30	0.53	1	0.075	60			YES
85	RBR2L60A		DD	TE25	60	60	2	30	0.65	2	0.075	60			YES
86	RBR2L60B		DD	TE25	60	60	2	50	0.52	2	0.15	60			YES
87	RBR3L60A		DD	TE25	60	60	3	40	0.66	3	0.1	60			YES
88	RBR3L60B		DD	TE25	60	60	3	50	0.56	3	0.15	60			YES
89	RBR5L60A		DD	TE25	60	60	5	50	0.55	5	0.25	60			YES
90	RB160L-90		TF	TE25	95	90	1	30	0.73	1	0.1	90			YES
91	New RBR2LB30A	*	—	TBR1	30	30	2	40	0.49	2	0.08	30	DO-214AA SMB (SMBP)		—
92	New RBR3LB30B		—	TBR1	30	30	3	40	0.53	3	0.08	30			—
93	New RBR2LB40C		—	TBR1	40	40	2	55	0.52	2	0.1	40			—
94	New RBR3LB40C		—	TBR1	40	40	3	55	0.55	3	0.1	40			—
95	New RBR2LB60B		—	TBR1	60	60	2	55	0.52	2	0.15	60			—
96	New RBR3LB60B		—	TBR1	60	60	3	55	0.56	3	0.15	60			—

*一般品の製品性能コードは空白です。
Note: パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ショットキーバリアダイオード

ショットキーバリアダイオード

例)

R

B

1

6

8

V

W

M

-

3

0

T

F

T

R

品名

製品性能コード

包装記号

ミドルパワーショットキーバリアダイオード(標準品)3															
早見表 番号	形名				絶対最大定格(T _C =25℃)				電気的特性(T _J =25℃)				パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101
	品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _O (A)	I _{FSM} (A) 60Hz.1 ^①	V _F (V) Max	I _R (mA)		V _R (V)			
		一般品	車載品							Max	I _F (A)				
超低I _R タイプ															
97	RB168VWM-30	*	TF	TR	30	30	1	30	0.69	1	0.0006	30	(PMDE)		YES
98	RB068VWM-30		TF	TR	30	30	2	30	0.75	2	0.0006	30			YES
99	RB168VWM-40		TF	TR	40	40	1	30	0.69	1	0.0005	40			YES
100	RB068VWM-40		TF	TR	40	40	2	30	0.79	2	0.0005	40			YES
101	RB168VWM-60		TF	TR	60	60	1	30	0.76	1	0.0005	60			YES
102	RB068VWM-60		TF	TR	60	60	2	30	0.84	2	0.0005	60			YES
103	RB168VWM100		TF	TR	100	100	1	25	0.84	1	0.0003	100			YES
104	RB068VWM100		TF	TR	100	100	2	25	0.94	2	0.0003	100			YES
105	RB168VWM150		TF	TR	150	150	1	25	0.89	1	0.001	150			YES
106	RB068VWM150	TF	TR	150	150	2	25	0.96	2	0.001	150	YES			
107	RB168MM-30	*	TF	TR	30	30	1	30	0.69	1	0.0006	30	SOD-123FL (PMDU)		YES
108	RB068MM-30		TF	TR	30	30	2	50	0.7	2	0.0008	30			YES
109	RB168MM-40		TF	TR	40	40	1	40	0.65	1	0.00055	40			YES
110	RB068MM-40		TF	TR	40	40	2	40	0.725	2	0.00055	40			YES
111	RB168MM-60		TF	TR	60	60	1	40	0.68	1	0.0015	60			YES
112	RB068MM-60		TF	TR	60	60	2	40	0.765	2	0.0015	60			YES
113	RB168MM100		TF	TR	100	100	1	40	0.81	1	0.0004	100			YES
114	RB068MM100		TF	TR	100	100	2	40	0.87	2	0.0004	100			YES
115	RB168MM150		TF	TR	150	150	1	35	0.84	1	0.004	150			YES
116	RB168MM200	TF	TR	200	200	1	35	0.89	1	0.00085	200	YES			
117	RB168LAM-30	*	TF	TR	30	30	1	40	0.69	1	0.0006	30	SOD-128 (PMDTM)		YES
118	RB068LAM-30		TF	TR	30	30	2	50	0.7	2	0.0008	30			YES
119	RB058LAM-30		TF	TR	30	30	3	80	0.68	3	0.0025	30			YES
120	RB088LAM-30		TF	TR	30	30	5	80	0.69	5	0.0025	30			YES
121	RB168LAM-40		TF	TR	40	40	1	40	0.69	1	0.0005	40			YES
122	RB068LAM-40		TF	TR	40	40	2	50	0.69	2	0.001	40			YES
123	RB058LAM-40		TF	TR	40	40	3	90	0.69	3	0.0025	40			YES
124	RB088LAM-40		TF	TR	40	40	5	90	0.71	5	0.0036	40			YES
125	RB168LAM-60		TF	TR	60	60	1	40	0.68	1	0.0015	60			YES
126	RB068LAM-60		TF	TR	60	60	2	70	0.68	2	0.002	60			YES
127	RB058LAM-60		TF	TR	60	60	3	90	0.64	3	0.004	60			YES
128	RB088LAM-60		TF	TR	60	60	5	90	0.71	5	0.004	60			YES
129	RB168LAM100		TF	TR	100	100	1	40	0.81	1	0.0004	100			YES
130	RB068LAM100		TF	TR	100	100	2	70	0.81	2	0.0015	100			YES
131	RB058LAM100		TF	TR	100	100	3	80	0.81	3	0.003	100			YES
132	RB088LAM100		TF	TR	100	100	5	80	0.87	5	0.003	100			YES
133	RB168LAM150		TF	TR	150	150	1	50	0.84	1	0.0025	150			YES
134	RB068LAM150		TF	TR	150	150	2	70	0.81	2	0.003	150			YES
135	RB058LAM150		TF	TR	150	150	3	80	0.84	3	0.003	150			YES
136	RB088LAM150		TF	TR	150	150	5	80	0.9	5	0.003	150			YES
137	RB168L-30	—	TF	TE25	30	30	1	30	0.69	1	0.0006	30	DO-214AC SMA (PMDS)		YES
138	RB068L-30		DD	TE25	30	30	2	60	0.7	2	0.0008	30			YES
139	RB168L-40		TF	TE25	40	40	1	50	0.65	1	0.00055	40			YES
140	RB068L-40		DD	TE25	40	40	2	50	0.69	2	0.001	40			YES
141	RB058L-40		DD	TE25	40	40	3	100	0.7	3	0.005	40			YES
142	RB168L-60		TF	TE25	60	60	1	50	0.68	1	0.0015	60			YES
143	RB068L-60		DD	TE25	60	60	2	90	0.68	2	0.002	60			YES
144	RB058L-60		DD	TE25	60	60	3	120	0.64	3	0.004	60			YES
145	RB168L100		DD	TE25	100	100	1	50	0.81	1	0.0004	100			YES
146	RB068L100		DD	TE25	100	100	2	110	0.79	2	0.003	100			YES
147	RB168L150		DD	TE25	150	150	1	50	0.84	1	0.004	150			YES
148	RB068L150		DD	TE25	150	150	2	90	0.81	2	0.003	150			YES
149	RB058L150		DD	TE25	150	150	3	90	0.85	3	0.003	150			YES
150	New RB068LB100	*	—	TBR1	100	100	2	90	0.81	2	0.0015	100	DO-214AA SMB (SMBP)		—
151	New RB058LB100		—	TBR1	100	100	3	90	0.84	3	0.0015	100			—

*一般品の製品性能コードは空白です。
 Note : パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ショットキーバリアダイオード

●パワーショットキーバリアダイオード(高効率タイプ)早見表

V _R (V)	I _O (A)	面実装タイプ									
											
		TO-277A (TO-277GE)		TO-252AA D-PAK (TO-252GE)		TO-252AA D-PAK (TO-252M)		TO-263AB D2PAK (TO-263L)			
		低I _R タイプ		低I _R タイプ		低I _R タイプ		低I _R タイプ			
100	10	YQ10RSM10SD	1								
	20			YQ20BGE10SD	2	YQ20BM10SD	3	YQ20NL10SE YQ20NL10CD	4 6		
	30							YQ30NL10SE	5		

Note: パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

●パワーショットキーバリアダイオード(標準品)早見表1

V _R (V)	I _O (A)	面実装タイプ										
												
		TO-277A (TO-277GE)					TO-252AA D-PAK (TO-252GE)			TO-252AA D-PAK (TO-252M)		
		低V _F タイプ	低I _R タイプ	超低I _R タイプ	低V _F タイプ	低I _R タイプ	超低I _R タイプ	低V _F タイプ	低I _R タイプ	超低I _R タイプ		
30	5						RB078BGE30S	99			New RB078BM30S	112
	6						RB098BGE-30	100			New RB098BM-30	117
	10				RBR10BGE30A	10	RB088BGE-30	101	RBR10BM30A	19	New RB088BM-30	118
	15				RBR15BGE30A	11			RBR15BM30A	20		
	20				RBR20BGE30A	12			RBR20BM30A	21		
40	3	RBR3RSM40B	7									
	5	RBR5RSM40B	8								New RB075BM40S	113
	6						RB098BGE-40	102			New RB098BM-40	119
	10	RBR10RSM40B	9		RBR10BGE40A	13	RB088BGE-40	103	RBR10BM40A	22	New RB088BM-40	120
	15				RBR15BGE40A	14			RBR15BM40A	23		
45	20				RBR20BGE40A	15			RBR20BM40A	24		
	10					RBQ10BGE45A	55			RBQ10BM45A	63	
	15					RBQ15BGE45A	56			RBQ15BM45A	64	
60	20					RBQ20BGE45A	57			RBQ20BM45A	65	
	6						RB098BGE-60	104			New RB098BM-60	121
	10				RBR10BGE60A	16	RB088BGE-60	105	RBR10BM60A	25	New RB088BM-60	122
	15				RBR15BGE60A	17			RBR15BM60A	26		
65	20				RBR20BGE60A	18			RBR20BM60A	27		
	3		RBQ3RSM65B	49								
	5		RBQ5RSM65B	50								
	10		RBQ10RSM65B	51		RBQ10BGE65A	58			RBQ10BM65A	66	
	15					RBQ15BGE65A	59			RBQ15BM65A	67	
100	20					RBQ20BGE65A	60			RBQ20BM65A	68	
	3		RBQ3RSM10B	52	RB058RSM10S	91						
	5		RBQ5RSM10B	53	RB078RSM10S	92					New RB078BM10S	114
	6						RB098BGE100	106			New RB098BM100	123
	8				RB048RSM10S	93						
	10		RBQ10RSM10B	54	RB088RSM10S	94	RBQ10BGE10A	61	RB088BGE100	107	New RB088BM100	124
	15						RBQ15BGE10A	62			RBQ15BM100A	70
150	20									RBQ20BM100A	71	
	3				RB058RSM15S	95						
	5				RB078RSM15S	96						
	6						RB098BGE150	108			New RB098BM150	125
	8				RB048RSM15S	97						
200	10				RB088RSM15S	98			RB088BGE150	109	New RB088BM150	126
	3						RSX058BGE2S	110			New RSX058BM2S	115
	5						RSX078BGE2S	111			New RSX078BM2S	116
	10										New RB088BM200	127
	20										New RB218BM200	128

Note: パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ショットキーバリアダイオード

●パワーショットキーバリアダイオード(標準品)早見表2

V _R (V)	I _O (A)	面実装タイプ						端子挿入タイプ					
													
		TO-263AB D2PAK (TO-263S)			TO-263AB D2PAK (TO-263L)			TO-220AB (TO-220FN) <3pin>			TO-220AB (TO-220FN) <2pin>		
		低V _F タイプ	低I _R タイプ	超低I _R タイプ	低I _R タイプ	低V _F タイプ	低I _R タイプ	超低I _R タイプ	低I _R タイプ				
30	10	RBR10NS30A	28		RB088NS-30	129		RBR10T30A	40		RB088T-30	152	
	20	RBR20NS30A	29		RB218NS-30	130		RBR20T30A	41		RB218T-30	153	
	30	RBR30NS30A	30		RB228NS-30	131		RBR30T30A	42		RB228T-30	154	
	40	RBR40NS30A	31		RB238NS-30	132					RB238T-30	155	
40	10	RBR10NS40A	32		RB088NS-40	133		RBR10T40A	43		RB088T-40	156	
	20	RBR20NS40A	33		RB218NS-40	134		RBR20T40A	44		RB218T-40	157	
	30	RBR30NS40A	34		RB228NS-40	135		RBR30T40A	45		RB228T-40	158	
	40	RBR40NS40A	35		RB238NS-40	136					RB238T-40	159	
45	10		RBQ10NS45A	72		New RBQ10NL45B	82		RBQ10T45A	84			
	16					New RBQ16NL45B	83						
	20		RBQ20NS45A	73					RBQ20T45A	85			
	30		RBQ30NS45A RBQ30NS45B	74 81					RBQ30T45A	86		RBQ30TB45B	90
60	10	RBR10NS60A	36		RB088NS-60	137		RBR10T60A	46		RB088T-60	160	
	20	RBR20NS60A	37		RB218NS-60	138		RBR20T60A	47		RB218T-60	161	
	30	RBR30NS60A	38		RB228NS-60	139		RBR30T60A	48		RB228T-60	162	
	40	RBR40NS60A	39		RB238NS-60	140					RB238T-60	163	
65	10		RBQ10NS65A	75					RBQ10T65A	87			
	20		RBQ20NS65A	76					RBQ20T65A	88			
	30		RBQ30NS65A	77					RBQ30T65A	89			
100	10		RBQ10NS100A	78	RB088NS100	141					RB088T100	164	
	20		RBQ20NS100A	79	RB218NS100	142					RB218T100	165	
	30		RBQ30NS100A	80	RB228NS100 RB298NS100	143 144					RB228T100 RB298T100	166 167	
	40				RB238NS100	145					RB238T100	168	
150	10				RB088NS150	146					RB088T150	169	
	20				RB218NS150	147					RB218T150	170	
	30				RB228NS150	148					RB228T150	171	
	40				RB238NS150	149					RB238T150	172	
200	10				RB088NS200	150							
	20				RB218NS200	151							

Note : パッケージの()内はROHMパッケージを示します。


ショットキーバリアダイオード

ショットキーバリアダイオード
例) Y Q 2 0 B M 1 0 S D F H T L
品名 製品性能コード 包装記号

パワーショットキーバリアダイオード(高効率タイプ)															
早見表 番号	形名				絶対最大定格(T _C =25℃)				電気的特性(T _J =25℃)				パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101
	品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _O *1 (A)	I _{FSM} (A)*2 60Hz.1〜	V _F (V) Max	I _F (A)	I _R (mA) Max	V _R (V)			
		一般品	車載品												
低I _R タイプ															
1	YQ10RSM10SD	★	TF	TL1	100	100	10	200	0.67	10	0.08	100	TO-277A (TO-277GE)		YES
2	YQ20BGE10SD	★	—	TL	100	100	20	150	0.86	20	0.08	100	TO-252AA D-PAK (TO-252GE)		—
3	YQ20BM10SD	—	FH	TL	100	100	20	150	0.86	20	0.08	100	TO-252AA D-PAK (TO-252M)		YES
4	YQ20NL10SE	★	FH	TL	100	100	20	200	0.86	20	0.08	100	TO-263AB D2PAK (TO-263L)		YES
5	YQ30NL10SE		FH	TL	100	100	30	200	0.86	30	0.15	100			YES
6	YQ20NL10CD		FH	TL	100	100	20	150	0.71	10	0.07	100		YES	
パワーショットキーバリアダイオード(標準品) 1															
早見表 番号	形名				絶対最大定格(T _C =25℃)				電気的特性(T _J =25℃)				パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101
	品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _O *1 (A)	I _{FSM} (A)*2 60Hz.1〜	V _F (V) Max	I _F (A)	I _R (mA) Max	V _R (V)			
		一般品	車載品												
低V _F タイプ															
7	RBR3RSM40B	★	TF	TL1	40	40	3	150	0.47	3	0.12	40	TO-277A (TO-277GE)		YES*3
8	RBR5RSM40B		TF	TL1	40	40	5	100	0.53	5	0.12	40			YES*3
9	RBR10RSM40B		TF	TL1	40	40	10	150	0.54	5	0.3	45			YES*3
10	RBR10BGE30A	★	—	TL	30	30	10	50	0.55	5	0.1	30	TO-252AA D-PAK (TO-252GE)		—
11	RBR15BGE30A		—	TL	30	30	15	100	0.51	7.5	0.2	30			—
12	RBR20BGE30A		—	TL	30	30	20	100	0.51	10	0.3	30			—
13	RBR10BGE40A		—	TL	40	40	10	50	0.62	5	0.12	40			—
14	RBR15BGE40A		—	TL	40	40	15	100	0.55	7.5	0.24	40			—
15	RBR20BGE40A		—	TL	40	40	20	100	0.55	10	0.36	40			—
16	RBR10BGE60A		—	TL	60	60	10	50	0.65	5	0.2	60			—
17	RBR15BGE60A		—	TL	60	60	15	100	0.58	7.5	0.4	60			—
18	RBR20BGE60A		—	TL	60	60	20	100	0.59	10	0.6	60			—
19	RBR10BM30A	—	FH	TL	30	30	10	50	0.55	5	0.1	30	TO-252AA D-PAK (TO-252M)		YES
20	RBR15BM30A		FH	TL	30	30	15	100	0.51	7.5	0.2	30			YES
21	RBR20BM30A		FH	TL	30	30	20	100	0.51	10	0.3	30			YES
22	RBR10BM40A		FH	TL	40	40	10	50	0.62	5	0.12	40			YES
23	RBR15BM40A		FH	TL	40	40	15	100	0.55	7.5	0.24	40			YES
24	RBR20BM40A		FH	TL	40	40	20	100	0.55	10	0.36	40			YES
25	RBR10BM60A		FH	TL	60	60	10	50	0.65	5	0.2	60			YES
26	RBR15BM60A		FH	TL	60	60	15	100	0.58	7.5	0.4	60			YES
27	RBR20BM60A		FH	TL	60	60	20	100	0.59	10	0.6	60			YES
28	RBR10NS30A	★	FH	TL	30	30	10	50	0.55	5	0.1	30	TO-263AB D2PAK (TO-263S)		YES
29	RBR20NS30A		FH	TL	30	30	20	100	0.55	10	0.2	30			YES
30	RBR30NS30A		FH	TL	30	30	30	100	0.55	15	0.3	30			YES
31	RBR40NS30A		FH	TL	30	30	40	100	0.52	20	0.6	30			YES
32	RBR10NS40A		FH	TL	40	40	10	50	0.62	5	0.12	40			YES
33	RBR20NS40A		FH	TL	40	40	20	100	0.62	10	0.24	40			YES
34	RBR30NS40A		FH	TL	40	40	30	100	0.62	15	0.36	40			YES
35	RBR40NS40A		FH	TL	40	40	40	100	0.55	20	0.43	40			YES
36	RBR10NS60A		FH	TL	60	60	10	50	0.65	5	0.2	60			YES
37	RBR20NS60A		FH	TL	60	60	20	100	0.64	10	0.4	60			YES
38	RBR30NS60A		FH	TL	60	60	30	100	0.67	15	0.6	60			YES
39	RBR40NS60A		FH	TL	60	60	40	100	0.6	20	0.8	60			YES
40	RBR10T30A	NZ	—	C9	30	30	10	50	0.55	5	0.1	30	TO-220AB (TO-220FN) <3pin>		—
41	RBR20T30A	NZ	—	C9	30	30	20	100	0.55	10	0.2	30			—
42	RBR30T30A	NZ	—	C9	30	30	30	100	0.55	15	0.3	30			—
43	RBR10T40A	NZ	—	C9	40	40	10	50	0.62	5	0.12	40			—
44	RBR20T40A	NZ	—	C9	40	40	20	100	0.62	10	0.24	40			—
45	RBR30T40A	NZ	—	C9	40	40	30	100	0.62	15	0.36	40			—
46	RBR10T60A	NZ	—	C9	60	60	10	50	0.65	5	0.2	60			—
47	RBR20T60A	NZ	—	C9	60	60	20	100	0.64	10	0.4	60			—
48	RBR30T60A	NZ	—	C9	60	60	30	100	0.67	15	0.6	60			—

*一般品の製品性能コードは空白です。
 *1 1素子あたりの平均整流電流は、I_O(1素子入り)、1/2 I_O(2素子入り)です。
 *2 1素子あたりの規格です。
 *3 車載アプリケーションによっては、非対応の箇所がございます。詳細はローム担当営業までお問い合わせください。
 Note : パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ショットキーバリアダイオード



パワーショットキーバリアダイオード(標準品)2																
早見表 番号	形名				絶対最大定格(T _C =25℃)				電気的特性(T _J =25℃)				パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101	
	品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _O *1 (A)	I _{FSM} (A)*2 60Hz.1~	V _F (V) Max	I _R (mA)		V _R (V)				
		一般品	車載品							I _F (A)	Max					
低I _R タイプ																
49	RBQ3RSM65B	*	TF	TL1	65	65	3	100	0.57	3	0.09	65	TO-277A (TO-277GE)		YES*3	
50	RBQ5RSM65B		TF	TL1	65	65	5	100	0.66	5	0.09	65			YES*3	
51	RBQ10RSM65B		TF	TL1	65	65	10	150	0.67	10	0.15	65			YES*3	
52	RBQ3RSM10B		TF	TL1	100	100	3	100	0.70	3	0.08	100			YES*3	
53	RBQ5RSM10B		TF	TL1	100	100	5	150	0.70	5	0.14	100			YES*3	
54	RBQ10RSM10B		TF	TL1	100	100	10	200	0.70	10	0.25	100			YES*3	
55	RBQ10BGE45A	*	—	TL	45	45	10	50	0.65	5	0.07	45	TO-252AA D-PAK (TO-252GE)		—	
56	RBQ15BGE45A		—	TL	45	45	15	100	0.59	7.5	0.14	45			—	
57	RBQ20BGE45A		—	TL	45	45	20	100	0.59	10	0.2	45			—	
58	RBQ10BGE65A		—	TL	65	65	10	50	0.69	5	0.07	65			—	
59	RBQ15BGE65A		—	TL	65	65	15	100	0.63	7.5	0.14	65			—	
60	RBQ20BGE65A		—	TL	65	65	20	100	0.63	10	0.2	65			—	
61	RBQ10BGE10A	—	—	TL	100	100	10	100	0.77	5	0.08	100	TO-252AA D-PAK (TO-252M)		—	
62	RBQ15BGE10A		—	TL	100	100	15	100	0.71	7.5	0.14	100			—	
63	RBQ10BM45A		FH	TL	45	45	10	50	0.65	5	0.07	45			YES	
64	RBQ15BM45A		FH	TL	45	45	15	100	0.59	7.5	0.14	45			YES	
65	RBQ20BM45A		FH	TL	45	45	20	100	0.59	10	0.2	45			YES	
66	RBQ10BM65A		FH	TL	65	65	10	50	0.69	5	0.07	65			YES	
67	RBQ15BM65A	*	FH	TL	65	65	15	100	0.63	7.5	0.14	65	TO-263AB D2PAK (TO-263S)		YES	
68	RBQ20BM65A		FH	TL	65	65	20	100	0.63	10	0.2	65			YES	
69	RBQ10BM100A		FH	TL	100	100	10	100	0.77	5	0.08	100			YES	
70	RBQ15BM100A		FH	TL	100	100	15	100	0.71	7.5	0.14	100			YES	
71	RBQ20BM100A		FH	TL	100	100	20	100	0.69	10	0.2	100			YES	
72	RBQ10NS45A		FH	TL	45	45	10	100	0.65	5	0.07	45			TO-263AB D2PAK (TO-263S)	
73	RBQ20NS45A	FH	TL	45	45	20	100	0.65	10	0.14	45	YES				
74	RBQ30NS45A	FH	TL	45	45	30	100	0.65	15	0.2	45	YES				
75	RBQ10NS65A	FH	TL	65	65	10	100	0.69	5	0.07	65	YES				
76	RBQ20NS65A	FH	TL	65	65	20	100	0.69	10	0.14	65	YES				
77	RBQ30NS65A	FH	TL	65	65	30	100	0.69	15	0.2	65	YES				
78	RBQ10NS100A	*	FH	TL	100	100	10	100	0.77	5	0.08	100	TO-263AB D2PAK (TO-263S)		YES	
79	RBQ20NS100A		FH	TL	100	100	20	100	0.77	10	0.14	100			YES	
80	RBQ30NS100A		FH	TL	100	100	30	100	0.77	15	0.2	100			YES	
81	RBQ30NS45B		FH	TL	45	45	30	100	0.59	30	0.7	45			YES	
82	New RBQ10NL45B	FNS	FHH	TL	45	45	10	150	0.62	10	0.1	45	TO-263AB D2PAK (TO-263L)		YES	
83	New RBQ16NL45B	FNS	FHH	TL	45	45	16	150	0.61	16	0.1	45			YES	
84	RBQ10T45A	NZ	—	C9	45	45	10	100	0.65	5	0.07	45	TO-220AB (TO-220FN) <3pin>		—	
85	RBQ20T45A	NZ	—	C9	45	45	20	100	0.65	10	0.14	45			—	
86	RBQ30T45A	NZ	—	C9	45	45	30	100	0.65	15	0.2	45			—	
87	RBQ10T65A	NZ	—	C9	65	65	10	100	0.69	5	0.07	65			—	
88	RBQ20T65A	NZ	—	C9	65	65	20	100	0.69	10	0.14	65			—	
89	RBQ30T65A	NZ	—	C9	65	65	30	100	0.69	15	0.2	65			—	
90	RBQ30TB45B	NZ	—	C9	45	45	30	100	0.59	30	0.7	45	TO-220AB (TO-220FN) <2pin>		—	
超低I _R タイプ																
91	RB058RSM10S	*	TF	TL1	100	100	3	120	0.81	3	0.0013	100	TO-277A (TO-277GE)		YES*3	
92	RB078RSM10S		TF	TL1	100	100	5	120	0.84	5	0.0013	100			YES*3	
93	RB048RSM10S		TF	TL1	100	100	8	160	0.84	8	0.0034	100			YES*3	
94	RB088RSM10S		TF	TL1	100	100	10	220	0.84	10	0.0037	100			YES*3	
95	RB058RSM15S		TF	TL1	150	150	3	120	0.83	3	0.0021	150			YES*3	
96	RB078RSM15S		TF	TL1	150	150	5	120	0.87	5	0.0021	150			YES*3	
97	RB048RSM15S		TF	TL1	150	150	8	160	0.88	8	0.0037	150			YES*3	
98	RB088RSM15S		TF	TL1	150	150	10	220	0.88	10	0.0045	150			YES*3	
99	RB078BGE30S	*	—	TL	35	30	5	50	0.72	5	0.005	30	TO-252AA D-PAK (TO-252GE)		—	
100	RB098BGE-30		—	TL	35	30	6	50	0.72	3	0.0015	30	TO-252AA D-PAK (TO-252GE)			—
101	RB088BGE-30		—	TL	35	30	10	50	0.72	5	0.003	30				—
102	RB098BGE-40		—	TL	45	40	6	50	0.77	3	0.0015	40				—
103	RB088BGE-40		—	TL	45	40	10	50	0.77	5	0.003	40				—
104	RB098BGE-60		—	TL	60	60	6	50	0.83	3	0.0015	60				—
105	RB088BGE-60		—	TL	60	60	10	50	0.83	5	0.003	60				—
106	RB098BGE100		—	TL	110	100	6	100	0.77	3	0.003	100				—
107	RB088BGE100		—	TL	100	100	10	50	0.87	5	0.005	100				—
108	RB098BGE150		—	TL	150	150	6	100	0.83	3	0.007	150				—
109	RB088BGE150		—	TL	150	150	10	50	0.88	5	0.015	150				—
110	RSX058BGE2S		—	TL	200	200	3	50	0.87	3	0.0002	200			—	
111	RSX078BGE2S		—	TL	200	200	5	50	0.92	5	0.0002	200			—	

*一般品の製品性能コードは空白です。
*1 1素子あたりの平均整流は、I_O(1素子入り)、1/2 I_O(2素子入り)です。
*2 1素子あたりの規格です。
*3 車載アプリケーションによっては、非対応の箇所がございます。詳細はローム担当営業までお問い合わせください。
Note : パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ショットキーバリアダイオード

例) **R B 0 7 8 B M 3 0 S F H T L**
品名 製品性能コード 包装記号

パワーショットキーバリアダイオード(標準品)3

早見表 番号	形名				絶対最大定格(T _C =25℃)				電気的特性(T _J =25℃)				パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101
	品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _O *1 (A)	I _{FSM} (A)*2 60Hz.1 _φ	V _F (V) Max	I _F (A)	I _R (mA) Max	V _R (V)			
		一般品	車載品												
超低I _R タイプ															
112	New RB078BM30S	FNS	FHH	TL	35	30	5	50	0.72	5	0.005	30	TO-252 (DPAK)		YES
113	New RB075BM40S	FNS	FHH	TL	40	40	5	50	0.75	5	0.005	40			YES
114	New RB078BM10S	FNS	FHH	TL	110	100	5	100	0.74	5	0.0064	100			YES
115	New RSX058BM2S	FNS	FHH	TL	200	200	3	50	0.87	3	0.0002	200			YES
116	New RSX078BM2S	FNS	FHH	TL	200	200	5	50	0.92	5	0.0002	200			YES
117	New RB098BM-30	FNS	FHH	TL	35	30	6	50	0.72	3	0.0015	30			YES
118	New RB088BM-30	FNS	FHH	TL	35	30	10	50	0.72	5	0.003	30			YES
119	New RB098BM-40	FNS	FHH	TL	45	40	6	50	0.77	3	0.0015	40			YES
120	New RB088BM-40	FNS	FHH	TL	45	40	10	50	0.77	5	0.003	40			YES
121	New RB098BM-60	FNS	FHH	TL	60	60	6	50	0.83	3	0.0015	60			YES
122	New RB088BM-60	FNS	FHH	TL	60	60	10	50	0.83	5	0.003	60			YES
123	New RB098BM100	FNS	FHH	TL	110	100	6	100	0.77	3	0.003	100			YES
124	New RB088BM100	FNS	FHH	TL	110	100	10	50	0.87	5	0.005	100			YES
125	New RB098BM150	FNS	FHH	TL	150	150	6	100	0.83	3	0.007	150			YES
126	New RB088BM150	FNS	FHH	TL	150	150	10	50	0.88	5	0.015	150			YES
127	New RB088BM200	FNS	FHH	TL	200	200	10	100	0.88	5	0.007	200			YES
128	New RB218BM200	FNS	FHH	TL	200	200	20	100	0.88	10	0.01	200			YES
129	RB088NS-30	*	FH	TL	35	30	10	50	0.72	5	0.003	30	TO-263AB D2PAK (TO-263S)		YES
130	RB218NS-30		FH	TL	35	30	20	100	0.72	10	0.005	30			YES
131	RB228NS-30		FH	TL	35	30	30	100	0.72	15	0.01	30			YES
132	RB238NS-30		FH	TL	35	30	40	100	0.75	20	0.012	30			YES
133	RB088NS-40		FH	TL	45	40	10	50	0.77	5	0.003	40			YES
134	RB218NS-40		FH	TL	45	40	20	100	0.77	10	0.005	40			YES
135	RB228NS-40		FH	TL	45	40	30	100	0.77	15	0.01	40			YES
136	RB238NS-40		FH	TL	45	40	40	100	0.8	20	0.012	40			YES
137	RB088NS-60		FH	TL	60	60	10	50	0.83	5	0.003	60			YES
138	RB218NS-60		FH	TL	60	60	20	100	0.83	10	0.005	60			YES
139	RB228NS-60		FH	TL	60	60	30	100	0.83	15	0.01	60			YES
140	RB238NS-60		FH	TL	60	60	40	100	0.86	20	0.012	60			YES
141	RB088NS100		FH	TL	110	100	10	100	0.87	5	0.005	100			YES
142	RB218NS100		FH	TL	110	100	20	100	0.87	10	0.007	100			YES
143	RB228NS100		FH	TL	110	100	30	100	0.87	15	0.005	100			YES
144	RB298NS100		FH	TL	110	100	30	100	0.87	15	0.01	100			YES
145	RB238NS100		FH	TL	110	100	40	100	0.86	20	0.02	100			YES
146	RB088NS150		FH	TL	150	150	10	50	0.88	5	0.015	150			YES
147	RB218NS150		FH	TL	150	150	20	100	0.88	10	0.02	150			YES
148	RB228NS150		FH	TL	150	150	30	100	0.88	15	0.025	150			YES
149	RB238NS150		FH	TL	150	150	40	100	0.87	20	0.03	150			YES
150	RB088NS200		FH	TL	200	200	10	100	0.88	5	0.007	200			YES
151	RB218NS200		FH	TL	200	200	20	100	0.88	10	0.01	200			YES
152	RB088T-30	NZ	—	C9	35	30	10	50	0.72	5	0.003	30	TO-220AB (TO-220FN) <3pin>		—
153	RB218T-30	NZ	—	C9	35	30	20	100	0.72	10	0.005	30			—
154	RB228T-30	NZ	—	C9	35	30	30	100	0.72	15	0.01	30			—
155	RB238T-30	NZ	—	C9	35	30	40	100	0.75	20	0.012	30			—
156	RB088T-40	NZ	—	C9	45	40	10	50	0.77	5	0.003	40			—
157	RB218T-40	NZ	—	C9	45	40	20	100	0.77	10	0.005	40			—
158	RB228T-40	NZ	—	C9	45	40	30	100	0.77	15	0.01	40			—
159	RB238T-40	NZ	—	C9	45	40	40	100	0.8	20	0.012	40			—
160	RB088T-60	NZ	—	C9	60	60	10	50	0.83	5	0.003	60			—
161	RB218T-60	NZ	—	C9	60	60	20	100	0.83	10	0.005	60			—
162	RB228T-60	NZ	—	C9	60	60	30	100	0.83	15	0.01	60			—
163	RB238T-60	NZ	—	C9	60	60	40	100	0.86	20	0.012	60			—
164	RB088T100	NZ	—	C9	110	100	10	100	0.87	5	0.005	100			—
165	RB218T100	NZ	—	C9	110	100	20	100	0.87	10	0.007	100			—
166	RB228T100	NZ	—	C9	110	100	30	100	0.87	15	0.005	100			—
167	RB298T100	NZ	—	C9	110	100	30	100	0.87	15	0.01	100			—
168	RB238T100	NZ	—	C9	110	100	40	100	0.86	20	0.02	100			—
169	RB088T150	NZ	—	C9	150	150	10	50	0.88	5	0.015	150			—
170	RB218T150	NZ	—	C9	150	150	20	100	0.88	10	0.02	150			—
171	RB228T150	NZ	—	C9	150	150	30	100	0.88	15	0.025	150			—
172	RB238T150	NZ	—	C9	150	150	40	100	0.87	20	0.03	150			—

*一般品の製品性能コードは空白です。

*1 1素子あたりの平均整流流は、I_O(1素子入り)、1/2 I_O(2素子入り)です。

*2 1素子あたりの規格です。

Note: パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ファストリカバリダイオード

●小信号/ミドルパワーファストリカバリダイオード早見表

ファストリカバリダイオード

例)

R	F	0	1	V	M	2	S
---	---	---	---	---	---	---	---

F	H
---	---

T	E	-	1	7
---	---	---	---	---

品名

製品性能コード

包装記号

V _R (V)	I _O (A)	面実装タイプ									
											
		1608サイズ	2512サイズ	2514サイズ		2513サイズ	3516サイズ	4725サイズ	5026サイズ	DO-214AC SMA (PMDS)	2928サイズ
		SOD-523 (EMD2)	SOD-323FL (UMD2)	SOD-323HE (TUMD2M)	SOD-323HE (TUMD2SM)	(PMDE)	SOD-123FL (PMDU)	SOD-128 (PMDTM)			SOT-457T (TSMD6)
100	0.5			RF05VAM1S RF05VYM1S	3 4						
200	0.4										RF04UA2D 36
	0.5			RF05VAM2S RF05VYM2S	5 6			RFC02MM2S	11		
	0.7							RF071MM2S	12		
	0.8							RF081MM2S	13		
	1					RFN1VWM2S	9		RF101LAM2S	14	RF101L2S 26
	1.1								RF081LAM2S	15	RF081L2S 27
	2					RFN2VWM2S	10		RF201LAM2S RF202LAM2S	16 17	RF201L2S 28
	3								RF302LAM2S	18	
250	0.1		RF01VM2S	2							
400	1								RF071LAM4S RF101LAM4S	19 20	RF071L4S RF101L4S 29 30
	1.5								RF201LAM4S RFN2LAM4S	21 22	RF201L4S RFN2L4S 31 32
450	0.1	RFU01SM4S	1								
600	0.2				RFU02VSM6S	7					
	0.8								RFN1LAM6S	23	RFN1L6S 33
	1.5								RFN2LAM6S	24	RFN2L6S 34
700	0.8								RFN1LAM7S	25	RFN1L7S 35
800	0.2				RFU02VSM8S	8					

Note：パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

小信号/ミドルパワーファストリカバリダイオード

早見表 番号	形名				絶対最大定格(T _a =25°C/T _c =25°C/T _j =25°C)				電気的特性(T _j =25°C)*1								パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101
	品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _O (A)	I _{FSM} (A) 60Hz,1 [≒]	V _F (V) Max	I _R (μA)		trr(ns) Max	I _F (A)		I _R (A)				
		一般品	車載品							I _F (A)	Max		V _R (V)	I _F (A)		I _R (A)			
1	RFU01SM4S	★	—	T2R	450	450	0.1	1	1.8	0.1	10	450	35	0.1	0.1	SOD-523 (EMD2)		—	
2	RF01VM2S		FH	TE-17	250	250	0.1	1	1.2	0.1	10	250	50	*2		SOD-323FL (UMD2)		YES	
3	RF05VAM1S		—	TR	100	100	0.5	6	0.98	0.5	10	100	25	0.5	1	SOD-323HE (TUMD2M)		—	
4	RF05VYM1S	—	FH	TR	100	100	0.5	6	0.98	0.5	10	100	25	0.5	1		YES		
5	RF05VAM2S	★	—	TR	200	200	0.5	6	0.98	0.5	10	200	25	0.5	1		—		
6	RF05VYM2S	—	FH	TR	200	200	0.5	6	0.98	0.5	10	200	25	0.5	1	YES			
7	RFU02VSM6S	★	—	TR	600	600	0.2	1	2.2	0.2	10	600	35	0.1	0.1	SOD-323HE (TUMD2SM)		—	
8	RFU02VSM8S		—	TR	800	800	0.2	1	3	0.2	10	800	35	0.1	0.1			—	
9	RFN1VWM2S		TF	TR	200	200	1	20	0.93	1	1	200	25	0.5	1			YES	
10	RFN2VWM2S	★	TF	TR	200	200	2	20	0.99	2	1	200	25	0.5	1	(PMDE)	YES		
11	RFC02MM2S		TF	TR	200	200	0.5	10	0.95	0.5	1	200	35	0.1	0.2		YES		
12	RF071MM2S		TF	TR	200	200	0.7	15	0.85	0.7	10	200	25	0.5	1		YES		
13	RF081MM2S	★	TF	TR	200	200	0.8	20	0.95	0.8	10	200	25	0.5	1	SOD-123FL (PMDU)	YES		
14	RF101LAM2S		TF	TR	200	200	1	20	0.87	1	10	200	25	0.5	1		YES		
15	RF081LAM2S		TF	TR	200	200	1.1	25	0.98	1	10	200	25	0.5	1		YES		
16	RF201LAM2S	★	TF	TR	200	200	2	20	0.87	2	10	200	25	0.5	1	SOD-128 (PMDTM)		YES	
17	RF202LAM2S		TF	TR	200	200	2	20	0.93	2	10	200	25	0.5	1			YES	
18	RF302LAM2S		TF	TR	200	200	3	20	0.92	3	10	200	25	0.5	1			YES	
19	RF071LAM4S	★	TF	TR	400	400	1	15	1.25	0.7	10	400	25	0.5	1	SOD-128 (PMDTM)	YES		
20	RF101LAM4S		TF	TR	400	400	1	25	1.25	1	10	400	25	0.5	1		YES		
21	RF201LAM4S		TF	TR	400	400	1.5	50	1.2	1.5	1	400	30	0.5	1		YES		
22	RFN2LAM4S	★	TF	TR	400	400	1.5	50	1.2	1.5	1	400	30	0.5	1	DO-214AC SMA (PMDS)	YES		
23	RFN1LAM6S		TF	TR	600	600	0.8	15	1.45	0.8	1	600	35	0.5	1		YES		
24	RFN2LAM6S		TF	TR	600	600	1.5	40	1.55	1.5	1	600	35	0.5	1		YES		
25	RFN1LAM7S	★	TF	TR	700	700	0.8	15	1.5	0.8	1	700	80	0.5	1	DO-214AC SMA (PMDS)	YES		
26	RF101L2S		DD	TE25	200	200	1	20	0.87	1	10	200	25	0.5	1		YES		
27	RF081L2S		TF	TE25	200	200	1.1	25	0.98	1	10	200	25	0.5	1		YES		
28	RF201L2S	★	DD	TE25	200	200	2	20	0.87	2	10	200	25	0.5	1	DO-214AC SMA (PMDS)	YES		
29	RF071L4S		TF	TE25	400	400	1	15	1.25	0.7	10	400	25	0.5	1		YES		
30	RF101L4S		TF	TE25	400	400	1	25	1.25	1	10	400	25	0.5	1		YES		
31	RF201L4S	★	DD	TE25	400	400	1.5	50	1.2	1.5	1	400	30	0.5	1	DO-214AC SMA (PMDS)	YES		
32	RFN2L4S		DD	TE25	400	400	1.5	50	1.2	1.5	1	400	30	0.5	1		YES		
33	RFN1L6S		DD	TE25	600	600	0.8	15	1.45	0.8	1	600	35	0.5	1		YES		
34	RFN2L6S	★	DD	TE25	600	600	1.5	40	1.55	1.5	1	600	35	0.5	1	DO-214AC SMA (PMDS)	YES		
35	RFN1L7S		DD	TE25	700	700	0.8	15	1.5	0.8	1	700	80	0.5	1		YES		
36	RF04UA2D	★	FH	TR	200	200	0.4	1	0.98	0.2	10	200	25	0.5	1	SOT-457T (TSMD6)		YES	


*一般品の製品性能コードは空白です。

*1 1素子あたりの規格です。 *2 V_R=6V, I_F=10mA, I_{RR}=0.1×I_F

Note：パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ファストリカバリダイオード

●パワーファストリカバリダイオード早見表

V _R (V)	I _O (A)	面実装タイプ				端子挿入タイプ								
														
		TO-252AA D-PAK (TO-252GE)	TO-252AA D-PAK (TO-252M)	TO-263AB D2PAK (TO-263S)	TO-220AB (TO-220FN) <2pin>	TO-220AB (TO-220FN) <3pin>	TO-220AB (TO-220NFM)	TO-220AC (TO-220AC)	TO-220AC (TO-220ACFP)	TO-247-2L (TO-247GE-2L)				
200	3	RF301BGE2S RFN3BGE2S	19 20	RF301BM2S RFN3BM2S	34 35									
	5	RF501BGE2S RFN5BGE2S	21 22	RF501BM2S RFN5BM2S	36 37									
	6	RF601BGE2D RFN6BGE2D	1 2	RF601BM2D RFN6BM2D	3 4		RF601T2D RFN6T2D	10 11						
	10			RF1001NS2D	5		RF1001T2D RFN10T2D	12 13						
	16			RF1601NS2D	6		RF1601T2D RFN16T2D	14 15						
	20			RF2001NS2D	7		RF2001T2D RFN20T2D	16 17						
300	20			RF2001NS3D	8		RF2001T3D	18	RF1501TF3S	67				
350	5	RFN5BGE3S	23	RFN5BM3S	38									
	10	RFN10BGE3S	32	RFN10BM3S	47	RFN10NS3S	49							
	20			RFN20NS3S RFUH25NS3S RFUH20NS3S	50 51 52	RFUH25TB3S RFUH20TB3S	61 62							
430	10			RFN10NS4S RFUH10NS4S	53 54	RFN10TB4S RFUH10TB4S	63 64							
	20			RFN20NS4S RFUH20NS4S	55 56	RFN20TB4S RFUH20TB4S	65 66							
600	3	RFN3BGE6S RF305BGE6S	24 25	RFN3BM6S RF305BM6S	39 40									
	5	RFN15BGE6S RFN5BGE6S RF505BGE6S RFV5BGE6S	26 27 28 29	RFN15BM6S RFN5BM6S RF505BM6S RFV5BM6S	41 42 43 44			RFN5TF6S RF505TF6S RFUH5TF6S	68 69 70		RFN15TJ6S	82		
	8	RFV8BGE6S	30	RFV8BM6S	45					RFVS8TG6S RFV8TG6S	77 78	RFVS8TJ6S RFV8TJ6S	83 84	
	10	RFN10BGE6S RFN10BGE6S	31 33	RFN10BM6S RFN10BM6S	46 48	RFN10NS6S RFUH10NS6S	57 58		RFN10TF6S RF1005TF6S RFUH10TF6S	71 72 73		RFN10TJ6S	85	
	12									RFV12TG6S	79	RFV12TJ6S	86	
	15									RFV15TG6S	80	RFN15TJ6S RFV15TJ6S	87 88	
	20				RFN20NS6S RFUH20NS6S	59 60			RFN20TF6S RFUH20TF6S	74 75		RFN20TJ6S RFN20TJ6S RFUH20TJ6S	89 90 91	
	30									RFV30TG6S	81			
650	30												RFL30TZ6S RFS30TZ6S	92 93
	60												RFL60TZ6S RFS60TZ6S	94 95
800	5							RFN5TF8S	76					
	10				RFN10NS8D	9								

Note: パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ファストリカバリダイオード

ファストリカバリダイオード

例)

RF601BM2D

FH

TL

品名

製品性能コード

包装記号

パワーファストリカバリダイオード 1																		
早見表 番号	形名				絶対最大定格(T _C =25℃)				電気的特性(T _J =25℃)*2						パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101	
	品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _{O1} ^{*1} (A)	I _{FSM} (A)*2 60Hz1〜	V _F (V) Max	I _R (μA)		trr(ns)		I _F (A)				I _R (A)
		一般品	車載品							I _F (A)	Max	V _R (V)	Max					
1	RF601BGE2D	*	—	TL	200	200	6	60	0.93	3	10	200	25	0.5	1	TO-252AA D-PAK (TO-252GE)		—
2	RFN6BGE2D		TL	200	200	6	40	0.98	3	10	200	25	0.5	1	—			
3	RF601BM2D	—	FH	TL	200	200	6	60	0.93	3	10	200	25	0.5	1	TO-252AA D-PAK (TO-252M)		YES
4	RFN6BM2D		FH	TL	200	200	6	40	0.98	3	10	200	25	0.5	1			YES
5	RF1001NS2D	*	FH	TL	200	200	10	80	0.93	5	10	200	25	0.5	1	TO-263AB D2PAK (TO-263S)		YES
6	RF1601NS2D		FH	TL	200	200	16	100	0.93	8	10	200	30	0.5	1			YES
7	RF2001NS2D		FH	TL	200	200	20	100	0.93	10	10	200	30	0.5	1			YES
8	RF2001NS3D		FH	TL	350	300	20	100	1.3	10	10	300	25	0.5	1			YES
9	RFN10NS8D		FH	TL	800	800	10	60	2.1	5	10	800	40	0.5	1			YES
10	RF601T2D	NZ	—	C9	200	200	6	60	0.93	3	10	200	25	0.5	1	TO-220AB (TO-220FN) <3pin>	—	
11	RFN6T2D	NZ	—	C9	200	200	6	40	0.98	3	10	200	25	0.5	1		—	
12	RF1001T2D	NZ	—	C9	200	200	10	80	0.93	5	10	200	30	0.5	1		—	
13	RFN10T2D	NZ	—	C9	200	200	10	80	0.98	5	10	200	25	0.5	1		—	
14	RF1601T2D	NZ	—	C9	200	200	16	100	0.93	8	10	200	30	0.5	1		—	
15	RFN16T2D	NZ	—	C9	200	200	16	100	0.98	8	10	200	30	0.5	1		—	
16	RF2001T2D	NZ	—	C9	200	200	20	100	0.93	10	10	200	30	0.5	1		—	
17	RFN20T2D	NZ	—	C9	200	200	20	100	0.98	10	10	200	30	0.5	1		—	
18	RF2001T3D	NZ	—	C9	350	300	20	100	1.3	10	10	300	25	0.5	1		—	
19	RF301BGE2S	*	—	TL	200	200	3	40	0.93	3	10	200	25	0.5	1	TO-252AA D-PAK (TO-252GE)		—
20	RFN3BGE2S			TL	200	200	3	40	0.98	3	10	200	25	0.5	1			—
21	RF501BGE2S			TL	200	200	5	40	0.92	5	1	200	25	0.5	1			—
22	RFN5BGE2S			TL	200	200	5	40	0.98	5	10	200	25	0.5	1			—
23	RFN5BGE3S			TL	350	350	5	50	1.5	5	10	350	30	0.5	1			—
24	RFN3BGE6S			TL	600	600	3	20	1.55	3	10	600	30	0.5	1			—
25	RF305BGE6S			TL	600	600	3	50	1.7	3	10	600	30	0.5	1			—
26	RFN15BGE6S			TL	600	600	5	50	1.3	5	10	600	60	0.5	1			—
27	RFN5BGE6S			TL	600	600	5	30	1.55	5	10	600	50	0.5	1			—
28	RF505BGE6S			TL	600	600	5	50	1.7	5	10	600	30	0.5	1			—
29	RFV5BGE6S			TL	600	600	5	60	2.8	5	10	600	20	0.5	1			—
30	RFV8BGE6S			TL	600	600	8	100	2.8	8	10	600	25	0.5	1			—
31	RFN10BGE6S			TL	600	600	10	100	1.25 1.3	8 10	10	600	65	0.5	1			—
32	RFN10BGE3S	*	—	TL	350	350	10	80	1.5	10	10	350	30	0.5	1		—	
33	RFN10BGE6S			TL	600	600	10	100	1.55	10	10	600	50	0.5	1		—	
34	RF301BM2S	—	FH	TL	200	200	3	40	0.93	3	10	200	25	0.5	1	TO-252AA D-PAK (TO-252M)		YES
35	RFN3BM2S		FH	TL	200	200	3	40	0.98	3	10	200	25	0.5	1			YES
36	RF501BM2S		FH	TL	200	200	5	40	0.92	5	1	200	25	0.5	1			YES
37	RFN5BM2S		FH	TL	200	200	5	40	0.98	5	10	200	25	0.5	1			YES
38	RFN5BM3S		FH	TL	350	350	5	50	1.5	5	10	350	30	0.5	1			YES
39	RFN3BM6S		FH	TL	600	600	3	20	1.55	3	10	600	30	0.5	1			YES
40	RF305BM6S		FH	TL	600	600	3	50	1.7	3	10	600	30	0.5	1			YES
41	RFN15BM6S		FH	TL	600	600	5	50	1.3	5	10	600	60	0.5	1			YES
42	RFN5BM6S		FH	TL	600	600	5	30	1.55	5	10	600	50	0.5	1			YES
43	RF505BM6S		FH	TL	600	600	5	50	1.7	5	10	600	30	0.5	1			YES
44	RFV5BM6S		FH	TL	600	600	5	60	2.8	5	10	600	20	0.5	1			YES
45	RFV8BM6S		FH	TL	600	600	8	100	2.8	8	10	600	25	0.5	1			YES
46	RFN10BM6S		FH	TL	600	600	10	100	1.25 1.3	8 10	10	600	65	0.5	1			YES
47	RFN10BM3S	—	FH	TL	350	350	10	80	1.5	10	10	350	30	0.5	1		YES	
48	RFN10BM6S		FH	TL	600	600	10	100	1.55	10	10	600	50	0.5	1		YES	
49	RFN10NS3S	*	FH	TL	350	350	10	100	1.5	10	10	350	30	0.5	1	TO-263AB D2PAK (TO-263S)	YES	
50	RFN20NS3S		FH	TL	350	350	20	100	1.35	20	10	350	35	0.5	1		YES	
51	RFUH25NS3S		FH	TL	350	350	20	100	1.45	20	10	350	30	0.5	1		YES	
52	RFUH20NS3S		FH	TL	350	350	20	100	1.5	20	10	350	25	0.5	1		YES	
53	RFN10NS4S		FH	TL	430	430	10	80	1.55	10	10	430	30	0.5	1		YES	
54	RFUH10NS4S		FH	TL	430	430	10	80	1.7	10	10	430	25	0.5	1		YES	
55	RFN20NS4S		FH	TL	430	430	20	100	1.55	20	10	430	30	0.5	1		YES	
56	RFUH20NS4S		FH	TL	430	430	20	100	1.7	20	10	430	25	0.5	1		YES	
57	RFN10NS6S		FH	TL	600	600	10	100	1.55	10	10	600	50	0.5	1		YES	
58	RFUH10NS6S		FH	TL	600	600	10	60	2.8	10	10	600	25	0.5	1		YES	
59	RFN20NS6S		FH	TL	600	600	20	100	1.55	20	10	600	60	0.5	1		YES	
60	RFUH20NS6S		FH	TL	600	600	20	100	2.8	20	10	600	35	0.5	1		YES	

*一般品の製品性能コードは空白です。

*1 1素子あたりの出力平均電流は、I_O(1素子入り)もしくは1/2 I_O(2素子入り)です。 *2 1素子あたりの規格です。

Note : パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ファストリカバリダイオード
例)

R	F	U	H	2	5	T	B	3	S	N	Z	C	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

品名 製品性能コード 包装記号

パワーファストリカバリダイオード 2																		
早見表 番号	形名				絶対最大定格(T _C =25℃)				電気的特性(T _J =25℃)							パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101
	品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _O (A)	I _{FSM} (A) 60Hz1φ	V _F (V) Max	I _R (μA)		V _R (V)	trr(ns) Max	I _F (A)				
		一般品	車載品							I _F (A)	Max			I _F (A)	I _R (A)			
61	RFUH25TB3S	NZ	—	C9	350	350	20	100	1.45	20	10	350	30	0.5	1	TO-220AB (TO-220FN) <2pin>		—
62	RFUH20TB3S	NZ	—	C9	350	350	20	100	1.5	20	10	350	25	0.5	1			—
63	RFN10TB4S	NZ	—	C9	430	430	10	80	1.7	10	10	430	25	0.5	1			—
64	RFUH10TB4S	NZ	—	C9	430	430	10	80	1.55	10	10	430	30	0.5	1			—
65	RFN20TB4S	NZ	—	C9	430	430	20	100	1.55	20	10	430	30	0.5	1			—
66	RFUH20TB4S	NZ	—	C9	430	430	20	100	1.7	20	10	430	25	0.5	1			—
67	RF1501TF3S	*	FH	C9	350	300	20	100	1.5	20	10	300	30	0.5	1	TO-220AB (TO-220NFM)		YES
68	RFN5TF6S		FH	C9	600	600	5	30	1.55	5	10	600	50	0.5	1			YES
69	RF505TF6S		FH	C9	600	600	5	80	1.7	5	10	600	30	0.5	1			YES
70	RFUH5TF6S		FH	C9	600	600	5	30	2.8	5	10	600	25	0.5	1			YES
71	RFN10TF6S		FH	C9	600	600	10	100	1.55	10	10	600	50	0.5	1			YES
72	RF1005TF6S		FH	C9	600	600	10	100	1.7	10	10	600	40	0.5	1			YES
73	RFUH10TF6S		FH	C9	600	600	10	60	2.8	10	10	600	25	0.5	1			YES
74	RFN20TF6S		FH	C9	600	600	20	100	1.55	20	10	600	60	0.5	1			YES
75	RFUH20TF6S		FH	C9	600	600	20	100	2.8	20	10	600	35	0.5	1			YES
76	RFN5TF8S		FH	C9	800	800	5	60	2.1	5	10	800	40	0.5	1			YES
77	RFVS8TG6S	G	—	C9	600	600	8	60	3	8	10	600	20	0.5	1	TO-220AC (TO-220AC)		—
78	RFV8TG6S	G	—	C9	600	600	8	100	2.8	8	10	600	25	0.5	1			—
79	RFV12TG6S	G	—	C9	600	600	12	120	2.8	12	10	600	25	0.5	1			—
80	RFV15TG6S	G	—	C9	600	600	15	150	2.8	15	10	600	30	0.5	1			—
81	RFV30TG6S	G	—	C9	600	600	30	200	2.8	30	10	600	40	0.5	1			—
82	RFNL5TJ6S	G	FHG	C9	600	600	5	50	1.3	5	10	600	60	0.5	1	TO-220AC (TO-220ACFP)		YES
83	RFVS8TJ6S	G	—	C9	600	600	8	60	3	8	10	600	20	0.5	1			—
84	RFV8TJ6S	G	—	C9	600	600	8	100	2.8	8	10	600	25	0.5	1			—
85	RFNL10TJ6S	G	FHG	C9	600	600	10	120	1.25 1.3	8 10	10	600	65	0.5	1			YES
86	RFV12TJ6S	G	—	C9	600	600	12	120	2.8	12	10	600	25	0.5	1			—
87	RFNL15TJ6S	G	FHG	C9	600	600	15	160	1.3	15	10	600	65	0.5	1			YES
88	RFV15TJ6S	G	—	C9	600	600	15	150	2.8	15	10	600	30	0.5	1			—
89	RFNL20TJ6S	G	FHG	C9	600	600	20	200	1.3	20	10	600	70	0.5	1			YES
90	RFN20TJ6S	G	FHG	C9	600	600	20	150	1.55	20	10	600	60	0.5	1			YES
91	RFUH20TJ6S	G	FHG	C9	600	600	20	120	2.8	20	10	600	35	0.5	1			YES
92	RFL30TZ6S	G	—	C13	650	650	30	200	1.5	30	5	650	55	0.5	1	TO-247-2L (TO-247GE-2L)		—
93	RFS30TZ6S	G	—	C13	650	650	30	160	2.3	30	5	650	35	0.5	1			—
94	RFL60TZ6S	G	—	C13	650	650	60	320	1.5	60	10	650	75	0.5	1			—
95	RFS60TZ6S	G	—	C13	650	650	60	250	2.3	60	10	650	55	0.5	1			—

*一般品の製品性能コードは空白です。
Note: パッケージの () 内はROHMパッケージを示します。

整流ダイオード

●整流ダイオード早見表

整流ダイオード

例) R R E 0 7 V T M 4 S F H T R
品名 製品性能コード 包装記号

	V _R (V)	I _O (A)	面実装タイプ			
			2514サイズ			
			SOD-323HE (TUMD2SM)		TO-252AA D-PAK (TO-252M)	
General Purpose Rectifier Diodes	400	0.2	RRE02VSM4S RRE02VTM4S	1 2		
		0.7	RRE07VSM4S RRE07VTM4S	3 4		
	600	0.2	RRE02VSM6S RRE02VTM6S	5 6		
		0.7	RRE07VSM6S RRE07VTM6S	7 8		
Power Rectifier Diodes	400	6			RR601BM4S	9
	1,000	20				

Note: パッケージの()内はROHM/パッケージを示します。

一般整流ダイオード																		
早見表 番号	品名	形名			絶対最大定格 (T _a =25℃/T _c =25℃/T _j =25℃)				電気的特性 (T _j =25℃)						パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101	
		製品性能コード 一般品 車載品	包装 記号		V _{RM} (V)	V _R (V)	I _O (A)	I _{FSM} (A) 60Hz,1〜	V _F (V) Max	I _F (A)	I _R (μA) Max	V _R (V)	trr(ns) Max	I _F (mA)				I _R (mA)
1	RRE02VSM4S	★	—	TR	400	400	0.2	1	1.1	0.2	1	400	—	—	—	SOD-323HE (TUMD2SM)		—
2	RRE02VTM4S	—	FH	TR	400	400	0.2	1	1.1	0.2	1	400	—	—	—			YES
3	RRE07VSM4S	★	—	TR	400	400	0.7	2	1.1	0.7	1	400	—	—	—			—
4	RRE07VTM4S	—	FH	TR	400	400	0.7	2	1.1	0.7	1	400	—	—	—			YES
5	RRE02VSM6S	★	—	TR	600	600	0.2	1	1.1	0.2	1	600	—	—	—			—
6	RRE02VTM6S	—	FH	TR	600	600	0.2	1	1.1	0.2	1	600	—	—	—			YES
7	RRE07VSM6S	★	—	TR	600	600	0.7	2	1.1	0.7	1	600	—	—	—			—
8	RRE07VTM6S	—	FH	TR	600	600	0.7	2	1.1	0.7	1	600	—	—	—			YES
パワー整流ダイオード																		
早見表 番号	品名	形名			絶対最大定格 (T _a =25℃/T _c =25℃/T _j =25℃)				電気的特性 (T _j =25℃)						パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101	
		製品性能コード 一般品 車載品	包装 記号		V _{RM} (V)	V _R (V)	I _O (A)	I _{FSM} (A) 60Hz,1〜	V _F (V) Max	I _F (A)	I _R (μA) Max	V _R (V)	trr(ns) Max	I _F (mA)				I _R (mA)
9	RR601BM4S	—	FH	TL	400	400	6	40	1.1	6	10	400	—	—	—	TO-252AA D-PAK (TO-252M)		YES

*一般品の製品性能コードは空白です。

Note: パッケージの()内はROHM/パッケージを示します。

ツェナーダイオード

ツェナーダイオード
例)

E	D	Z	V
---	---	---	---

F	H
---	---

T	2	R
---	---	---

3	.	6
---	---	---

B

品名 製品性能コード 包装記号 ツェナー電圧 細区分

定電圧ダイオード 1																
パッケージ	面実装タイプ															
	◆				◆				◆				◆			
	0603サイズ DSN0603-2 (SMD0603)				1006サイズ SOD-923 (VMN2M)				1608サイズ SOD-523 (EMD2)				2512サイズ SOD-323FL (UMD2)			
	○— —○				○— —○				○— —○				○— —○			
	ADZ series				CDZV series				EDZV series				UFZV series			
製品性能コード	—				—				FH				FH			
車載品	—				—				—				—			
PD(mW)	100				100				150				500			
包装記号	T15R				T2R				T2R				TE-17			
電気的特性 (T _a =25℃)	V _Z (V)		I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101	V _Z (V)		I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101	V _Z (V)		I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101	V _Z (V)		I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101
電圧 区分	—	—	—	—	2.0B	2.02 to 2.20	5	—	2.0B	2.02 to 2.20	5	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	2.2B	2.22 to 2.41	5	—	2.2B	2.22 to 2.41	5	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	2.4B	2.43 to 2.63	5	—	2.4B	2.43 to 2.63	5	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	2.7B	2.69 to 2.91	5	—	2.7B	2.69 to 2.91	5	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	3.0B	3.01 to 3.22	5	—	3.0B	3.01 to 3.22	5	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	3.3B	3.32 to 3.53	5	—	3.3B	3.32 to 3.53	5	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	3.6B	3.600 to 3.845	5	—	3.6B	3.600 to 3.845	5	YES	3.6B	3.580 to 3.836	20	—
	—	—	—	—	3.9B	3.89 to 4.16	5	—	3.9B	3.89 to 4.16	5	YES	3.9B	3.870 to 4.151	20	—
	—	—	—	—	4.3B	4.17 to 4.43	5	—	4.3B	4.17 to 4.43	5	YES	4.3B	4.151 to 4.423	20	—
	—	—	—	—	4.7B	4.55 to 4.75	5	—	4.7B	4.55 to 4.75	5	YES	4.7B	4.534 to 4.795	20	YES
	5.1B	4.975 to 5.230	5	—	5.1B	4.98 to 5.20	5	—	5.1B	4.98 to 5.20	5	YES	5.1B	4.940 to 5.200	20	YES
	5.6B	5.510 to 5.800	5	—	5.6B	5.49 to 5.73	5	—	5.6B	5.49 to 5.73	5	YES	5.6B	5.450 to 5.730	20	YES
	6.2B	6.020 to 6.335	5	—	6.2B	6.06 to 6.33	5	—	6.2B	6.06 to 6.33	5	YES	6.2B	5.976 to 6.307	20	YES
	6.8B	6.670 to 7.015	5	—	6.8B	6.65 to 6.93	5	—	6.8B	6.65 to 6.93	5	YES	6.8B	6.625 to 6.865	20	YES
	7.5B	7.330 to 7.710	5	—	7.5B	7.28 to 7.60	5	—	7.5B	7.28 to 7.60	5	YES	7.5B	7.104 to 7.509	20	YES
	8.2B	8.000 to 8.400	5	—	8.2B	8.02 to 8.36	5	—	8.2B	8.02 to 8.36	5	YES	8.2B	7.827 to 8.265	20	YES
	—	—	—	—	9.1B	8.85 to 9.23	5	—	9.1B	8.85 to 9.23	5	YES	9.1B	8.635 to 9.106	20	YES
	—	—	—	—	10B	9.77 to 10.21	5	—	10B	9.77 to 10.21	5	YES	10B	9.497 to 10.050	20	YES
	—	—	—	—	11B	10.76 to 11.22	5	—	11B	10.76 to 11.22	5	YES	11B	10.550 to 11.160	10	YES
	—	—	—	—	12B	11.74 to 12.24	5	—	12B	11.74 to 12.24	5	YES	12B	11.510 to 12.160	10	YES
	—	—	—	—	13B	12.91 to 13.49	5	—	13B	12.91 to 13.49	5	YES	13B	12.640 to 13.340	10	YES
	—	—	—	—	15B	14.34 to 14.98	5	—	15B	14.34 to 14.98	5	YES	15B	14.000 to 14.790	10	YES
	—	—	—	—	16B	15.85 to 16.51	5	—	16B	15.85 to 16.51	5	YES	16B	15.390 to 16.240	10	YES
	—	—	—	—	18B	17.56 to 18.35	2	—	18B	17.56 to 18.35	5	YES	18B	17.000 to 17.950	10	YES
	—	—	—	—	20B	19.52 to 20.39	2	—	20B	19.52 to 20.39	5	YES	20B	18.870 to 19.890	10	YES
	—	—	—	—	22B	21.54 to 22.47	2	—	22B	21.54 to 22.47	5	YES	22B	20.770 to 21.920	5	YES
	—	—	—	—	24B	23.72 to 24.78	2	—	24B	23.72 to 24.78	5	YES	24B	22.780 to 24.020	5	YES
	—	—	—	—	27B	26.19 to 27.53	2	—	27B	26.19 to 27.53	2	YES	27B	25.190 to 26.560	5	YES
	—	—	—	—	30B	29.19 to 30.69	2	—	30B	29.19 to 30.69	2	YES	30B	27.980 to 29.500	5	YES
	—	—	—	—	33B	32.15 to 33.79	2	—	33B	32.15 to 33.79	2	YES	33B	30.660 to 32.320	5	YES
	—	—	—	—	36B	35.07 to 36.87	2	—	36B	35.07 to 36.87	2	YES	36B	33.230 to 35.010	5	YES
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39B	35.880 to 37.790	5	YES
パッケージ	面実装タイプ															
	◆				◆				◆				◆			
	2512サイズ SOD-323FL (UMD2)				2512サイズ SOD-323FL (UMD2)				2514サイズ SOD-323HE (TUMD2M)				2514サイズ SOD-323HE (TUMD2M)			
	○— —○				○— —○				○— —○				○— —○			
	UDZV series				UDZLV series				TFZV series				YFZV series			
製品性能コード	FH				FH				—				FH			
車載品	—				—				—				—			
PD(mW)	200				200				500				500			
包装記号	TE-17				TE-17				TR				TR			
電気的特性 (T _a =25℃)	V _Z (V)		I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101	V _Z (V)		I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101	V _Z (V)		I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101	V _Z (V)		I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101
電圧 区分	2.0B	2.02 to 2.20	5	YES	51	48 to 54	2	YES	2.0B	2.02 to 2.20	20	—	—	—	—	—
	2.2B	2.22 to 2.41	5	YES	56	53 to 60	2	YES	2.2B	2.22 to 2.41	20	—	—	—	—	—
	2.4B	2.43 to 2.63	5	YES	62	58 to 66	2	YES	2.4B	2.43 to 2.63	20	—	—	—	—	—
	2.7B	2.69 to 2.91	5	YES	68	64 to 72	2	YES	2.7B	2.69 to 2.91	20	—	—	—	—	—
	3.0B	3.01 to 3.22	5	YES	75	70 to 79	2	YES	3.0B	3.01 to 3.22	20	—	3.0B	3.01 to 3.22	20	YES
	3.3B	3.32 to 3.53	5	YES	82	77 to 87	2	YES	3.3B	3.32 to 3.53	20	—	3.3B	3.32 to 3.53	20	YES
	3.6B	3.600 to 3.845	5	YES	91	85 to 96	1	YES	3.6B	3.600 to 3.845	20	—	3.6B	3.600 to 3.845	20	YES
	3.9B	3.89 to 4.16	5	YES	100	94 to 106	1	YES	3.9B	3.89 to 4.16	20	—	3.9B	3.89 to 4.16	20	YES
	4.3B	4.17 to 4.43	5	YES	110	104 to 116	1	YES	4.3B	4.17 to 4.43	20	—	4.3B	4.17 to 4.43	20	YES
	4.7B	4.55 to 4.75	5	YES	120	114 to 126	1	YES	4.7B	4.55 to 4.80	20	—	4.7B	4.55 to 4.80	20	YES
	5.1B	4.98 to 5.20	5	YES	130	122 to 138	1	—	5.1B	4.94 to 5.20	20	—	5.1B	4.94 to 5.20	20	YES
	5.6B	5.49 to 5.73	5	YES	150	140 to 160	1	—	5.6B	5.45 to 5.73	20	—	5.6B	5.45 to 5.73	20	YES
	6.2B	6.06 to 6.33	5	YES	—	—	—	—	6.2B	5.96 to 6.27	20	—	6.2B	5.96 to 6.27	20	YES
	6.8B	6.65 to 6.93	5	YES	—	—	—	—	6.8B	6.49 to 6.83	20	—	6.8B	6.49 to 6.83	20	YES
	7.5B	7.28 to 7.60	5	YES	—	—	—	—	7.5B	7.07 to 7.45	20	—	7.5B	7.07 to 7.45	20	YES
	8.2B	8.02 to 8.36	5	YES	—	—	—	—	8.2B	7.78 to 8.19	20	—	8.2B	7.78 to 8.19	20	YES
	9.1B	8.85 to 9.23	5	YES	—	—	—	—	9.1B	8.57 to 9.01	20	—	9.1B	8.57 to 9.01	20	YES
	10B	9.77 to 10.21	5	YES	—	—	—	—	10B	9.41 to 9.90	20	—	10B	9.41 to 9.90	20	YES
	11B	10.76 to 11.22	5	YES	—	—	—	—	11B	10.50 to 11.05	10	—	11B	10.50 to 11.05	10	YES
	12B	11.74 to 12.24	5	YES	—	—	—	—	12B	11.44 to 12.03	10	—	12B	11.44 to 12.03	10	YES
	13B	12.91 to 13.49	5	YES	—	—	—	—	13B	12.55 to 13.21	10	—	13B	12.55 to 13.21	10	YES
	15B	14.34 to 14.98	5	YES	—	—	—	—	15B	13.89 to 14.62	10	—	15B	13.89 to 14.62	10	YES
	16B	15.85 to 16.51	5	YES	—	—	—	—	16B	15.25 to 16.04	10	—	16B	15.25 to 16.04	10	YES
	18B	17.56 to 18.35	5	YES	—	—	—	—	18B	16.82 to 17.70	10	—	18B	16.82 to 17.70	10	YES
	20B	19.52 to 20.39	5	YES	—	—	—	—	20B	18.63 to 19.59	10	—	20B	18.63 to 19.59	10	YES
22B	21.54 to 22.47	5	YES	—	—	—	—	22B	20.64 to 21.71	5	—	22B	20.64 to 21.71	5	YES	
24B	23.72 to 24.78	5	YES	—	—	—	—	24B	22.61 to 23.77	5	—	24B	22.61 to 23.77	5	YES	
27B	26.19 to 27.53	5	YES	—	—	—	—	27B	24.97 to 26.26	5	—	27B	24.97 to 26.26	5	YES	
30B	29.19 to 30.69	5	YES	—	—	—	—	30B	27.70 to 29.13	5	—	30B	27.70 to 29.13	5	YES	
33B	32.15 to 33.79	5	YES	—	—	—	—	33B	30.32 to 31.88	5	—	—	—	—	—	
36B	35.07 to 36.87	5	YES	—	—	—	—	36B	32.79 to 34.49	5	—	—	—	—	—	
39B	38.02 to 39.98	2	YES	—	—	—	—	39B	35.36 to 37.19	5	—	—	—	—	—	
43	40.00 to 45.00	2	YES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	44.00 to 49.00	2	YES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ツェナーダイオード



定電圧ダイオード 2																
パッケージ	面実装タイプ															
																
等価回路図																
シリーズ名	TDZV series				YDZV series				BZX84BxxLY series				BZX84CxxLY series			
製品性能コード 車載品	—				FH				FH				FH			
PD(mW)	500				500				250				250			
包装記号	TR				TR				T116				T116			
電気的特性 (T _a =25℃)	V _Z (V)	I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101		V _Z (V)	I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101		V _Z (V)	I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101		V _Z (V)	I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101	
電圧 区分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2V4	2.20 to 2.60	5	YES
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2V7	2.50 to 2.90	5	YES
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3V0	2.80 to 3.20	5	YES
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3V3	3.10 to 3.50	5	YES
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3V6	3.40 to 3.80	5	YES
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3V9	3.70 to 4.10	5	YES
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4V3	4.00 to 4.60	5	YES
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4V7	4.40 to 5.00	5	YES
	5.1	4.60 to 5.60	10	—	—	—	—	—	5V1	5.00 to 5.20	5	YES	5V1	4.80 to 5.40	5	YES
	5.6	5.10 to 6.10	10	—	—	—	—	—	5V6	5.49 to 5.71	5	YES	5V6	5.20 to 6.00	5	YES
	6.2	5.60 to 6.80	10	—	—	—	—	—	6V2	6.08 to 6.32	5	YES	6V2	5.80 to 6.60	5	YES
	6.8	6.20 to 7.40	10	—	—	—	—	—	6V8	6.66 to 6.94	5	YES	6V8	6.40 to 7.20	5	YES
	7.5	6.80 to 8.30	10	—	—	—	—	—	7V5	7.35 to 7.65	5	YES	7V5	7.00 to 7.90	5	YES
	8.2	7.40 to 9.00	10	—	—	—	—	—	8V2	8.04 to 8.36	5	YES	8V2	7.70 to 8.70	5	YES
	9.1	8.20 to 10.00	10	—	—	—	—	—	9V1	8.92 to 9.28	5	YES	9V1	8.50 to 9.60	5	YES
	10	9.00 to 11.00	10	—	—	—	—	—	10V	9.80 to 10.20	5	YES	10V	9.40 to 10.60	5	YES
	11	9.90 to 12.10	10	—	—	—	—	—	11V	10.80 to 11.20	5	YES	11V	10.40 to 11.60	5	YES
	12	10.80 to 13.20	10	—	—	—	—	—	12V	11.80 to 12.20	5	YES	12V	11.40 to 12.70	5	YES
	13	11.70 to 14.30	10	—	13	11.70 to 14.30	10	YES	13V	12.70 to 13.30	5	YES	13V	12.40 to 14.10	5	YES
	15	13.50 to 16.50	10	—	15	13.50 to 16.50	10	YES	15V	14.70 to 15.30	5	YES	15V	13.80 to 15.60	5	YES
	16	14.40 to 17.60	10	—	16	14.40 to 17.60	10	YES	16V	15.70 to 16.30	5	YES	16V	15.30 to 17.10	5	YES
	18	16.20 to 19.80	10	—	18	16.20 to 19.80	10	YES	18V	17.60 to 18.40	5	YES	18V	16.80 to 19.10	5	YES
	20	18.00 to 22.00	10	—	20	18.00 to 22.00	10	YES	20V	19.60 to 20.40	5	YES	20V	18.80 to 21.20	5	YES
	22	19.80 to 24.20	10	—	22	19.80 to 24.20	10	YES	22V	21.60 to 22.40	5	YES	22V	20.80 to 23.30	5	YES
	24	21.60 to 26.40	10	—	24	21.60 to 26.40	10	YES	24V	23.50 to 24.50	5	YES	24V	22.80 to 25.60	5	YES
	27	24.30 to 29.70	10	—	27	24.30 to 29.70	10	YES	27V	26.50 to 27.50	2	YES	27V	25.10 to 28.90	2	YES
	30	27.00 to 33.00	10	—	—	—	—	—	30V	29.40 to 30.60	2	YES	30V	28.00 to 32.00	2	YES
	—	—	—	—	—	—	—	—	33V	32.30 to 33.70	2	YES	33V	31.00 to 35.00	2	YES
	—	—	—	—	—	—	—	—	36V	35.30 to 36.70	2	YES	36V	34.00 to 38.00	2	YES
	パッケージ	面実装タイプ														
																
等価回路図																
シリーズ名	KDZV series				KDZLV series				PDZV series				PTZ series*			
製品性能コード 車載品	TF				TF				TF				TF			
PD(mW)	1,000				1,000				1,000				1,000			
包装記号	TR				TR				TR				TE25			
電気的特性 (T _a =25℃)	V _Z (V)	I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101		V _Z (V)	I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101		V _Z (V)	I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101		V _Z (V)	I _Z (mA)	車載対応 AEC-Q101	
電圧 区分	2.0B	2.00 to 2.24	40	YES	51	48 to 54	2	YES	2.0B	2.00 to 2.24	40	YES	2.0B	2.00 to 2.24	40	YES
	2.2B	2.20 to 2.45	40	YES	56	53 to 60	2	YES	2.2B	2.20 to 2.45	40	YES	2.2B	2.20 to 2.45	40	YES
	2.4B	2.40 to 2.70	40	YES	62	58 to 66	2	YES	2.4B	2.40 to 2.70	40	YES	2.4B	2.40 to 2.70	40	YES
	2.7B	2.70 to 3.10	40	YES	68	64 to 72	2	YES	2.7B	2.70 to 3.10	40	YES	2.7B	2.70 to 3.10	40	YES
	3.0B	3.00 to 3.40	40	YES	75	70 to 79	2	YES	3.0B	3.00 to 3.40	40	YES	3.0B	3.00 to 3.40	40	YES
	3.3B	3.30 to 3.70	40	YES	82	77 to 87	2	YES	3.3B	3.30 to 3.70	40	YES	3.3B	3.30 to 3.70	40	YES
	3.6B	3.60 to 4.00	40	YES	91	85 to 96	2	YES	3.6B	3.60 to 4.00	40	YES	3.6B	3.60 to 4.00	40	YES
	3.9B	3.90 to 4.40	40	YES	100	94 to 106	2	YES	3.9B	3.90 to 4.40	40	YES	3.9B	3.90 to 4.40	40	YES
	4.3B	4.30 to 4.80	40	YES	110	104 to 116	2	YES	4.3B	4.30 to 4.80	40	YES	4.3B	4.30 to 4.80	40	YES
	4.7B	4.70 to 5.20	40	YES	120	114 to 126	2	YES	4.7B	4.70 to 5.20	40	YES	4.7B	4.70 to 5.20	40	YES
	5.1B	5.10 to 5.70	40	YES	130	122 to 138	2	YES	5.1B	5.10 to 5.70	40	YES	5.1B	5.10 to 5.70	40	YES
	5.6B	5.60 to 6.30	40	YES	150	140 to 160	2	YES	5.6B	5.60 to 6.30	40	YES	5.6B	5.60 to 6.30	40	YES
	6.2B	6.20 to 7.00	40	YES	—	—	—	—	6.2B	6.20 to 7.00	40	YES	6.2B	6.20 to 7.00	40	YES
	6.8B	6.80 to 7.70	40	YES	—	—	—	—	6.8B	6.80 to 7.70	40	YES	6.8B	6.80 to 7.70	40	YES
	7.5B	7.50 to 8.40	40	YES	—	—	—	—	7.5B	7.50 to 8.40	40	YES	7.5B	7.50 to 8.40	40	YES
	8.2B	8.20 to 9.30	40	YES	—	—	—	—	8.2B	8.20 to 9.30	40	YES	8.2B	8.20 to 9.30	40	YES
	9.1B	9.10 to 10.20	40	YES	—	—	—	—	9.1B	9.10 to 10.20	40	YES	9.1B	9.10 to 10.20	40	YES
	10B	10.00 to 11.20	40	YES	—	—	—	—	10B	10.00 to 11.20	40	YES	10B	10.00 to 11.20	40	YES
	11B	11.00 to 12.30	20	YES	—	—	—	—	11B	11.00 to 12.30	20	YES	11B	11.00 to 12.30	20	YES
	12B	12.00 to 13.50	20	YES	—	—	—	—	12B	12.00 to 13.50	20	YES	12B	12.00 to 13.50	20	YES
	13B	13.30 to 15.00	20	YES	—	—	—	—	13B	13.30 to 15.00	20	YES	13B	13.30 to 15.00	20	YES
	15B	14.70 to 16.50	20	YES	—	—	—	—	15B	14.70 to 16.50	20	YES	15B	14.70 to 16.50	20	YES
	16B	16.20 to 18.30	20	YES	—	—	—	—	16B	16.20 to 18.30	20	YES	16B	16.20 to 18.30	20	YES
	18B	18.00 to 20.30	20	YES	—	—	—	—	18B	18.00 to 20.30	20	YES	18B	18.00 to 20.30	20	YES
	20B	20.00 to 22.40	20	YES	—	—	—	—	20B	20.00 to 22.40	20	YES	20B	20.00 to 22.40	20	YES
	22B	22.00 to 24.50	10	YES	—	—	—	—	22B	22.00 to 24.50	10	YES	22B	22.00 to 24.50	10	YES
	24B	24.00 to 27.60	10	YES	—	—	—	—	24B	24.00 to 27.60	10	YES	24B	24.00 to 27.60	10	YES
	27B	27.00 to 30.80	10	YES	—	—	—	—	27B	27.00 to 30.80	10	YES	27B	27.00 to 30.80	10	YES
30B	30.00 to 34.00	10	YES	—	—	—	—	30B	30.00 to 34.00	10	YES	30B	30.00 to 34.00	10	YES	
33B	33.00 to 37.00	10	YES	—	—	—	—	33B	33.00 to 37.00	10	YES	33B	33.00 to 37.00	10	YES	
36B	36.00 to 40.00	10	YES	—	—	—	—	36B	36.00 to 40.00	10	YES	36B	36.00 to 40.00	10	YES	
39A	37.00 to 44.00	10	YES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43A	40.00 to 46.00	10	YES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47A	44.00 to 50.00	2	YES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ツェナーダイオード

プロテクションデバイス
例) **UMZC6.8NFMFH T106**
品名 製品性能コード 包装記号

低容量プロテクションデバイス												
形名				絶対最大定格 (T _a =25℃)	電気的特性 (T _a =25℃)					パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101
品名	製品性能コード		包装 記号	P _D (mW)	V _{BR} (V)	I _Z (mA)	Ct(pF) Typ	f (MHz)	V _R (V)			
	一般品	車載品										
CDZCV5.1B	★	—	T2R	100	4.98 to 5.20	5	5.5	1	0	SOD-923 (VMN2M)		—
CDZCV6.8B		—	T2R	100	6.65 to 6.93	5	3	1	0			—
EDZCV6.8B		—	T2R	150	6.65 to 6.93	5	3	1	0			SOD-523 (EMD2)
RSAC6.8CM		—	T2R	100	6.70 to 7.33	5	0.3	1	0	SOD-923 (VMN2M)		—
RSAC16CM		—	T2R	100	16.49 to 17.51	5	0.3	1	0			—
UMZC6.8NFM		FH	T106	200	6.47 to 7.14	5	3	1	0	SOT-323 (UMD3)		YES
UMZU6.2NFM		FH	T106	200	5.90 to 6.50	5	8	1	0			YES

*一般品の製品性能コードは空白です。
Note: パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

超低容量双方向ツェナーダイオード												
形名				絶対最大定格 (T _a =25℃)	電気的特性 (T _a =25℃)					パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101
品名	製品性能コード		包装 記号	P _D (mW)	V _{BR} (V)	I _Z (mA)	Ct(pF) Typ	f (MHz)	V _R (V)			
	一般品	車載品										
RSBC6.8CM	★	—	T2N	100	6.62 to 7.24	5	1	1	0	 SOD-923 (VMN2M)		—

*一般品の製品性能コードは空白です。
Note: パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

TVS

●TVS早見表

V _{RWM} (V)	面実装タイプ									
	0603サイズ	1006サイズ	2924サイズ	2513サイズ	3516サイズ	4725サイズ	6546サイズ			
										
	DSN0603-2 (SMD0603B)	DSN1006-2 (SMD1006)	SOT-23 (SSD3)	(PMDE)	SOD-123FL (PMDU)	SOD-128 (PMDTM)	TO-277A (TO-277GE)	TO-252AA D-PAK (TO-252M)	TO-263AB D2PAK (TO-263S)	
3.0			MMBZ5V6ALY MMBZ6V2ALY	6 7						
4.5			MMBZ6V8ALY	8						
5.0					VS5V0UA1VWM	22	SMF5V0	54	VS5V0UA1LAM	77
6.0			MMBZ9V1ALY	9	VS6V0UA1VWM	23	SMF6V0	55	VS6V0UA1LAM	78
6.3		VS6V3UC1QS	5							
6.5			MMBZ10VALY	10	VS6V5UA1VWM	24	SMF6V5	56		
7.0	VS7V0UD1HS	1				SMF7V0	57	VS7V0UA1LAM	79	
7.5					VS7V5UA1VWM	25	SMF7V5	58		
8.0						SMF8V0	59	VS8V0UA1LAM	80	
8.5			MMBZ12VALY	11						
9.0	VS9V0UD1HS	2			VS9V0UA1VWM	26	SMF9V0	60	VS9V0UA1LAM	81
10.0						SMF10V	61	VS10VUA1LAM	82	
11.0					VS11VUA1VWM	27	SMF11V	62	VS11VUA1LAM	83
12.0	VS12VUD1HS	3	MMBZ15VALY	12	VS12VUA1VWM	28	SMF12V	63	VS12VUA1LAM	84
13.0			MMBZ16VALY	13	VS13VUA1VWM	29	SMF13V	64	VS13VUA1LAM	85
14.0						SMF14V	65	VS14VUA1LAM	86	
14.5			MMBZ18VALY	14						
15.0	VS15VUD1HS	4			VS15VUA1VWM	30	SMF15V	66	VS15VUA1LAM	87
16.0					VS16VUA1VWM	31	SMF16V	67	VS16VUA1LAM	88
17.0			MMBZ20VALY	15	VS17VUA1VWM	32	SMF17V	68	VS17VUA1LAM	89
18.0					VS18VUA1VWM	33	SMF18V	69	VS18VUA1LAM	90
20.0			MMBZ24VALY	16	VS20VUA1VWM	34	SMF20V	70	VS20VUA1LAM	91
22.0			MMBZ27VALY MMBZ27VCLY	17 21	VS22VUA1VWM	35	SMF22V	71	VS22VUA1LAM	92
24.0			MMBZ30VALY	18	VS24VUA1VWM	36	SMF24V	72	VS24VUA1LAM	93
26.0			MMBZ33VALY	19	VS26VUA1VWM	37	SMF26V	73	VS26VUA1LAM	94
28.0			MMBZ36VALY	20		SMF28V	74	VS28VUA1LAM	95	
30.0					VS30VUA1VWM	38	SMF30V	75	VS30VUA1LAM	96
33.0					VS33VUA1VWM	39	SMF33V	76		
36.0					VS36VUA1VWM	40				
40.0					VS40VUA1VWM	41				
43.0					VS43VLNVWM	42				
48.0					VS48VLNVWM	43				
54.0					VS54VLNVWM	44				
58.0					VS58VLNVWM	45				
64.0					VS64VLNVWM	46				
70.0					VS70VLNVWM	47				
78.0					VS78VLNVWM	48				
85.0					VS85VLNVWM	49				
90.0					VS90VLNVWM	50				
100					VS100VLNVWM	51				
110					VS110VLNVWM	52				
130					VS130VLNVWM	53				

Note：パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

●双方向TVS早見表

V _{RWM} (V)	面実装タイプ											
	0402サイズ		0603サイズ				1006サイズ		2012サイズ		2924サイズ	
												
	DSN0402-2 (SMD0402)		DSN0603-2 (SMD0603)		DSN0603-2 (SMD0603B)		DSN1006-2 (SMD1006)		DSN2012-2 (SMD2012)		SOT-23 (SSD3)	
3.3	VS3V3BA1FS VS3V3BB1FS VS3V3BT1FS	103 104 105	VS3V3BA1ES VS3V3BB1ES	109 110	VS3V3BC1HS VS3V3BL1HS VS3V3BN1HS	108 121 122						
4.5							VS4V5BU1QS	115				
4.8									VS4V8BU1AR	116		
5.0	VS5V0BA1FS VS5V0BB1FS	106 107	VS5V0BA1ES VS5V0BB1ES VS5V0BC1ES	111 112 113	VS5V0BL1HS VS5V0BN1HS	123 124	VS5V0BL1QS	125				
12.0					VS12VBA1HS	114					ESD16VHY	117
16.0											ESD18VHY	118
24.0											ESD27VHY RES2D1CANY	119 120

Note：パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

TVS

TVS
例) **V S 5 V 0 U A 1 V W M T F T R**
品名 製品性能コード 包装記号

TVS											
早見表 番号	形名			V _{RWM} (V)	絶対最大定格 (T _a =25℃)	電気的特性 (T _a =25℃)		ピークパルス電力 (W) (tp=10×1,000μs)	パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101
	品名	製品性能コード 一般品 車載品	包装 記号		P _D (mW)	V _Z (V) or V _{BR} (V)	I _Z (mA)				
1	VS7V0UD1HS	—	T15R	7.0	100	7.20 to 9.00	1	126 (8/20μs)	DSN0603-2 (SMD0603B)		—
2	VS9V0UD1HS	—	T15R	9.0	100	9.60 to 11.80	1	128 (8/20μs)			—
3	VS12VUD1HS	—	T15R	12.0	100	12.20 to 13.80	1	129 (8/20μs)			—
4	VS15VUD1HS	—	T15R	15.0	100	15.30 to 16.90	1	135 (8/20μs)			—
5	VS6V3UC1QS	—	T18R	6.3	200	6.70 to 7.70	1	660 (8/20μs)	DSN1006-2 (SMD1006)		—
6	MMBZ5V6ALY	FH	T116	3.0	225	5.32 to 5.88	20	24	SOT-23 (SSD3)		YES
7	MMBZ6V2ALY	FH	T116	3.0	225	5.89 to 6.51	1	24			YES
8	MMBZ6V8ALY	FH	T116	4.5	225	6.46 to 7.14	1	24			YES
9	MMBZ9V1ALY	FH	T116	6.0	225	8.65 to 9.56	1	24			YES
10	MMBZ10VALY	FH	T116	6.5	225	9.50 to 10.50	1	24			YES
11	MMBZ12VALY	FH	T116	8.5	225	11.40 to 12.60	1	40			YES
12	MMBZ15VALY	FH	T116	12.0	225	14.25 to 15.75	1	40			YES
13	MMBZ16VALY	FH	T116	13.0	225	15.20 to 16.80	1	40			YES
14	MMBZ18VALY	FH	T116	14.5	225	17.10 to 18.90	1	40			YES
15	MMBZ20VALY	FH	T116	17.0	225	19.00 to 21.00	1	40			YES
16	MMBZ24VALY	FH	T116	20.0	225	22.80 to 25.20	1	40			YES
17	MMBZ27VALY	FH	T116	22.0	225	25.65 to 28.35	1	40			YES
18	MMBZ30VALY	FH	T116	24.0	225	28.50 to 31.50	1	40			YES
19	MMBZ33VALY	FH	T116	26.0	225	31.35 to 34.65	1	40			YES
20	MMBZ36VALY	FH	T116	28.0	225	34.20 to 37.80	1	40			YES
21	MMBZ27VCLY	FH	T116	22.0	225	25.65 to 28.35	1	40			YES
22	VS5V0UA1VWM	TF	TR	5.0	1,000	6.40 to 7.20	40	200	(PMDE)		YES
23	VS6V0UA1VWM	TF	TR	6.0	1,000	6.80 to 7.70	40	200			YES
24	VS6V5UA1VWM	TF	TR	6.5	1,000	7.50 to 8.40	40	200			YES
25	VS7V5UA1VWM	TF	TR	7.5	1,000	8.20 to 9.30	40	200			YES
26	VS9V0UA1VWM	TF	TR	9.0	1,000	10.0 to 11.2	40	200			YES
27	VS11VUA1VWM	TF	TR	11.0	1,000	12.0 to 12.2	20	200			YES
28	VS12VUA1VWM	TF	TR	12.0	1,000	13.3 to 15.0	20	200			YES
29	VS13VUA1VWM	TF	TR	13.0	1,000	14.7 to 16.5	20	200			YES
30	VS15VUA1VWM	TF	TR	15.0	1,000	16.2 to 18.3	20	200			YES
31	VS16VUA1VWM	TF	TR	16.0	1,000	18.0 to 20.3	20	200			YES
32	VS17VUA1VWM	TF	TR	17.0	1,000	18.8 to 21.2	20	200			YES
33	VS18VUA1VWM	TF	TR	18.0	1,000	20.0 to 22.4	20	200			YES
34	VS20VUA1VWM	TF	TR	20.0	1,000	22.0 to 24.5	10	200			YES
35	VS22VUA1VWM	TF	TR	22.0	1,000	24.0 to 27.6	10	200			YES
36	VS24VUA1VWM	TF	TR	24.0	1,000	27.0 to 30.8	10	200			YES
37	VS26VUA1VWM	TF	TR	26.0	1,000	28.6 to 32.1	10	200			YES
38	VS30VUA1VWM	TF	TR	30.0	1,000	33.0 to 37.0	10	200			YES
39	VS33VUA1VWM	TF	TR	33.0	1,000	36.0 to 40.0	10	200			YES
40	VS36VUA1VWM	TF	TR	36.0	1,000	40.0 to 46.0	10	200			YES
41	VS40VUA1VWM	TF	TR	40.0	1,000	44.0 to 50.0	10	200			YES
42	VS43VLNVWM	TF	TR	43.0	1,000	48.0 to 54.0	2	200			YES
43	VS48VLNVWM	TF	TR	48.0	1,000	53.0 to 60.0	2	200			YES
44	VS54VLNVWM	TF	TR	54.0	1,000	58.0 to 66.0	2	200			YES
45	VS58VLNVWM	TF	TR	58.0	1,000	64.0 to 72.0	2	200			YES
46	VS64VLNVWM	TF	TR	64.0	1,000	70.0 to 79.0	2	200			YES
47	VS70VLNVWM	TF	TR	70.0	1,000	77.0 to 87.0	2	200			YES
48	VS78VLNVWM	TF	TR	78.0	1,000	85.0 to 96.0	2	200			YES
49	VS85VLNVWM	TF	TR	85.0	1,000	94.0 to 106	2	200			YES
50	VS90VLNVWM	TF	TR	90.0	1,000	104 to 116	2	200			YES
51	VS100VLNVWM	TF	TR	100	1,000	114 to 126	2	200			YES
52	VS110VLNVWM	TF	TR	110	1,000	122 to 138	2	200			YES
53	VS130VLNVWM	TF	TR	130	1,000	140 to 160	2	200			YES

*一般品の製品性能コードは空白です。
Note: パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

TVS



TVS															
早見表 番号	形名				V _{RWM} (V)	絶対最大定格 (T _a =25℃)	電気的特性 (T _a =25℃)		ピークパルス電力 (W) (tp=10×1,000μs)	パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101			
	品名	製品性能コード		包装 記号		P _D (mW)	V _Z (V) or V _{BR} (V)	I _Z (mA)							
		一般品	車載品												
54	SMF5V0	*	TF	TR	5.0	1,000	6.40 or more	40	200	SOD-123FL (PMDU)		YES			
55	SMF6V0		TF	TR	6.0	1,000	6.67 or more	40	200			YES			
56	SMF6V5		TF	TR	6.5	1,000	7.22 or more	40	200			YES			
57	SMF7V0		TF	TR	7.0	1,000	7.78 or more	40	200			YES			
58	SMF7V5		TF	TR	7.5	1,000	8.33 or more	40	200			YES			
59	SMF8V0		TF	TR	8.0	1,000	8.89 or more	40	200			YES			
60	SMF9V0		TF	TR	9.0	1,000	10.0 or more	40	200			YES			
61	SMF10V		TF	TR	10.0	1,000	11.1 or more	20	200			YES			
62	SMF11V		TF	TR	11.0	1,000	12.2 or more	20	200			YES			
63	SMF12V		TF	TR	12.0	1,000	13.3 or more	20	200			YES			
64	SMF13V		TF	TR	13.0	1,000	14.4 or more	20	200			YES			
65	SMF14V		TF	TR	14.0	1,000	15.6 or more	20	200			YES			
66	SMF15V		TF	TR	15.0	1,000	16.7 or more	20	200			YES			
67	SMF16V		TF	TR	16.0	1,000	17.2 or more	20	200			YES			
68	SMF17V		TF	TR	17.0	1,000	18.9 or more	20	200			YES			
69	SMF18V		TF	TR	18.0	1,000	20.0 or more	20	200			YES			
70	SMF20V		TF	TR	20.0	1,000	22.2 or more	10	200			YES			
71	SMF22V		TF	TR	22.0	1,000	24.4 or more	10	200			YES			
72	SMF24V		TF	TR	24.0	1,000	26.7 or more	10	200			YES			
73	SMF26V		TF	TR	26.0	1,000	28.9 or more	10	200			YES			
74	SMF28V		TF	TR	28.0	1,000	31.1 or more	10	200			YES			
75	SMF30V		TF	TR	30.0	1,000	33.3 or more	10	200			YES			
76	SMF33V		TF	TR	33.0	1,000	36.7 or more	10	200			YES			
77	VS5V0UA1LAM		*	TF	TR	5.0	—	6.45 to 7.14	10			600	SOD-128 (PMDTM)		YES
78	VS6V0UA1LAM			TF	TR	6.0	—	6.67 to 7.37	10			600			YES
79	VS7V0UA1LAM			TF	TR	7.0	—	7.78 to 8.60	10			600			YES
80	VS8V0UA1LAM	TF		TR	8.0	—	8.89 to 9.83	1	600	YES					
81	VS9V0UA1LAM	TF		TR	9.0	—	10.0 to 11.1	1	600	YES					
82	VS10VUA1LAM	TF		TR	10.0	—	11.1 to 12.3	1	600	YES					
83	VS11VUA1LAM	TF		TR	11.0	—	12.2 to 13.5	1	600	YES					
84	VS12VUA1LAM	TF		TR	12.0	—	13.3 to 14.7	1	600	YES					
85	VS13VUA1LAM	TF		TR	13.0	—	14.4 to 15.9	1	600	YES					
86	VS14VUA1LAM	TF		TR	14.0	—	15.6 to 17.2	1	600	YES					
87	VS15VUA1LAM	TF		TR	15.0	—	16.7 to 18.5	1	600	YES					
88	VS16VUA1LAM	TF		TR	16.0	—	17.8 to 19.7	1	600	YES					
89	VS17VUA1LAM	TF		TR	17.0	—	18.9 to 20.9	1	600	YES					
90	VS18VUA1LAM	TF		TR	18.0	—	20.0 to 22.1	1	600	YES					
91	VS20VUA1LAM	TF		TR	20.0	—	22.2 to 24.5	1	600	YES					
92	VS22VUA1LAM	TF		TR	22.0	—	24.4 to 26.9	1	600	YES					
93	VS24VUA1LAM	TF		TR	24.0	—	26.7 to 29.5	1	600	YES					
94	VS26VUA1LAM	TF		TR	26.0	—	28.9 to 31.9	1	600	YES					
95	VS28VUA1LAM	TF		TR	28.0	—	31.1 to 34.4	1	600	YES					
96	VS30VUA1LAM	TF		TR	30.0	—	33.3 to 36.8	1	600	YES					
97	RSDT27RSM	*	TF	TL1	22.0	1,500	24.0 to 30.0	10	1,500	TO-277A (TO-277GE)		YES ^{*1}			
98	RSDT30RSM		TF	TL1	24.0	1,500	27.0 to 33.0	10	1,500			YES ^{*1}			
99	RSDT27BM	—	FH	TL	22.0	2,500	24.0 to 30.0	10	2,500	TO-252AA D-PAK (TO-252M)		YES			
100	RSDT30BM		FH	TL	24.0	2,500	27.0 to 33.0	10	2,500			YES			
101	RSDT27NS	*	FH	TL	22.0	5,000	24.0 to 30.0	10	3,600	TO-263AB D2PAK (TO-263S)		YES			
102	RSDT30NS	—	FH	TL	24.0	5,000	27.0 to 33.0	10	3,600			YES			

*一般品の製品性能コードは空白です。
 *1 車載アプリケーションによっては、非対応の箇所がございます。詳細はローム担当営業までお問い合わせください。
 Note：パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

TVS

例)

V	S	3	V	3	B	C	1	H	S	T	1	5	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

品名

包装記号

双方向TVS															
早見表 番号	形名				絶対最大定格 (T _a =25℃)	電気的特性 (T _a =25℃)		ピークパルス電力 (W) (tp=8/20μs)	Ct (pF) Typ			パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101	
	品名	製品性能コード		包装 記号		P _D (mW)	V _{BR} (V)			I _Z (mA)					
		一般品	車載品												
103	VS3V3BA1FS	*	—	T27N	100	4.0 or more	1	26.5	6	1	0	DSN0402-2 (SMD0402)		—	
104	VS3V3BB1FS		—	T27N	100	4.0 or more	1	38	10	1	0			—	
105	VS3V3BT1FS		—	T27N	100	4.0 or more	1	21	4.7	1	0			—	
106	VS5V0BA1FS		—	T27N	100	5.3 or more	1	26.5	6	1	0			—	
107	VS5V0BB1FS		—	T27N	100	5.3 or more	1	45	10	1	0			—	
108	VS3V3BC1HS		—	T15R	100	4.0 or more	1	70	18	1	0	DSN0603-2 (SMD0603B)		—	
109	VS3V3BA1ES		—	T15R	100	4.0 or more	1	28	6	1	0	DSN0603-2 (SMD0603)		—	
110	VS3V3BB1ES		—	T15R	100	4.0 or more	1	45	10	1	0			—	
111	VS5V0BA1ES		—	T15R	100	6.0 to 8.0	1	10	5	1	0			—	
112	VS5V0BB1ES		—	T15R	100	6.0 to 9.0	1	25	7	1	0			—	
113	VS5V0BC1ES		—	T15R	100	6.0 to 9.0	1	60	15	1	0			—	
114	VS12VBA1HS		—	T15R	100	12.5 to 15.0	1	70	7	1	0	DSN0603-2 (SMD0603B)		—	
115	VS4V5BU1QS		—	T18R	200	5.3 to 6.5	1	600	100	1	0	DSN01006-2 (SMD1006)		—	
116	VS4V8BU1AR		—	T7R	—	4.85 to 6.00	1	1,100	480 (Max)	1	0	DSN2012-2 (SMD2012)		—	
117	ESD16VHY		FH	T116	225	15.96 to 17.64	1	100	13	1	0	SOT-23 (SSD3)		YES	
118	ESD18VHY		FH	T116	225	17.86 to 19.74	1	100	12	1	0			YES	
119	ESD27VHY		FH	T116	225	26.41 to 29.19	1	100	8	1	0			YES	
120	RES21CANY		FH	T116	225	26.20 to 32.00	1	350	30 (Max)	1	0			YES	
低容量双方向TVS															
早見表 番号	形名				絶対最大定格 (T _a =25℃)	電気的特性 (T _a =25℃)		備考	Ct (pF) Typ			パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101	
	品名	製品性能コード		包装 記号		P _D (mW)	V _{BR} (V)			I _Z (mA)					
		一般品	車載品												
121	VS3V3BL1HS	*	—	T15R	100	6.00 to 10.00	1	IEC61000-4-2, 150pF, 330Ω, Contact 20kV, Air 20kV	0.34	1	0	DSN0603-2 (SMD0603B)		—	
122	VS3V3BN1HS		—	T15R	100	6.00 to 10.00	1		0.5	1	0			—	
123	VS5V0BL1HS		—	T15R	100	6.00 to 10.00	1	IEC61000-4-2, 150pF, 330Ω, Contact 11kV, Air 15kV	0.34	1	0			—	
124	VS5V0BN1HS		—	T15R	100	6.00 to 10.00	1		0.5	1	0			—	
125	VS5V0BL1QS		—	T18R	200	7.00 or more	1	IEC61000-4-2, 150pF, 330Ω, Contact 15kV, Air 15kV	0.8	1	0	DSN01006-2 (SMD1006)		—	

*一般品の製品性能コードは空白です。
Note：パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

スイッチングダイオード

●スイッチングダイオード早見表

V _R (V)	面実装タイプ							
	1006サイズ	1212サイズ	1608サイズ	1616サイズ	2120サイズ		2512サイズ	2924サイズ
	SOD-923 (VMN2M)	SOT-723 (VMD3)	SOD-523 (EMD2)	SOT-416FL (EMD3F)	SOT-323FL (UMD3F)	SOT-323 (UMD3)	SOD-323FL (UMD2)	SOT-23 (SSD3)
20		DA221ZM		DA221WM				
80	1SS400CM	DAN222ZM DAP222ZM	1SS400SM	DAN222WM DAP222WM DAN217WM DA228WM	DAN202UM DAP202UM DAN217UM DA204UM DA228UM BAV199UM	DAN202FM DAP202FM BAV99FM BAV199FM	1SS355VM 1SS380VM	BAS16HY BAV70HY BAW56HY BAV99HY BAW156HY BAV199HY BAS116HY BAV170HY
200							BAS21VM	BAS21HY

Note : パッケージの () 内はROHM/パッケージを示します。

スイッチングダイオード

スイッチングダイオード



高速度タイプ																			
形名				絶対最大定格(T _a =25℃)*1					電気的特性(T _a =25℃)*1							パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101	
品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _{FM} (mA)	I _O (mA)	Isurge (mA)	V _F (V) Max	I _F (mA)	I _R (μA) Max	V _R (V)	trr(ns) Max	V _R (V)	I _F (mA)				
	一般品	車載品																	
1SS400CM	*	—	T2R	90	80	225	100	500 (1s)	1.2	100	0.1	80	4	6	10	SOD-923 (VMN2M)		—	
1SS400SM		FH	T2R	90	80	225	100	500 (1s)	1.2	100	0.1	80	4	6	10	SOD-523 (EMD2)		YES	
1SS355VM		FH	TE-17	90	80	225	100	500 (1s)	1.2	100	0.1	80	4	6	10	SOD-323FL (UMD2)		YES	
BAS16HY		FH	T116	100	80	500	215*3	4,000 (1μs)	1.25	150	0.1	80	4	10*2	10	SOT-23 (SSD3)		YES	
DAN222ZM		—	T2L	80	80	300	100	4,000 (1μs)	1.2	100	0.1	70	4	6	5	SOT-723 (VMD3)		—	
DAN222WM		—	TL	80	80	300	100	4,000 (1μs)	1.2	100	0.1	70	4	6	5	SOT-416FL (EMD3F)		—	
DAN202UM		—	TL	80	80	300	100	4,000 (1μs)	1.2	100	0.1	70	4	6	5	SOT-323FL (UMD3F)		—	
DAN202FM		FH	T106	80	80	300	100	4,000 (1μs)	1.2	100	0.1	70	4	6	5	SOT-323 (UMD3)		YES	
BAV70HY		FH	T116	90	80	450	215*3	4,000 (1μs)	1.25	150	0.5	80	4	10*2	10	SOT-23 (SSD3)		YES	
DAP222ZM		—	T2L	80	80	300	100	4,000 (1μs)	1.2	100	0.1	70	4	6	5	SOT-723 (VMD3)			—
DAP222WM		—	TL	80	80	300	100	4,000 (1μs)	1.2	100	0.1	70	4	6	5	SOT-416FL (EMD3F)	—		
DAP202UM		—	TL	80	80	300	100	4,000 (1μs)	1.2	100	0.1	70	4	6	5	SOT-323FL (UMD3F)	—		
DAP202FM		FH	T106	80	80	300	100	4,000 (1μs)	1.2	100	0.1	70	4	6	5	SOT-323 (UMD3)	YES		
BAW56HY		FH	T116	100	80	500	215*3	4,000 (1μs)	1.25	150	0.1	80	4	10*2	10	SOT-23 (SSD3)		YES	
DAN217WM		FH	TL	80	80	300	100	4,000 (1μs)	1.2	100	0.1	70	4	6	5	SOT-416FL (EMD3F)		YES	
DAN217UM		—	TL	80	80	300	100	4,000 (1μs)	1.2	100	0.2	70	4	6	5	SOT-323FL (UMD3F)		—	
BAV99HY		FH	T116	100	80	500	215*3	4,000 (1μs)	1.25	150	0.1	80	4	10*2	10	SOT-23 (SSD3)		YES	
☆BAV99FM		FH	T106	100	80	500	215*3	4,000 (1μs)	1.25	150	0.1	80	4	10*2	10	SOT-323 (UMD3)		YES	
BAS21HY		FH	T116	250	200	—	200*3	10,000 (1μs)	1	100	0.1	200	50	30*2	30	SOT-23 (SSD3)			YES
BAS21VM		FH	TE-17	250	200	—	200*3	10,000 (1μs)	1	100	0.1	200	50	30*2	30	SOD-323FL (UMD2)			YES

*一般品の製品性能コードは空白です。
*1 1素子あたりの規格です。*2 V_R(V)でなくI_R(mA)での値。*3 I_F(mA)での値。
Note : パッケージの () 内はROHM/パッケージを示します。

☆: 開発中

スイッチングダイオード

例) **1SS355VMFHTE-17**
 品名 製品性能コード 包装記号

低リークタイプ																		
形名				絶対最大定格(T _a =25℃)*1					電気的特性(T _a =25℃)*1							パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101
品名	製品性能コード		包装 記号	V _{RM} (V)	V _R (V)	I _{FM} (mA)	I _O (mA)	Isurge (mA)	V _F (V) Max	I _F (mA)	I _R (μA) Max	V _R (V)	trr(ns) Max	V _R (V)	I _F (mA)			
	一般品	車載品																
1SS380VM	*	FH	TE-17	80	80	225	100	400 (1s)	1.2	100	0.01	80	—	—	—	SOD-323FL (UMD2)		YES
BAW156HY		FH	T116	100	80	500	215*3	4,000 (1μs)	1.25	150	0.005	75	3,000	10*2	10	SOT-23 (SSD3)		YES
BAV199HY		FH	T116	100	80	500	215*3	4,000 (1μs)	1.25	150	0.005	75	3,000	10*2	10	SOT-23 (SSD3)		YES
☆BAV199FM		FH	T106	100	80	500	215*3	4,000 (1μs)	1.25	150	0.01	75	3,000	10*2	10	SOT-323 (UMD3)		YES
BAV199UM		FH	TL	100	80	500	215*3	4,000 (1μs)	1.25	150	0.005	75	3,000	10*2	10	SOT-323FL (UMD3F)		YES
DA204UM		—	TL	20	20	200	100	300 (1μs)	1.0	10	0.1	15	—	—	—			—
DA228UM		—	TL	80	80	200	100	300 (1μs)	1.2	100	0.01	80	—	—	—			—
DA221ZM		—	T2L	20	20	200	100	300 (1μs)	1	10	0.1	15	—	—	—	SOT-723 (VMD3)		—
DA221WM		—	TL	20	20	200	100	300 (1μs)	1	10	0.1	15	—	—	—	SOT-416FL (EMD3F)		—
DA228WM		—	TL	80	80	200	100	4,000 (1μs)	1.2	100	0.1	80	—	—	—		—	
BAV170HY		FH	T116	90	80	500	215*3	4,000 (1μs)	1.25	150	0.005	75	3,000	10*2	10	SOT-23 (SSD3)		YES
BAS116HY		FH	T116	100	80	500	215*3	4,000 (1μs)	1.25	150	0.005	75	3,000	10*2	10			YES

*一般品の製品性能コードは空白です。

*1 1素子あたりの規格です。*2 V_R(V)でなくI_n(mA)での値。*3 I_F(mA)での値。

Note: パッケージの()内はROHM/パッケージを示します。

☆:開発中

高周波ダイオード

●高周波ダイオード早見表

	V _R (V)	面実装タイプ				
		1006サイズ		1608サイズ	2120サイズ	2512サイズ
						
		DFN1006-2W (DFN1006-2W)	SOD-923 (VMN2M)	SOD-523 (EMD2)	SOT-323 (UMD3)	SOD-323FL (UMD2)
Band Switching Diode	35			1SS390SM	DAN235FM	
PIN Diode	50		RN141CM			
	60			RN142SM		RN142VM
Detection Schottky Diode	5	RB886ASA	RB886CM			

Note：パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

高周波ダイオード

高周波ダイオード

例)

1SS390SMFH T2R

品名

製品性能コード

包装記号

バンドスイッチングダイオード																
形名				絶対最大定格(T _a =25℃)				電気的特性(T _a =25℃)					パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101	
品名	製品性能コード		包装 記号	V _R (V)	T _J (℃)	Tstg (℃)	Ct(pF) Max			rF(Ω) Max						
	一般品	車載品						V _R (V)	f (MHz)		I _F (mA)	f (MHz)				
1SS390SM	★	FH	T2R	35	150	-55 to +150	1.2	6	1	0.9	2	100	SOD-523 (EMD2)		YES	
DAN235FM		FH	T106	35	150	-55 to +150	1.2	6	1	0.9	2	100	SOT-323 (UMD3)		YES	
PINダイオード																
形名				絶対最大定格(T _a =25℃)				電気的特性(T _a =25℃)					パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101	
品名	製品性能コード		包装 記号	V _R (V)	I _F (mA)	T _J (℃)	Tstg (℃)	Ct(pF) Max			rF(Ω) Max					
	一般品	車載品							V _R (V)	f (MHz)		I _F (mA)				f (MHz)
RN141CM	★	—	T2R	50	100	150	-55 to +150	0.8	1	1	2	3	100	SOD-923 (VMN2M)		—
RN142SM		—	T2R	60	100	150	-55 to +150	0.45	1	1	3	3	100	SOD-523 (EMD2)		—
RN142VM		—	TE-17	60	100	150	-55 to +150	0.45	1	1	3	3	100	SOD-323FL (UMD2)		—
検波ショットキーダイオード																
形名				絶対最大定格(T _a =25℃)				電気的特性(T _a =25℃)					パッケージ	等価回路図	車載対応 AEC-Q101	
品名	製品性能コード		包装 記号	V _R (V)	I _F (mA)	T _J (℃)	Tstg (℃)	V _F (V) Max			Ct(pF) Max					
	一般品	車載品							I _F (mA)	V _R (V)		f (MHz)				V _R (V)
RB886CM	★	—	T2R	5	10	125	-40 to +125	0.35	1	0.80	1	1	SOD-923 (VMN2M)		—	
RB886ASA	—	FH	T2RB	5	10	150	-55 to +150	0.35	1	0.8	1	1	DFN1006-2W (DFN1006-2W)		YES	

*一般品の製品性能コードは空白です。
Note：パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

ダイオード

パッケージ

●外形寸法図(単位: mm)

面実装タイプ

DSN0402-2 (SMD0402)	DSN0603-2 (SMD0603) (SMD0603B)	DSN1006-2 (SMD1006)	DSN2012-2 (SMD2012)
DFN1006-2W (DFN1006-2W)	SOD-923 (VMN2M)	SOT-723 (VMD3)	SOD-523 (EMD2)
SOT-416FL (EMD3F)	SOD-323FL (UMD2)	SOT-323FL (UMD3F)	SOT-323 (UMD3)
SOT-23 (SSD3)	SOD-323HE (TUMD2M)	SOD-323HE (TUMD2SM)	SOT-457T (TSMD6)

Note: パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

パッケージ

●外形寸法図(単位: mm)

面実装タイプ

(PMDE) 	SOD-123FL (PMDU) 	SOD-123FL (PMDUP) 	SOD-128 (PMDTM)
SOD-128 (PMDTP) 	DO-214AC SMA (PMDS) 	DO-214AA SMB (SMBP) 	TO-277A (TO-277GE)
TO-252 D-PAK (TO-252GE) Each lead has same dimensions	TO-252 D-PAK (TO-252M) Each lead has same dimensions	TO-263AB D2PAK (TO-263L) Each lead has same dimensions	TO-263AB D2PAK (TO-263S) Each lead has same dimensions

Note: パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

端子挿入タイプ

TO-220AB (TO-220FN) <2pin> Each lead has same dimensions	TO-220AB (TO-220FN) <3pin> Each lead has same dimensions	TO-220AB (TO-220NFM) <2pin> Each lead has same dimensions
TO-220AC (TO-220AC) Each lead has same dimensions	TO-220AC (TO-220ACFP) Each lead has same dimensions	
TO-247-2L (TO-247GE-2L) Each lead has same dimensions		

Note: パッケージの()内はROHMパッケージを示します。

形名の構成

- ・ご注文の際には、形名でご指定ください。
- ・各項目の組み合わせにつきましてはご確認をお願いいたします。
- ・空欄部分は左詰めにて、表記願います。

・ショットキーバリアダイオード

例)

R	B	7	5	1	S	M	-	4	0	F	H	T	2	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

品名
製品性能コード
包装記号

・ファストリカバリダイオード

例)

R	F	0	1	V	M	2	S	F	H	T	E	-	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

品名
製品性能コード
包装記号

・整流ダイオード

例)

R	R	1	V	W	M	4	S	T	F	T	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

品名
製品性能コード
包装記号

・ツェナーダイオード

例)

E	D	Z	V	F	H	T	2	R	3	.	6	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

品名
製品性能コード
包装記号
ツェナー電圧
細区分

・プロテクションデバイス

例)

U	M	Z	6	.	8	N	F	M	F	H	T	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

品名
製品性能コード
包装記号

・TVS

例)

V	S	5	V	0	U	A	1	V	W	M	T	F	T	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

品名
製品性能コード
包装記号

・スイッチングダイオード

例)

1	S	S	3	5	5	V	M	F	H	T	E	-	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

品名
製品性能コード
包装記号

・高周波ダイオード

例)

1	S	S	3	9	0	S	M	F	H	T	2	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

品名
製品性能コード
包装記号

・包装仕様

	パッケージ				サイズ (mm)	高さ (mm)	包装記号	包装形態	方向	包装単位 (pcs)
	GENERALコード	JEDEC コード	ROHM パッケージ	JEITA コード						
面実装 タイプ	DSN0402-2 [SOD-992]	—	(SMD0402)	—	0402	0.18	T27R T27N	Embossed tape	Cathode on sprocket hole side Non-direction	27,000
	DSN0603-2 [SOD-962]	—	(SMD0603) (SMD0603B)	—	0603	0.28	T15R	Embossed tape	Cathode on sprocket hole side	15,000
	DSN1006-2 [SOD-993]	—	(SMD1006)	—	1006	0.22	T18R	Embossed tape	Cathode on sprocket hole side	18,000
	DFN1006-2W [SOD-882]	—	(DFN1006-2W)	—	1006	0.4	T2RB	Embossed tape	Cathode on sprocket hole side	8,000
	SOT-723	—	(VMD3)	SC-105AA	1212	0.5	T2L	Embossed tape	One terminal on sprocket hole side	8,000
	SOD-923	—	(VMN2M)	SC-121	1006	0.37	T2R	Embossed tape	Cathode on sprocket hole side	8,000
	SOD-523	—	(EMD2)	SC-79	1608	0.6	T2R T2N	Embossed tape	Cathode on sprocket hole side Non-direction	8,000
	SOT-416FL	—	(EMD3F)	SC-89	1616	0.7	TL	Embossed tape	One terminal on sprocket hole side	3,000
	DSN2012-2	—	(SMD2012)	—	2012	0.3	T7R	Embossed tape	Cathode on sprocket hole side	7,000
	SOD-323FL	—	(UMD2)	SC-90A	25125	0.7	TE-17	Embossed tape	Cathode on sprocket hole side	3,000
	SOT-323	—	(UMD3)	SC-70	2120	0.9	T106	Embossed tape	One terminal on sprocket hole side	3,000
	SOT-323FL	—	(UMD3F)	SC-85	2120	0.9	TL	Embossed tape	One terminal on sprocket hole side	3,000
	SOT-23	—	(SSD3)	—	2429	0.95	T116	Embossed tape	One terminal on sprocket hole side	3,000
	SOD-323HE	—	(TUMD2M) (TUMD2SM)	SC-108B —	2514	0.6	TR	Embossed tape	Cathode on sprocket hole side	3,000
	—	—	(PMDE)	—	2513	0.95	TR	Embossed tape	Cathode on sprocket hole side	3,000
	SOT-457T	—	(TSMD6)	SC-74	2829	1.10	T108	Embossed tape	4/5/6pin come to sprocket hole side.	3,000
	SOD-123FL	—	(PMDU) (PMDUP)	SC-109B	3516	0.8	TR	Embossed tape	Cathode on sprocket hole side	3,000
	SOD-128	—	(PMDTM) (PMDTP)	—	4725	0.95	TR	Embossed tape	Cathode on sprocket hole side	3,000
	SMA	DO-214AC	(PMDS)	—	4526	2	TE25	Embossed tape	Cathode on sprocket hole side	1,500
	SMB	DO-214AA	(SMBP)	—	5336	2.3	TBR1	Embossed tape	Cathode on sprocket hole side	3,000
	—	TO-277A	(TO-277M) (TO-277GE)	— —	6546	1.1	TL TL1	Embossed tape	Cathode on sprocket hole side	4,000
	D-PAK	TO-252AA	(TO-252M) (TO-252GE)	SC-63	10066	2.3	TL	Embossed tape	Fin on sprocket hole side	2,500
	D2PAK	TO-263AB	(TO-263S) (TO-263L)	SC-83	131101 151101	4.5	TL	Embossed tape	Fin on sprocket hole side	2,500
端子挿入 タイプ	—	TO-220AB	(TO-220FN) <2pin> (TO-220FN) <3pin> (TO-220NFM)	—	29×10	4.5	C9	Tube	—	1,000
	—	TO-220AC	(TO-220ACFP) (TO-220AC)	—	28.56×10.2	4.5	C9	Tube	—	1,000
	—	TO-247-2L	(TO-247GE-2L)	—	41.0×15.9	5.0	C13	Tube	—	600