

カテゴリ別PDF

トランジスタ編

ディスクリートデバイス

# トランジスタ

ISO/TS 16949 取得済み

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>MOSFET</b>      | <b>146</b> |
| 小信号MOSFET          | 146        |
| パワーMOSFET          | 147        |
| 車載対応 MOSFET        | 160        |
| 車載対応 パワーMOSFET     | 161        |
| <b>バイポーラトランジスタ</b> | <b>163</b> |
| バイポーラトランジスタ        | 163        |
| 複合バイポーラトランジスタ      | 171        |
| <b>デジタルトランジスタ</b>  | <b>174</b> |
| デジタルトランジスタ         | 174        |
| 複合デジタルトランジスタ       | 184        |
| <b>パッケージ</b>       | <b>190</b> |
| <b>形名の構成</b>       | <b>193</b> |

## トランジスタ

MOSFET 

P.146

バイポーラトランジスタ 

P.163

デジタルトランジスタ 

P.174

パッケージ

P.190

形名の構成

P.193

 アイコンクリックでローム公式Webサイトの製品ページへリンクします。最新の状況は公式Webサイトをご確認ください。

## 小信号MOSFET

## 小信号MOSFETシリーズ

| パッケージ                                                                                                                     | 形名                   |          | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub><br>(A) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>s</sub> =25℃) | R <sub>DS(on)</sub> (Ω) |       |                       |       |                       |      |                       |       |                       |       |                       |       |                       |       |                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|------|
|                                                                                                                           | 品名                   | 包装<br>記号 |            |                         |                       |                                             | V <sub>GS</sub> =10V    |       | V <sub>GS</sub> =4.5V |       | V <sub>GS</sub> =4.0V |      | V <sub>GS</sub> =2.5V |       | V <sub>GS</sub> =1.8V |       | V <sub>GS</sub> =1.5V |       | V <sub>GS</sub> =1.2V |       | V <sub>GS</sub> =0.9V |      |
|                                                                                                                           |                      |          |            |                         |                       |                                             | Typ                     | Max   | Typ                   | Max   | Typ                   | Max  | Typ                   | Max   | Typ                   | Max   | Typ                   | Max   | Typ                   | Max   | Typ                   | Max  |
| DFN0604-3<br>(VML0604) ◆<br>0604 size                                                                                     | RV3C002UN            | T2CL     | N          | 20                      | 0.15                  | 0.10                                        | —                       | —     | 1.40                  | 2.00  | —                     | —    | 1.70                  | 2.60  | —                     | —     | 2.70                  | 5.40  | —                     | —     | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RV3CA01ZP*1          | T2CL     | P          | -20                     | -0.10                 | 0.10                                        | —                       | —     | 2.50                  | 3.80  | —                     | —    | 3.40                  | 5.10  | —                     | —     | 6.00                  | 13.20 | —                     | —     | —                     | —    |
| DFN0806-3<br>(VML0806) ◆<br>0806 size                                                                                     | RV1C002UN            | T2CL     | N          | 20                      | 0.15                  | 0.10                                        | —                       | —     | 1.40                  | 2.00  | —                     | —    | 1.70                  | 2.60  | —                     | —     | 2.70                  | 5.40  | 3.80                  | 11.40 | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RV1C001ZP            | T2CL     | P          | -20                     | -0.10                 | 0.10                                        | —                       | —     | 2.50                  | 3.80  | —                     | —    | 3.40                  | 5.10  | —                     | —     | 6.00                  | 13.20 | 10.00                 | 40.00 | —                     | —    |
| DFN1006-3<br>(VML1006) ◆<br>1006 size                                                                                     | RV2C010UN            | T2L      | N          | 20                      | 1.00                  | 0.40                                        | —                       | —     | 0.34                  | 0.47  | —                     | —    | 0.40                  | 0.56  | —                     | —     | 0.54                  | 0.81  | 0.70                  | 1.05  | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RV2C002UN            | T2L      |            | 20                      | 0.18                  | 0.10                                        | —                       | —     | 1.40                  | 2.00  | —                     | —    | 1.70                  | 2.60  | —                     | —     | 2.70                  | 5.40  | 3.80                  | 11.40 | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RV2E014AJ            | T2CL     |            | 30                      | 1.40*2                | 0.6*2                                       | —                       | —     | 0.17                  | 0.29  | —                     | —    | 0.225                 | 0.38  | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RV2C014BC            | T2CL     | P          | -20                     | -1.40*2               | 0.60*2                                      | —                       | —     | 0.22                  | 0.30  | —                     | —    | 0.28                  | 0.39  | 0.37                  | 0.70  | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RV2C001ZP            | T2L      |            | -20                     | -0.10                 | 0.10                                        | —                       | —     | 2.50                  | 3.80  | —                     | —    | 3.40                  | 5.10  | —                     | —     | 6.00                  | 13.20 | 10.00                 | 40.00 | —                     | —    |
| DSN1006-3<br>(SMM1006)<br>1006 size     | RA1C030LD            | T5CL     | N          | 20                      | 3.0                   | 1.0                                         | —                       | —     | 0.08                  | 0.14  | —                     | —    | 0.13                  | 0.19  | 0.20                  | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |
| DFN1212-3<br>(DFN1212-3)<br>1212 size  | <b>New</b> RV7E040AJ | TCR1     | N          | 30                      | 4.0                   | 1.1                                         | —                       | —     | 0.041                 | 0.055 | —                     | —    | 0.054                 | 0.073 | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |
|                                                                                                                           | <b>New</b> RV7L020GN | TCR1     |            | 60                      | 2.0                   | 1.1                                         | 0.123                   | 0.164 | 0.172                 | 0.281 | —                     | —    | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |
|                                                                                                                           | <b>New</b> RV7C040BC | TCR1     | P          | -20                     | -4.0                  | 1.1                                         | —                       | —     | 0.053                 | 0.063 | —                     | —    | 0.065                 | 0.079 | 0.089                 | 0.106 | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |
|                                                                                                                           | <b>New</b> RV7E035AT | TCR1     |            | -30                     | -3.5                  | 1.1                                         | 0.065                   | 0.080 | 0.091                 | 0.113 | —                     | —    | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |
| SOT-723<br>(VMT3)<br>1212 size         | RUM002N02            | T2L      | N          | 20                      | 0.20                  | 0.15                                        | —                       | —     | —                     | —     | —                     | —    | 0.80                  | 1.20  | —                     | —     | 1.20                  | 2.40  | 1.60                  | 4.80  | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RUM001L02            | T2CL     |            | 20                      | 0.10                  | 0.15                                        | —                       | —     | 2.50                  | 3.50  | —                     | —    | 3.00                  | 4.20  | —                     | —     | 4.50                  | 9.00  | 6.00                  | 18.00 | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RYM002N05            | T2CL     |            | 50                      | 0.20                  | 0.15                                        | —                       | —     | 1.60                  | 2.20  | —                     | —    | 1.70                  | 2.40  | —                     | —     | 2.00                  | 2.80  | 2.20                  | 3.30  | 3.00                  | 9.00 |
|                                                                                                                           | RUM002N05            | T2L      |            | 50                      | 0.20                  | 0.15                                        | —                       | —     | 1.60                  | 2.20  | —                     | —    | 1.70                  | 2.40  | —                     | —     | 2.00                  | 4.00  | 2.40                  | 7.20  | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RSM002N06            | T2L      | P          | 60                      | 0.25                  | 0.15                                        | 1.70                    | 2.40  | 2.10                  | 3.00  | 2.30                  | 3.20 | 3.00                  | 12.00 | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RZM002P02            | T2L      |            | -20                     | -0.20                 | 0.15                                        | —                       | —     | 0.80                  | 1.20  | —                     | —    | 1.00                  | 1.50  | —                     | —     | 1.60                  | 3.50  | 2.40                  | 9.60  | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RZM001P02            | T2L      |            | -20                     | -0.10                 | 0.15                                        | —                       | —     | 2.50                  | 3.80  | —                     | —    | 3.40                  | 5.10  | —                     | —     | 6.00                  | 13.20 | 10.00                 | 40.00 | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RSM002P03            | T2L      |            | -30                     | -0.20                 | 0.15                                        | 0.90                    | 1.40  | 1.40                  | 2.10  | 1.60                  | 2.40 | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |
| DFN1616-6<br>(DFN1616-6)<br>1616 size  | RV5A040AP            | TCR1     | P          | -12                     | -4.00                 | 1.50                                        | —                       | —     | 0.044                 | 0.062 | —                     | —    | 0.055                 | 0.077 | 0.075                 | 0.110 | 0.090                 | 0.180 | —                     | —     | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RV5C040AP            | TCR1     |            | -20                     | -4.00                 | 1.50                                        | —                       | —     | 0.060                 | 0.085 | —                     | —    | 0.065                 | 0.095 | 0.095                 | 0.155 | 0.130                 | 0.260 | —                     | —     | —                     | —    |
| SOT-416FL<br>(EMT3F)<br>1616 size      | RE1C002UN            | TCL      | N          | 20                      | 0.20                  | 0.15                                        | —                       | —     | —                     | —     | —                     | —    | 0.80                  | 1.20  | —                     | —     | 1.20                  | 2.40  | 1.60                  | 4.80  | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RE1C001UN            | TCL      |            | 20                      | 0.10                  | 0.20                                        | —                       | —     | 2.50                  | 3.50  | —                     | —    | 3.00                  | 4.20  | —                     | —     | 4.50                  | 9.00  | 6.00                  | 18.00 | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RE1J002YN            | TCL      |            | 50                      | 0.20                  | 0.15                                        | —                       | —     | 1.60                  | 2.20  | —                     | —    | 1.70                  | 2.40  | —                     | —     | 2.00                  | 2.80  | 2.20                  | 3.30  | 3.00                  | 9.00 |
|                                                                                                                           | RE1L002SN            | TL       |            | 60                      | 0.25                  | 0.15                                        | 1.70                    | 2.40  | 2.10                  | 3.00  | 2.30                  | 3.20 | 3.00                  | 12.00 | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RE1C002ZP            | TL       | P          | -20                     | -0.20                 | 0.15                                        | —                       | —     | 0.80                  | 1.20  | —                     | —    | 1.00                  | 1.50  | —                     | —     | 1.60                  | 3.50  | 2.40                  | 9.60  | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RE1C001ZP            | TL       |            | -20                     | -0.10                 | 0.20                                        | —                       | —     | 2.50                  | 3.80  | —                     | —    | 3.40                  | 5.10  | —                     | —     | 6.00                  | 13.20 | 10.00                 | 40.00 | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RE1E002SP            | TCL      |            | -30                     | -0.25                 | 0.20                                        | 0.90                    | 1.40  | 1.40                  | 2.10  | 1.60                  | 2.40 | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |
| SOT-323<br>2021 size                   | BSS138BKW            | T106     | N          | 60                      | 0.38                  | 0.30                                        | 0.50                    | 0.70  | 0.60                  | 0.84  | —                     | —    | 1.00                  | 4.00  | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |
|                                                                                                                           | BSS138W              | T106     |            | 60                      | 0.31                  | 0.30                                        | 1.70                    | 2.40  | 2.10                  | 3.00  | —                     | —    | 3.00                  | 12.00 | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |
|                                                                                                                           | BSS84W               | T106     | P          | -60                     | -0.21                 | 0.30                                        | 2.80                    | 5.30  | 3.50                  | 6.40  | —                     | —    | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |
| SOT-323FL<br>(UMT3F)<br>2021 size      | RU1C002UN            | TCL      | N          | 20                      | 0.20                  | 0.20                                        | —                       | —     | —                     | —     | —                     | —    | 0.80                  | 1.20  | —                     | —     | 1.20                  | 2.40  | 1.60                  | 4.80  | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RU1C001UN            | TCL      |            | 20                      | 0.10                  | 0.20                                        | —                       | —     | 2.50                  | 3.50  | —                     | —    | 3.00                  | 4.20  | —                     | —     | 4.50                  | 9.00  | 6.00                  | 18.00 | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RU1J002YN            | TCL      |            | 50                      | 0.20                  | 0.20                                        | —                       | —     | 1.60                  | 2.20  | —                     | —    | 1.70                  | 2.40  | —                     | —     | 2.00                  | 2.80  | 2.20                  | 3.30  | 3.00                  | 9.00 |
|                                                                                                                           | RU1L002SN            | TL       |            | 60                      | 0.25                  | 0.20                                        | 1.70                    | 2.40  | 2.00                  | 3.00  | 2.30                  | 3.20 | 3.00                  | 12.00 | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RU1C002ZP            | TCL      | P          | -20                     | -0.20                 | 0.20                                        | —                       | —     | 0.80                  | 1.20  | —                     | —    | 1.00                  | 1.50  | —                     | —     | 1.60                  | 3.50  | 2.40                  | 9.60  | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RU1C001ZP            | TL       |            | -20                     | -0.10                 | 0.20                                        | —                       | —     | 2.50                  | 3.80  | —                     | —    | 3.40                  | 5.10  | —                     | —     | 6.00                  | 13.20 | 10.00                 | 40.00 | —                     | —    |
|                                                                                                                           | RU1E002SP            | TCL      |            | -30                     | -0.25                 | 0.20                                        | 0.90                    | 1.40  | 1.40                  | 2.10  | 1.60                  | 2.40 | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —     | —                     | —    |

Note1: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

Note2: \*1 過電圧保護用 \*2 P<sub>W</sub>≤5s

| 小信号MOSFETシリーズ                  |           |          |            |                         |                       |                                             |                         |      |                       |      |                       |      |                       |       |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|--------------------------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| パッケージ                          | 形名        |          | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub><br>(A) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>s</sub> =25℃) | R <sub>DS(on)</sub> (Ω) |      |                       |      |                       |      |                       |       |                       |      |                       |      |                       |      |                       |      |
|                                | 品名        | 包装<br>記号 |            |                         |                       |                                             | V <sub>GS</sub> =10V    |      | V <sub>GS</sub> =4.5V |      | V <sub>GS</sub> =4.0V |      | V <sub>GS</sub> =2.5V |       | V <sub>GS</sub> =1.8V |      | V <sub>GS</sub> =1.5V |      | V <sub>GS</sub> =1.2V |      | V <sub>GS</sub> =0.9V |      |
|                                |           |          |            |                         |                       |                                             | Typ                     | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max   | Typ                   | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max  |
| TO-236AB<br>SOT-23<br>(SST3)   | RYC002N05 | T316     | N          | 50                      | 0.20                  | 0.20                                        | —                       | —    | 1.60                  | 2.20 | —                     | —    | 1.70                  | 2.40  | —                     | —    | 2.00                  | 2.80 | 2.20                  | 3.30 | 3.00                  | 9.00 |
|                                | RUC002N05 | T116     |            | 50                      | 0.20                  | 0.20                                        | —                       | —    | 1.60                  | 2.20 | —                     | —    | 1.70                  | 2.40  | —                     | —    | 2.00                  | 4.00 | 2.40                  | 7.20 | —                     | —    |
|                                | BSS670    | T116     |            | 60                      | 0.65                  | 0.35                                        | 0.50                    | 0.65 | 0.60                  | 0.82 | —                     | —    | 1.00                  | 4.00  | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    |
|                                | BSS138BK  | T116     |            | 60                      | 0.40                  | 0.35                                        | 0.50                    | 0.70 | 0.60                  | 0.84 | —                     | —    | 1.00                  | 4.00  | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    |
|                                | RK7002BM  | T116     |            | 60                      | 0.25                  | 0.20                                        | 1.70                    | 2.40 | 2.10                  | 3.00 | 2.30                  | 3.20 | 3.00                  | 12.00 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    |
|                                | RSC002P03 | T316     | P          | -30                     | -0.25                 | 0.20                                        | 0.90                    | 1.40 | 1.40                  | 2.10 | 1.60                  | 2.40 | —                     | —     | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    |
|                                | BSS84     | T116     |            | -60                     | -0.23                 | 0.35                                        | 3.60                    | 5.30 | 4.30                  | 6.40 | —                     | —    | —                     | —     | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    |
| SOT-563<br>(EMT6)<br>1616 size | EM6K6     | T2R      | N+N        | 20                      | 0.30                  | 0.15                                        | —                       | —    | —                     | —    | 0.70                  | 1.00 | 0.80                  | 1.20  | 1.00                  | 1.40 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    |
|                                | EM6K7     | T2CR     |            | 20                      | 0.20                  | 0.15                                        | —                       | —    | —                     | —    | —                     | —    | 0.80                  | 1.20  | —                     | —    | 1.20                  | 2.40 | 1.60                  | 4.80 | —                     | —    |
|                                | EM6K33    | T2R      |            | 50                      | 0.20                  | 0.15                                        | —                       | —    | 1.60                  | 2.20 | —                     | —    | 1.70                  | 2.40  | —                     | —    | 2.00                  | 4.00 | 2.40                  | 7.20 | —                     | —    |
|                                | EM6K34    | T2CR     |            | 50                      | 0.20                  | 0.15                                        | —                       | —    | 1.60                  | 2.20 | —                     | —    | 1.70                  | 2.40  | —                     | —    | 2.00                  | 2.80 | 2.20                  | 3.30 | 3.00                  | 9.00 |
|                                | EM6K31    | T2R      | 60         | 0.25                    | 0.15                  | 1.70                                        | 2.40                    | 2.10 | 3.00                  | 2.30 | 3.20                  | 3.00 | 12.00                 | —     | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | —                     |      |
|                                | EM6J1     | T2R      | P+P        | -20                     | -0.20                 | 0.15                                        | —                       | —    | 0.80                  | 1.20 | —                     | —    | 1.00                  | 1.50  | —                     | —    | 1.60                  | 3.50 | 2.40                  | 9.60 | —                     | —    |
|                                | EM6M2     | T2R      | N+P        | 20                      | 0.20                  | 0.15                                        | —                       | —    | —                     | —    | 0.70                  | 1.00 | 0.80                  | 1.20  | 1.00                  | 1.40 | 1.20                  | 2.40 | 1.60                  | 4.80 | —                     | —    |
|                                |           |          |            | -20                     | -0.20                 | 0.15                                        | 0.80                    | 1.20 | —                     | 1.00 | 1.50                  | 1.30 | 2.20                  | 1.60  | 3.50                  | 2.40 | 9.60                  | —    | —                     | —    | —                     |      |
| SOT-363<br>(UMT6)<br>2021 size | UM6K34N   | TCN      | N+N        | 50                      | 0.20                  | 0.15                                        | —                       | —    | 1.60                  | 2.20 | —                     | —    | 1.70                  | 2.40  | —                     | —    | 2.00                  | 2.80 | 2.20                  | 3.30 | 3.00                  | 9.00 |
|                                | UM6K33N   | TN       |            | 50                      | 0.20                  | 0.15                                        | —                       | —    | 1.60                  | 2.20 | —                     | —    | 1.70                  | 2.40  | —                     | —    | 2.00                  | 4.00 | 2.40                  | 7.20 | —                     | —    |
|                                | UM6K31N   | TN       |            | 60                      | 0.25                  | 0.15                                        | 1.70                    | 2.40 | 2.10                  | 3.00 | 2.30                  | 3.20 | 3.00                  | 12.00 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    |
|                                | UM6J1N    | TN       | P+P        | -30                     | -0.20                 | 0.15                                        | 0.90                    | 1.40 | 1.40                  | 2.10 | 1.60                  | 2.40 | —                     | —     | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    |

Note1 : パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。

## パワーMOSFET

| パワーMOSFETシリーズ                    |               |      |            |                         |                       |                                              |                          |      |                       |      |                       |     |                       |      |                       |       |                                  |
|----------------------------------|---------------|------|------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|-------|----------------------------------|
| パッケージ                            | 形名            |      | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub><br>(A) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>a</sub> =25°C) | R <sub>DS(on)</sub> (mΩ) |      |                       |      |                       |     |                       |      |                       |       | Qg(nC)<br>(V <sub>GS</sub> =4.5) |
|                                  | 品名            | 包装記号 |            |                         |                       |                                              | V <sub>GS</sub> =10V     |      | V <sub>GS</sub> =4.5V |      | V <sub>GS</sub> =4.0V |     | V <sub>GS</sub> =2.5V |      | V <sub>GS</sub> =1.5V |       |                                  |
|                                  |               |      |            |                         |                       |                                              | Typ                      | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max | Typ                   | Max  | Typ                   | Max   |                                  |
| SOT-323T<br>(TUMT3)<br>2021 size | RUF025N02     | TL   | N          | 20                      | 2.5                   | 0.8                                          | —                        | —    | 39                    | 54   | —                     | —   | 49                    | 68   | 80                    | 160   | 5                                |
|                                  | RUF020N02     | TL   |            | 20                      | 2                     | 0.8                                          | —                        | —    | 75                    | 105  | —                     | —   | 95                    | 135  | 170                   | 240   | 2                                |
|                                  | RUF015N02     | TL   |            | 20                      | 1.5                   | 0.8                                          | —                        | —    | 130                   | 180  | —                     | —   | 170                   | 240  | 220*1                 | 310*1 | 1.8                              |
|                                  | RTF025N03     | TL   |            | 30                      | 2.5                   | 0.8                                          | —                        | —    | 48                    | 67   | 50                    | 70  | 70                    | 98   | —                     | —     | 3.7                              |
|                                  | RSF014N03     | TL   |            | 30                      | 1.4                   | 0.8                                          | 170                      | 240  | 250                   | 350  | 270                   | 380 | —                     | —    | —                     | —     | 1.4*2                            |
|                                  | RTF016N05     | TL   |            | 45                      | 1.6                   | 0.8                                          | —                        | —    | 140                   | 190  | 150                   | 210 | 200                   | 280  | —                     | —     | 2.3                              |
|                                  | RSF015N06     | TL   | P          | 60                      | 1.5                   | 0.8                                          | 210                      | 290  | 240                   | 330  | 255                   | 350 | —                     | —    | —                     | —     | 2*2                              |
|                                  | RAF040P01     | TCL  |            | -12                     | -4                    | 0.8                                          | —                        | —    | 22                    | 30   | —                     | —   | 27                    | 38   | 40                    | 68    | 37                               |
|                                  | RZF030P01     | TL   |            | -12                     | -3                    | 0.8                                          | —                        | —    | 28                    | 39   | —                     | —   | 39                    | 54   | 72                    | 144   | 18                               |
|                                  | RZF020P01     | TL   |            | -12                     | -2                    | 0.8                                          | —                        | —    | 75                    | 105  | —                     | —   | 105                   | 145  | 200                   | 400   | 6.5                              |
|                                  | RZF013P01     | TL   |            | -12                     | -1.3                  | 0.8                                          | —                        | —    | 190                   | 260  | —                     | —   | 280                   | 390  | 530                   | 1,060 | 2.4                              |
|                                  | RRF015P03     | TL   |            | -30                     | -1.5                  | 0.8                                          | 115                      | 160  | 170                   | 240  | 190                   | 270 | —                     | —    | —                     | —     | 3.2*2                            |
| RSF010P05                        | TL            | -45  | -1         | 0.8                     | 330                   | 460                                          | 450                      | 630  | 490                   | 690  | —                     | —   | —                     | —    | 2.3*2                 |       |                                  |
| SOT-363T<br>(TUMT6)<br>2021 size | RUL035N02     | TR   | N          | 20                      | 3.5                   | 1                                            | —                        | —    | 31                    | 43   | —                     | —   | 38                    | 53   | 66                    | 93    | 5.7                              |
|                                  | RF6E065BN     | TCR  |            | 30                      | 6.5                   | 1                                            | 12.9                     | 15.3 | 18.5                  | 22.7 | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —     | 8.3                              |
|                                  | RF6E045AJ     | TCR  |            | 30                      | 4.5                   | 1                                            | —                        | —    | 16.9                  | 23.7 | —                     | —   | 23.9                  | 33.5 | —                     | —     | 8.1                              |
|                                  | RTL035N03     | TR   |            | 30                      | 3.5                   | 1                                            | —                        | —    | 40                    | 56   | 42                    | 59  | 56                    | 79   | —                     | —     | 4.6                              |
|                                  | RXL035N03     | TCR  |            | 30                      | 3.5                   | 1                                            | 35                       | 50   | 45                    | 65   | 50                    | 70  | —                     | —    | —                     | —     | 3.3*2                            |
|                                  | New RF6G035BG | TCR  |            | 40                      | 3.5                   | 1                                            | 37                       | 46   | 59                    | 80   | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —     | 1.8                              |
|                                  | New RF6L025BG | TCR  | P          | 60                      | 2.5                   | 1                                            | 70                       | 91   | 100                   | 140  | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —     | 1.7                              |
|                                  | RAL035P01     | TR   |            | -12                     | -3.5                  | 1                                            | —                        | —    | 30                    | 42   | —                     | —   | 40                    | 56   | 75                    | 150   | 22                               |
|                                  | RAL025P01     | TR   |            | -12                     | -2.5                  | 1                                            | —                        | —    | 44                    | 62   | —                     | —   | 55                    | 77   | 90                    | 180   | 16                               |
|                                  | RF6C055BC     | TCR  |            | -20                     | -5.5                  | 1                                            | —                        | —    | 19.5                  | 25.7 | —                     | —   | 24.7                  | 33.1 | 33.7                  | 63.6  | 15.2                             |
|                                  | RRL035P03     | TR   |            | -30                     | -3.5                  | 1                                            | 36                       | 50   | 52                    | 72   | 58                    | 81  | —                     | —    | —                     | —     | 8*2                              |
|                                  | US6K4         | TR   | N+N        | 20                      | 1.5                   | 1                                            | —                        | —    | 130                   | 180  | —                     | —   | 170                   | 240  | 220*1                 | 310*1 | 1.8                              |
|                                  | US6K1         | TR   |            | 30                      | 1.5                   | 1                                            | —                        | —    | 170                   | 240  | 180                   | 250 | 240                   | 340  | —                     | —     | 1.6                              |
|                                  | US6K2         | TR   |            | 30                      | 1.4                   | 1                                            | 170                      | 240  | 250                   | 350  | 270                   | 380 | —                     | —    | —                     | —     | 1.4*2                            |
|                                  | US6J12        | TCR  | P+P        | -12                     | -2                    | 1                                            | —                        | —    | 75                    | 105  | —                     | —   | 105                   | 145  | 200                   | 400   | 7.6                              |
|                                  | US6J11        | TR   |            | -12                     | -1.3                  | 1                                            | —                        | —    | 190                   | 260  | —                     | —   | 280                   | 390  | 530                   | 1,060 | 2.4                              |
|                                  | US6M11        | TR   | N+P        | 20                      | 1.5                   | 1                                            | —                        | —    | 130                   | 180  | —                     | —   | 170                   | 240  | 300                   | 600   | 1.8                              |
|                                  | US6M2         | TR   |            | -12                     | -1.3                  | 1                                            | —                        | —    | 190                   | 260  | —                     | —   | 280                   | 390  | 530                   | 1,060 | 2.4                              |
|                                  |               |      |            | 30                      | 1.5                   | 1                                            | —                        | —    | 170                   | 240  | 180                   | 250 | 240                   | 340  | —                     | —     | 1.6                              |
|                                  |               |      |            | -20                     | -1                    | 1                                            | —                        | —    | 280                   | 390  | 310                   | 430 | 570                   | 800  | —                     | —     | 2.1                              |
|                                  | US6M1         | TR   |            | 30                      | 1.4                   | 1                                            | 170                      | 240  | 250                   | 350  | 270                   | 380 | —                     | —    | —                     | —     | 1.4*2                            |
|                                  |               |      |            | -20                     | -1                    | 1                                            | —                        | —    | 280                   | 390  | 310                   | 430 | 570                   | 800  | —                     | —     | 2.1                              |

Note1 : パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。

Note2 : \*1 V<sub>GS</sub>=1.8V \*2 V<sub>GS</sub>=5V

## パワー-MOSFET

## パワー-MOSFETシリーズ

| パッケージ                                                                                                                             | 形名            |          | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub><br>(A) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>a</sub> =25°C) | R <sub>DS(on)</sub> (mΩ) |      |                       |      |                       |     |                       |      |                       |      |                       |                   | Qg(nC)<br>(V <sub>GS</sub> =4.5) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                   | 品名            | 包装<br>記号 |            |                         |                       |                                              | V <sub>GS</sub> =10V     |      | V <sub>GS</sub> =4.5V |      | V <sub>GS</sub> =4.0V |     | V <sub>GS</sub> =2.5V |      | V <sub>GS</sub> =1.8V |      | V <sub>GS</sub> =1.5V |                   |                                  |
|                                                                                                                                   |               |          |            |                         |                       |                                              | Typ                      | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max | Typ                   | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max               |                                  |
| <div>SOT-346T<br/>(TSMT3)<br/>2928 size</div>    | RUR040N02     | TL       | N          | 20                      | 4                     | 1                                            | —                        | —    | 25                    | 35   | —                     | —   | 33                    | 46   | 42                    | 59   | 55                    | 110               | 8                                |
|                                                                                                                                   | RUR020N02     | TL       |            | 20                      | 2                     | 1                                            | —                        | —    | 75                    | 105  | —                     | —   | 95                    | 135  | 130                   | 185  | 170                   | 240               | 2                                |
|                                                                                                                                   | RQ5E070BN     | TCL      |            | 30                      | 7                     | 1                                            | 12.4                     | 16.1 | 16.5                  | 20.4 | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 11.7                             |
|                                                                                                                                   | RQ5E065AJ     | TCL      |            | 30                      | 6.5                   | 1                                            | —                        | —    | 13.7                  | 18.1 | —                     | —   | 17.9                  | 23.7 | —                     | —    | —                     | —                 | 12.2                             |
|                                                                                                                                   | RQ5E040TN     | TL       |            | 30                      | 4                     | 1                                            | —                        | —    | 34                    | 48   | 36                    | 50  | 47                    | 66   | —                     | —    | —                     | —                 | 5.9                              |
|                                                                                                                                   | RQ5E040AJ     | TCL      |            | 30                      | 4                     | 1                                            | —                        | —    | 27                    | 37   | —                     | —   | 39                    | 54   | —                     | —    | —                     | —                 | 4.3                              |
|                                                                                                                                   | RQ5E035XN     | TCL      |            | 30                      | 3.5                   | 1                                            | 35                       | 50   | 45                    | 65   | 50                    | 70  | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 3.3 <sup>*1</sup>                |
|                                                                                                                                   | RQ5E035BN     | TCL      |            | 30                      | 3.5                   | 1                                            | 28                       | 37   | 43                    | 56   | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 3.1                              |
|                                                                                                                                   | RQ5E030AJ     | TCL      |            | 30                      | 3                     | 1                                            | —                        | —    | 57                    | 75   | —                     | —   | 81                    | 109  | —                     | —    | —                     | —                 | 2.1                              |
|                                                                                                                                   | RQ5E025SN     | TL       |            | 30                      | 2.5                   | 1                                            | 50                       | 70   | 74                    | 105  | 83                    | 118 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 2.9 <sup>*1</sup>                |
|                                                                                                                                   | RQ5E025TN     | TL       |            | 30                      | 2.5                   | 1                                            | —                        | —    | 66                    | 92   | 70                    | 98  | 95                    | 133  | —                     | —    | —                     | —                 | 3.3                              |
|                                                                                                                                   | RQ5H030TN     | TL       |            | 45                      | 3                     | 1                                            | —                        | —    | 48                    | 67   | 53                    | 74  | 68                    | 95   | —                     | —    | —                     | —                 | 6.2                              |
|                                                                                                                                   | RQ5H025TN     | TL       |            | 45                      | 2.5                   | 1                                            | —                        | —    | 95                    | 130  | 100                   | 140 | 125                   | 175  | —                     | —    | —                     | —                 | 3.2                              |
|                                                                                                                                   | RQ5H020TN     | TL       |            | 45                      | 2                     | 1                                            | —                        | —    | 130                   | 180  | 135                   | 190 | 180                   | 250  | —                     | —    | —                     | —                 | 2.9                              |
|                                                                                                                                   | New RQ5L045BG | TCL      |            | 60                      | 4.5                   | 1                                            | 24                       | 32   | 33                    | 49   | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 3.9                              |
|                                                                                                                                   | RQ5L030SN     | TL       |            | 60                      | 3                     | 1                                            | 60                       | 85   | 70                    | 100  | 75                    | 105 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 5 <sup>*1</sup>                  |
|                                                                                                                                   | RQ5L020SN     | TL       |            | 60                      | 2                     | 1                                            | 120                      | 170  | 140                   | 195  | 150                   | 210 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 2.7 <sup>*1</sup>                |
|                                                                                                                                   | New RQ5P035BG | TCL      |            | 100                     | 3.5                   | 1                                            | 46                       | 60   | 58                    | 81   | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 3.3                              |
|                                                                                                                                   | RQ5P010SN     | TL       | 100        | 1                       | 1                     | 370                                          | 520                      | 400  | 560                   | 410  | 580                   | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | 3.5 <sup>*1</sup> |                                  |
|                                                                                                                                   | RQ5A040ZP     | TL       | P          | -12                     | -4                    | 1                                            | —                        | —    | 22                    | 30   | —                     | —   | 30                    | 42   | 40                    | 60   | 55                    | 110               | 30                               |
|                                                                                                                                   | RQ5A030AP     | TL       |            | -12                     | -3                    | 1                                            | —                        | —    | 44                    | 62   | —                     | —   | 55                    | 77   | 75                    | 110  | 90                    | 180               | 16                               |
|                                                                                                                                   | RQ5A025ZP     | TL       |            | -12                     | -2.5                  | 1                                            | —                        | —    | 44                    | 61   | —                     | —   | 60                    | 84   | 81                    | 121  | 110                   | 220               | 13                               |
|                                                                                                                                   | RQ5A020ZP     | TL       |            | -12                     | -2                    | 1                                            | —                        | —    | 75                    | 105  | —                     | —   | 105                   | 145  | 150                   | 225  | 200                   | 400               | 6.5                              |
|                                                                                                                                   | RQ5C060BC     | TCL      |            | -20                     | -6                    | 1                                            | —                        | —    | 16.1                  | 21.1 | —                     | —   | 20.3                  | 26.9 | 27.4                  | 51.0 | —                     | —                 | 19.2                             |
|                                                                                                                                   | RQ5C035BC     | TCL      |            | -20                     | -3.5                  | 1                                            | —                        | —    | 42                    | 59   | —                     | —   | 54                    | 76   | 84                    | 135  | —                     | —                 | 6.5                              |
|                                                                                                                                   | RQ5C030TP     | TL       |            | -20                     | -3                    | 1                                            | —                        | —    | 55                    | 75   | 60                    | 85  | 90                    | 125  | —                     | —    | —                     | —                 | 9.3                              |
|                                                                                                                                   | RQ5C025TP     | TL       |            | -20                     | -2.5                  | 1                                            | —                        | —    | 70                    | 95   | 75                    | 105 | 115                   | 160  | —                     | —    | —                     | —                 | 7                                |
|                                                                                                                                   | RQ5C020TP     | TL       |            | -20                     | -2                    | 1                                            | —                        | —    | 100                   | 135  | 110                   | 150 | 180                   | 250  | —                     | —    | —                     | —                 | 4.9                              |
|                                                                                                                                   | RQ5E050AT     | TCL      |            | -30                     | -5                    | 1                                            | 21                       | 26   | 30                    | 37   | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 9.7                              |
|                                                                                                                                   | RQ5E040RP     | TL       |            | -30                     | -4                    | 1                                            | 32                       | 45   | 45                    | 63   | 52                    | 72  | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 10.5 <sup>*1</sup>               |
|                                                                                                                                   | RQ5E035AT     | TCL      |            | -30                     | -3.5                  | 1                                            | 38                       | 50   | 54                    | 70   | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 5.2                              |
|                                                                                                                                   | RQ5E030RP     | TL       |            | -30                     | -3                    | 1                                            | 55                       | 75   | 85                    | 115  | 95                    | 125 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 5.2 <sup>*1</sup>                |
|                                                                                                                                   | RQ5E025SP     | TL       |            | -30                     | -2.5                  | 1                                            | 70                       | 98   | 100                   | 140  | 115                   | 160 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 5.4 <sup>*1</sup>                |
|                                                                                                                                   | RQ5E025AT     | TCL      |            | -30                     | -2.5                  | 1                                            | 70                       | 91   | 104                   | 135  | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 2.7                              |
|                                                                                                                                   | RQ5E020SP     | TL       |            | -30                     | -2                    | 1                                            | 85                       | 120  | 135                   | 190  | 150                   | 210 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 4.3 <sup>*1</sup>                |
|                                                                                                                                   | RQ5E015RP     | TL       |            | -30                     | -1.5                  | 1                                            | 115                      | 160  | 170                   | 240  | 190                   | 270 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 3.2 <sup>*1</sup>                |
|                                                                                                                                   | RQ5H020SP     | TL       |            | -45                     | -2                    | 1                                            | 130                      | 190  | 180                   | 260  | 200                   | 280 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 9.5 <sup>*2</sup>                |
|                                                                                                                                   | RQ5L015SP     | TL       |            | -60                     | -1.5                  | 1                                            | 200                      | 280  | 240                   | 340  | 255                   | 360 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 10 <sup>*2</sup>                 |
| SOT-25T<br>(TSMT5)<br>2928 size                | QS5K2         | TR       |            | N+N                     | 30                    | 2                                            | 1.25                     | —    | —                     | 71   | 100                   | 76  | 107                   | 110  | 154                   | —    | —                     | —                 | —                                |
| <div>SOT-457T<br/>(TSMT6)<br/>2928 size</div>  | RQ6C050UN     | TR       | N          | 20                      | 5                     | 1.25                                         | —                        | —    | 22                    | 30   | —                     | —   | 27                    | 38   | 32                    | 45   | 40                    | 80                | 12                               |
|                                                                                                                                   | RQ6E085BN     | TCR      |            | 30                      | 8.5                   | 1.25                                         | 11.1                     | 14.4 | 13.9                  | 17.3 | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 16.6                             |
|                                                                                                                                   | RQ6E080AJ     | TCR      |            | 30                      | 8                     | 1.25                                         | —                        | —    | 12.5                  | 16.5 | —                     | —   | 15.7                  | 19.5 | —                     | —    | —                     | —                 | 16.2                             |
|                                                                                                                                   | RQ6E055BN     | TR       |            | 30                      | 5.5                   | 1.25                                         | 19                       | 25   | 30                    | 39   | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 4.4                              |
|                                                                                                                                   | RQ6E050AJ     | TCR      |            | 30                      | 5                     | 1.25                                         | —                        | —    | 26                    | 35   | —                     | —   | 38                    | 50   | —                     | —    | —                     | —                 | 4.7                              |
|                                                                                                                                   | RQ6E045BN     | TCR      |            | 30                      | 4.5                   | 1.25                                         | 21                       | 30   | 35                    | 49   | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 4.7                              |
|                                                                                                                                   | RQ6E045TN     | TR       |            | 30                      | 4.5                   | 1.25                                         | —                        | —    | 30                    | 43   | 32                    | 45  | 42                    | 60   | —                     | —    | —                     | —                 | 7.6                              |
|                                                                                                                                   | RQ6E045SN     | TR       |            | 30                      | 4.5                   | 1.25                                         | 27                       | 38   | 36                    | 51   | 40                    | 56  | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 6.8 <sup>*1</sup>                |
|                                                                                                                                   | RQ6E040XN     | TCR      |            | 30                      | 4                     | 1.25                                         | 35                       | 50   | 45                    | 65   | 50                    | 70  | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 33 <sup>*1</sup>                 |
|                                                                                                                                   | RQ6E035TN     | TR       |            | 30                      | 3.5                   | 1.25                                         | —                        | —    | 38                    | 54   | 40                    | 56  | 55                    | 77   | —                     | —    | —                     | —                 | 4.6                              |
|                                                                                                                                   | RTQ020N03     | TR       |            | 30                      | 2                     | 1.25                                         | —                        | —    | 89                    | 125  | 94                    | 132 | 138                   | 194  | —                     | —    | —                     | —                 | 2.4                              |
|                                                                                                                                   | RVQ040N05     | TR       |            | 45                      | 4                     | 1.25                                         | 38                       | 53   | 47                    | 66   | 53                    | 74  | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 6.3 <sup>*1</sup>                |
|                                                                                                                                   | RTQ020N05     | TR       |            | 45                      | 2                     | 1.25                                         | —                        | —    | 140                   | 190  | 150                   | 210 | 200                   | 280  | —                     | —    | —                     | —                 | 2.3                              |
|                                                                                                                                   | RSQ015N06     | TR       |            | 60                      | 1.5                   | 1.25                                         | 210                      | 290  | 240                   | 330  | 255                   | 350 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 2 <sup>*1</sup>                  |
|                                                                                                                                   | QS6K1         | TR       | N+N        | 30                      | 1                     | 1.25                                         | —                        | —    | 170                   | 238  | 180                   | 252 | 260                   | 364  | —                     | —    | —                     | —                 | 1.7                              |
|                                                                                                                                   | QS6K21        | TR       |            | 45                      | 1                     | 1.25                                         | —                        | —    | 300                   | 420  | 310                   | 435 | 415                   | 585  | —                     | —    | —                     | —                 | 1.5                              |
|                                                                                                                                   | RQ6A050ZP     | TR       |            | -12                     | -5                    | 1.25                                         | —                        | —    | 19                    | 26   | —                     | —   | 26                    | 36   | 33                    | 49   | 44                    | 88                | 35                               |
|                                                                                                                                   | RQ6A045AP     | TCR      |            | -12                     | -4.5                  | 1.25                                         | —                        | —    | 22                    | 30   | —                     | —   | 28                    | 39   | 38                    | 57   | 50                    | 100               | 40                               |
|                                                                                                                                   | RAQ045P01     | TCR      |            | -12                     | -4.5                  | 1.25                                         | —                        | —    | 22                    | 30   | —                     | —   | 28                    | 39   | 38                    | 57   | 50                    | 100               | 40                               |
|                                                                                                                                   | RQ6A045ZP     | TR       |            | -12                     | -4.5                  | 1.25                                         | —                        | —    | 25                    | 35   | —                     | —   | 31                    | 43   | 39                    | 58   | 50                    | 100               | 31                               |
|                                                                                                                                   | RQ6C065BC     | TCR      |            | -20                     | -6.5                  | 1.25                                         | —                        | —    | 14.9                  | 21   | —                     | —   | 18.6                  | 26   | 25                    | 50   | —                     | —                 | 22                               |
|                                                                                                                                   | RQ6C050BC     | TCR      |            | -20                     | -5                    | 1.25                                         | —                        | —    | 27                    | 36   | —                     | —   | 35                    | 47   | 48                    | 77   | —                     | —                 | 10.4                             |
|                                                                                                                                   | RQ6E060AT     | TCR      |            | -30                     | -6                    | 1.25                                         | 20.3                     | 26.4 | 26.8                  | 34.6 | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 12.9                             |
|                                                                                                                                   | RQ6E050AT     | TCR      |            | -30                     | -5                    | 1.25                                         | 21                       | 27   | 29                    | 38   | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 10.4                             |
|                                                                                                                                   | RQ6E045RP     | TR       |            | -30                     | -4.5                  | 1.25                                         | 25                       | 35   | 34                    | 48   | 38                    | 53  | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 14 <sup>*1</sup>                 |
|                                                                                                                                   | RRQ045P03     | TR       |            | -30                     | -4.5                  | 1.25                                         | 25                       | 35   | 34                    | 48   | 38                    | 53  | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 14 <sup>*1</sup>                 |
|                                                                                                                                   | RQ6E035AT     | TCR      |            | -30                     | -3.5                  | 1.25                                         | 38                       | 50   | 54                    | 70   | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 5.2                              |
|                                                                                                                                   | RQ6E035SP     | TR       |            | -30                     | -3.5                  | 1.25                                         | 45                       | 65   | 65                    | 90   | 70                    | 95  | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 9.2 <sup>*1</sup>                |
|                                                                                                                                   | RQ6E030AT     | TCR      |            | -30                     | -3                    | 1.25                                         | 70                       | 91   | 104                   | 135  | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 2.7                              |
|                                                                                                                                   | RQ6E030SP     | TR       |            | -30                     | -3                    | 1.25                                         | 60                       | 80   | 90                    | 125  | 100                   | 140 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 6 <sup>*1</sup>                  |
|                                                                                                                                   | RRQ020P03     | TR       |            | -30                     | -2                    | 1.25                                         | 115                      | 160  | 170                   | 240  | 190                   | 270 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 3.2 <sup>*1</sup>                |
|                                                                                                                                   | RQ6G050AT     | TCR      |            | -40                     | -5                    | 1.25                                         | 31                       | 40   | 38                    | 49   | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 11                               |
|                                                                                                                                   | RQ6L035AT     | TCR      |            | -60                     | -3.5                  | 1.25                                         | 62                       | 78   | 69                    | 87   | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 11                               |
|                                                                                                                                   | RQ6L020SP     | TCR      |            | -60                     | -2                    | 1.25                                         | 150                      | 210  | 180                   | 252  | 190                   | 266 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 7.2 <sup>*1</sup>                |
|                                                                                                                                   | RQ6P020AT     | TCR      |            | -100                    | -2                    | 1.25                                         | 166                      | 220  | 177                   | 230  | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 12                               |
|                                                                                                                                   | RQ6P015SP     | TR       |            | -100                    | -1.5                  | 1.25                                         | 350                      | 470  | 380                   | 510  | 400                   | 540 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —                 | 17 <sup>*1</sup>                 |
| QS6J11                                                                                                                            | TR            | P+P      | -12        | -2                      | 1.25                  | —                                            | —                        | 75   | 105                   | —    | —                     | 105 | 145                   | 150  | 225                   | 200  | 400                   | 6.5               |                                  |
| QS6J1                                                                                                                             | TR            |          | -20        | -1.5                    | 1.25                  | —                                            | —                        | 155  | 215                   | 170  | 235                   | 310 | 430                   | —    | —                     | —    | —                     | 3                 |                                  |
| QS6M4                                                                                                                             | TR            |          | N+P        | 30                      | 1.5                   | 1.25                                         | —                        | —    | 170                   | 230  | 180                   | 245 | 260                   | 360  | —                     | —    | —                     | —                 | 1.6                              |
|                                                                                                                                   |               | -20      |            | -1.5                    | 1.25                  | —                                            | —                        | 155  | 215                   | 170  | 235                   | 310 | 430                   | —    | —                     | —    | —                     | 3                 |                                  |



| パワーMOSFETシリーズ                                                                                                                     |               |          |            |                         |                       |                                             |                          |      |                       |      |                       |     |                       |      |                       |     |                       |     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|-----|-----------------------|-----|----------------------------------|
| パッケージ                                                                                                                             | 形名            |          | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub><br>(A) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>a</sub> =25℃) | R <sub>DS(on)</sub> (mΩ) |      |                       |      |                       |     |                       |      |                       |     |                       |     | Qg(nC)<br>(V <sub>GS</sub> =4.5) |
|                                                                                                                                   | 品名            | 包装<br>記号 |            |                         |                       |                                             | V <sub>GS</sub> =10V     |      | V <sub>GS</sub> =4.5V |      | V <sub>GS</sub> =4.0V |     | V <sub>GS</sub> =2.5V |      | V <sub>GS</sub> =1.8V |     | V <sub>GS</sub> =1.5V |     |                                  |
|                                                                                                                                   |               |          |            |                         |                       |                                             | Typ                      | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max | Typ                   | Max  | Typ                   | Max | Typ                   | Max |                                  |
| <div>(TSMT8)<br/>3028<br/>size</div> <div></div> | RQ1C075UN     | TR       | N          | 20                      | 7.5                   | 1.5                                         | —                        | —    | 11                    | 16   | —                     | —   | 14                    | 20   | 17                    | 24  | 20                    | 40  | 18                               |
|                                                                                                                                   | RQ1C065UN     | TR       |            | 20                      | 6.5                   | 1.5                                         | —                        | —    | 16                    | 22   | —                     | —   | 19                    | 27   | 24                    | 32  | 29                    | 58  | 11                               |
|                                                                                                                                   | RQ7E110AJ     | TCR      |            | 30                      | 11                    | 1.5                                         | —                        | —    | 6.8                   | 9    | —                     | —   | 9.1                   | 12.4 | —                     | —   | —                     | —   | 22                               |
|                                                                                                                                   | RQ1E100XN     | TR       |            | 30                      | 10                    | 1.5                                         | 7.5                      | 10.5 | 9.5                   | 13.3 | 10                    | 14  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 12.7*                            |
|                                                                                                                                   | RQ1E075XN     | TCR      |            | 30                      | 7.5                   | 1.5                                         | 12                       | 17   | 17                    | 24   | 19                    | 27  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 6.8*                             |
|                                                                                                                                   | RQ7G080BG     | TCR      |            | 40                      | 8                     | 1.5                                         | 12.7                     | 16.5 | 15.5                  | 24   | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 5.0                              |
|                                                                                                                                   | RQ7L055BG     | TCR      | 60         | 5.5                     | 1.5                   | 22                                          | 29                       | 30   | 42                    | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 3.9 |                                  |
|                                                                                                                                   | QH8KA4        | TCR      | 30         | 9                       | 1.5                   | —                                           | —                        | 12.5 | 17                    | 13   | 18                    | 17  | 24                    | —    | —                     | —   | —                     | —   | 12                               |
|                                                                                                                                   | QH8KA3        | TCR      | 30         | 9.0*2                   | 2.6*2                 | 12.3                                        | 16.0                     | 18.2 | 23.7                  | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 7.9                              |
|                                                                                                                                   | QS8K13        | TCR      | 30         | 6                       | 1.5                   | 20                                          | 28                       | 25   | 35                    | 28   | 39                    | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 5.5*1                            |
|                                                                                                                                   | QH8KA2        | TCR      | 30         | 4.5                     | 1.5                   | 25                                          | 35                       | 40   | 56                    | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 4.7                              |
|                                                                                                                                   | QH8KA1        | TCR      | 30         | 4.5*2                   | 2.4*2                 | 56                                          | 73                       | 86   | 112                   | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 1.5                              |
|                                                                                                                                   | QS8K11        | TCR      | 30         | 3.5                     | 1.5                   | 35                                          | 50                       | 45   | 65                    | 50   | 70                    | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 3.3*1                            |
|                                                                                                                                   | QH8KB6        | TCR      | 40         | 8                       | 1.5                   | 13.7                                        | 17.7                     | 16.4 | 27                    | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 5.0                              |
|                                                                                                                                   | QH8KB5        | TCR      | 40         | 7.5*2                   | 1.5                   | 34                                          | 44                       | 44   | 74                    | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 1.8                              |
|                                                                                                                                   | QS8K21        | TR       | 45         | 4                       | 1.5                   | 38                                          | 53                       | 48   | 67                    | 53   | 75                    | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 5.4*1                            |
|                                                                                                                                   | QH8KC6        | TCR      | 60         | 5.5                     | 1.5                   | 23                                          | 30                       | 31   | 44                    | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 3.9                              |
|                                                                                                                                   | QH8KC5        | TCR      | 60         | 3                       | 1.5                   | 70                                          | 90                       | 100  | 140                   | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 1.7                              |
|                                                                                                                                   | New QH8KE6    | TCR      | 100        | 4                       | 1.5                   | 43                                          | 56                       | 55   | 82                    | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 3.3                              |
|                                                                                                                                   | New QH8KE5    | TCR      | 100        | 2                       | 1.5                   | 155                                         | 202                      | 210  | 315                   | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 1.6                              |
|                                                                                                                                   | QH8K51        | TR       | 100        | 2                       | 1.5                   | 240                                         | 325                      | 250  | 340                   | 260  | 355                   | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 4.7*1                            |
|                                                                                                                                   | RQ1A070AP     | TR       | —12        | -7                      | 1.5                   | —                                           | —                        | 10   | 14                    | —    | —                     | 13  | 19                    | 18   | 27                    | 24  | 48                    | 80  |                                  |
|                                                                                                                                   | RQ1A060ZP     | TR       | —12        | -6                      | 1.5                   | —                                           | —                        | 16   | 23                    | —    | —                     | 22  | 31                    | 28   | 42                    | 39  | 78                    | 34  |                                  |
|                                                                                                                                   | RQ7E100AT     | TCR      | -30        | -10                     | 1.5                   | 8.7                                         | 11.2                     | 11.9 | 14.8                  | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 26                               |
|                                                                                                                                   | RQ1E070RP     | TR       | -30        | -7                      | 1.5                   | 12                                          | 17                       | 17   | 24                    | 19   | 27                    | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 26*1                             |
|                                                                                                                                   | RQ7E055AT     | TCR      | -30        | -5.5                    | 1.5                   | 19.3                                        | 24.5                     | 28.2 | 36.1                  | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 9.4                              |
|                                                                                                                                   | RQ1E050RP     | TR       | -30        | -5                      | 1.5                   | 22                                          | 31                       | 32   | 45                    | 36   | 50                    | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 13*1                             |
|                                                                                                                                   | RQ7G080AT     | TCR      | -40        | -8                      | 1.5                   | 14.7                                        | 18.2                     | 18.1 | 22.6                  | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 18                               |
|                                                                                                                                   | RQ7L050AT     | TCR      | -60        | -5                      | 1.5                   | 31                                          | 39                       | 35   | 44                    | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 18                               |
|                                                                                                                                   | New RQ7P035AT | TCR      | -100       | -3.5                    | 1.5                   | 85                                          | 111                      | 91   | 118                   | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 21                               |
|                                                                                                                                   | QS8J13        | TR       | —12        | -5.5                    | 1.5                   | —                                           | —                        | 15   | 22                    | —    | —                     | 19  | 28                    | 24   | 38                    | 29  | 58                    | 60  |                                  |
|                                                                                                                                   | QS8J2         | TR       | —12        | -4                      | 1.5                   | —                                           | —                        | 26   | 36                    | —    | —                     | 36  | 50                    | 46   | 69                    | 66  | 132                   | 20  |                                  |
|                                                                                                                                   | QH8JA1        | TCR      | -20        | -5                      | 1.5                   | —                                           | —                        | 28   | 38                    | —    | —                     | 35  | 48                    | 49   | 77                    | —   | —                     | —   | 10.2                             |
|                                                                                                                                   | QS8J5         | TR       | -30        | -5                      | 1.5                   | 28                                          | 39                       | 40   | 56                    | 45   | 63                    | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 10*1                             |
|                                                                                                                                   | QS8J4         | TR       | -30        | -4                      | 1.5                   | 40                                          | 56                       | 55   | 77                    | 60   | 84                    | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 8.4*1                            |
|                                                                                                                                   | QH8JB5        | TCR      | -40        | -5                      | 1.5                   | 33                                          | 41                       | 41   | 51                    | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 9.0                              |
|                                                                                                                                   | QH8JC5        | TCR      | -60        | -3.5                    | 1.5                   | 71                                          | 91                       | 79   | 101                   | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 8.5                              |
|                                                                                                                                   | New QH8JE5    | TCR      | -100       | -2                      | 1.5                   | 210                                         | 270                      | 220  | 290                   | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 10.2                             |
|                                                                                                                                   | QH8MA4        | TCR      | 30         | 9*2                     | 2.6*2                 | 12.3                                        | 16                       | 18.2 | 23.7                  | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 7.9                              |
|                                                                                                                                   | QH8MA3        | TCR      | 30         | 8*2                     | 2.6*2                 | 22                                          | 28.6                     | 31   | 40.3                  | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 9.8                              |
|                                                                                                                                   | QH8MA3        | TCR      | 30         | 7*2                     | 2.5*2                 | 22                                          | 29                       | 35   | 46                    | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 3.7                              |
|                                                                                                                                   | QH8MA2        | TCR      | 30         | 5.5*2                   | 2.5*2                 | 37                                          | 48                       | 55   | 72                    | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 5.2                              |
|                                                                                                                                   | QH8MA2        | TCR      | 30         | 4.5                     | 1.5                   | 25                                          | 35                       | 40   | 56                    | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 4.7                              |
|                                                                                                                                   | QH8MA2        | TCR      | -30        | -3                      | 1.5                   | 55                                          | 80                       | 80   | 115                   | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 4.3                              |
|                                                                                                                                   | QH8MB5        | TCR      | 40         | 4.5                     | 1.5                   | 34                                          | 44                       | 44   | 74                    | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 1.8                              |
|                                                                                                                                   | QH8MC5        | TCR      | -40        | -5                      | 1.5                   | 33                                          | 41                       | 41   | 51                    | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 9.0                              |
|                                                                                                                                   | QH8MC5        | TCR      | 60         | 3                       | 1.5                   | 70                                          | 90                       | 100  | 140                   | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 1.7                              |
|                                                                                                                                   | QH8MC5        | TCR      | -60        | -3.5                    | 1.5                   | 71                                          | 91                       | 79   | 101                   | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 8.5                              |
|                                                                                                                                   | QS8M31        | TR       | 60         | 3                       | 1.5                   | 80                                          | 112                      | 93   | 130                   | 98   | 137                   | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 4*1                              |
|                                                                                                                                   | QS8M31        | TR       | -60        | -2                      | 1.5                   | 150                                         | 210                      | 180  | 252                   | 190  | 266                   | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 7.2*1                            |
|                                                                                                                                   | New QH8ME5    | TCR      | 100        | 2                       | 1.5                   | 147                                         | 190                      | 190  | 290                   | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 1.6                              |
|                                                                                                                                   | New QH8ME5    | TCR      | -100       | -2                      | 1.5                   | 210                                         | 270                      | 220  | 290                   | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 10.2                             |
|                                                                                                                                   | QS8M51        | TR       | 100        | 2                       | 1.5                   | 240                                         | 325                      | 250  | 340                   | 260  | 355                   | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 4.7*1                            |
|                                                                                                                                   | QS8M51        | TR       | -100       | -1.5                    | 1.5                   | 350                                         | 470                      | 380  | 510                   | 400  | 540                   | —   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —   | 17*1                             |

Note1: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。  
Note2: \*1 V<sub>GS</sub>=5V \*2 P<sub>W</sub>≤1s

## ●ショットキーバリアダイオード複合品パワーMOSFETシリーズ

| ショットキーバリアダイオード複合品パワーMOSFETシリーズ   |                      |            |              |                         |                       |                                              |                          |     |                       |       |                       |       |                       |     |                       |                   |                                   |     |
|----------------------------------|----------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-----|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----|
| パッケージ                            | 形名                   |            | 極性<br>(ch)   | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub><br>(A) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>s</sub> =25°C) | R <sub>DS(on)</sub> (mΩ) |     |                       |       |                       |       |                       |     |                       |                   | Qg(nC)<br>(V <sub>GS</sub> =4.5V) |     |
|                                  | 品名                   | 包装<br>記号   |              |                         |                       |                                              | V <sub>GS</sub> =10V     |     | V <sub>GS</sub> =4.5V |       | V <sub>GS</sub> =4.0V |       | V <sub>GS</sub> =2.5V |     | V <sub>GS</sub> =1.5V |                   |                                   |     |
|                                  |                      |            |              |                         |                       |                                              | Typ                      | Max | Typ                   | Max   | Typ                   | Max   | Typ                   | Max | Typ                   | Max               |                                   |     |
| SOT-353T<br>(TUMT5)<br>2021 size | US5U1                | TR         | N+SBD (0.5A) | 30                      | 1.5                   | 1                                            | —                        | —   | 170                   | 240   | 180                   | 250   | 240                   | 340 | —                     | —                 | 1.6                               |     |
|                                  | US5U2                | TR         |              | 30                      | 1.4                   | 1                                            | 170                      | 240 | 250                   | 350   | 270                   | 380   | —                     | —   | —                     | 1.4 <sup>*1</sup> |                                   |     |
|                                  | US5U30               | TR         | P+SBD (0.5A) | -20                     | -1                    | 1                                            | —                        | —   | 280                   | 390   | 310                   | 430   | 570                   | 800 | —                     | —                 | 2.1                               |     |
|                                  | US5U35               | TR         |              | -45                     | -0.7                  | 1                                            | 600                      | 800 | 900                   | 1,300 | 1,000                 | 1,400 | —                     | —   | —                     | —                 | 1.7 <sup>*1</sup>                 |     |
| SOT-25T<br>(TSMT5)<br>2928 size  | QS5U36               | TR         | N+SBD (0.7A) | 20                      | 2.5                   | 1.25                                         | —                        | —   | 58                    | 81    | —                     | —     | 74                    | 104 | 120                   | 240               | 3.5                               |     |
|                                  | QS5U34               | TR         | N+SBD (0.5A) | 20                      | 1.5                   | 1.25                                         | —                        | —   | 130                   | 180   | —                     | —     | 170                   | 240 | 220 <sup>*6</sup>     | 310 <sup>*6</sup> | 1.8                               |     |
|                                  | QS5U13 <sup>*2</sup> | TR         | N+SBD (0.5A) | 30                      | 2                     | 1.25                                         | —                        | —   | 71                    | 100   | 76                    | 107   | 110                   | 154 | —                     | —                 | 2.8                               |     |
|                                  | QS5U16 <sup>*2</sup> | TR         |              | 30                      | 2                     | 1.25                                         | —                        | —   | 71                    | 100   | 76                    | 107   | 110                   | 154 | —                     | —                 | 2.8                               |     |
|                                  | QS5U12 <sup>*3</sup> | TR         |              | N+SBD (1A)              | 30                    | 2                                            | 1.25                     | —   | —                     | 71    | 100                   | 76    | 107                   | 110 | 154                   | —                 | —                                 | 2.8 |
|                                  | QS5U17 <sup>*3</sup> | TR         |              |                         | 30                    | 2                                            | 1.25                     | —   | —                     | 71    | 100                   | 76    | 107                   | 110 | 154                   | —                 | —                                 | 2.8 |
|                                  | QS5U28               | TR         | P+SBD (1A)   | -20                     | -2                    | 1.25                                         | —                        | —   | 90                    | 125   | 97                    | 135   | 175                   | 245 | —                     | —                 | 4.8                               |     |
|                                  | QS5U23 <sup>*4</sup> | TR         | P+SBD (0.5A) | -20                     | -1.5                  | 1.25                                         | —                        | —   | 160                   | 200   | 180                   | 240   | 260                   | 340 | —                     | —                 | 4.2                               |     |
|                                  | QS5U26 <sup>*4</sup> | TR         |              | -20                     | -1.5                  | 1.25                                         | —                        | —   | 160                   | 200   | 180                   | 240   | 260                   | 340 | —                     | —                 | 4.2                               |     |
|                                  | QS5U21 <sup>*5</sup> | TR         |              | P+SBD (1A)              | -20                   | -1.5                                         | 1.25                     | —   | —                     | 160   | 200                   | 180   | 240                   | 260 | 340                   | —                 | —                                 | 4.2 |
| QS5U27 <sup>*5</sup>             | TR                   | -20        |              |                         | -1.5                  | 1.25                                         | —                        | —   | 160                   | 200   | 180                   | 240   | 260                   | 340 | —                     | —                 | 4.2                               |     |
| QS5U33                           | TR                   | P+SBD (1A) | -30          | -2                      | 1.25                  | 95                                           | 135                      | 145 | 205                   | 160   | 225                   | —     | —                     | —   | —                     | 3.4 <sup>*1</sup> |                                   |     |
| SOT-457T<br>(TSMT6)<br>2928 size | QS6U22               | TR         | P+SBD (0.7A) | -20                     | -1.5                  | 1.25                                         | —                        | —   | 155                   | 215   | 170                   | 235   | 310                   | 430 | —                     | —                 | 3                                 |     |
|                                  | QS6U24               | TR         |              | -30                     | -1                    | 1.25                                         | 300                      | 400 | 500                   | 700   | 600                   | 800   | —                     | —   | —                     | —                 | 1.7 <sup>*1</sup>                 |     |

## パワーMOSFET

## パワーMOSFETシリーズ

| パッケージ                                                                                                                                  | 用途                                   | 形名        |          | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub><br>(A) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>g</sub> =25℃) | R <sub>DS(on)</sub> (mΩ) |      |                     |      |                       |      |                       |      |                       |     |                       |      |                       |     |       |     | Q <sub>g</sub> (nC)<br>(V <sub>GS</sub> =4.5V) |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|-----|-------|-----|------------------------------------------------|------|-----|
|                                                                                                                                        |                                      | 品名        | 包装<br>記号 |            |                         |                       |                                             | V <sub>GS</sub> =10V     |      | V <sub>GS</sub> =6V |      | V <sub>GS</sub> =4.5V |      | V <sub>GS</sub> =4.0V |      | V <sub>GS</sub> =2.5V |     | V <sub>GS</sub> =1.8V |      | V <sub>GS</sub> =1.5V |     |       |     |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      |           |          |            |                         |                       |                                             | Typ                      | Max  | Typ                 | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max | Typ                   | Max  | Typ                   | Max |       |     |                                                |      |     |
| <br>TO-243<br>SOT-89<br>(MPT3)<br>4540 size           | DC-DC<br>Converter<br>Motor<br>Drive | RHP030N03 | T100     | N          | 30                      | 3                     | 2                                           | 90                       | 120  | —                   | —    | —                     | —    | 160                   | 210  | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | 6.5*1 |     |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RHP020N06 | T100     |            | 60                      | 2                     | 2                                           | 150                      | 200  | —                   | —    | 200                   | 280  | 240                   | 340  | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | 7*1   |     |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RJP020N06 | T100     |            | 60                      | 2                     | 2                                           | —                        | —    | —                   | —    | 165                   | 240  | 170                   | 250  | 210                   | 300 | —                     | —    | —                     | —   | —     | 5*2 |                                                |      |     |
| <br>DFN1616-7T<br>(HEML1616L7)<br>1616 size           | Load<br>Switch<br>Switching          | RW4E075AJ | TCL1     | N          | 30                      | 7.5                   | 1.5                                         | —                        | —    | —                   | —    | 18.5                  | 26   | —                     | —    | 26.6                  | 38  | —                     | —    | —                     | —   | 6.3   |     |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RW4E065GN | TCL1     |            | 30                      | 6.5                   | 1.5                                         | 18.2                     | 22.5 | —                   | —    | 25.1                  | 31.6 | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | 2.1   |     |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RW4E045AJ | TCL1     |            | 30                      | 4.5                   | 1.5                                         | —                        | —    | —                   | —    | 28                    | 40   | —                     | —    | 41                    | 58  | —                     | —    | —                     | —   | 4     |     |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RW4E045AT | TCL1     | P          | -30                     | -4.5                  | 1.5                                         | 34                       | 48   | —                   | —    | 50                    | 70   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | 5.3   |     |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RW4C045BC | TCL1     |            | -20                     | -4.5                  | 1.5                                         | —                        | —    | —                   | —    | 39                    | 56   | —                     | —    | 52                    | 74  | 73                    | 117  | —                     | —   | 6.5   |     |                                                |      |     |
| <br>DFN2020-8S<br>(HUML2020L8)<br>Single<br>2020 size | DC-DC<br>Converter<br>Motor<br>Drive | RF4E110GN | TR       | N          | 30                      | 11                    | 2                                           | 8.7                      | 11.3 | —                   | —    | 11.7                  | 16.5 | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | 3.5   |     |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RF4E080GN | TR       |            | 30                      | 8                     | 2                                           | 13.5                     | 17.6 | —                   | —    | 17.6                  | 31.2 | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | 2.8 |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RF4E070GN | TR       |            | 30                      | 7                     | 2                                           | 16.4                     | 21.4 | —                   | —    | 23                    | 33   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | 2.2 |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RF4G100BG | TCR      |            | 40                      | 10                    | 2                                           | 10.9                     | 14.2 | —                   | —    | 13.7                  | 23.0 | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | 5.0 |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RF4L070BG | TCR      |            | 60                      | 7                     | 2                                           | 21                       | 27   | —                   | —    | 29                    | 40   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | 3.9 |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        | Load<br>Switch<br>Switching          | RF4E110BN | TR       | 30         | 11                      | 2                     | 8.5                                         | 11.1                     | —    | —                   | 11.8 | 15.4                  | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | 12  |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RF4E100AJ | TCR      | 30         | 10                      | 2                     | —                                           | —                        | —    | —                   | 9.4  | 12.4                  | —    | —                     | 13.3 | 17.9                  | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | 13  |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RF4E080BN | TR       | 30         | 8                       | 2                     | 13.5                                        | 17.6                     | —    | —                   | 18.9 | 24.6                  | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | 7.2 |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RF4E070BN | TR       | 30         | 7                       | 2                     | 22                                          | 28.6                     | —    | —                   | 30.8 | 40                    | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | 4.6 |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RF4E060AJ | TCR      | 30         | 6                       | 2                     | —                                           | —                        | —    | —                   | 28   | 37                    | —    | —                     | 41   | 55                    | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | 4   |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RF4P060BG | TCR      | 100        | 6                       | 2                     | 41                                          | 53                       | —    | —                   | 52   | 78                    | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | 3.3 |                                                |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RF4C050AP | TR       | P          | -20                     | -10                   | 2                                           | —                        | —    | —                   | —    | 18                    | 26   | —                     | —    | 22                    | 31  | 27                    | 45   | 32                    | 65  | 55    | —   | —                                              |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RF4C100BC | TCR      |            | -20                     | -10                   | 2                                           | —                        | —    | —                   | —    | 12                    | 15.6 | —                     | —    | 15.4                  | 20  | 23.5                  | 37.6 | —                     | —   | —     | —   | 23.5                                           |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RF4E075AT | TCR      |            | -30                     | -7.5                  | 2                                           | 16.7                     | 21.7 | —                   | —    | 24.4                  | 31.7 | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | 11                                             |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RF4G060AT | TCR      |            | -40                     | -6                    | 2                                           | 32                       | 40   | —                   | —    | 40                    | 51   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | 8.5                                            |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RF4L040AT | TCR      |            | -60                     | -4                    | 2                                           | 70                       | 89   | —                   | —    | 78                    | 100  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | 8.5                                            |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | RF4P025AT | TCR      |            | -100                    | -2.5                  | 2                                           | 200                      | 260  | —                   | —    | 220                   | 280  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | —                                              | 10.2 |     |
| <br>DFN2020-8D<br>(HUML2020L8)<br>Dual<br>2020 size | Load<br>Switch<br>Switching          | UT6K3     | TCR      |            | N+N                     | 30                    | 5.5                                         | 2                        | —    | —                   | —    | —                     | 30   | 42                    | —    | —                     | 45  | 63                    | —    | —                     | —   | —     | —   | 4                                              |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | UT6KB5    | TCR      | 40         |                         | 5                     | 2                                           | 37                       | 48   | —                   | —    | 48                    | 80   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | 1.8                                            |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | UT6KC5    | TCR      | 60         |                         | 3.5                   | 2                                           | 73                       | 95   | —                   | —    | 104                   | 145  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | 1.7                                            |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | UT6KE5    | TCR      | 100        |                         | 2                     | 2                                           | 159                      | 207  | —                   | —    | 230                   | 345  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | 1.6                                            |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | UT6JA3    | TCR      | P+P        | -20                     | -5                    | 2                                           | —                        | —    | —                   | —    | 42                    | 59   | —                     | —    | 54                    | 76  | 76                    | 118  | —                     | —   | —     | —   | 6.5                                            |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | UT6J3     | TCR      |            | -20                     | -3                    | 2                                           | —                        | —    | —                   | —    | 60                    | 85   | —                     | —    | 65                    | 95  | 95                    | 155  | 130                   | 260 | —     | —   | 8.5                                            |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | UT6JA2    | TCR      |            | -30                     | -4                    | 2                                           | 55                       | 70   | —                   | —    | 80                    | 103  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | 3.4                                            |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | UT6JB5    | TCR      |            | -40                     | -3.5                  | 2                                           | 95                       | 122  | —                   | —    | 121                   | 155  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | 3.3                                            |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | UT6JC5    | TCR      |            | -60                     | -2.5                  | 2                                           | 220                      | 280  | —                   | —    | 250                   | 320  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | 3.2                                            |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | UT6JE5    | TCR      |            | -100                    | -1                    | 2                                           | 650                      | 840  | —                   | —    | 690                   | 900  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | —                                              | 3.7  |     |
|                                                                                                                                        | Motor                                | UT6MA3    | TCR      | N+P        | 20                      | 5.5                   | 2                                           | —                        | —    | —                   | —    | 30                    | 42   | —                     | —    | 45                    | 63  | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | 4                                              |      |     |
|                                                                                                                                        |                                      | UT6MA2    | TCR      |            | -20                     | -5                    | 2                                           | —                        | —    | —                   | —    | 42                    | 59   | —                     | —    | 54                    | 76  | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | —                                              | 6.5  |     |
|                                                                                                                                        |                                      |           | 30       |            | 4                       | 2                     | 37                                          | 46                       | —    | —                   | 59   | 80                    | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | —                                              | 2.2  |     |
|                                                                                                                                        |                                      |           | -30      |            | -4                      | 2                     | 55                                          | 70                       | —    | —                   | 80   | 103                   | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | —                                              | 3.3  |     |
|                                                                                                                                        |                                      | UT6MB5    | TCR      |            | 40                      | 5                     | 2                                           | 37                       | 48   | —                   | —    | 48                    | 80   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | —                                              | —    | 1.8 |
|                                                                                                                                        |                                      |           | -40      |            | -3.5                    | 2                     | 95                                          | 122                      | —    | —                   | 121  | 155                   | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | —                                              | —    | 3.3 |
|                                                                                                                                        |                                      |           | 60       |            | 3.5                     | 2                     | 73                                          | 95                       | —    | —                   | 104  | 145                   | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | —   | —                                              | —    | 1.7 |
| UT6MC5                                                                                                                                 | TCR                                  | -60       | -2.5     | 2          | 220                     | 280                   | —                                           | —                        | 250  | 320                 | —    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | 3.2 |                                                |      |     |
| UT6ME5                                                                                                                                 | TCR                                  | 100       | 2        | 2          | 159                     | 207                   | —                                           | —                        | 230  | 345                 | —    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | 1.6 |                                                |      |     |
| -100                                                                                                                                   | -1                                   | 2         | 650      | 840        | —                       | —                     | 690                                         | 900                      | —    | —                   | —    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | —   | —     | 3.7 |                                                |      |     |

Note1: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。  
 Note2: \*1 V<sub>GS</sub>=10V \*2 V<sub>GS</sub>=4V

| パワーMOSFETシリーズ                                                                                                                   |                                 |                      |          |            |                         |                                             |                                             |                          |      |                     |      |                       |      |                       |      |                       |     |                       |      |                       |     |  |  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|-----|--|--|-----------------------------------|
| パッケージ                                                                                                                           | 用途                              | 形名                   |          | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub> (A)<br>(T <sub>c</sub> =25℃) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>c</sub> =25℃) | R <sub>DS(on)</sub> (mΩ) |      |                     |      |                       |      |                       |      |                       |     |                       |      |                       |     |  |  | Qg(nC)<br>(V <sub>GS</sub> =4.5V) |
|                                                                                                                                 |                                 | 品名                   | 包装<br>記号 |            |                         |                                             |                                             | V <sub>GS</sub> =10V     |      | V <sub>GS</sub> =6V |      | V <sub>GS</sub> =4.5V |      | V <sub>GS</sub> =4.0V |      | V <sub>GS</sub> =2.5V |     | V <sub>GS</sub> =1.8V |      | V <sub>GS</sub> =1.5V |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 |                      |          |            |                         |                                             |                                             | Typ                      | Max  | Typ                 | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max | Typ                   | Max  | Typ                   | Max |  |  |                                   |
| <br>(HSMT8)<br>3333 size<br>Single             | DC-DC<br>Converter<br>Switching | <b>New</b> RH6E040BG | TB1      | N          | 30                      | 125*2,*3                                    | 78                                          | 2.1                      | 2.9  | —                   | —    | 3.2                   | 4.6  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 14                    |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E180GN            | TB1      |            | 30                      | 39                                          | 20                                          | 3.3                      | 4.3  | —                   | —    | 4.3                   | 6.1  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 11                    |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E150GN            | TB       |            | 30                      | 39                                          | 17                                          | 4.7                      | 6.1  | —                   | —    | 6.2                   | 8.8  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 7.4                   |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E120GN            | TB       |            | 30                      | 27                                          | 15                                          | 6.7                      | 8.8  | —                   | —    | 9.1                   | 13.8 | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 4.8                   |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E100GN            | TB       |            | 30                      | 21                                          | 15                                          | 8.9                      | 11.7 | —                   | —    | 12                    | 20   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 3.9                   |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E080GN            | TB       |            | 30                      | 18                                          | 14                                          | 12.9                     | 16.7 | —                   | —    | 17.5                  | 31.2 | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 2.8                   |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | <b>New</b> RH6G040BG | TB1      |            | 40                      | 95*2,*3                                     | 59                                          | 2.8                      | 3.6  | —                   | —    | 4.7                   | 6.5  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 12.5                  |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | <b>New</b> RH6L040BG | TB1      |            | 60                      | 65*2,*3                                     | 59                                          | 5.5                      | 7.1  | —                   | —    | 8                     | 11.2 | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 9.2                   |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | <b>New</b> RQ3L070BG | TB1      |            | 60                      | 20                                          | 15                                          | 19.8                     | 24.7 | —                   | —    | 27.6                  | 37.3 | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 3.9                   |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | <b>New</b> RQ3L060BG | TB1      |            | 60                      | 15.5                                        | 14                                          | 29                       | 38   | —                   | —    | 42                    | 58   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 2.9                   |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | <b>New</b> RH6P040BH | TB1      |            | 100                     | 40*3                                        | 59                                          | 12                       | 15.6 | 15.6                | 23.3 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 10.9*5                |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3P300BH            | TB1      |            | 100                     | 39*3                                        | 32                                          | 11.9                     | 15.5 | 15.6                | 24.0 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 18*2                  |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 | <b>New</b> RH6R025BH            | TB1                  | 150      | 25*3       | 59                      | 46                                          | 60                                          | 49                       | 73   | —                   | —    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 11*5                  |      |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 | Load<br>Switch<br>Switching     | RQ3E180BN            | TB1      | 30         | 39                      | 20                                          | 2.8                                         | 3.9                      | —    | —                   | 3.7  | 5.2                   | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 37   |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E150BN            | TB       | 30         | 39                      | 17                                          | 3.8                                         | 5.3                      | —    | —                   | 5.3  | 7.4                   | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 23   |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E130BN            | TB       | 30         | 39                      | 16                                          | 4.4                                         | 6                        | —    | —                   | 6.7  | 9.4                   | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 16   |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E180AJ            | TB1      | 30         | 30                      | 30                                          | —                                           | —                        | —    | —                   | 3.5  | 4.5                   | —    | —                     | 4.5  | 5.8                   | —   | —                     | 39   |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E110AJ            | TB       | 30         | 24                      | 15                                          | —                                           | —                        | —    | —                   | 8.8  | 11.7                  | —    | —                     | 12.6 | 16.5                  | —   | —                     | 13.5 |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E120BN            | TB       | 30         | 21                      | 16                                          | 6.6                                         | 9.3                      | —    | —                   | 8.6  | 11.9                  | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 14   |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E100BN            | TB1      | 30         | 21                      | 15                                          | 7.7                                         | 10.4                     | —    | —                   | 11   | 15.3                  | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 10.5 |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E160AD            | TB1      | 30         | 16*1                    | 2*1                                         | 3.5                                         | 4.5                      | —    | —                   | 5    | 7                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 25   |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E080BN            | TB1      | 30         | 15                      | 14                                          | 11                                          | 15.2                     | —    | —                   | 16   | 22                    | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 7.2  |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E070BN            | TB1      | 30         | 15                      | 13                                          | 20                                          | 27                       | —    | —                   | 29   | 39                    | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 4.6  |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3C150BC            | TB       | P          | -20                     | -30                                         | 20                                          | —                        | —    | —                   | —    | 4.8                   | 6.7  | —                     | —    | 6.1                   | 8.5 | 8.8                   | 14   | 60                    |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E120AT            | TB       |            | -30                     | -39                                         | 20                                          | 6.1                      | 8    | —                   | —    | 8.7                   | 11.3 | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 33                    |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E100AT            | TB       |            | -30                     | -31                                         | 17                                          | 9                        | 11.4 | —                   | —    | 13.1                  | 16.7 | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 21                    |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3E075AT            | TB       |            | -30                     | -18                                         | 15                                          | 17.4                     | 23   | —                   | —    | 26                    | 33   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 10.4                  |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | RQ3G110AT            | TB       |            | -40                     | -35*1                                       | 20*1                                        | 9.8                      | 12.4 | —                   | —    | 12.3                  | 15.7 | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 20                    |     |  |  |                                   |
| RQ3L070AT                                                                                                                       |                                 | TB                   | -60      |            | -25*1                   | 20*1                                        | 22                                          | 28                       | —    | —                   | 25   | 32                    | —    | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 21   |                       |     |  |  |                                   |
| RQ3P045AT                                                                                                                       | TB1                             | -100                 | -14.5    |            | 20                      | 67                                          | 86                                          | —                        | —    | 71                  | 92   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 25                    |      |                       |     |  |  |                                   |
| <br>(HSMT8)<br>3333 size<br>Dual             | Motor                           | <b>New</b> HT8KB6    | TB1      | N+N        | 40                      | 15                                          | 14                                          | 13.3                     | 17.2 | —                   | —    | 19.3                  | 27   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 5    |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | <b>New</b> HT8KB5    | TB1      |            | 40                      | 12                                          | 13                                          | 36                       | 47   | —                   | —    | 58                    | 81   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 1.8  |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | <b>New</b> HT8KC6    | TB1      |            | 60                      | 15                                          | 14                                          | 23                       | 29   | —                   | —    | 31                    | 43   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 3.9  |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | <b>New</b> HT8KC5    | TB1      |            | 60                      | 10                                          | 13                                          | 69                       | 90   | —                   | —    | 99                    | 139  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 1.7  |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | <b>New</b> HT8KE6    | TB1      |            | 100                     | 13                                          | 14                                          | 44                       | 57   | —                   | —    | 56                    | 83   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 3.3  |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | <b>New</b> HT8KE5    | TB1      |            | 100                     | 7                                           | 13                                          | 148                      | 193  | —                   | —    | 200                   | 300  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 1.7                   |     |  |  |                                   |
| <br>(HSML3030L10)<br>3030 size               | DC-DC<br>Converter              | HS8K1                | TB       | N+N        | 30                      | 10*1                                        | 2*1                                         | 11.2                     | 14.6 | —                   | —    | 14.7                  | 20   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 2.7  |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 |                      | TB       |            | 30                      | 11*1                                        | 2*1                                         | 9.1                      | 11.8 | —                   | —    | 11.9                  | 16.5 | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 3.3  |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 | HS8K11               | TB       |            | 30                      | 7*1                                         | 2*1                                         | 12.8                     | 17.9 | —                   | —    | 20.8                  | 29.1 | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 5.7                   |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 |                      | TB       |            | 30                      | 11*1                                        | 2*1                                         | 10.2                     | 13.3 | —                   | —    | 11.8                  | 15.4 | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | 9                     |     |  |  |                                   |
| <br>DFN3333-9DC<br>(HSML3333L9)<br>3333 size | Motor                           | HS8MA2               | TCR1     | N+P        | 30                      | 7.0*4                                       | 4*4                                         | 25                       | 35   | —                   | —    | 40                    | 56   | —                     | —    | —                     | —   | —                     | 4.7  |                       |     |  |  |                                   |
|                                                                                                                                 |                                 |                      |          |            | -30                     | -5.5*4                                      | 4*4                                         | 55                       | 80   | —                   | —    | 80                    | 115  | —                     | —    | —                     | —   | —                     | —    | —                     | 4.3 |  |  |                                   |

Note1: パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。  
 Note2: \*1 T<sub>c</sub>=25°C \*2 シリコン制限 \*3 V<sub>GS</sub>=10V \*4 P<sub>av</sub>≤1s \*5 V<sub>GS</sub>=6V


## パワーMOSFET

## パワー MOSFETシリーズ

| パッケージ                                                                                                                                       | 形名         |          | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub><br>(A) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>a</sub> =25℃) | R <sub>DS(on)</sub> (mΩ) |      |                       |      |                       |       | Qg(nC)<br>(V <sub>GS</sub> =5V) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-------|---------------------------------|
|                                                                                                                                             | 品名         | 包装<br>記号 |            |                         |                       |                                             | V <sub>GS</sub> =10V     |      | V <sub>GS</sub> =4.5V |      | V <sub>GS</sub> =4.0V |       |                                 |
|                                                                                                                                             |            |          |            |                         |                       |                                             | Typ                      | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max   |                                 |
| <div>SOP8<br/>(SOP8)<br/>5060<br/>size</div> <div></div> | RS3E135BN  | TB       | N          | 30                      | 13.5                  | 2                                           | 5.7                      | 7.4  | 8.5                   | 10.9 | —                     | —     | 16.6*1                          |
|                                                                                                                                             | RXH125N03  | TB       |            | 30                      | 12.5                  | 2                                           | 7.5                      | 12   | 9.5                   | 13.3 | 10                    | 14    | 12.7                            |
|                                                                                                                                             | RXH100N03  | TB1      |            | 30                      | 10                    | 2                                           | 9.5                      | 13   | 12                    | 17   | 13                    | 18    | 11                              |
|                                                                                                                                             | RS3E095BN  | TB       |            | 30                      | 9.5                   | 2                                           | 11.9                     | 14.6 | 17.5                  | 21.9 | —                     | —     | 8.3*1                           |
|                                                                                                                                             | RXH090N03  | TB1      |            | 30                      | 9                     | 2                                           | 12                       | 17   | 17                    | 24   | 19                    | 27    | 6.8                             |
|                                                                                                                                             | RXH070N03  | TB1      |            | 30                      | 7                     | 2                                           | 20                       | 28   | 25                    | 35   | 28                    | 39    | 5.8                             |
|                                                                                                                                             | RSH070N05  | TB1      |            | 45                      | 7                     | 2                                           | 18                       | 25   | 23                    | 32   | 25                    | 35    | 12                              |
|                                                                                                                                             | RSH065N06  | TB1      |            | 60                      | 6.5                   | 2                                           | 24                       | 37   | 28                    | 44   | 31                    | 48    | 11                              |
|                                                                                                                                             | RS3E180AT  | TB1      | P          | −30                     | −18                   | 2                                           | 4.1                      | 5.4  | 5                     | 6.1  | —                     | —     | 80*1                            |
|                                                                                                                                             | RRH140P03  | TB       |            | −30                     | −14                   | 2                                           | 5                        | 7    | 6.7                   | 9.4  | 7.3                   | 10.2  | 80                              |
|                                                                                                                                             | RS3E130AT  | TB1      |            | −30                     | −13                   | 2                                           | 6.5                      | 8.5  | 8.6                   | 11.2 | —                     | —     | 83*2                            |
|                                                                                                                                             | RRH100P03  | TB1      |            | −30                     | −10                   | 2                                           | 9                        | 12.6 | 12.5                  | 17.5 | 14                    | 19.6  | 39                              |
|                                                                                                                                             | RRH090P03  | TB1      |            | −30                     | −9                    | 2                                           | 11                       | 15.4 | 15                    | 21   | 17                    | 24    | 30                              |
|                                                                                                                                             | RS3E075AT  | TB1      |            | −30                     | −7.5                  | 2                                           | 18                       | 23.5 | 24                    | 31   | —                     | —     | 12.8*1                          |
|                                                                                                                                             | RRH050P03  | TB1      |            | −30                     | −5                    | 2                                           | 36                       | 50   | 52                    | 72   | 58                    | 80    | 9.2                             |
|                                                                                                                                             | RRH040P03  | TB1      |            | −30                     | −4                    | 2                                           | 55                       | 75   | 85                    | 115  | 95                    | 125   | 5.2                             |
|                                                                                                                                             | RS3G160AT  | TB1      |            | −40                     | −16                   | 2                                           | 5                        | 6.2  | 6.1                   | 7.6  | —                     | —     | 55*1                            |
|                                                                                                                                             | RSH070P05  | TB1      |            | −45                     | −7                    | 2                                           | 19                       | 27   | 25                    | 35   | 28                    | 39    | 34                              |
|                                                                                                                                             | RS3L110AT  | TB1      |            | −60                     | −11                   | 2                                           | 10.1                     | 12.8 | 11.2                  | 14.3 | —                     | —     | 55*1                            |
|                                                                                                                                             | RS3P070AT  | TB1      |            | −100                    | −7                    | 2                                           | 28                       | 36   | 30                    | 38   | —                     | —     | 57*1                            |
|                                                                                                                                             | SH8KA7     | TB       | N+N        | 30                      | 15*3                  | 4.6*3                                       | 7.1                      | 9.1  | 8.3                   | 10.7 | —                     | —     | 41*1                            |
|                                                                                                                                             | SH8KA4     | TB       |            | 30                      | 9*3                   | 3*3                                         | 16.5                     | 21.4 | 22.2                  | 28.9 | —                     | —     | 7.9*1                           |
|                                                                                                                                             | SH8KA2     | TB       |            | 30                      | 8*3                   | 2.8*3                                       | 23                       | 28   | 34                    | 43   | —                     | —     | 4.1*1                           |
|                                                                                                                                             | SH8K12     | TB       |            | 30                      | 6*3                   | 2                                           | 30                       | 42   | 40                    | 56   | 45                    | 63    | 4                               |
|                                                                                                                                             | SH8KA1     | TB       |            | 30                      | 4.5*3                 | 2.7*3                                       | 54                       | 69   | 84                    | 109  | —                     | —     | 1.6*1                           |
|                                                                                                                                             | SH8K11     | TB       |            | 30                      | 3.5                   | 2                                           | 70                       | 98   | 90                    | 126  | 100                   | 140   | 1.9                             |
|                                                                                                                                             | SH8KB6     | TB1      |            | 40                      | 8.5                   | 2                                           | 14.9                     | 19.4 | 18.2                  | 26   | —                     | —     | 5.0*1                           |
|                                                                                                                                             | SH8KB7     | TB1      |            | 40                      | 13.5                  | 2                                           | 6.5                      | 8.4  | 7.5                   | 10.5 | —                     | —     | 13*1                            |
|                                                                                                                                             | SH8KC6     | TB1      |            | 60                      | 6.5                   | 2                                           | 25                       | 32   | 33                    | 46   | —                     | —     | 3.9*1                           |
|                                                                                                                                             | SH8KC7     | TB1      |            | 60                      | 10.5                  | 2                                           | 9.5                      | 12.4 | 12.3                  | 17.2 | —                     | —     | 10.8*1                          |
|                                                                                                                                             | SH8KE7     | TB1      |            | 100                     | 8                     | 2                                           | 16.1                     | 20.9 | 19.7                  | 29.6 | —                     | —     | 10.5*1                          |
|                                                                                                                                             | SH8KE6     | TB1      |            | 100                     | 4.5                   | 2                                           | 45                       | 58   | 56                    | 84   | —                     | —     | 3.3*1                           |
|                                                                                                                                             | SH8J66     | TB1      | P+P        | −30                     | −9                    | 2                                           | 13.5                     | 18.5 | 17.5                  | 23.6 | 19                    | 24.7  | 35                              |
|                                                                                                                                             | SH8J65     | TB1      |            | −30                     | −7                    | 2                                           | 21.5                     | 29   | 29                    | 39   | 31                    | 40.8  | 18                              |
|                                                                                                                                             | SH8J62     | TB1      |            | −30                     | −4.5                  | 2                                           | 40                       | 56   | 55                    | 77   | 60                    | 84    | 8                               |
|                                                                                                                                             | SH8JB5     | TB1      |            | −40                     | −8.5                  | 2                                           | 12.4                     | 15.3 | 15                    | 18.7 | —                     | —     | 25*1                            |
|                                                                                                                                             | SH8JC5     | TB1      |            | −60                     | −7.5                  | 2                                           | 25                       | 32   | 28                    | 35   | —                     | —     | 23*1                            |
|                                                                                                                                             | SH8J31     | TB       |            | −60                     | −4.5                  | 2                                           | 50                       | 70   | 55                    | 80   | 60                    | 85    | 40*2                            |
|                                                                                                                                             | SH8JE5     | TB1      |            | −100                    | −4.5                  | 2                                           | 70                       | 91   | 74                    | 96   | —                     | —     | 25*1                            |
|                                                                                                                                             | SH8MA4     | TB1      | N+P        | 30                      | 9*3                   | 3.0*3                                       | 16.5                     | 21.4 | 22.2                  | 32.5 | —                     | —     | 7.9*1                           |
|                                                                                                                                             |            |          |            | −30                     | −8.5*3                |                                             | 23                       | 29.6 | 32                    | 41.3 | —                     | —     | 9.8*1                           |
|                                                                                                                                             | SH8MA3     | TB1      |            | 30                      | 7*3                   | 2.8*3                                       | 23                       | 28   | 42                    | 57   | —                     | —     | 3.7*1                           |
|                                                                                                                                             |            |          |            | −30                     | −6*3                  |                                             | 40                       | 50   | 60                    | 73   | —                     | —     | 5.2*1                           |
|                                                                                                                                             | SH8MA2     | TB       |            | 30                      | 4.5*3                 | 2.7*3                                       | 57                       | 80   | 88                    | 125  | —                     | —     | 1.5*1                           |
|                                                                                                                                             |            |          |            | −30                     | −4.5*3                |                                             | 63                       | 82   | 89                    | 115  | —                     | —     | 3.4*1                           |
|                                                                                                                                             | SH8MB5     | TB1      |            | 40                      | 8.5                   | 2                                           | 14.9                     | 19.4 | 18.2                  | 26   | —                     | —     | 5*1                             |
|                                                                                                                                             |            |          |            | −40                     | −8.5                  |                                             | 13.9                     | 16.8 | 16.5                  | 21   | —                     | —     | 25*1                            |
|                                                                                                                                             | New SH8MB4 | TB1      |            | 40                      | 4.5                   | 2                                           | 42                       | 55   | 65                    | 91   | —                     | —     | 1.8*1                           |
|                                                                                                                                             |            |          |            | −40                     | −5.6                  |                                             | 36                       | 46   | 44                    | 56   | —                     | —     | 9.0*1                           |
|                                                                                                                                             | New SH8MC4 | TB1      |            | 60                      | 3.5                   | 2                                           | 73                       | 95   | 106                   | 148  | —                     | —     | 1.7*1                           |
|                                                                                                                                             |            | −60      |            | −4                      | 75                    |                                             | 96                       | 84   | 107                   | —    | —                     | 8.5*1 |                                 |
| SH8M24                                                                                                                                      | TB1        | 45       |            | 4.5                     | 2                     | 33                                          | 46                       | 41   | 57                    | 46   | 64                    | 6.8   |                                 |
|                                                                                                                                             |            | −45      |            | −3.5                    |                       | 45                                          | 63                       | 60   | 84                    | 66   | 92                    | 13    |                                 |
| SH8MC5                                                                                                                                      | TB1        | 60       |            | 6.5                     | 2                     | 25                                          | 32                       | 33   | 46                    | —    | —                     | 3.9*1 |                                 |
|                                                                                                                                             |            | −60      |            | −7                      |                       | 27                                          | 33                       | 29   | 37                    | —    | —                     | 23*1  |                                 |
| SH8M31                                                                                                                                      | TB         | 60       |            | 4.5                     | 2                     | 46                                          | 65                       | 52   | 73                    | 55   | 77                    | 7*1   |                                 |
|                                                                                                                                             |            | −60      |            | −4.5                    |                       | 50                                          | 70                       | 55   | 80                    | 60   | 85                    | 20*1  |                                 |
| SH8M41                                                                                                                                      | TB1        | 80       |            | 3.4                     | 2                     | 90                                          | 130                      | 110  | 150                   | 120  | 160                   | 6.6   |                                 |
|                                                                                                                                             |            | −80      |            | −2.6                    |                       | 165                                         | 240                      | 220  | 300                   | 230  | 310                   | 8.2   |                                 |
| SH8ME5                                                                                                                                      | TB1        | 100      |            | 4.5                     | 2                     | 45                                          | 58                       | 56   | 84                    | —    | —                     | 3.3*1 |                                 |
|                                                                                                                                             |            | −100     |            | −4.5                    |                       | 70                                          | 91                       | 74   | 96                    | —    | —                     | 25*1  |                                 |

Note1: パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。

Note2: \*1 V<sub>GS</sub>=4.5V \*2 V<sub>GS</sub>=10V \*3 P<sub>W</sub>≤1s

| パワー MOSFETシリーズ                                                                                                                              |                                 |                             |               |            |                         |                                             |                                             |                          |      |                     |      |                       |      |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------|------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| パッケージ                                                                                                                                       | 用途                              | 形名                          |               | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub> (A)<br>(T <sub>C</sub> =25℃) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>C</sub> =25℃) | R <sub>DS(on)</sub> (mΩ) |      |                     |      |                       |      | Qg(nC)<br>(V <sub>GS</sub> =4.5V) |
|                                                                                                                                             |                                 | 品名                          | 包装<br>記号      |            |                         |                                             |                                             | V <sub>GS</sub> =10V     |      | V <sub>GS</sub> =6V |      | V <sub>GS</sub> =4.5V |      |                                   |
|                                                                                                                                             |                                 |                             |               |            |                         |                                             |                                             | Typ                      | Max  | Typ                 | Max  | Typ                   | Max  |                                   |
| <div>HSOP8<br/>(HSOP8)<br/>5060<br/>size<br/>Single</div>  | Load Switch                     | RS1E350BN                   | TB1           | N          | 30                      | 80                                          | 35                                          | 1.2                      | 1.7  | —                   | —    | 1.8                   | 2.5  | 95                                |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1E281BN                   | TB1           |            | 30                      | 80                                          | 30                                          | 1.7                      | 2.3  | —                   | —    | 2.3                   | 3.2  | 50                                |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1E200BN                   | TB1           |            | 30                      | 68                                          | 25                                          | 2.8                      | 3.9  | —                   | —    | 3.8                   | 5.3  | 29                                |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1E180BN                   | TB            |            | 30                      | 60                                          | 25                                          | 3.5                      | 4.9  | —                   | —    | 4.9                   | 6.9  | 23                                |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1E240BN                   | TB            |            | 30                      | 40                                          | 30                                          | 2.3                      | 3.2  | —                   | —    | 3.3                   | 4.6  | 35                                |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1E260AT                   | TB1           | P          | −30                     | −80                                         | 40                                          | 2.5                      | 3.1  | —                   | —    | 3.5                   | 4.3  | 87                                |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1E220AT                   | TB1           |            | −30                     | −76                                         | 34                                          | 3.3                      | 4.1  | —                   | —    | 4.6                   | 5.8  | 65                                |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1G201AT                   | TB1           |            | −40                     | −78                                         | 40                                          | 4.2                      | 5.2  | —                   | —    | 5.2                   | 6.5  | 62                                |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1L151AT                   | TB1           |            | −60                     | −56                                         | 40                                          | 8.9                      | 11.3 | —                   | —    | 9.9                   | 12.6 | 59                                |
|                                                                                                                                             |                                 | New RS1N110AT               | TB1           |            | −80                     | −43                                         | 40                                          | 16.3                     | 21   | 17.4                | 22   | —                     | —    | 83*2                              |
|                                                                                                                                             | RS1P090AT                       | TB1                         | −100          | −33        | 40                      | 26                                          | 34                                          | —                        | —    | 28                  | 36   | 62                    |      |                                   |
|                                                                                                                                             | DC-DC<br>Converter<br>Switching | RS1E350GN                   | TB            | N          | 30                      | 80                                          | 39                                          | 1.48                     | 1.76 | —                   | —    | 1.92                  | 2.40 | 32.7                              |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1E321GN                   | TB1           |            | 30                      | 80                                          | 34                                          | 1.4                      | 1.9  | —                   | —    | 1.8                   | 2.9  | 19.6                              |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1E301GN                   | TB1           |            | 30                      | 80                                          | 33                                          | 1.7                      | 2.2  | —                   | —    | 2.2                   | 3.3  | 18.5                              |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1E280GN                   | TB            |            | 30                      | 80                                          | 31                                          | 2.0                      | 2.6  | —                   | —    | 2.6                   | 3.8  | 17.1                              |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1E240GN                   | TB            |            | 30                      | 72                                          | 27                                          | 2.6                      | 3.3  | —                   | —    | 3.3                   | 5.2  | 11.2                              |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1E200GN                   | TB            |            | 30                      | 57                                          | 25                                          | 3.6                      | 4.6  | —                   | —    | 4.7                   | 7.5  | 7.8                               |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1E170GN                   | TB            |            | 30                      | 40                                          | 23                                          | 5.1                      | 6.7  | —                   | —    | 6.7                   | 10.3 | 5.9                               |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1E150GN                   | TB            |            | 30                      | 40                                          | 22                                          | 6.7                      | 8.8  | —                   | —    | 8.8                   | 13.3 | 4.8                               |
|                                                                                                                                             |                                 | RS1E130GN                   | TB            |            | 30                      | 35                                          | 22                                          | 8.9                      | 11.7 | —                   | —    | 11.7                  | 17.7 | 3.9                               |
|                                                                                                                                             |                                 | New RS6E120BG               | TB1           |            | 30                      | 270*1,*2                                    | 138                                         | 0.79                     | 1.1  | —                   | —    | 1.2                   | 1.76 | 35                                |
|                                                                                                                                             |                                 | New RS6E122BG               | TB1           |            | 30                      | 155*1,*2                                    | 89                                          | 1.51                     | 2.16 | —                   | —    | 2.27                  | 3.37 | 23                                |
|                                                                                                                                             |                                 | New RS6G120CH               | TB1           |            | 40                      | 225*1,*2                                    | 166                                         | 0.78                     | 0.91 | 1.25                | 1.76 | —                     | —    | 44*2                              |
|                                                                                                                                             |                                 | New RS6G120BG               | TB1           |            | 40                      | 210*1,*2                                    | 104                                         | 1.03                     | 1.34 | —                   | —    | 1.74                  | 2.43 | 34                                |
|                                                                                                                                             |                                 | New RS6G100BG               | TB1           |            | 40                      | 100*2                                       | 59                                          | 2.6                      | 3.4  | —                   | —    | 4.6                   | 6.5  | 11.8                              |
|                                                                                                                                             |                                 | New RS6L120BG               | TB1           |            | 60                      | 150*1,*2                                    | 104                                         | 2.1                      | 2.7  | —                   | —    | 3                     | 4.2  | 25                                |
|                                                                                                                                             |                                 | New RS6L090BG               | TB1           |            | 60                      | 90*2                                        | 73                                          | 3.6                      | 4.7  | —                   | —    | 5.3                   | 7.4  | 14.0                              |
|                                                                                                                                             |                                 | New RS6N120BH               | TB1           |            | 80                      | 135*1,*2                                    | 104                                         | 2.8                      | 3.3  | 3.5                 | 4.9  | —                     | —    | 33*3                              |
|                                                                                                                                             |                                 | New RS6P100BH               | TB1           |            | 100                     | 100*2                                       | 104                                         | 4.5                      | 5.9  | 5.8                 | 8.7  | —                     | —    | 29*3                              |
|                                                                                                                                             |                                 | New RS6P060BH               | TB1           |            | 100                     | 60*2                                        | 73                                          | 8.2                      | 10.6 | 10.7                | 16   | —                     | —    | 16.2*3                            |
|                                                                                                                                             |                                 | New RS1P600BH               | TB1           |            | 100                     | 60                                          | 35                                          | 6.7                      | 8.8  | 8.6                 | 12.9 | —                     | —    | 21*3                              |
|                                                                                                                                             |                                 | New RS6R060BH               | TB1           |            | 150                     | 60*2                                        | 104                                         | 16.7                     | 21.8 | 17.9                | 26.8 | —                     | —    | 30*3                              |
|                                                                                                                                             |                                 | New RS6R035BH               | TB1           |            | 150                     | 35*2                                        | 73                                          | 32                       | 41   | 34                  | 50   | —                     | —    | 16.2*3                            |
| DFN5060-8S<br>(DFN5060T8LSHAAE)<br>5060<br>size                                                                                             |                                 | DC-DC<br>Converter<br>Motor | New RS7E200BG |            | TB1                     | N                                           | 30                                          | 390*1,*2                 | 180  | 0.53                | 0.7  | —                     | —    | 0.75                              |
|                                                                                                                                             | New RS7N200BH                   |                             | TB1           | 80         | 230*1,*2                |                                             | 180                                         | 1.7                      | 2    | 2.1                 | 2.9  | —                     | —    | 45*3                              |

Note1: パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。

Note2: \*1 シリコン制限 \*2 V<sub>GS</sub>=10V \*3 V<sub>GS</sub>=6V

| パワー MOSFETシリーズ                                        |             |            |           |            |                         |                                             |                                             |                          |      |                       |      |                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| パッケージ                                                 | 用途          | 形名         |           | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub> (A)<br>(T <sub>C</sub> =25℃) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>C</sub> =25℃) | R <sub>DS(on)</sub> (mΩ) |      |                       |      | Qg(nC)<br>(V <sub>GS</sub> =4.5V) |
|                                                       |             | 品名         | 包装<br>記号  |            |                         |                                             |                                             | V <sub>GS</sub> =10V     |      | V <sub>GS</sub> =4.5V |      |                                   |
|                                                       |             |            |           |            |                         |                                             |                                             | Typ                      | Max  | Typ                   | Max  |                                   |
| HSOP8<br>(HSOP8)<br>5060<br>size<br>Asymmetry Dual    | Switching   | HP8K24     | TB        | N+N        | 30                      | 80                                          | 31                                          | 2.3                      | 3    | 3.2                   | 4.2  | 17.2                              |
|                                                       |             |            |           |            | 30                      | 27                                          | 22                                          | 6.7                      | 8.8  | 9.1                   | 13.3 | 4.8                               |
|                                                       |             | HP8K22     | TB        |            | 30                      | 57                                          | 25                                          | 3.6                      | 4.6  | 4.7                   | 7.5  | 7.8                               |
|                                                       |             |            |           |            | 30                      | 27                                          | 22                                          | 6.7                      | 8.8  | 9.1                   | 13.3 | 4.8                               |
| HSOP8<br>(HSOP8)<br>5060<br>size<br>Symmetry<br>Dual  | Motor       | New HP8KB7 | TB1       | N+N        | 40                      | 24                                          | 26                                          | 6.2                      | 8    | 8                     | 11   | 13                                |
|                                                       |             | New HP8KB6 | TB1       |            | 40                      | 24                                          | 21                                          | 12.1                     | 15.7 | 17.8                  | 25   | 5                                 |
|                                                       |             | New HP8KC7 | TB1       |            | 60                      | 24                                          | 26                                          | 8.8                      | 11.5 | 11.2                  | 15.7 | 10.8                              |
|                                                       |             | New HP8KC6 | TB1       |            | 60                      | 23                                          | 21                                          | 21                       | 27   | 29                    | 40   | 3.9                               |
|                                                       |             | New HP8KE7 | TB1       |            | 100                     | 24                                          | 26                                          | 15.1                     | 19.6 | 18.6                  | 27.8 | 10.5                              |
|                                                       |             | New HP8KE6 | TB1       |            | 100                     | 17                                          | 21                                          | 41                       | 54   | 53                    | 73   | 3.7                               |
|                                                       |             | New HP8JE5 | TB1       | P+P        | 100                     | 12.5                                        | 21                                          | 98                       | 127  | 106                   | 138  | 18.5                              |
|                                                       |             | HP8MA2     | TB1       | N+P        | 30                      | 18*1,*2                                     | 7*1,*2                                      | 7.5                      | 9.6  | 11.7                  | 16.5 | 10.5                              |
|                                                       |             |            | TB1       |            | −30                     | −15*1,*2                                    | 7*1,*2                                      | 13.2                     | 17.9 | 21                    | 29   | 12.8                              |
|                                                       |             |            | TB1       |            | 40                      | 16.5                                        | 20                                          | 35                       | 46   | 57                    | 80   | 1.8                               |
|                                                       |             | New HP8MB5 | TB1       |            | −40                     | −18.0                                       | 20                                          | 34                       | 44   | 42                    | 55   | 9                                 |
|                                                       |             |            | TB1       |            | 60                      | 12                                          | 20                                          | 69                       | 90   | 99                    | 139  | 1.7                               |
|                                                       |             | New HP8MC5 | TB1       |            | −60                     | −12                                         | 20                                          | 74                       | 96   | 83                    | 107  | 8.5                               |
|                                                       |             |            | TB1       |            | 60                      | 8.5*1,*2                                    | 7*1,*2                                      | 46                       | 65   | 52                    | 73   | 6.2                               |
|                                                       |             | HP8M31     | TB1       |            | −60                     | −8.5*1,*2                                   | 7*1,*2                                      | 50                       | 70   | 55                    | 80   | 15.7                              |
|                                                       |             |            | TB1       |            | 100                     | 8.5                                         | 20                                          | 148                      | 193  | 200                   | 300  | 1.7                               |
|                                                       |             | New HP8ME5 | TB1       |            | −100                    | −8.0                                        | 20                                          | 210                      | 273  | 233                   | 303  | 10.2                              |
|                                                       | TB1         | 100        | 4.5*1,*2  | 7*1,*2     | 120                     | 170                                         | 130                                         | 180                      | 8.5  |                       |      |                                   |
| HP8M51                                                | TB1         | −100       | −4.5*1,*2 | 7*1,*2     | 210                     | 290                                         | 230                                         | 320                      | 12.5 |                       |      |                                   |
| HSOP8<br>(HSOP8)<br>5060<br>size<br>Drain Common Dual | Load Switch | HP8KA1     | TB        | N+N        | 30                      | 14                                          | 3                                           | 3.5                      | 5    | 5                     | 7    | 24                                |

Note1: パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。

Note2: \*1 T<sub>a</sub>=25℃ \*2 P<sub>W</sub>≤1s

## パワーMOSFET

## パワーMOSFETシリーズ

| パッケージ                                                                                                             | 形名        |          | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub> (A)<br>(T <sub>C</sub> =25℃) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>C</sub> =25℃) | R <sub>DS(on)</sub> (mΩ) |       |                       |      |                       |      |                       |      | Q <sub>g</sub> (nC)<br>(V <sub>GS</sub> =10V) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                   | 品名        | 包装<br>記号 |            |                         |                                             |                                             | V <sub>GS</sub> =10V     |       | V <sub>GS</sub> =6.0V |      | V <sub>GS</sub> =4.5V |      | V <sub>GS</sub> =4.0V |      |                                               |
|                                                                                                                   |           |          |            |                         |                                             |                                             | Typ                      | Max   | Typ                   | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max  |                                               |
| TO-252<br>DPAK<br>(TO-252)<br>   | RD3G07BBG | TL1      | N          | 40                      | 150 <sup>*1,*2</sup>                        | 89                                          | 1.75                     | 2.3   | —                     | —    | 2.6                   | 3.7  | —                     | —    | 28 <sup>*5</sup>                              |
|                                                                                                                   | RD3G03BBG | TL1      |            | 40                      | 65 <sup>*1,*2</sup>                         | 50                                          | 5                        | 6.5   | —                     | —    | 7.6                   | 10.6 | —                     | —    | 9.3 <sup>*5</sup>                             |
|                                                                                                                   | RD3H200SN | TL1      |            | 45                      | 20                                          | 20                                          | 20                       | 28    | —                     | —    | 25                    | 35   | 28                    | 40   | 12 <sup>*4</sup>                              |
|                                                                                                                   | RD3L07BBG | TL1      |            | 60                      | 115 <sup>*1,*2</sup>                        | 102                                         | 3                        | 3.9   | —                     | —    | 4.1                   | 5.7  | —                     | —    | 23 <sup>*5</sup>                              |
|                                                                                                                   | RD3L03BBG | TL1      |            | 60                      | 50 <sup>*1,*2</sup>                         | 50                                          | 8.7                      | 11.3  | —                     | —    | 12.1                  | 16.9 | —                     | —    | 7.1 <sup>*5</sup>                             |
|                                                                                                                   | RD3L220SN | TL1      |            | 60                      | 22                                          | 20                                          | 18                       | 26    | —                     | —    | 21                    | 30   | 23                    | 33   | 30                                            |
|                                                                                                                   | RD3L150SN | TL1      |            | 60                      | 15                                          | 20                                          | 28                       | 40    | —                     | —    | 33                    | 47   | 36                    | 51   | 18                                            |
|                                                                                                                   | RD3L080SN | TL1      |            | 60                      | 8                                           | 15                                          | 57                       | 80    | —                     | —    | 70                    | 98   | 78                    | 109  | 9.4                                           |
|                                                                                                                   | RD3L050SN | TL1      |            | 60                      | 5                                           | 15                                          | 78                       | 109   | —                     | —    | 94                    | 131  | 100                   | 140  | 8                                             |
|                                                                                                                   | RD3P07BBH | TL1      |            | 100                     | 80 <sup>*1,*2</sup>                         | 89                                          | 5.9                      | 7.7   | 7.5                   | 11.2 | —                     | —    | —                     | —    | 25 <sup>*3</sup>                              |
|                                                                                                                   | RD3P03BBH | TL1      |            | 100                     | 35 <sup>*2</sup>                            | 50                                          | 18                       | 23    | 23                    | 34   | —                     | —    | —                     | —    | 8.2 <sup>*3</sup>                             |
|                                                                                                                   | RD3P200SN | TL1      |            | 100                     | 20                                          | 20                                          | 33                       | 46    | —                     | —    | —                     | —    | 36                    | 50   | 55                                            |
|                                                                                                                   | RD3P175SN | TL1      |            | 100                     | 17.5                                        | 20                                          | 75                       | 105   | —                     | —    | 80                    | 112  | 85                    | 119  | 24                                            |
|                                                                                                                   | RD3P100SN | TL1      |            | 100                     | 10                                          | 20                                          | 95                       | 133   | —                     | —    | 100                   | 140  | 105                   | 147  | 18                                            |
|                                                                                                                   | RD3P050SN | TL1      |            | 100                     | 5                                           | 15                                          | 135                      | 190   | —                     | —    | 142                   | 200  | 145                   | 205  | 14                                            |
|                                                                                                                   | RD3R05BBH | TL1      |            | 150                     | 50 <sup>*2</sup>                            | 89                                          | 22                       | 29    | 24                    | 35   | —                     | —    | —                     | —    | 24 <sup>*3</sup>                              |
|                                                                                                                   | RD3R02BBH | TL1      |            | 150                     | 20 <sup>*2</sup>                            | 50                                          | 62                       | 81    | 67                    | 100  | —                     | —    | —                     | —    | 8.1 <sup>*3</sup>                             |
|                                                                                                                   | RD3S100CN | TL1      |            | 190                     | 10                                          | 85                                          | 130                      | 182   | —                     | —    | —                     | —    | 136                   | 190  | 52                                            |
|                                                                                                                   | RD3S075CN | TL1      |            | 190                     | 7.5                                         | 52                                          | 240                      | 336   | —                     | —    | —                     | —    | 248                   | 347  | 30                                            |
|                                                                                                                   | RD3T100CN | TL1      |            | 200                     | 10                                          | 85                                          | 140                      | 182   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 25                                            |
|                                                                                                                   | RD3T075CN | TL1      |            | 200                     | 7.5                                         | 52                                          | 250                      | 325   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 15                                            |
|                                                                                                                   | RD3T050CN | TL1      |            | 200                     | 5                                           | 29                                          | 540                      | 760   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 8.3                                           |
|                                                                                                                   | RD3U080CN | TL1      |            | 250                     | 8                                           | 85                                          | 225                      | 300   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 25                                            |
|                                                                                                                   | RD3U060CN | TL1      |            | 250                     | 6                                           | 52                                          | 410                      | 530   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 15                                            |
|                                                                                                                   | RD3U040CN | TL1      |            | 250                     | 4                                           | 29                                          | 930                      | 1,300 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 8.5                                           |
|                                                                                                                   | RD3G07BAT | TL1      | P          | −40                     | −70                                         | 101                                         | 5.7                      | 7.1   | —                     | —    | 6.9                   | 8.7  | —                     | —    | 52 <sup>*5</sup>                              |
|                                                                                                                   | RD3G03BAT | TL1      |            | −40                     | −35                                         | 56                                          | 15                       | 19.1  | —                     | —    | 18.5                  | 24   | —                     | —    | 19.5 <sup>*5</sup>                            |
|                                                                                                                   | RD3G01BAT | TL1      |            | −40                     | −15                                         | 25                                          | 31                       | 39    | —                     | —    | 38                    | 49   | —                     | —    | 9.5 <sup>*5</sup>                             |
|                                                                                                                   | RD3H160SP | TL1      |            | −45                     | 16                                          | 20                                          | 35                       | 50    | —                     | —    | 45                    | 63   | 50                    | 70   | 16 <sup>*4</sup>                              |
|                                                                                                                   | RD3H080SP | TL1      |            | −45                     | −8                                          | 15                                          | 65                       | 91    | —                     | —    | 95                    | 133  | 105                   | 147  | 9 <sup>*4</sup>                               |
|                                                                                                                   | RD3H045SP | TL1      |            | −45                     | −4.5                                        | 15                                          | 110                      | 155   | —                     | —    | 160                   | 225  | 185                   | 260  | 12 <sup>*4</sup>                              |
|                                                                                                                   | RD3L07BAT | TL1      |            | −60                     | −70                                         | 101                                         | 10.1                     | 12.7  | —                     | —    | 11.1                  | 14.1 | —                     | —    | 54 <sup>*5</sup>                              |
|                                                                                                                   | RD3L03BAT | TL1      |            | −60                     | −35                                         | 56                                          | 32                       | 41    | —                     | —    | 36                    | 46   | —                     | —    | 18.5 <sup>*5</sup>                            |
|                                                                                                                   | RD3L140SP | TL1      |            | −60                     | −14                                         | 20                                          | 60                       | 84    | —                     | —    | 73                    | 103  | 77                    | 108  | 27                                            |
|                                                                                                                   | RD3L01BAT | TL1      |            | −60                     | −10                                         | 26                                          | 65                       | 84    | —                     | —    | 73                    | 93   | —                     | —    | 9.1 <sup>*5</sup>                             |
|                                                                                                                   | RD3P05BAT | TL1      |            | −100                    | −50 <sup>*2</sup>                           | 101                                         | 32                       | 41    | 35                    | 46   | —                     | —    | —                     | —    | 68 <sup>*3</sup>                              |
|                                                                                                                   | RD3P02BAT | TL1      |            | −100                    | −20 <sup>*2</sup>                           | 56                                          | 89                       | 116   | 100                   | 130  | —                     | —    | —                     | —    | 25 <sup>*3</sup>                              |
|                                                                                                                   | RD3P01BAT | TL1      |            | −100                    | −10 <sup>*2</sup>                           | 25                                          | 181                      | 240   | 210                   | 270  | —                     | —    | —                     | —    | 12.3 <sup>*3</sup>                            |
|                                                                                                                   | RD3P130SP | TL1      |            | −100                    | −13                                         | 20                                          | 135                      | 200   | —                     | —    | 150                   | 220  | 155                   | 230  | 40                                            |
| TO-263S<br>D2PAK<br>(LPTS)<br> | RSJ650N10 | TL       | N          | 100                     | 65                                          | 100                                         | 6.5                      | 9.1   | —                     | —    | —                     | —    | 7                     | 9.8  | 260                                           |
|                                                                                                                   | RSJ550N10 | TL       |            | 100                     | 55                                          | 100                                         | 12                       | 16.8  | —                     | —    | —                     | —    | 13.5                  | 18.9 | 143                                           |
|                                                                                                                   | RSJ400N10 | TL       |            | 100                     | 40                                          | 50                                          | 19                       | 27    | —                     | —    | —                     | —    | 21                    | 30   | 90                                            |
|                                                                                                                   | RSJ301N10 | TL       |            | 100                     | 30                                          | 50                                          | 33                       | 46    | —                     | —    | —                     | —    | 36                    | 50   | 60                                            |
|                                                                                                                   | RCJ700N20 | TL       |            | 200                     | 70                                          | 297                                         | 30.5                     | 42.7  | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 125                                           |
|                                                                                                                   | RCJ451N20 | TL       |            | 200                     | 45                                          | 211                                         | 42                       | 55    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 80                                            |
|                                                                                                                   | RCJ300N20 | TL       |            | 200                     | 30                                          | 166                                         | 60                       | 80    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 60                                            |
|                                                                                                                   | RCJ200N20 | TL       |            | 200                     | 20                                          | 106                                         | 100                      | 130   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 40                                            |
|                                                                                                                   | RCJ160N20 | TL       |            | 200                     | 16                                          | 85                                          | 135                      | 180   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 26                                            |
|                                                                                                                   | RCJ120N20 | TL       |            | 200                     | 12                                          | 52                                          | 250                      | 325   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 15                                            |
|                                                                                                                   | RCJ081N20 | TL       |            | 200                     | 8                                           | 40                                          | 550                      | 770   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 9                                             |
|                                                                                                                   | RCJ510N25 | TL       |            | 250                     | 51                                          | 304                                         | 48                       | 65    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 120                                           |
|                                                                                                                   | RCJ331N25 | TL       |            | 250                     | 33                                          | 211                                         | 77                       | 105   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 80                                            |
|                                                                                                                   | RCJ220N25 | TL       |            | 250                     | 22                                          | 166                                         | 105                      | 140   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 60                                            |
|                                                                                                                   | RCJ120N25 | TL       |            | 250                     | 12                                          | 107                                         | 180                      | 235   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 35                                            |
|                                                                                                                   | RCJ100N25 | TL       |            | 250                     | 10                                          | 85                                          | 245                      | 320   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 26.5                                          |
|                                                                                                                   | RCJ050N25 | TL       |            | 250                     | 5                                           | 30                                          | 970                      | 1,360 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —    | 9                                             |
|                                                                                                                   | RSJ250P10 | TL       | P          | −100                    | −25                                         | 50                                          | 45                       | 63    | —                     | —    | 48                    | 67   | 50                    | 70   | 60 <sup>*4</sup>                              |
|                                                                                                                   | RSJ151P10 | TL       |            | −100                    | −15                                         | 50                                          | 85                       | 120   | —                     | —    | 95                    | 135  | 100                   | 140  | 64                                            |

Note1: パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。

Note2: \*1 シリコン制限 \*2 V<sub>GS</sub>=10V \*3 V<sub>GS</sub>=6V \*4 V<sub>GS</sub>=5V \*5 V<sub>GS</sub>=4.5V



| パワーMOSFETシリーズ                                                                                                       |           |          |            |                         |                                             |                                             |                          |       |                       |      |                       |      |                       |     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-----|----------------------------------|
| パッケージ                                                                                                               | 形名        |          | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub> (A)<br>(T <sub>C</sub> =25℃) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>C</sub> =25℃) | R <sub>DS(on)</sub> (mΩ) |       |                       |      |                       |      |                       |     | Qg(nC)<br>(V <sub>GS</sub> =10V) |
|                                                                                                                     | 品名        | 包装<br>記号 |            |                         |                                             |                                             | V <sub>GS</sub> =10V     |       | V <sub>GS</sub> =6.0V |      | V <sub>GS</sub> =4.5V |      | V <sub>GS</sub> =4.0V |     |                                  |
|                                                                                                                     |           |          |            |                         |                                             |                                             | Typ                      | Max   | Typ                   | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max |                                  |
| TO-263AB<br>(TO-263AB-3LSHYAD)<br> | RJ1P10BBH | TL1      | N          | 100                     | 170*1,*2                                    | 189                                         | 2.3                      | 3.0   | 2.8                   | 4.2  | —                     | —    | —                     | —   | 89*3                             |
|                                                                                                                     | RJ1P07CBH | TL1      |            | 100                     | 120*1,*2                                    | 135                                         | 3.9                      | 5.1   | 4.7                   | 7.1  | —                     | —    | —                     | —   | 48*3                             |
|                                                                                                                     | RJ1P04BBH | TL1      |            | 100                     | 80*1,*2                                     | 89                                          | 6.8                      | 8.8   | 8.4                   | 12.5 | —                     | —    | —                     | —   | 25*3                             |
|                                                                                                                     | RJ1R10BBH | TL1      |            | 150                     | 105*2                                       | 189                                         | 6.3                      | 8.2   | 6.7                   | 10   | —                     | —    | —                     | —   | 86*3                             |
| TO-220AB<br>(TO-220AB)<br>         | RX3G18BBG | C16      | N          | 40                      | 270*1,*2                                    | 192                                         | 1.13                     | 1.47  | —                     | —    | 1.43                  | 2    | —                     | —   | 105*5                            |
|                                                                                                                     | RX3G07BBG | C16      |            | 40                      | 130*1,*2                                    | 89                                          | 2.3                      | 3     | —                     | —    | 3.2                   | 4.4  | —                     | —   | 28*5                             |
|                                                                                                                     | RX3L18BBG | C16      |            | 60                      | 240*1,*2                                    | 192                                         | 1.41                     | 1.84  | —                     | —    | 1.73                  | 2.43 | —                     | —   | 80*5                             |
|                                                                                                                     | RX3L07BBG | C16      |            | 60                      | 105*1,*2                                    | 89                                          | 3.5                      | 4.6   | —                     | —    | 4.7                   | 6.5  | —                     | —   | 23*5                             |
|                                                                                                                     | RX3P10BBH | C16      |            | 100                     | 170*1,*2                                    | 189                                         | 2.5                      | 3.3   | 2.9                   | 4.4  | —                     | —    | —                     | —   | 89*3                             |
|                                                                                                                     | RX3P07CBH | C16      |            | 100                     | 120*1,*2                                    | 135                                         | 4                        | 5.2   | 4.8                   | 7.2  | —                     | —    | —                     | —   | 48*3                             |
|                                                                                                                     | RX3P07BBH | C16      |            | 100                     | 80*1,*2                                     | 89                                          | 6.5                      | 8.4   | 8                     | 12   | —                     | —    | —                     | —   | 25*3                             |
|                                                                                                                     | RX3R10BBH | C16      |            | 150                     | 105*2                                       | 181                                         | 6.8                      | 8.8   | 7.2                   | 10.8 | —                     | —    | —                     | —   | 86*3                             |
|                                                                                                                     | RX3R05BBH | C16      |            | 150                     | 50*2                                        | 89                                          | 22                       | 29    | 24                    | 35   | —                     | —    | —                     | —   | 25*3                             |
|                                                                                                                     | RX3P12BAT | C16      | P          | −100                    | −120*2                                      | 201                                         | 9.4                      | 12.3  | 10.5                  | 13.6 | —                     | —    | —                     | —   | 255*3                            |
| TO-220FP<br>(TO-220FM)<br>         | RCX700N20 | —        | N          | 200                     | 70                                          | 83                                          | 30.5                     | 42.7  | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 125                              |
|                                                                                                                     | RCX450N20 | —        |            | 200                     | 45                                          | 69                                          | 42                       | 55    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 80                               |
|                                                                                                                     | RCX300N20 | —        |            | 200                     | 30                                          | 61                                          | 60                       | 80    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 60                               |
|                                                                                                                     | RCX200N20 | —        |            | 200                     | 20                                          | 48                                          | 100                      | 130   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 40                               |
|                                                                                                                     | RCX160N20 | —        |            | 200                     | 16                                          | 43                                          | 135                      | 180   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 26                               |
|                                                                                                                     | RCX120N20 | —        |            | 200                     | 12                                          | 40                                          | 250                      | 325   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 15                               |
|                                                                                                                     | RCX081N20 | —        |            | 200                     | 8                                           | 40                                          | 470                      | 770   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 9                                |
|                                                                                                                     | RCX511N25 | —        |            | 250                     | 51                                          | 84                                          | 48                       | 65    | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 120                              |
|                                                                                                                     | RCX330N25 | —        |            | 250                     | 33                                          | 69                                          | 77                       | 105   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 80                               |
|                                                                                                                     | RCX220N25 | —        |            | 250                     | 22                                          | 61                                          | 105                      | 140   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 60                               |
|                                                                                                                     | RCX120N25 | —        |            | 250                     | 12                                          | 48                                          | 180                      | 235   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 35                               |
|                                                                                                                     | RCX100N25 | —        |            | 250                     | 10                                          | 43                                          | 245                      | 320   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 26.5                             |
|                                                                                                                     | RCX080N25 | —        |            | 250                     | 8                                           | 35                                          | 460                      | 600   | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 15                               |
|                                                                                                                     | RCX051N25 | —        |            | 250                     | 5                                           | 30                                          | 970                      | 1,360 | —                     | —    | —                     | —    | —                     | —   | 9                                |

Note1 : パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。  
 Note2 : \*1 シリコン制限 \*2 V<sub>GS</sub>=10V \*3 V<sub>GS</sub>=6V \*4 V<sub>GS</sub>=5V \*5 V<sub>GS</sub>=4.5V



## パワーMOSFET

| 低ノイズタイプ                                                                                                                 |                                                                                                               |          |            |                         |                       |                                             |                                                 |       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| パッケージ                                                                                                                   | 形名                                                                                                            |          | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub><br>(A) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>c</sub> =25℃) | R <sub>DS(on)</sub> (Ω)<br>V <sub>GS</sub> =10V |       | Qg(nC)<br>V <sub>GS</sub> =10V |
|                                                                                                                         | 品名                                                                                                            | 包装記号     |            |                         |                       |                                             | V <sub>GS</sub> =10V                            |       |                                |
|                                                                                                                         |                                                                                                               |          |            |                         |                       |                                             | Typ                                             | Max   |                                |
| SOP8<br>(SOP8)<br>                     | R6000ENH                                                                                                      | TB1      | N          | 600                     | 0.5                   | 2.0                                         | 7.300                                           | 8.800 | 4.3                            |
|                                                                                                                         | R6002ENH                                                                                                      | TB1      |            | 600                     | 1.7                   | 2.0                                         | 2.800                                           | 3.400 | 6.5                            |
| TO-261<br>SOT-223-3<br>(SOT-223-3)<br> | <b>New</b> R6004END4                                                                                          | TL1      | N          | 600                     | 2.4                   | 9.1                                         | 0.9                                             | 0.98  | 15                             |
| TO-252<br>DPAK<br>(TO-252)<br>         | R6011END3                                                                                                     | TL1      | N          | 600                     | 11                    | 124                                         | 0.340                                           | 0.390 | 32                             |
|                                                                                                                         | R6009END3                                                                                                     | TL1      |            | 600                     | 9                     | 94                                          | 0.500                                           | 0.535 | 23                             |
|                                                                                                                         | R6007END3                                                                                                     | TL1      |            | 600                     | 7                     | 78                                          | 0.570                                           | 0.620 | 20                             |
|                                                                                                                         | R6004END3                                                                                                     | TL1      |            | 600                     | 4                     | 59                                          | 0.900                                           | 0.980 | 15                             |
|                                                                                                                         | R6002END3                                                                                                     | TL1      |            | 600                     | 1.7                   | 26                                          | 2.800                                           | 3.400 | 6.5                            |
|                                                                                                                         | R6511END3                                                                                                     | TL1      |            | 650                     | 11                    | 124                                         | 0.360                                           | 0.400 | 32                             |
|                                                                                                                         | R6509END3                                                                                                     | TL1      |            | 650                     | 9                     | 94                                          | 0.530                                           | 0.585 | 24                             |
|                                                                                                                         | R6507END3                                                                                                     | TL1      |            | 650                     | 7                     | 78                                          | 0.605                                           | 0.665 | 20                             |
|                                                                                                                         | R6504END3                                                                                                     | TL1      |            | 650                     | 4                     | 58                                          | 0.955                                           | 1.050 | 15                             |
|                                                                                                                         | R6502END3                                                                                                     | TL1      |            | 650                     | 1.7                   | 26                                          | 3.050                                           | 4.000 | 6.5                            |
| TO-263S<br>D2PAK<br>(LPTS)<br>         | R6024ENJ                                                                                                      | TL       | N          | 600                     | 24                    | 245                                         | 0.150                                           | 0.165 | 70                             |
|                                                                                                                         | R6020ENJ                                                                                                      | TL       |            | 600                     | 20                    | 231                                         | 0.170                                           | 0.196 | 60                             |
|                                                                                                                         | R6015ENJ                                                                                                      | TL       |            | 600                     | 15                    | 184                                         | 0.260                                           | 0.290 | 40                             |
|                                                                                                                         | R6011ENJ                                                                                                      | TL       |            | 600                     | 11                    | 124                                         | 0.340                                           | 0.390 | 32                             |
|                                                                                                                         | R6009ENJ                                                                                                      | TL       |            | 600                     | 9                     | 94                                          | 0.500                                           | 0.535 | 23                             |
|                                                                                                                         | R6007ENJ                                                                                                      | TL       |            | 600                     | 7                     | 78                                          | 0.570                                           | 0.620 | 20                             |
|                                                                                                                         | R6004ENJ                                                                                                      | TL       |            | 600                     | 4                     | 58                                          | 0.900                                           | 0.980 | 15                             |
|                                                                                                                         | R6524ENJ                                                                                                      | TL       |            | 650                     | 24                    | 245                                         | 0.160                                           | 0.185 | 70                             |
|                                                                                                                         | R6520ENJ                                                                                                      | TL       |            | 650                     | 20                    | 231                                         | 0.185                                           | 0.205 | 61                             |
|                                                                                                                         | R6515ENJ                                                                                                      | TL       |            | 650                     | 15                    | 184                                         | 0.280                                           | 0.315 | 40                             |
|                                                                                                                         | R6511ENJ                                                                                                      | TL       |            | 650                     | 11                    | 124                                         | 0.360                                           | 0.400 | 32                             |
|                                                                                                                         | R6509ENJ                                                                                                      | TL       |            | 650                     | 9                     | 94                                          | 0.530                                           | 0.585 | 24                             |
|                                                                                                                         | R6507ENJ                                                                                                      | TL       |            | 650                     | 7                     | 78                                          | 0.605                                           | 0.665 | 20                             |
|                                                                                                                         | R6504ENJ                                                                                                      | TL       |            | 650                     | 4                     | 58                                          | 0.955                                           | 1.050 | 15                             |
|                                                                                                                         | TO-220FP<br>(TO-220FM)<br> | R6030ENX |            | C7 G                    | N                     | 600                                         | 30                                              | 86    | 0.115                          |
| R6024ENX                                                                                                                |                                                                                                               | C7 G     | 600        | 24                      |                       | 74                                          | 0.150                                           | 0.165 | 70                             |
| R6020ENX                                                                                                                |                                                                                                               | C7 G     | 600        | 20                      |                       | 68                                          | 0.170                                           | 0.196 | 60                             |
| R6015ENX                                                                                                                |                                                                                                               | C7 G     | 600        | 15                      |                       | 60                                          | 0.260                                           | 0.290 | 40                             |
| R6011ENX                                                                                                                |                                                                                                               | C7 G     | 600        | 11                      |                       | 53                                          | 0.340                                           | 0.390 | 32                             |
| R6009ENX                                                                                                                |                                                                                                               | C7 G     | 600        | 9                       |                       | 48                                          | 0.500                                           | 0.535 | 23                             |
| R6007ENX                                                                                                                |                                                                                                               | C7 G     | 600        | 7                       |                       | 46                                          | 0.570                                           | 0.620 | 20                             |
| R6004ENX                                                                                                                |                                                                                                               | C7 G     | 600        | 4                       |                       | 35                                          | 0.900                                           | 0.980 | 15                             |
| R6530ENX                                                                                                                |                                                                                                               | C7 G     | 650        | 30                      |                       | 86                                          | 0.125                                           | 0.140 | 90                             |
| R6524ENX                                                                                                                |                                                                                                               | C7 G     | 650        | 24                      |                       | 74                                          | 0.160                                           | 0.185 | 70                             |
| R6520ENX                                                                                                                |                                                                                                               | C7 G     | 650        | 20                      |                       | 68                                          | 0.185                                           | 0.205 | 61                             |
| R6515ENX                                                                                                                |                                                                                                               | C7 G     | 650        | 15                      |                       | 60                                          | 0.280                                           | 0.315 | 40                             |
| R6511ENX                                                                                                                |                                                                                                               | C7 G     | 650        | 11                      |                       | 53                                          | 0.360                                           | 0.400 | 32                             |
| R6509ENX                                                                                                                |                                                                                                               | C7 G     | 650        | 9                       |                       | 48                                          | 0.530                                           | 0.585 | 24                             |
| R6507ENX                                                                                                                |                                                                                                               | C7 G     | 650        | 7                       |                       | 46                                          | 0.605                                           | 0.665 | 20                             |
| R6504ENX                                                                                                                | C7 G                                                                                                          | 650      | 4          | 35                      | 0.955                 | 1.050                                       | 15                                              |       |                                |
| TO-247AD<br>(TO-247)<br>             | R6076ENZ4                                                                                                     | C13      | N          | 600                     | 76                    | 735                                         | 0.038                                           | 0.042 | 260                            |
|                                                                                                                         | R6047ENZ4                                                                                                     | C13      |            | 600                     | 47                    | 481                                         | 0.066                                           | 0.072 | 145                            |
|                                                                                                                         | R6035ENZ4                                                                                                     | C13      |            | 600                     | 35                    | 379                                         | 0.092                                           | 0.102 | 110                            |
|                                                                                                                         | R6030ENZ4                                                                                                     | C13      |            | 600                     | 30                    | 305                                         | 0.115                                           | 0.130 | 85                             |
|                                                                                                                         | R6024ENZ4                                                                                                     | C13      |            | 600                     | 24                    | 245                                         | 0.150                                           | 0.165 | 70                             |
|                                                                                                                         | R6020ENZ4                                                                                                     | C13      |            | 600                     | 20                    | 231                                         | 0.170                                           | 0.196 | 60                             |
|                                                                                                                         | R6576ENZ4                                                                                                     | C13      |            | 650                     | 76                    | 735                                         | 0.040                                           | 0.046 | 260                            |
|                                                                                                                         | R6547ENZ4                                                                                                     | C13      |            | 650                     | 47                    | 480                                         | 0.070                                           | 0.080 | 150                            |
|                                                                                                                         | R6535ENZ4                                                                                                     | C13      |            | 650                     | 35                    | 379                                         | 0.098                                           | 0.115 | 110                            |
|                                                                                                                         | R6530ENZ4                                                                                                     | C13      |            | 650                     | 30                    | 305                                         | 0.125                                           | 0.140 | 90                             |
|                                                                                                                         | R6524ENZ4                                                                                                     | C13      |            | 650                     | 24                    | 245                                         | 0.160                                           | 0.185 | 70                             |
|                                                                                                                         | R6520ENZ4                                                                                                     | C13      |            | 650                     | 20                    | 231                                         | 0.185                                           | 0.205 | 61                             |
| (TO-3PF)<br>                         | R6035ENZ                                                                                                      | C17      | N          | 600                     | 35                    | 120                                         | 0.092                                           | 0.102 | 110                            |
|                                                                                                                         | R6030ENZ                                                                                                      | C17      |            | 600                     | 30                    | 120                                         | 0.115                                           | 0.130 | 85                             |
|                                                                                                                         | R6024ENZ                                                                                                      | C17      |            | 600                     | 24                    | 120                                         | 0.150                                           | 0.165 | 70                             |
|                                                                                                                         | R6020ENZ                                                                                                      | C17      |            | 600                     | 20                    | 120                                         | 0.170                                           | 0.196 | 60                             |
|                                                                                                                         | R6015ENZ                                                                                                      | C17      |            | 600                     | 15                    | 120                                         | 0.260                                           | 0.290 | 40                             |
|                                                                                                                         | R6535ENZ                                                                                                      | C17      |            | 650                     | 35                    | 102                                         | 0.098                                           | 0.115 | 110                            |
|                                                                                                                         | R6530ENZ                                                                                                      | C17      |            | 650                     | 30                    | 86                                          | 0.125                                           | 0.140 | 90                             |
|                                                                                                                         | R6524ENZ                                                                                                      | C17      |            | 650                     | 24                    | 74                                          | 0.165                                           | 0.185 | 70                             |
| R6520ENZ                                                                                                                | C17                                                                                                           | 650      | 20         | 68                      | 0.185                 | 0.205                                       | 61                                              |       |                                |

Note: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

| 高速スイッチングタイプ                                                                                                     |               |      |            |                         |                       |                                              |                                                 |        |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| パッケージ                                                                                                           | 形名            |      | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub><br>(A) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>C</sub> =25°C) | R <sub>DS(on)</sub> (Ω)<br>V <sub>GS</sub> =10V |        | Qg(nC)<br>V <sub>GS</sub> =10V |
|                                                                                                                 | 品名            | 包装記号 |            |                         |                       |                                              | Typ                                             | Max    |                                |
| TO-252<br>DPAK<br>(TO-252)<br> | R6011KND3     | TL1  | N          | 600                     | 11                    | 124                                          | 0.340                                           | 0.390  | 22                             |
|                                                                                                                 | R6009KND3     | TL1  |            | 600                     | 9                     | 94                                           | 0.500                                           | 0.535  | 16.5                           |
|                                                                                                                 | R6007KND3     | TL1  |            | 600                     | 7                     | 78                                           | 0.570                                           | 0.620  | 15                             |
|                                                                                                                 | R6006KND3     | TL1  |            | 600                     | 6                     | 70                                           | 0.720                                           | 0.830  | 12                             |
|                                                                                                                 | R6003KND3     | TL1  |            | 600                     | 3                     | 44                                           | 1.300                                           | 1.500  | 8                              |
|                                                                                                                 | R6014YND3     | TL1  |            | 600                     | 14                    | 132                                          | 0.215*                                          | 0.260* | 20                             |
|                                                                                                                 | New R6010YND3 | TL1  |            | 600                     | 10                    | 92                                           | 0.324*                                          | 0.390* | 15                             |
|                                                                                                                 | R6511KND3     | TL1  |            | 650                     | 11                    | 124                                          | 0.360                                           | 0.400  | 22                             |
|                                                                                                                 | R6509KND3     | TL1  |            | 650                     | 9                     | 94                                           | 0.530                                           | 0.585  | 16.5                           |
|                                                                                                                 | R6507KND3     | TL1  |            | 650                     | 7                     | 78                                           | 0.605                                           | 0.665  | 15                             |
|                                                                                                                 | R6504KND3     | TL1  |            | 650                     | 4                     | 58                                           | 0.955                                           | 1.050  | 10                             |
|                                                                                                                 | R8006KND3     | TL1  |            | 800                     | 6                     | 83                                           | 0.750                                           | 0.900  | 22                             |
|                                                                                                                 | R8003KND3     | TL1  |            | 800                     | 3                     | 48                                           | 1.500                                           | 1.800  | 11.5                           |
|                                                                                                                 | R8002KND3     | TL1  |            | 800                     | 1.6                   | 30                                           | 3.500                                           | 4.200  | 7.5                            |
| TO-263S<br>D2PAK<br>(LPTS)<br> | R6024KNJ      | TL   | N          | 600                     | 24                    | 245                                          | 0.150                                           | 0.165  | 46                             |
|                                                                                                                 | R6020KNJ      | TL   |            | 600                     | 20                    | 231                                          | 0.170                                           | 0.196  | 40                             |
|                                                                                                                 | R6015KNJ      | TL   |            | 600                     | 15                    | 184                                          | 0.260                                           | 0.290  | 30                             |
|                                                                                                                 | R6011KNJ      | TL   |            | 600                     | 11                    | 124                                          | 0.340                                           | 0.390  | 22                             |
|                                                                                                                 | R6009KNJ      | TL   |            | 600                     | 9                     | 94                                           | 0.500                                           | 0.535  | 16.5                           |
|                                                                                                                 | R6007KNJ      | TL   |            | 600                     | 7                     | 78                                           | 0.570                                           | 0.620  | 15                             |
|                                                                                                                 | R6004KNJ      | TL   |            | 600                     | 4                     | 58                                           | 0.900                                           | 0.980  | 10                             |
|                                                                                                                 | R6524KNJ      | TL   |            | 650                     | 24                    | 245                                          | 0.160                                           | 0.185  | 46                             |
|                                                                                                                 | R6520KNJ      | TL   |            | 650                     | 20                    | 231                                          | 0.185                                           | 0.205  | 40                             |
|                                                                                                                 | R6515KNJ      | TL   |            | 650                     | 15                    | 184                                          | 0.280                                           | 0.315  | 30                             |
|                                                                                                                 | R6511KNJ      | TL   |            | 650                     | 11                    | 124                                          | 0.360                                           | 0.400  | 22                             |
|                                                                                                                 | R6509KNJ      | TL   |            | 650                     | 9                     | 94                                           | 0.530                                           | 0.585  | 16.5                           |
|                                                                                                                 | R6507KNJ      | TL   |            | 650                     | 7                     | 78                                           | 0.605                                           | 0.665  | 15                             |
|                                                                                                                 | R6504KNJ      | TL   |            | 650                     | 4                     | 58                                           | 0.955                                           | 1.050  | 10                             |
| TO-220AB<br>(TO-220AB)<br>   | R6049YNX3     | C16  | N          | 600                     | 49                    | 448                                          | 0.068*                                          | 0.082* | 65                             |
|                                                                                                                 | New R6038YNX3 | C16  |            | 600                     | 38                    | 348                                          | 0.080*                                          | 0.096* | 50                             |
|                                                                                                                 | R6027YNX3     | C16  |            | 600                     | 27                    | 245                                          | 0.112*                                          | 0.135* | 40                             |
|                                                                                                                 | R6022YNX3     | C16  |            | 600                     | 22                    | 205                                          | 0.137*                                          | 0.165* | 33                             |
|                                                                                                                 | R6020YNX3     | C16  |            | 600                     | 20                    | 182                                          | 0.154*                                          | 0.185* | 28                             |
|                                                                                                                 | R6014YNX3     | C16  |            | 600                     | 14                    | 132                                          | 0.215*                                          | 0.260* | 20                             |
|                                                                                                                 | New R6010YNX3 | C16  |            | 600                     | 10                    | 92                                           | 0.324*                                          | 0.390* | 15                             |
|                                                                                                                 | R6535KNX3     | C16  |            | 650                     | 35                    | 370                                          | 0.098                                           | 0.115  | 72                             |
|                                                                                                                 | R6530KNX3     | C16  |            | 650                     | 30                    | 307                                          | 0.125                                           | 0.140  | 56                             |
|                                                                                                                 | R6524KNX3     | C16  |            | 650                     | 24                    | 253                                          | 0.160                                           | 0.185  | 45                             |
|                                                                                                                 | R6520KNX3     | C16  |            | 650                     | 20                    | 220                                          | 0.185                                           | 0.205  | 40                             |
|                                                                                                                 | R6515KNX3     | C16  |            | 650                     | 15                    | 161                                          | 0.280                                           | 0.315  | 27.5                           |
| TO-220FP<br>(TO-220FM)<br>   | R6030KNX      | C7 G | N          | 600                     | 30                    | 86                                           | 0.115                                           | 0.130  | 56                             |
|                                                                                                                 | R6024KNX      | C7 G |            | 600                     | 24                    | 74                                           | 0.150                                           | 0.165  | 46                             |
|                                                                                                                 | R6020KNX      | C7 G |            | 600                     | 20                    | 68                                           | 0.170                                           | 0.196  | 40                             |
|                                                                                                                 | R6015KNX      | C7 G |            | 600                     | 15                    | 60                                           | 0.260                                           | 0.290  | 30                             |
|                                                                                                                 | R6011KNX      | C7 G |            | 600                     | 11                    | 53                                           | 0.340                                           | 0.390  | 22                             |
|                                                                                                                 | R6009KNX      | C7 G |            | 600                     | 9                     | 48                                           | 0.500                                           | 0.535  | 16.5                           |
|                                                                                                                 | R6007KNX      | C7 G |            | 600                     | 7                     | 46                                           | 0.570                                           | 0.620  | 15                             |
|                                                                                                                 | R6006KNX      | C7 G |            | 600                     | 6                     | 40                                           | 0.720                                           | 0.830  | 12                             |
|                                                                                                                 | R6004KNX      | C7 G |            | 600                     | 4                     | 35                                           | 0.900                                           | 0.980  | 10                             |
|                                                                                                                 | New R6061YNX  | C7 G |            | 600                     | 26                    | 100                                          | 0.050*                                          | 0.060* | 80                             |
|                                                                                                                 | R6049YNX      | C7 G |            | 600                     | 22                    | 90                                           | 0.068*                                          | 0.082* | 20                             |
|                                                                                                                 | New R6038YNX  | C7 G |            | 600                     | 18                    | 81                                           | 0.080*                                          | 0.096* | 50                             |
|                                                                                                                 | R6027YNX      | C7 G |            | 600                     | 14                    | 70                                           | 0.112*                                          | 0.135* | 40                             |
|                                                                                                                 | R6022YNX      | C7 G |            | 600                     | 13                    | 65                                           | 0.137*                                          | 0.165* | 35                             |
|                                                                                                                 | R6020YNX      | C7 G |            | 600                     | 12                    | 62                                           | 0.154*                                          | 0.185* | 30                             |
|                                                                                                                 | R6014YNX      | C7 G |            | 600                     | 9                     | 54                                           | 0.215*                                          | 0.260* | 20                             |
|                                                                                                                 | New R6010YNX  | C7 G |            | 600                     | 7                     | 47                                           | 0.324*                                          | 0.390* | 15                             |
|                                                                                                                 | R6530KNX      | C7 G |            | 650                     | 30                    | 86                                           | 0.125                                           | 0.140  | 56                             |
|                                                                                                                 | R6524KNX      | C7 G |            | 650                     | 24                    | 74                                           | 0.160                                           | 0.185  | 46                             |
|                                                                                                                 | R6520KNX      | C7 G |            | 650                     | 20                    | 68                                           | 0.185                                           | 0.205  | 40                             |
|                                                                                                                 | R6515KNX      | C7 G |            | 650                     | 15                    | 60                                           | 0.280                                           | 0.315  | 30                             |
|                                                                                                                 | R6511KNX      | C7 G |            | 650                     | 11                    | 53                                           | 0.360                                           | 0.400  | 22                             |
|                                                                                                                 | R6509KNX      | C7 G |            | 650                     | 9                     | 48                                           | 0.530                                           | 0.585  | 16.5                           |
|                                                                                                                 | R6507KNX      | C7 G |            | 650                     | 7                     | 46                                           | 0.605                                           | 0.665  | 14.5                           |
|                                                                                                                 | R6504KNX      | C7 G |            | 650                     | 4                     | 35                                           | 0.955                                           | 1.050  | 10                             |
|                                                                                                                 | R8019KNX      | C7 G |            | 800                     | 19                    | 83                                           | 0.200                                           | 0.240  | 65                             |
|                                                                                                                 | R8011KNX      | C7 G |            | 800                     | 11                    | 65                                           | 0.370                                           | 0.450  | 37                             |
|                                                                                                                 | R8009KNX      | C7 G |            | 800                     | 9                     | 59                                           | 0.500                                           | 0.600  | 27                             |
|                                                                                                                 | R8006KNX      | C7 G |            | 800                     | 6                     | 52                                           | 0.750                                           | 0.900  | 22                             |
|                                                                                                                 | R8003KNX      | C7 G |            | 800                     | 3                     | 48                                           | 1.500                                           | 1.800  | 11.5                           |
|                                                                                                                 | R8002KNX      | C7 G |            | 800                     | 1.6                   | 28                                           | 3.500                                           | 4.200  | 7.5                            |

Note: パッケージの ( ) 内はROHMパッケージを示します。  
\*V<sub>GS</sub>=12V

## パワーMOSFET

## 高速スイッチングタイプ

| パッケージ                                                                                                     | 形名                   |      | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub><br>(A) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>C</sub> =25℃) | R <sub>DS(on)</sub> (Ω)<br>V <sub>GS</sub> =10V |        | Qg(nC)<br>V <sub>GS</sub> =10V |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
|                                                                                                           | 品名                   | 包装記号 |            |                         |                       |                                             | V <sub>GS</sub> =10V                            |        |                                |
|                                                                                                           |                      |      |            |                         |                       |                                             | Typ                                             | Max    |                                |
| TO-247AD<br>(TO-247)<br> | R6086YNZ4            | C13  | N          | 600                     | 86                    | 781                                         | 0.036*                                          | 0.044* | 110                            |
|                                                                                                           | R6061YNZ4            | C13  |            | 600                     | 61                    | 568                                         | 0.050*                                          | 0.060* | 76                             |
|                                                                                                           | R6049YNZ4            | C13  |            | 600                     | 49                    | 448                                         | 0.068*                                          | 0.082* | 65                             |
|                                                                                                           | <b>New</b> R6038YNZ4 | C13  |            | 600                     | 38                    | 348                                         | 0.080*                                          | 0.096* | 50                             |
|                                                                                                           | R6027YNZ4            | C13  |            | 600                     | 27                    | 245                                         | 0.112*                                          | 0.135* | 40                             |
|                                                                                                           | R6022YNZ4            | C13  |            | 600                     | 22                    | 205                                         | 0.137*                                          | 0.165* | 33                             |
|                                                                                                           | R6020YNZ4            | C13  |            | 600                     | 20                    | 182                                         | 0.154*                                          | 0.185* | 28                             |
|                                                                                                           | R6076KNZ4            | C13  |            | 600                     | 76                    | 735                                         | 0.038                                           | 0.042  | 165                            |
|                                                                                                           | R6047KNZ4            | C13  |            | 600                     | 47                    | 481                                         | 0.066                                           | 0.072  | 100                            |
|                                                                                                           | R6035KNZ4            | C13  |            | 600                     | 35                    | 379                                         | 0.095                                           | 0.102  | 72                             |
|                                                                                                           | R6030KNZ4            | C13  |            | 600                     | 30                    | 305                                         | 0.115                                           | 0.130  | 56                             |
|                                                                                                           | R6024KNZ4            | C13  |            | 600                     | 24                    | 245                                         | 0.150                                           | 0.165  | 46                             |
|                                                                                                           | R6020KNZ4            | C13  |            | 600                     | 20                    | 231                                         | 0.170                                           | 0.196  | 40                             |
|                                                                                                           | R6576KNZ4            | C13  |            | 650                     | 76                    | 735                                         | 0.040                                           | 0.046  | 165                            |
|                                                                                                           | R6547KNZ4            | C13  |            | 650                     | 47                    | 481                                         | 0.070                                           | 0.080  | 100                            |
|                                                                                                           | R6535KNZ4            | C13  |            | 650                     | 35                    | 379                                         | 0.098                                           | 0.115  | 72                             |
|                                                                                                           | R6530KNZ4            | C13  |            | 650                     | 30                    | 305                                         | 0.125                                           | 0.140  | 56                             |
|                                                                                                           | R6524KNZ4            | C13  |            | 650                     | 24                    | 245                                         | 0.160                                           | 0.185  | 45                             |
|                                                                                                           | R6520KNZ4            | C13  |            | 650                     | 20                    | 231                                         | 0.185                                           | 0.205  | 40                             |
| (TO-3PF)<br>            | R6086YNZ             | C17  | N          | 600                     | 33                    | 781                                         | 0.036*                                          | 0.044* | 110                            |
|                                                                                                           | R6035KNZ             | C17  |            | 600                     | 35                    | 102                                         | 0.092                                           | 0.102  | 72                             |
|                                                                                                           | R6030KNZ             | C17  |            | 600                     | 30                    | 86                                          | 0.115                                           | 0.130  | 56                             |
|                                                                                                           | R6024KNZ             | C17  |            | 600                     | 24                    | 74                                          | 0.150                                           | 0.165  | 45                             |
|                                                                                                           | R6020KNZ             | C17  |            | 600                     | 20                    | 68                                          | 0.170                                           | 0.196  | 40                             |
|                                                                                                           | R6015KNZ             | C17  |            | 600                     | 15                    | 60                                          | 0.260                                           | 0.290  | 27.5                           |
|                                                                                                           | R6535KNZ             | C17  |            | 650                     | 35                    | 102                                         | 0.098                                           | 0.115  | 72                             |
|                                                                                                           | R6530KNZ             | C17  |            | 650                     | 30                    | 86                                          | 0.125                                           | 0.140  | 56                             |
|                                                                                                           | R6524KNZ             | C17  |            | 650                     | 24                    | 74                                          | 0.160                                           | 0.185  | 45                             |
|                                                                                                           | R6520KNZ             | C17  |            | 650                     | 20                    | 68                                          | 0.185                                           | 0.205  | 40                             |
|                                                                                                           | R6515KNZ             | C17  |            | 650                     | 15                    | 60                                          | 0.280                                           | 0.315  | 27.5                           |

Note : パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。  
\*V<sub>GS</sub>=12V

| 高速trrタイプ(PrestoMOS)                                                                                                     |                      |      |            |                         |                       |                                              |                         |       |                                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------|
| パッケージ                                                                                                                   | 形名                   |      | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub><br>(A) | P <sub>D</sub> (W)<br>(T <sub>c</sub> =25°C) | R <sub>DS(on)</sub> (Ω) |       | Q <sub>g</sub> Typ(nC)<br>V <sub>GS</sub> =15V | trr Typ<br>(ns) |
|                                                                                                                         | 品名                   | 包装記号 |            |                         |                       |                                              | V <sub>GS</sub> =15V    |       |                                                |                 |
|                                                                                                                         |                      |      |            |                         |                       |                                              | Typ                     | Max   |                                                |                 |
| TO-261<br>SOT-223-3<br>(SOT-223-3)<br> | <b>New</b> R6002JND4 | TL1  | N          | 600                     | 1                     | 6.6                                          | 2.5                     | 3.25  | 7                                              | 40              |
|                                                                                                                         | <b>New</b> R6003JND4 | TL1  |            | 600                     | 1.3                   | 7.8                                          | 1.65                    | 2.15  | 8                                              | 42              |
| TO-252<br>DPAK<br>(TO-252)<br>         | R6009JND3            | TL1  | N          | 600                     | 9                     | 125                                          | 0.450                   | 0.585 | 22                                             | 65              |
|                                                                                                                         | R6007JND3            | TL1  |            | 600                     | 7                     | 96                                           | 0.600                   | 0.780 | 17.5                                           | 60              |
|                                                                                                                         | R6006JND3            | TL1  |            | 600                     | 6                     | 86                                           | 0.720                   | 0.936 | 15.5                                           | 58              |
|                                                                                                                         | R6004JND3            | TL1  |            | 600                     | 4                     | 60                                           | 1.100                   | 1.430 | 10.5                                           | 45              |
|                                                                                                                         | <b>New</b> R6009RND3 | TL1  |            | 600                     | 9                     | 125                                          | 0.510                   | 0.665 | 22                                             | 55              |
|                                                                                                                         | <b>New</b> R6007RND3 | TL1  |            | 600                     | 7                     | 96                                           | 0.730                   | 0.940 | 17.5                                           | 50              |
|                                                                                                                         | <b>New</b> R6004RND3 | TL1  |            | 600                     | 4                     | 60                                           | 1.330                   | 1.730 | 10.5                                           | 40              |
|                                                                                                                         | R6013VND3            | TL1  |            | 600                     | 13                    | 131                                          | 0.250                   | 0.300 | 21*                                            | 65              |
| TO-263S<br>D2PAK<br>(LPTS)<br>         | R6020JNJ             | TL   | N          | 600                     | 20                    | 252                                          | 0.180                   | 0.234 | 45                                             | 85              |
|                                                                                                                         | R6018JNJ             | TL   |            | 600                     | 18                    | 220                                          | 0.220                   | 0.286 | 42                                             | 80              |
|                                                                                                                         | R6012JNJ             | TL   |            | 600                     | 12                    | 160                                          | 0.300                   | 0.390 | 28                                             | 70              |
|                                                                                                                         | R6009JNJ             | TL   |            | 600                     | 9                     | 125                                          | 0.450                   | 0.585 | 22                                             | 65              |
|                                                                                                                         | R6007JNJ             | TL   |            | 600                     | 7                     | 96                                           | 0.600                   | 0.780 | 17.5                                           | 60              |
|                                                                                                                         | R6006JNJ             | TL   |            | 600                     | 6                     | 86                                           | 0.720                   | 0.936 | 15.5                                           | 58              |
|                                                                                                                         | R6004JNJ             | TL   |            | 600                     | 4                     | 60                                           | 1.100                   | 1.430 | 10.5                                           | 45              |
|                                                                                                                         |                      |      |            |                         |                       |                                              |                         |       |                                                |                 |
| TO-220AB<br>(TO-220AB)<br>             | R6035VNX3            | C16  | N          | 600                     | 35                    | 348                                          | 0.095                   | 0.114 | 50*                                            | 92              |
|                                                                                                                         | R6024VNX3            | C16  |            | 600                     | 24                    | 245                                          | 0.127                   | 0.153 | 38*                                            | 80              |
| TO-220FP<br>(TO-220FM)<br>           | R6030JNX             | C7 G | N          | 600                     | 30                    | 95                                           | 0.110                   | 0.143 | 74                                             | 100             |
|                                                                                                                         | R6025JNX             | C7 G |            | 600                     | 25                    | 85                                           | 0.140                   | 0.182 | 57                                             | 90              |
|                                                                                                                         | R6020JNX             | C7 G |            | 600                     | 20                    | 76                                           | 0.180                   | 0.234 | 45                                             | 85              |
|                                                                                                                         | R6018JNX             | C7 G |            | 600                     | 18                    | 72                                           | 0.220                   | 0.286 | 42                                             | 80              |
|                                                                                                                         | R6012JNX             | C7 G |            | 600                     | 12                    | 60                                           | 0.300                   | 0.390 | 28                                             | 70              |
|                                                                                                                         | R6009JNX             | C7 G |            | 600                     | 9                     | 53                                           | 0.450                   | 0.585 | 22                                             | 65              |
|                                                                                                                         | R6007JNX             | C7 G |            | 600                     | 7                     | 46                                           | 0.600                   | 0.780 | 17.5                                           | 60              |
|                                                                                                                         | R6006JNX             | C7 G |            | 600                     | 6                     | 43                                           | 0.720                   | 0.936 | 15.5                                           | 58              |
|                                                                                                                         | R6004JNX             | C7 G |            | 600                     | 4                     | 35                                           | 1.100                   | 1.430 | 10.5                                           | 45              |
|                                                                                                                         | <b>New</b> R6055VNX  | C7 G |            | 600                     | 23                    | 99                                           | 0.059                   | 0.071 | 80*                                            | 112             |
|                                                                                                                         | R6035VNX             | C7 G |            | 600                     | 17                    | 81                                           | 0.095                   | 0.114 | 50*                                            | 92              |
|                                                                                                                         | R6024VNX             | C7 G |            | 600                     | 13                    | 70                                           | 0.127                   | 0.153 | 38*                                            | 80              |
|                                                                                                                         | R6018VNX             | C7 G |            | 600                     | 10                    | 61                                           | 0.170                   | 0.204 | 27*                                            | 68              |
|                                                                                                                         | R6013VNX             | C7 G |            | 600                     | 8                     | 54                                           | 0.250                   | 0.300 | 21*                                            | 65              |
|                                                                                                                         |                      |      |            |                         |                       |                                              |                         |       |                                                |                 |
| TO-247AD<br>(TO-247)<br>             | R6070JNZ4            | C13  | N          | 600                     | 70                    | 770                                          | 0.045                   | 0.058 | 165                                            | 135             |
|                                                                                                                         | R6050JNZ4            | C13  |            | 600                     | 50                    | 615                                          | 0.064                   | 0.083 | 120                                            | 120             |
|                                                                                                                         | R6042JNZ4            | C13  |            | 600                     | 42                    | 495                                          | 0.080                   | 0.104 | 100                                            | 110             |
|                                                                                                                         | R6030JNZ4            | C13  |            | 600                     | 30                    | 370                                          | 0.110                   | 0.143 | 74                                             | 100             |
|                                                                                                                         | R6025JNZ4            | C13  |            | 600                     | 25                    | 306                                          | 0.140                   | 0.182 | 57                                             | 90              |
|                                                                                                                         | R6020JNZ4            | C13  |            | 600                     | 20                    | 252                                          | 0.180                   | 0.234 | 45                                             | 85              |
|                                                                                                                         | R6077VNZ4            | C13  |            | 600                     | 77                    | 781                                          | 0.042                   | 0.051 | 108*                                           | 125             |
|                                                                                                                         | R6055VNZ4            | C13  |            | 600                     | 55                    | 543                                          | 0.059                   | 0.071 | 80*                                            | 112             |
|                                                                                                                         |                      |      |            |                         |                       |                                              |                         |       |                                                |                 |
| (TO-3PF)<br>                         | R6050JNZ             | C17  | N          | 600                     | 50                    | 120                                          | 0.064                   | 0.083 | 120                                            | 120             |
|                                                                                                                         | R6030JNZ             | C17  |            | 600                     | 30                    | 93                                           | 0.110                   | 0.143 | 74                                             | 100             |
|                                                                                                                         | R6025JNZ             | C17  |            | 600                     | 25                    | 85                                           | 0.140                   | 0.182 | 57                                             | 90              |
|                                                                                                                         | R6020JNZ             | C17  |            | 600                     | 20                    | 76                                           | 0.180                   | 0.234 | 45                                             | 85              |
|                                                                                                                         | R6077VNZ             | C17  |            | 600                     | 29                    | 113                                          | 0.042                   | 0.051 | 108*                                           | 125             |
|                                                                                                                         | R6055VNZ             | C17  |            | 600                     | 23                    | 99                                           | 0.059                   | 0.071 | 80*                                            | 112             |

Note: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。  
\*V<sub>GS</sub>=10V

## 車載対応 MOSFET

| 車載対応 MOSFET                                                                                                                  |                                                                                                                         |             |          |            |                         |                       |                        |                             |       |                       |       |                       |        |                       |     |                       |       |                     |                      |                   |                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|-----------------------|-----|-----------------------|-------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----|
| パッケージ                                                                                                                        | 形名                                                                                                                      |             |          | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub><br>(A) | V <sub>GS</sub><br>(V) | R <sub>DS(on)</sub><br>(mΩ) |       |                       |       |                       |        |                       |     |                       |       | Qg Typ<br>(nC)      |                      | Ciss Typ<br>(pF)  | 車載<br>対応<br>AEC-Q101 |     |
|                                                                                                                              | 品名                                                                                                                      | 製品性能<br>コード | 包装<br>記号 |            |                         |                       |                        | V <sub>GS</sub> =10V        |       | V <sub>GS</sub> =4.5V |       | V <sub>GS</sub> =2.5V |        | V <sub>GS</sub> =1.8V |     | V <sub>GS</sub> =1.5V |       | V <sub>GS</sub> =5V | V <sub>DS</sub> =10V |                   |                      |     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                         |             |          |            |                         |                       |                        | Typ                         | Max   | Typ                   | Max   | Typ                   | Max    | Typ                   | Max | Typ                   | Max   |                     |                      | Typ               |                      | Max |
| <br>DFN1010-3W<br>(DFN1010-3W)<br>1010 size | RV8C010UN                                                                                                               | HZG         | G2CR     | N          | 20                      | 1                     | ±8                     | —                           | —     | 340                   | 470   | 400                   | 560    | 470                   | 650 | 540                   | 810   | —                   | 40                   | YES               |                      |     |
|                                                                                                                              | RV8L002SN                                                                                                               | HZG         | G2CR     |            | 60                      | 0.25                  | ±20                    | 1,700                       | 2,400 | 2,100                 | 3,000 | 3,000                 | 12,000 | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 15                   | YES               |                      |     |
|                                                                                                                              | New BSS138BKX                                                                                                           | HZG         | G2CR     | 60         | 1                       | ±20                   | 490                    | 680                         | 580   | 810                   | 1,000 | 4,000                 | —      | —                     | —   | —                     | —     | 47                  | YES                  |                   |                      |     |
|                                                                                                                              | BSS84X                                                                                                                  | HZG         | G2CR     | P          | -60                     | -0.23                 | ±20                    | 2,800                       | 5,300 | 3,500                 | 6,400 | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 35                   | YES               |                      |     |
| <br>DFN1616-6W<br>(DFN1616-6W)<br>1616 size | RV4C020ZP                                                                                                               | HZG         | TCR1     | P          | -20                     | -2                    | ±8                     | —                           | —     | 180                   | 260   | 240                   | 340    | 320                   | 450 | 400                   | 560   | 2                   | 80                   | YES               |                      |     |
|                                                                                                                              | New RV4C060ZP                                                                                                           | HZG         | TCR1     |            | -20                     | -6                    | ±8                     | —                           | —     | 48                    | 66    | 70                    | 98     | 90                    | 150 | 140                   | 280   | 12                  | 1,270                | YES               |                      |     |
|                                                                                                                              | RV4E031RP                                                                                                               | HZG         | TCR1     |            | -30                     | -3.1                  | ±20                    | 75                          | 105   | 108                   | 152   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 4.8                  | 460               | YES                  |     |
| <br>SOT-323<br>(UMT3)<br>2021 size          | BSS138BWA                                                                                                               | HZG         | T106     | N          | 60                      | 0.38                  | ±20                    | 500                         | 700   | 600                   | 840   | 1,000                 | 4,000  | —                     | —   | —                     | —     | —                   | —                    | YES               |                      |     |
|                                                                                                                              | New BSS138WA                                                                                                            | HZG         | T106     |            | 60                      | 0.31                  | ±20                    | 1,700                       | 2,400 | 2,100                 | 3,000 | 3,000                 | 12,000 | —                     | —   | —                     | —     | —                   | —                    | YES               |                      |     |
|                                                                                                                              | BSS84WA                                                                                                                 | HZG         | T106     | P          | -60                     | -0.21                 | ±20                    | 3,600                       | 5,300 | 4,300                 | 6,400 | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | —                    | YES               |                      |     |
| <br>SOT-363<br>(UMT6)<br>2021 size          | UM6K31N                                                                                                                 | FHA         | TCN      | N+N        | 60                      | 0.25                  | ±20                    | 1,700                       | 2,400 | 2,100                 | 3,000 | 3,000                 | 12,000 | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 15 <sup>*4</sup>     | YES               |                      |     |
| <br>SOT-323T<br>(TUMT3)<br>2021 size        | RUF025N02                                                                                                               | FRA         | TL       | N          | 20                      | 2.5                   | ±10                    | —                           | —     | 39                    | 54    | 49                    | 68     | 65                    | 91  | 80                    | 160   | 5 <sup>*2</sup>     | 370                  | YES               |                      |     |
|                                                                                                                              | RTF025N03                                                                                                               | FRA         | TL       |            | 30                      | 2.5                   | ±12                    | —                           | —     | 48                    | 67    | 70                    | 98     | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 3.7 <sup>*2</sup>    | 270               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RTF016N05                                                                                                               | FRA         | TL       |            | 45                      | 1.6                   | ±12                    | —                           | —     | 140                   | 190   | 200                   | 280    | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 2.3 <sup>*2</sup>    | 150               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RSF015N06                                                                                                               | FRA         | TL       |            | 60                      | 1.5                   | ±20                    | 210                         | 290   | 240                   | 330   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 2                    | 110               | YES                  |     |
| <br>SOT-363T<br>(TUMT6)<br>2021 size        | RUL035N02                                                                                                               | FRA         | TR       | N          | 20                      | 3.5                   | ±10                    | —                           | —     | 31                    | 43    | 38                    | 53     | 50                    | 70  | 66                    | 93    | 5.7 <sup>*2</sup>   | 460                  | YES               |                      |     |
|                                                                                                                              | RTL035N03                                                                                                               | FRA         | TR       |            | 30                      | 3.5                   | ±12                    | —                           | —     | 40                    | 56    | 56                    | 79     | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 4.6 <sup>*2</sup>    | 350               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RTL020P02                                                                                                               | FRA         | TR       | P          | -20                     | -2                    | ±12                    | —                           | —     | 100                   | 135   | 180                   | 250    | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 4.9 <sup>*2</sup>    | 430               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RRL035P03                                                                                                               | FRA         | TR       |            | -30                     | -3.5                  | ±20                    | 36                          | 50    | 52                    | 72    | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | 8                   | 800                  | YES               |                      |     |
|                                                                                                                              | RRL025P03                                                                                                               | FRA         | TR       |            | -30                     | -2.5                  | ±20                    | 55                          | 75    | 85                    | 115   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 5.2                  | 480               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RSL020P03                                                                                                               | FRA         | TR       |            | -30                     | -2                    | ±20                    | 80                          | 120   | 125                   | 190   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 3.9                  | 350               | YES                  |     |
| <br>TO-236AB<br>SOT-23<br>(SST3)          | RUC002N05                                                                                                               | HZG         | T116     | N          | 50                      | 0.2                   | ±8                     | —                           | —     | 1,600                 | 2,200 | 1,700                 | 2,400  | —                     | —   | 2,000                 | 4,000 | —                   | 25                   | YES               |                      |     |
|                                                                                                                              | New BSS670A                                                                                                             | HZG         | T116     |            | 60                      | 0.65                  | ±20                    | 500                         | 650   | 600                   | 820   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | —                    | —                 | YES                  |     |
|                                                                                                                              | BSS138BKA                                                                                                               | HZG         | T116     |            | 60                      | 0.4                   | ±20                    | 500                         | 700   | 600                   | 840   | 1,000                 | 4,000  | —                     | —   | —                     | —     | —                   | —                    | —                 | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RK7002BM                                                                                                                | HZG         | T116     |            | 60                      | 0.25                  | ±20                    | 1,700                       | 2,400 | 2,100                 | 3,000 | 3,000                 | 12,000 | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 15                   | YES               |                      |     |
|                                                                                                                              | BSS84A                                                                                                                  | HZG         | T116     | P          | -60                     | -0.23                 | ±20                    | 2,800                       | 5,300 | 3,500                 | 6,400 | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | —                    | —                 | YES                  |     |
| <br>SOT-346T<br>(TSMT3)<br>2928 size      | RUR040N02                                                                                                               | HZG         | TL       | N          | 20                      | 4                     | ±10                    | —                           | —     | 25                    | 35    | 33                    | 46     | —                     | —   | 55                    | 110   | 8 <sup>*2</sup>     | 680                  | YES               |                      |     |
|                                                                                                                              | RTR040N03                                                                                                               | HZG         | TL       |            | 30                      | 4                     | ±12                    | —                           | —     | 34                    | 48    | 47                    | 66     | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 5.9 <sup>*2</sup>    | 475               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RTR025N03                                                                                                               | HZG         | TL       |            | 30                      | 2.5                   | ±12                    | —                           | —     | 66                    | 92    | 95                    | 133    | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 3.3 <sup>*2</sup>    | 220               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RSR025N03                                                                                                               | HZG         | TL       |            | 30                      | 2.5                   | ±20                    | 50                          | 70    | 74                    | 105   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 2.9                  | 165               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RTR030N05                                                                                                               | HZG         | TL       |            | 45                      | 3                     | ±12                    | —                           | —     | 48                    | 67    | 68                    | 95     | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 6.2 <sup>*2</sup>    | 510               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RSR025N05                                                                                                               | HZG         | TL       |            | 45                      | 2.5                   | ±20                    | 70                          | 100   | 95                    | 150   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 3.6                  | 260               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RTR025N05                                                                                                               | HZG         | TL       |            | 45                      | 2.5                   | ±12                    | —                           | —     | 95                    | 130   | 125                   | 175    | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 3.2 <sup>*2</sup>    | 250               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RTR020N05                                                                                                               | HZG         | TL       |            | 45                      | 2                     | ±12                    | —                           | —     | 130                   | 180   | 180                   | 250    | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 2.9 <sup>*2</sup>    | 200               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RSR030N06                                                                                                               | HZG         | TL       |            | 60                      | 3                     | ±20                    | 60                          | 85    | 70                    | 100   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 5                    | 380               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RSR020N06                                                                                                               | HZG         | TL       |            | 60                      | 2                     | ±20                    | 120                         | 170   | 140                   | 195   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 2.7                  | 180               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RSR010N10                                                                                                               | HZG         | TL       |            | 100                     | 1                     | ±20                    | 370                         | 520   | 400                   | 560   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 3.5                  | 140 <sup>*4</sup> | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RTR030P02                                                                                                               | HZG         | TL       | P          | -20                     | -3                    | ±12                    | —                           | —     | 55                    | 75    | 90                    | 125    | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 9.3 <sup>*2</sup>    | 840               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RTR025P02                                                                                                               | HZG         | TL       |            | -20                     | -2.5                  | ±12                    | —                           | —     | 70                    | 95    | 115                   | 160    | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 7 <sup>*2</sup>      | 630               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RTR020P02                                                                                                               | HZG         | TL       |            | -20                     | -2                    | ±12                    | —                           | —     | 100                   | 135   | 180                   | 250    | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 4.9 <sup>*2</sup>    | 430               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RRR040P03                                                                                                               | HZG         | TL       |            | -30                     | -4                    | ±20                    | 32                          | 45    | 45                    | 63    | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 10.5                 | 1,000             | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RRR030P03                                                                                                               | HZG         | TL       |            | -30                     | -3                    | ±20                    | 55                          | 75    | 85                    | 115   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 5.2                  | 480               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RSR025P03                                                                                                               | HZG         | TL       |            | -30                     | -2.5                  | ±20                    | 70                          | 98    | 100                   | 140   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 5.4                  | 460               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RSR020P05                                                                                                               | HZG         | TL       |            | -45                     | -2                    | ±20                    | 130                         | 190   | 180                   | 260   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 4.5 <sup>*2</sup>    | 500               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | RSR015P06                                                                                                               | HZG         | TL       |            | -60                     | -1.5                  | ±20                    | 200                         | 280   | 240                   | 340   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 10 <sup>*1</sup>     | 500               | YES                  |     |
|                                                                                                                              | <br>SOT-457T<br>(TSMT6)<br>2928 size | RUQ050N02   | HZG      | TR         | N                       | 20                    | 5                      | ±10                         | —     | —                     | 22    | 30                    | 27     | 38                    | —   | —                     | 40    | 80                  | 12 <sup>*2</sup>     | 900               | YES                  |     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                         | RTQ045N03   | HZG      | TR         |                         | 30                    | 4.5                    | ±12                         | —     | —                     | 30    | 43                    | 42     | 60                    | —   | —                     | —     | —                   | —                    | 7.6 <sup>*2</sup> | 540                  | YES |
|                                                                                                                              |                                                                                                                         | RSQ045N03   | HZG      | TR         |                         | 30                    | 4.5                    | ±20                         | 27    | 38                    | 36    | 51                    | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | —                    | 6.8               | 520                  | YES |
|                                                                                                                              |                                                                                                                         | RSQ035N03   | HZG      | TR         |                         | 30                    | 3.5                    | ±20                         | 44    | 62                    | 60    | 84                    | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | —                    | 5.3               | 290                  | YES |
| RTQ035N03                                                                                                                    |                                                                                                                         | HZG         | TR       | 30         |                         | 3.5                   | ±12                    | —                           | —     | 38                    | 54    | 55                    | 77     | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 4.6 <sup>*2</sup>    | 285               | YES                  |     |
| RSQ020N03                                                                                                                    |                                                                                                                         | HZG         | TR       | 30         |                         | 2                     | ±20                    | 96                          | 134   | 148                   | 207   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 2.2                  | 110               | YES                  |     |
| RVQ040N05                                                                                                                    |                                                                                                                         | HZG         | TR       | 45         |                         | 4                     | ±21                    | 38                          | 53    | 47                    | 66    | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 6.3                  | 530               | YES                  |     |
| RTQ020N05                                                                                                                    |                                                                                                                         | HZG         | TR       | 45         |                         | 2                     | ±12                    | —                           | —     | 140                   | 190   | 200                   | 280    | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 2.3 <sup>*2</sup>    | 150               | YES                  |     |
| RSQ035N06                                                                                                                    |                                                                                                                         | HZG         | TR       | 60         |                         | 3.5                   | ±20                    | 50                          | 70    | 58                    | 82    | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 6.5                  | 430               | YES                  |     |
| RSQ015N06                                                                                                                    |                                                                                                                         | HZG         | TR       | 60         |                         | 1.5                   | ±20                    | 210                         | 290   | 240                   | 330   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 2                    | 110               | YES                  |     |
| RSQ030N08                                                                                                                    |                                                                                                                         | HZG         | TR       | 80         | 3.0                     | ±20                   | 93                     | 131                         | 100   | 140                   | —     | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | 6.5 <sup>*1</sup>   | 550                  | YES               |                      |     |
| QS6K1                                                                                                                        |                                                                                                                         | FRA         | TR       | N+N        | 30                      | 1                     | ±12                    | —                           | —     | 170                   | 238   | 260                   | 364    | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 1.7 <sup>*2</sup>    | 77                | YES                  |     |
| QS6K21                                                                                                                       |                                                                                                                         | FRA         | TR       |            | 45                      | 1                     | ±12                    | —                           | —     | 300                   | 420   | 415                   | 585    | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 1.5 <sup>*2</sup>    | 95                | YES                  |     |
| RTQ035P02                                                                                                                    |                                                                                                                         | HZG         | TR       | P          | -20                     | -3.5                  | ±12                    | —                           | —     | 50                    | 65    | 80                    | 100    | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 10.5 <sup>*2</sup>   | 1,200             | YES                  |     |
| RTQ025P02                                                                                                                    |                                                                                                                         | HZG         | TR       |            | -20                     | -2.5                  | ±12                    | —                           | —     | 72                    | 100   | 140                   | 190    | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 6.4 <sup>*2</sup>    | 580               | YES                  |     |
| RRQ045P03                                                                                                                    |                                                                                                                         | HZG         | TR       |            | -30                     | -4.5                  | ±20                    | 25                          | 35    | 34                    | 48    | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 14                   | 1,350             | YES                  |     |
| RSQ035P03                                                                                                                    |                                                                                                                         | HZG         | TR       |            | -30                     | -3.5                  | ±20                    | 45                          | 65    | 65                    | 90    | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 9.2                  | 780               | YES                  |     |
| RRQ030P03                                                                                                                    |                                                                                                                         | HZG         | TR       |            | -30                     | -3                    | ±20                    | 55                          | 75    | 85                    | 115   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 5.2                  | 480               | YES                  |     |
| RSQ025P03                                                                                                                    |                                                                                                                         | HZG         | TR       |            | -30                     | -2.5                  | ±20                    | 80                          | 110   | 120                   | 165   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 4.4                  | 320               | YES                  |     |
| RSQ015P10                                                                                                                    |                                                                                                                         | HZG         | TR       |            | -100                    | -1.5                  | ±20                    | 350                         | 470   | 380                   | 510   | —                     | —      | —                     | —   | —                     | —     | —                   | 17                   | 950 <sup>*4</sup> | YES                  |     |

Note1: パッケージの ( )内はROHMJパッケージを示します。

| 車載対応 MOSFET                                                                                               |           |         |      |         |                      |                    |                     |                          |     |                       |     |                       |     |                       |     |                       |     |                     |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|---------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|---------------------|----------------------|---------------|
| パッケージ                                                                                                     | 形名        |         |      | 極性 (ch) | V <sub>DSS</sub> (V) | I <sub>D</sub> (A) | V <sub>GS</sub> (V) | R <sub>DS(on)</sub> (mΩ) |     |                       |     |                       |     |                       |     |                       |     | Qg Typ (nC)         | Ciss Typ (pF)        | 車載対応 AEC-Q101 |
|                                                                                                           | 品名        | 製品性能コード | 包装記号 |         |                      |                    |                     | V <sub>GS</sub> =10V     |     | V <sub>GS</sub> =4.5V |     | V <sub>GS</sub> =2.5V |     | V <sub>GS</sub> =1.8V |     | V <sub>GS</sub> =1.5V |     | V <sub>GS</sub> =5V | V <sub>DS</sub> =10V |               |
|                                                                                                           |           |         |      |         |                      |                    |                     | Typ                      | Max | Typ                   | Max | Typ                   | Max | Typ                   | Max | Typ                   | Max |                     |                      |               |
| <br>(TSMT8)<br>3028 size | RQ1C075UN | FRA     | TR   | N       | 20                   | 7.5                | ±10                 | —                        | —   | 11                    | 16  | 14                    | 20  | —                     | —   | 20                    | 40  | 18*1                | 1,400                | YES           |
|                                                                                                           | QS8K2     | FRA     | TR   | N+N     | 30                   | 3.5                | ±12                 | —                        | —   | 38                    | 54  | 55                    | 77  | —                     | —   | —                     | —   | 4.6*1               | 285                  | YES           |
|                                                                                                           | RQ1A070ZP | FRA     | TR   | P       | −12                  | −7                 | ±10                 | —                        | —   | 8                     | 12  | 11                    | 16  | —                     | —   | 19                    | 38  | 58*1                | 7,400*3              | YES           |
|                                                                                                           | RQ1E070RP | FRA     | TR   |         | −30                  | −7                 | ±20                 | 12                       | 17  | 17                    | 24  | —                     | —   | —                     | —   | —                     | —   | 26                  | 2,700                | YES           |
|                                                                                                           | RQ1E050RP | FRA     | TR   |         | −30                  | −5                 | ±20                 | 22                       | 31  | 32                    | 45  | —                     | —   | —                     | —   | —                     | —   | 13                  | 1,300                | YES           |
|                                                                                                           | QS8J4     | FRA     | TR   | P+P     | −30                  | −4                 | ±20                 | 40                       | 56  | 55                    | 77  | —                     | —   | —                     | —   | —                     | —   | 8.4                 | 800                  | YES           |
|                                                                                                           | QS8M51    | FRA     | TR   | N+P     | 100                  | 2                  | ±20                 | 240                      | 325 | 250                   | 340 | —                     | —   | —                     | —   | —                     | —   | 4.7                 | 290*2                | YES           |
|                                                                                                           |           |         |      | −100    | −1.5                 | ±20                | 350                 | 470                      | 380 | 510                   | —   | —                     | —   | —                     | —   | —                     | 17  | 950*2               |                      |               |

Note1 : パッケージの ( ) 内はROHM/パッケージを示します。  
 Note2 : \*1 V<sub>GS</sub>=4.5V \*2 V<sub>DS</sub>=25V \*3 V<sub>DS</sub>=6V


## 車載対応 パワーMOSFET

| 車載対応 パワー-MOSFET                                                                                                    |           |             |          |            |                         |                       |                        |                             |      |                       |      |                       |     |                     |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-----|---------------------|----------------------|------------------|
| パッケージ                                                                                                              | 形名        |             |          | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub><br>(A) | V <sub>GS</sub><br>(V) | R <sub>DS(on)</sub><br>(mΩ) |      |                       |      |                       |     | Qg Typ<br>(nC)      | Ciss Typ<br>(pF)     | 車載対応<br>AEC-Q101 |
|                                                                                                                    | 品名        | 製品性能<br>コード | 包装<br>記号 |            |                         |                       |                        | V <sub>GS</sub> =10V        |      | V <sub>GS</sub> =4.5V |      | V <sub>GS</sub> =4.0V |     | V <sub>GS</sub> =5V | V <sub>DS</sub> =10V |                  |
|                                                                                                                    |           |             |          |            |                         |                       |                        | Typ                         | Max  | Typ                   | Max  | Typ                   | Max |                     |                      |                  |
| <br>SOP8<br>(SOP8)<br>5060 size | RSS130N03 | HZG         | TB       | N          | 30                      | 13                    | ±20                    | 5.9                         | 8.3  | 7.4                   | 10.4 | —                     | —   | 25                  | 2,000                | YES              |
|                                                                                                                    | RSS100N03 | HZG         | TB       |            | 30                      | 10                    | ±20                    | 9.5                         | 13.3 | 12.5                  | 17.5 | —                     | —   | 14                  | 1,070                | YES              |
|                                                                                                                    | RSS095N05 | HZG         | TB       |            | 45                      | 9.5                   | ±20                    | 11                          | 16   | 14                    | 20   | —                     | —   | 18.9                | 1,830                | YES              |
|                                                                                                                    | RSS070N05 | HZG         | TB       |            | 45                      | 7                     | ±20                    | 18                          | 25   | 23                    | 32   | —                     | —   | 12                  | 1,000                | YES              |
|                                                                                                                    | RSS065N06 | HZG         | TB       |            | 60                      | 6.5                   | ±20                    | 24                          | 37   | 28                    | 44   | —                     | —   | 11                  | 900                  | YES              |
|                                                                                                                    | SP8K3     | HZG         | TB       | N+N        | 30                      | 7                     | ±20                    | 17                          | 24   | 23                    | 33   | —                     | —   | 8.4                 | 600                  | YES              |
|                                                                                                                    | SP8K2     | HZG         | TB       |            | 30                      | 6                     | ±20                    | 21                          | 30   | 30                    | 42   | —                     | —   | 7.2                 | 520                  | YES              |
|                                                                                                                    | SP8K24    | HZG         | TB       |            | 45                      | 6                     | ±20                    | 18                          | 25   | 24                    | 34   | —                     | —   | 15.4                | 1,400                | YES              |
|                                                                                                                    | SP8K22    | HZG         | TB       |            | 45                      | 4.5                   | ±20                    | 33                          | 46   | 41                    | 57   | —                     | —   | 6.8                 | 550                  | YES              |
|                                                                                                                    | SP8K33    | HZG         | TB       |            | 60                      | 5                     | ±20                    | 34                          | 48   | 38                    | 54   | —                     | —   | 8                   | 620                  | YES              |
|                                                                                                                    | SP8K32    | HZG         | TB       |            | 60                      | 4.5                   | ±20                    | 46                          | 65   | 52                    | 73   | —                     | —   | 7                   | 500                  | YES              |
|                                                                                                                    | SP8K31    | HZG         | TB       |            | 60                      | 3.5                   | ±20                    | 85                          | 120  | 100                   | 140  | —                     | —   | 3.7                 | 250                  | YES              |
|                                                                                                                    | SP8K41    | HZG         | TB       |            | 80                      | 3.4                   | ±20                    | 90                          | 130  | 110                   | 150  | 120                   | 160 | 6.6                 | 600                  | YES              |
|                                                                                                                    | SP8K52    | HZG         | TB       |            | 100                     | 3                     | ±20                    | 120                         | 170  | 130                   | 180  | —                     | —   | 8.5                 | 610*3                | YES              |
|                                                                                                                    | RRS140P03 | HZG         | TB       | P          | −30                     | −14                   | ±20                    | 5                           | 7    | 6.7                   | 9.4  | —                     | —   | 80                  | 8,000                | YES              |
|                                                                                                                    | RRS100P03 | HZG         | TB       |            | −30                     | −10                   | ±20                    | 9                           | 12.6 | 12.5                  | 17.5 | —                     | —   | 39                  | 3,600                | YES              |
|                                                                                                                    | RRS090P03 | HZG         | TB       |            | −30                     | −9                    | ±20                    | 11                          | 15.4 | 15                    | 21   | —                     | —   | 30                  | 3,000                | YES              |
|                                                                                                                    | RRS050P03 | HZG         | TB       |            | −30                     | −5                    | ±20                    | 36                          | 50   | 52                    | 72   | —                     | —   | 9.2                 | 850                  | YES              |
|                                                                                                                    | RSS070P05 | HZG         | TB       |            | −45                     | −7                    | ±20                    | 19                          | 27   | 25                    | 35   | —                     | —   | 34                  | 4,100                | YES              |
|                                                                                                                    | RSS060P05 | HZG         | TB       | P+P        | −45                     | −6                    | ±20                    | 26                          | 36   | 35                    | 49   | —                     | —   | 23                  | 2,700                | YES              |
|                                                                                                                    | SP8J66    | HZG         | TB       |            | −30                     | −9                    | ±20                    | 13.5                        | 18.5 | 17.5                  | 23.6 | —                     | —   | 35                  | 3,000                | YES              |
|                                                                                                                    | SP8M4     | HZG         | TB       |            | 30                      | 9                     | ±20                    | 12                          | 18   | 16                    | 24   | —                     | —   | 15                  | 1,190                | YES              |
|                                                                                                                    |           |             |          |            | −30                     | −7                    | ±20                    | 20                          | 28   | 25                    | 35   | —                     | —   | 25                  | 2,600                |                  |
|                                                                                                                    | SP8M5     | HZG         | TB       |            | 30                      | 6                     | ±20                    | 21                          | 30   | 30                    | 42   | —                     | —   | 7.2                 | 520                  | YES              |
|                                                                                                                    |           |             |          |            | −30                     | −7                    | ±20                    | 20                          | 28   | 25                    | 35   | —                     | —   | 25                  | 2,600                |                  |
|                                                                                                                    | SP8M3     | HZG         | TB       |            | 30                      | 5                     | ±20                    | 36                          | 51   | 52                    | 73   | —                     | —   | 3.9                 | 230                  | YES              |
|                                                                                                                    |           |             |          |            | −30                     | −4.5                  | ±20                    | 40                          | 56   | 57                    | 80   | —                     | —   | 8.5                 | 850                  |                  |
|                                                                                                                    | SP8M6     | HZG         | TB       |            | 30                      | 5                     | ±20                    | 36                          | 51   | 52                    | 73   | —                     | —   | 3.9                 | 230                  | YES              |
|                                                                                                                    |           |             |          |            | −30                     | −3.5                  | ±20                    | 65                          | 90   | 100                   | 140  | —                     | —   | 5.5                 | 490                  |                  |
|                                                                                                                    | SP8M21    | HZG         | TB       |            | 45                      | 6                     | ±20                    | 18                          | 25   | 24                    | 34   | —                     | —   | 15.4                | 1,400                | YES              |
|                                                                                                                    |           |             |          |            | −45                     | −4                    | ±20                    | 33                          | 46   | 43                    | 60   | —                     | —   | 20                  | 2,400                |                  |
|                                                                                                                    | SP8M24    | HZG         | TB       |            | 45                      | 4.5                   | ±20                    | 33                          | 46   | 41                    | 57   | —                     | —   | 6.8                 | 550                  | YES              |
|                                                                                                                    |           |             |          |            | −45                     | −3.5                  | ±20                    | 45                          | 63   | 60                    | 84   | —                     | —   | 13                  | 1,700                |                  |
|                                                                                                                    | SP8M31    | HZG         | TB       |            | 60                      | 4.5                   | ±20                    | 46                          | 65   | 52                    | 73   | 55                    | 77  | 7                   | 500                  | YES              |
|                                                                                                                    |           |             |          |            | −60                     | −4.5                  | ±20                    | 50                          | 70   | 55                    | 80   | 60                    | 85  | 40                  | 2,500                |                  |
|                                                                                                                    | SP8M41    | HZG         | TB       |            | 80                      | 3.4                   | ±20                    | 90                          | 130  | 110                   | 150  | —                     | —   | 6.6                 | 600                  | YES              |
|                                                                                                                    |           |             |          |            | −80                     | −2.6                  | ±20                    | 165                         | 240  | 220                   | 300  | —                     | —   | 8.2                 | 1,000                |                  |
|                                                                                                                    | SP8M51    | HZG         | TB       |            | 100                     | 3                     | ±20                    | 120                         | 170  | 130                   | 180  | —                     | —   | 8.5                 | 610*3                | YES              |
|                                                                                                                    |           |             |          |            | −100                    | −2.5                  | ±20                    | 210                         | 290  | 230                   | 320  | —                     | —   | 12.5                | 1,550*3              |                  |

Note1 : パッケージの ( ) 内はROHM/パッケージを示します。  
 Note2 : \*1 V<sub>GS</sub>=10V \*2 V<sub>GS</sub>=4V \*3 V<sub>DS</sub>=25V



## 車載対応 パワーMOSFET

| 車載対応 パワーMOSFET                                                                                                    |           |             |          |            |                         |                       |                        |                             |       |                       |       |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| パッケージ                                                                                                             | 形名        |             |          | 極性<br>(ch) | V <sub>DSS</sub><br>(V) | I <sub>D</sub><br>(A) | V <sub>GS</sub><br>(V) | R <sub>DS(on)</sub><br>(mΩ) |       |                       |       | Qg Typ<br>(nC)       | Ciss Typ<br>(pF)     | 車載<br>対応<br>AEC-Q101 |
|                                                                                                                   | 品名        | 製品性能<br>コード | 包装<br>記号 |            |                         |                       |                        | V <sub>GS</sub> =10V        |       | V <sub>GS</sub> =4.5V |       | V <sub>GS</sub> =10V | V <sub>DS</sub> =10V |                      |
|                                                                                                                   |           |             |          |            |                         |                       |                        | Typ                         | Max   | Typ                   | Max   |                      |                      |                      |
| <br>TO-252<br>DPAK<br>(TO-252)   | RD3H200SN | FRA         | TL       | N          | 45                      | 20                    | ±20                    | 20                          | 28    | 25                    | 35    | 12*3                 | 950                  | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3L220SN | FRA         | TL       |            | 60                      | 22                    | ±20                    | 18                          | 26    | 21                    | 30    | 30                   | 1,500                | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3L150SN | FRA         | TL       |            | 60                      | 15                    | ±20                    | 28                          | 40    | 33                    | 47    | 18                   | 930                  | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3L080SN | FRA         | TL       |            | 60                      | 8                     | ±20                    | 57                          | 80    | 70                    | 98    | 9.4                  | 380                  | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3L050SN | FRA         | TL       |            | 60                      | 5                     | ±20                    | 78                          | 109   | 94                    | 131   | 8                    | 290                  | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3P200SN | FRA         | TL       |            | 100                     | 20                    | ±20                    | 33                          | 46    | 36*2                  | 50*2  | 55                   | 2,100*1              | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3P175SN | FRA         | TL       |            | 100                     | 17.5                  | ±20                    | 75                          | 105   | 80                    | 112   | 24                   | 950*1                | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3P100SN | FRA         | TL       |            | 100                     | 10                    | ±20                    | 95                          | 133   | 100                   | 140   | 18                   | 700*1                | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3P050SN | FRA         | TL       |            | 100                     | 5                     | ±20                    | 135                         | 190   | 142                   | 200   | 14                   | 530*1                | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3S100AA | FRA         | TL       |            | 190                     | 10                    | ±20                    | 130                         | 182   | 136*2                 | 190*2 | 52                   | 2,000                | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3U080AA | FRA         | TL       |            | 250                     | 8                     | ±30                    | 225                         | 300   | —                     | —     | 25                   | 1,440*1              | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3U041AA | FRA         | TL       |            | 250                     | 4                     | ±30                    | 930                         | 1,300 | —                     | —     | 8.5                  | 350*1                | YES                  |
|                                                                                                                   | R5205PND3 | FRA         | TL       |            | 525                     | 5                     | ±25                    | 1,300                       | 1,600 | —                     | —     | 10.8                 | 320*1                | YES                  |
|                                                                                                                   | R6006PND3 | FRA         | TL       |            | 600                     | 6                     | ±30                    | 900                         | 1,200 | —                     | —     | 15                   | 460*1                | YES                  |
|                                                                                                                   | R6004PND3 | FRA         | TL       |            | 600                     | 4                     | ±25                    | 1,400                       | 1,800 | —                     | —     | 11                   | 280*1                | YES                  |
|                                                                                                                   | R8007AND3 | FRA         | TL       |            | 800                     | 7                     | ±30                    | 1,200                       | 1,600 | —                     | —     | 28                   | 850                  | YES                  |
|                                                                                                                   | R8002CND3 | FRA         | TL       |            | 800                     | 2                     | ±30                    | 3,300                       | 4,300 | —                     | —     | 12.1                 | 240*1                | YES                  |
|                                                                                                                   | R8001CND3 | FRA         | TL       |            | 800                     | 1                     | ±30                    | 6,700                       | 8,700 | —                     | —     | 7.2                  | 60*1                 | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3H160SP | FRA         | TL       | P          | -45                     | -16                   | ±20                    | 35                          | 50    | 45                    | 63    | 16*3                 | 2,000                | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3H080SP | FRA         | TL       |            | -45                     | -8                    | ±20                    | 65                          | 91    | 95                    | 133   | 9*3                  | 1,000                | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3H045SP | FRA         | TL       |            | -45                     | -4.5                  | ±20                    | 110                         | 155   | 160                   | 225   | 12*3                 | 550                  | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3L140SP | FRA         | TL       |            | -60                     | -14                   | ±20                    | 60                          | 84    | 73                    | 103   | 27                   | 1,900                | YES                  |
|                                                                                                                   | RD3P130SP | FRA         | TL       |            | -100                    | -13                   | ±20                    | 135                         | 200   | 150                   | 220   | 40                   | 2,400*1              | YES                  |
| <br>TO-263S<br>D2PAK<br>(LPTS) | RSJ451N04 | FRG         | TL       | N          | 40                      | 45                    | ±20                    | 9.5                         | 13.5  | —                     | —     | 43                   | 2,400*1              | YES                  |
|                                                                                                                   | RSJ400N06 | FRG         | TL       |            | 60                      | 40                    | ±20                    | 11                          | 16    | —                     | —     | 52                   | 2,400                | YES                  |
|                                                                                                                   | RSJ400N10 | FRG         | TL       |            | 100                     | 40                    | ±20                    | 19                          | 27    | 21*2                  | 30*2  | 90                   | 3,600*1              | YES                  |
|                                                                                                                   | RSJ301N10 | FRG         | TL       |            | 100                     | 30                    | ±20                    | 33                          | 46    | 36*2                  | 50*2  | 60                   | 2,100*1              | YES                  |
|                                                                                                                   | RJ1U330AA | FRG         | TL       |            | 250                     | 33                    | ±30                    | 77                          | 105   | —                     | —     | 80                   | 4,500*1              | YES                  |
|                                                                                                                   | R6020PNJ  | FRA         | TL       |            | 600                     | 20                    | ±30                    | 190                         | 250   | —                     | —     | 65                   | 2,040*1              | YES                  |
|                                                                                                                   | R8008ANJ  | FRG         | TL       |            | 800                     | 8                     | ±30                    | 790                         | 1,030 | —                     | —     | 38                   | 1,100*1              | YES                  |
|                                                                                                                   | R8005ANJ  | FRG         | TL       |            | 800                     | 5                     | ±30                    | 1,600                       | 2,100 | —                     | —     | 20                   | 500*1                | YES                  |
|                                                                                                                   | R8002ANJ  | FRG         | TL       | P          | 800                     | 2                     | ±30                    | 3,300                       | 4,300 | —                     | —     | 13                   | 250*1                | YES                  |
|                                                                                                                   | RSJ250P10 | FRG         | TL       |            | -100                    | -25                   | ±20                    | 45                          | 63    | 48                    | 67    | 60*3                 | 8,000*1              | YES                  |

Note 1 : パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

Note 2 : \*1 V<sub>GS</sub>=25V \*2 V<sub>GS</sub>=4V \*3 V<sub>GS</sub>=5V



# バイポーラトランジスタ

| 一般増幅用 バイポーラトランジスタ(フラットリードタイプ)早見表 |                                                                                                       |          |                                                                                                       |           |                                                                                                        |           |                  |              |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| パッケージ                            | SOT-723<br>(VMT3)<br>1212 size                                                                        |          | SOT-416FL<br>(EMT3F)<br>1616 size                                                                     |           | SOT-323FL<br>(UMT3F)<br>2021 size                                                                      |           | $V_{CEO}$<br>(V) | $I_C$<br>(A) | $h_{FE}^{*2}$ |
|                                  | <br>$P_D=0.15W^{*1}$ |          | <br>$P_D=0.15W^{*1}$ |           | <br>$P_D=0.2W^{*1}$ |           |                  |              |               |
| 用途                               | PNP                                                                                                   | NPN      | PNP                                                                                                   | NPN       | PNP                                                                                                    | NPN       |                  |              |               |
| General Purpose Amplification    | 2SAR522M                                                                                              | 2SCR522M | 2SAR522EB                                                                                             | 2SCR522EB | 2SAR522UB                                                                                              | 2SCR522UB | 20               | 0.2          | 120 to 560    |
|                                  | 2SAR523M                                                                                              | 2SCR523M | 2SAR523EB                                                                                             | 2SCR523EB | 2SAR523UB                                                                                              | 2SCR523UB | 50               | 0.1          | 120 to 560    |
|                                  | 2SA2029                                                                                               | 2SC5658  | 2SA1774EB                                                                                             | 2SC4617EB | 2SA1576UB                                                                                              | 2SC4081UB | 50               | 0.15         | 120 to 390    |
| Low $V_{CE(sat)}$                | 2SA2030                                                                                               | 2SC5663  |                                                                                                       |           |                                                                                                        |           | 12               | 0.5          | 270 to 680    |
| Driver                           |                                                                                                       | 2SD2696  |                                                                                                       |           |                                                                                                        |           | 30               | 0.4          | 270 to 680    |
|                                  |                                                                                                       |          | 2SAR502EB                                                                                             | 2SCR502EB | 2SAR502UB                                                                                              | 2SCR502UB | 30               | 0.5          | 200 to 500    |

Note1: \*1 参考ランド実装時。  
 Note2: \*2の $h_{FE}$ については仕様書などをご確認ください。  
 Note3: PNPタイプの「-」符号は省略しています。  
 Note4: パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。

| 一般増幅用 バイポーラトランジスタ(フラットリードタイプ)                                                                                            |                               |           |         |     |          |                                  |   |            |                                     |                         |                       |                               |                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----|----------|----------------------------------|---|------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-----|
| パッケージ                                                                                                                    | 用途                            | 形名        |         |     |          |                                  |   | 極性<br>(ch) | P <sub>D</sub> <sup>*1</sup><br>(W) | V <sub>CEO</sub><br>(V) | I <sub>C</sub><br>(A) | h <sub>FE</sub> <sup>*2</sup> | 車載対応<br>AEC-Q101 |     |
|                                                                                                                          |                               | 品名        | 製品性能コード |     | 包装<br>記号 | h <sub>FE</sub> <sup>*2</sup> 記号 |   |            |                                     |                         |                       |                               |                  |     |
|                                                                                                                          |                               |           | 一般品     | 車載品 |          |                                  |   |            |                                     |                         |                       |                               |                  |     |
| <br>SOT-723<br>(VMT3)<br>1212 size      | General Purpose Amplification | 2SAR522M  | *       | —   | T2L      |                                  |   |            | PNP                                 | 0.15                    | -20                   | -0.2                          | 120 to 560       | —   |
|                                                                                                                          |                               | 2SAR523M  |         | —   | T2L      |                                  |   |            |                                     | 0.15                    | -50                   | -0.1                          | 120 to 560       | —   |
|                                                                                                                          |                               | 2SA2029   |         | FHA | T2L      | Q                                | R |            |                                     | 0.15                    | -50                   | -0.15                         | 120 to 390       | YES |
|                                                                                                                          | Low V <sub>CE(sat)</sub>      | 2SA2030   |         | —   | T2L      |                                  |   |            | 0.15                                | -12                     | -0.5                  | 270 to 680                    | —                |     |
|                                                                                                                          | General Purpose Amplification | 2SCR522M  |         | —   | T2L      |                                  |   |            | 0.15                                | 20                      | 0.2                   | 120 to 560                    | —                |     |
|                                                                                                                          |                               | 2SCR523M  |         | —   | T2L      |                                  |   |            | 0.15                                | 50                      | 0.1                   | 120 to 560                    | —                |     |
|                                                                                                                          |                               | 2SC5658   |         | FHA | T2L      | Q                                | R |            | 0.15                                | 50                      | 0.15                  | 120 to 390                    | YES              |     |
|                                                                                                                          | Low V <sub>CE(sat)</sub>      | 2SC5663   |         | —   | T2L      |                                  |   |            | 0.15                                | 12                      | 0.5                   | 270 to 680                    | —                |     |
|                                                                                                                          |                               | 2SD2696   |         | —   | T2L      |                                  |   |            | 0.15                                | 30                      | 0.4                   | 270 to 680                    | —                |     |
|                                                                                                                          |                               |           |         |     |          |                                  |   |            |                                     |                         |                       |                               |                  |     |
| <br>SOT-416FL<br>(EMT3F)<br>1616 size  | General Purpose Amplification | 2SAR522EB | *       | —   | TL       |                                  |   |            | PNP                                 | 0.15                    | -20                   | -0.2                          | 120 to 560       | —   |
|                                                                                                                          |                               | 2SAR523EB |         | —   | TL       |                                  |   |            |                                     | 0.15                    | -50                   | -0.1                          | 120 to 560       | —   |
|                                                                                                                          |                               | 2SA1774EB |         | —   | TL       | Q                                | R |            |                                     | 0.15                    | -50                   | -0.15                         | 120 to 390       | —   |
|                                                                                                                          | Driver                        | 2SAR502EB |         | —   | TL       |                                  |   |            | 0.15                                | -30                     | -0.5                  | 200 to 500                    | —                |     |
|                                                                                                                          | General Purpose Amplification | 2SCR522EB |         | —   | TL       |                                  |   |            | 0.15                                | 20                      | 0.2                   | 120 to 560                    | —                |     |
|                                                                                                                          |                               | 2SCR523EB |         | —   | TL       |                                  |   |            | 0.15                                | 50                      | 0.1                   | 120 to 560                    | —                |     |
|                                                                                                                          |                               | 2SC4617EB |         | —   | TL       | Q                                | R |            | 0.15                                | 50                      | 0.15                  | 120 to 390                    | —                |     |
|                                                                                                                          | Driver                        | 2SCR502EB |         | —   | TL       |                                  |   |            | 0.15                                | 30                      | 0.5                   | 200 to 500                    | —                |     |
|                                                                                                                          |                               |           |         |     |          |                                  |   |            |                                     |                         |                       |                               |                  |     |
|                                                                                                                          |                               |           |         |     |          |                                  |   |            |                                     |                         |                       |                               |                  |     |
| <br>SOT-323FL<br>(UMT3F)<br>2021 size | General Purpose Amplification | 2SAR522UB | *       | —   | TL       |                                  |   |            | PNP                                 | 0.2                     | -20                   | -0.2                          | 120 to 560       | —   |
|                                                                                                                          |                               | 2SAR523UB |         | —   | TL       |                                  |   |            |                                     | 0.2                     | -50                   | -0.1                          | 120 to 560       | —   |
|                                                                                                                          |                               | 2SA1576UB |         | —   | TL       | Q                                | R |            |                                     | 0.2                     | -50                   | -0.15                         | 120 to 390       | —   |
|                                                                                                                          | Driver                        | 2SAR502UB |         | —   | TL       |                                  |   |            | 0.2                                 | -30                     | -0.5                  | 200 to 500                    | —                |     |
|                                                                                                                          | General Purpose Amplification | 2SCR522UB |         | —   | TL       |                                  |   |            | 0.2                                 | 20                      | 0.2                   | 120 to 560                    | —                |     |
|                                                                                                                          |                               | 2SCR523UB |         | —   | TL       |                                  |   |            | 0.2                                 | 50                      | 0.1                   | 120 to 560                    | —                |     |
|                                                                                                                          |                               | 2SC4081UB |         | —   | TL       | Q                                | R |            | 0.2                                 | 50                      | 0.15                  | 120 to 390                    | —                |     |
|                                                                                                                          | Driver                        | 2SCR502UB |         | —   | TL       |                                  |   |            | 0.2                                 | 30                      | 0.5                   | 200 to 500                    | —                |     |
|                                                                                                                          |                               |           |         |     |          |                                  |   |            |                                     |                         |                       |                               |                  |     |
|                                                                                                                          |                               |           |         |     |          |                                  |   |            |                                     |                         |                       |                               |                  |     |

Note1: \*1 一般品の製品コードは空白です。  
 Note2: \*1 参考ランド実装時。  
 Note3: \*2の $h_{FE}$ は Q: 120 ~ 270, R: 180 ~ 390, S: 270 ~ 560。詳細は仕様書などをご確認ください。  
 Note4: パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。

| 一般増幅用 バイポーラトランジスタ(ガルウイングリードタイプ)早見表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| パッケージ<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note1: \*1 参考ランド実装時。  
 Note2: \*2の $h_{FE}$ については仕様書などをご確認ください。  
 Note3: PNPタイプの「-」符号は省略しています。  
 Note4: パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。

## バイポーラトランジスタ

## 一般増幅用 バイポーラトランジスタ(ガルウイングリードタイプ)

| パッケージ                                                                                                                            | 用途                            | 形名           |         |          |          |                      |   |   | 極性<br>(ch) | P <sub>D</sub> *1<br>(W) | V <sub>CE0</sub><br>(V) | I <sub>C</sub><br>(A) | h <sub>FE</sub> *2 | 車載対応<br>AEC-Q101 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|----------|----------|----------------------|---|---|------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                  |                               | 品名           | 製品性能コード |          | 包装<br>記号 | h <sub>FE</sub> *2記号 |   |   |            |                          |                         |                       |                    |                  |
|                                                                                                                                  |                               |              | 一般品     | 車載品      |          |                      |   |   |            |                          |                         |                       |                    |                  |
| <br>SOT-416<br>(EMT3)<br>1616 size              | General Purpose Amplification | 2SA1774E3    | *       | HZG      | TL       | Q                    | R |   | PNP        | 0.15                     | -50                     | -0.15                 | 120 to 390         | YES              |
|                                                                                                                                  | Low V <sub>CE(sat)</sub>      | 2SA2018E3    |         | HZG      | TL       |                      |   |   |            | 0.15                     | -12                     | -0.5                  | 270 to 680         | YES              |
|                                                                                                                                  | Driver                        | 2SAR502E3    |         | HZG      | TL       |                      |   |   |            | 0.15                     | -30                     | -0.5                  | 200 to 500         | YES              |
|                                                                                                                                  | General Purpose Amplification | 2SC4617E3    |         | HZG      | TL       | Q                    | R |   | NPN        | 0.15                     | 50                      | 0.15                  | 120 to 390         | YES              |
|                                                                                                                                  | Low V <sub>CE(sat)</sub>      | 2SC5585E3    |         | —        | TL       |                      |   |   |            | 0.15                     | 12                      | 0.5                   | 270 to 680         | —                |
|                                                                                                                                  | Driver                        | 2SCR502E3    |         | HZG      | TL       |                      |   |   |            | 0.15                     | 30                      | 0.5                   | 200 to 500         | YES              |
| <br>SOT-323<br>(UMT3)<br>2021 size              | General Purpose Amplification | 2SA1576U3    | *       | HZG      | T106     | Q                    | R |   | PNP        | 0.2                      | -50                     | -0.15                 | 120 to 390         | YES              |
|                                                                                                                                  | Low V <sub>CE(sat)</sub>      | 2SB1689      |         | —        | T106     |                      |   |   |            | 0.2                      | -12                     | -1.5                  | 270 to 680         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | 2SB1694      |         | —        | T106     |                      |   |   |            | 0.2                      | -30                     | -1                    | 270 to 680         | —                |
|                                                                                                                                  | Driver                        | 2SAR502U3    |         | HZG      | T106     |                      |   |   |            | 0.2                      | -30                     | -0.5                  | 200 to 500         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | 2SA1577      |         | —        | T106     | Q                    | R |   |            | 0.2                      | -32                     | -0.5                  | 120 to 390         | —                |
|                                                                                                                                  | High Speed Switching          | 2SA2088U3    |         | HZG      | T106     | Q                    |   |   |            | 0.2                      | -60                     | -0.5                  | 120 to 270         | YES              |
|                                                                                                                                  | High Voltage                  | 2SA1579U3    |         | HZG      | T106     | R                    | S |   | 0.2        | -120                     | -0.05                   | 180 to 560            | YES                |                  |
|                                                                                                                                  | General Purpose Amplification | 2SC4081U3    |         | HZG      | T106     | Q                    | R |   | NPN        | 0.2                      | 50                      | 0.15                  | 120 to 390         | YES              |
|                                                                                                                                  | Low V <sub>CE(sat)</sub>      | 2SD2652      |         | —        | T106     |                      |   |   |            | 0.2                      | 12                      | 1.5                   | 270 to 680         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | 2SD2656      |         | —        | T106     |                      |   |   |            | 0.2                      | 30                      | 1                     | 270 to 680         | —                |
|                                                                                                                                  | Driver                        | 2SCR502U3    |         | HZG      | T106     |                      |   |   |            | 0.2                      | 30                      | 0.5                   | 200 to 500         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | 2SC4097      |         | —        | T106     | Q                    | R |   |            | 0.2                      | 32                      | 0.5                   | 120 to 390         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | 2SD1949      |         | —        | T106     | Q                    | R |   |            | 0.2                      | 50                      | 0.5                   | 120 to 390         | —                |
|                                                                                                                                  | High speed Switching          | 2SC5876U3    |         | HZG      | T106     | Q                    | R |   |            | 0.2                      | 60                      | 0.5                   | 120 to 390         | YES              |
|                                                                                                                                  | High Voltage                  | 2SC4102U3    |         | HZG      | T106     | R                    | S |   |            | 0.2                      | 120                     | 0.05                  | 180 to 560         | YES              |
| <br>TO-236<br>SOT-346<br>(SMT3)<br>2928 size  | General Purpose Amplification | 2SA1037AK    | *       | —        | T146     | Q                    | R |   |            | PNP                      | 0.2                     | -50                   | -0.15              | 120 to 390       |
|                                                                                                                                  | Low V <sub>CE(sat)</sub>      | 2SA2119K     |         | —        | T146     |                      |   |   | 0.2        |                          | -12                     | -0.5                  | 270 to 680         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | 2SB1690K     |         | —        | T146     |                      |   |   | 0.2        |                          | -12                     | -2                    | 270 to 680         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | 2SB1590K     |         | —        | T146     | Q                    |   |   | 0.2        |                          | -15                     | -1                    | 120 to 390         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | 2SB1695K     |         | —        | T146     |                      |   |   | 0.2        |                          | -30                     | -1.5                  | 270 to 680         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | 2SA1036K     |         | —        | T146     | Q                    | R |   | 0.2        |                          | -32                     | -0.5                  | 120 to 390         | —                |
|                                                                                                                                  | Driver                        | 2SB1197K     |         | —        | T146     | Q                    | R |   | 0.2        |                          | -32                     | -0.8                  | 120 to 390         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | 2SB1198K     |         | —        | T146     | Q                    | R |   | 0.2        |                          | -80                     | -0.5                  | 120 to 390         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | High Voltage |         | 2SA1514K | —        | T146                 | R | S |            |                          | 0.2                     | -120                  | -0.05              | 180 to 560       |
|                                                                                                                                  | General Purpose Amplification | 2SC2412K     |         | —        | T146     | Q                    | R |   | NPN        | 0.2                      | 50                      | 0.15                  | 120 to 390         | —                |
|                                                                                                                                  | Low V <sub>CE(sat)</sub>      | 2SD2653K     |         | —        | T146     |                      |   |   |            | 0.2                      | 12                      | 2                     | 270 to 680         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | 2SD1757K     |         | —        | T146     | Q                    | R | S |            | 0.2                      | 15                      | 0.5                   | 120 to 560         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | 2SD2444K     |         | —        | T146     | R                    |   |   |            | 0.2                      | 15                      | 1                     | 180 to 390         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | 2SD2657K     |         | —        | T146     |                      |   |   |            | 0.2                      | 30                      | 1.5                   | 270 to 680         | —                |
|                                                                                                                                  | Driver                        | 2SC2411K     |         | —        | T146     | Q                    | R |   |            | 0.2                      | 32                      | 0.5                   | 120 to 390         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | 2SD1781K     |         | —        | T146     | Q                    | R |   |            | 0.2                      | 32                      | 0.8                   | 120 to 390         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | 2SD1484K     |         | —        | T146     | Q                    | R |   |            | 0.2                      | 50                      | 0.5                   | 120 to 390         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | 2SD1782K     |         | —        | T146     | Q                    | R |   |            | 0.2                      | 80                      | 0.5                   | 120 to 390         | —                |
|                                                                                                                                  | High Voltage                  | 2SC3906K     |         | —        | T146     | R                    | S |   |            | 0.2                      | 120                     | 0.05                  | 180 to 560         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | 2SC4061K     |         | —        | T146     | N                    |   |   |            | 0.2                      | 300                     | 0.1                   | 56 to 120          | —                |
| <br>TO-236AB<br>SOT-23<br>(SST3)<br>2924 size | High Voltage                  | 2SARA41C     | *       | HZG      | T116     | R                    | S |   | PNP        | 0.2                      | -120                    | -0.05                 | 180 to 560         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | 2SCRC41C     |         | HZG      | T116     | R                    | S |   | NPN        | 0.2                      | 120                     | 0.05                  | 180 to 560         | YES              |

Note1: \*一般品の製品コードは空白です。

Note2: \*1 参考ラント実装時。

Note3: \*2のh<sub>FE</sub>は N: 56 ~ 120, P: 82 ~ 180, Q: 120 ~ 270, R: 180 ~ 390, S: 270 ~ 560。詳細は仕様書などをご確認ください。

Note4: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

バイポーラトランジスタ(海外品番)早見表

| パッケージ<br><br><br>極性<br><br>用途 | SOT-323<br>(UMT3)<br>2021 size                                                                              |           | TO-236AB<br>SOT-23<br>(SST3)<br>2924 size                                                                   |          | V <sub>CEO</sub><br>(V) | I <sub>C</sub><br>(A) | h <sub>FE</sub> *2 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | <br>P <sub>D</sub> =0.2W*1 |           | <br>P <sub>D</sub> =0.2W*1 |          |                         |                       |                    |
|                               | PNP                                                                                                         | NPN       | PNP                                                                                                         | NPN      |                         |                       |                    |
| General Purpose Amplification | BC858BW                                                                                                     | BC848BW   | BC858B                                                                                                      | BC848B   | 30                      | 0.1                   | 200 to 450         |
|                               |                                                                                                             | BC847BU3  |                                                                                                             | BC847B   | 45                      | 0.1                   | 200 to 450         |
|                               | BC857BU3                                                                                                    |           | BC857B                                                                                                      |          | 45                      | 0.1                   | 210 to 480         |
|                               |                                                                                                             |           | BC857C                                                                                                      | BC847C   | 45                      | 0.1                   | 420 to 800         |
|                               |                                                                                                             |           |                                                                                                             | BC846B   | 65                      | 0.12                  | 200 to 450         |
|                               |                                                                                                             |           | BC856B                                                                                                      |          | 65                      | 0.1                   | 220 to 475         |
| Driver                        |                                                                                                             |           | BSS63A                                                                                                      | BSS64A   | 100                     | 0.1                   | 30 or more         |
|                               |                                                                                                             |           | BSS5130A                                                                                                    | BSS4130A | 30                      | 1                     | 270 to 680         |
|                               |                                                                                                             |           | BC807-16                                                                                                    | BC817-16 | 45                      | 0.8                   | 100 to 250         |
|                               |                                                                                                             |           | BC807-25                                                                                                    | BC817-25 | 45                      | 0.8                   | 160 to 400         |
|                               |                                                                                                             |           | BC807-40                                                                                                    | BC817-40 | 45                      | 0.8                   | 250 to 600         |
|                               |                                                                                                             |           | BCX17                                                                                                       | BCX19    | 45                      | 0.5                   | 100 to 600         |
| Switching                     |                                                                                                             |           | SSTA56                                                                                                      | SSTA06   | 80                      | 0.5                   | 100 or more        |
|                               | UMT3906                                                                                                     | UMT3904   | SST3906                                                                                                     | SST3904  | 40                      | 0.2                   | 100 to 300         |
|                               | UMT4403U3                                                                                                   | UMT4401U3 | SST4403                                                                                                     | SST4401  | 40                      | 0.6                   | 100 to 300         |
|                               |                                                                                                             | UM2222AU3 |                                                                                                             | SST2222A | 40                      | 0.6                   | 100 to 300         |
| Darlington*3                  | UMT2907A                                                                                                    |           | SST2907A                                                                                                    |          | 60                      | 0.6                   | 100 to 300         |
|                               |                                                                                                             |           |                                                                                                             | SSTA28   | 80 (V <sub>CES</sub> )  | 0.3                   | 10,000 or more     |

Note1 : \*1 参考ランド実装時。  
 Note2 : \*2のh<sub>FE</sub>については仕様書などをご確認ください。  
 Note3 : \*3の内部回路については、仕様書などをご確認ください。  
 Note4 : PNPタイプの「-」符号は省略しています。  
 Note5 : パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

バイポーラトランジスタ(海外品番)

| パッケージ                                                                                                                            | 用途                            | 品名        | 形名      |     |      | 極性 (ch) | P <sub>D</sub> *1<br>(W) | V <sub>CEO</sub><br>(V) | I <sub>C</sub><br>(A) | h <sub>FE</sub> *2 | 車載対応<br>AEC-Q101 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----|------|---------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                  |                               |           | 製品性能コード | 一般品 | 車載品  |         |                          |                         |                       |                    |                  |
| <br>SOT-323<br>(UMT3)<br>2021 size            | General Purpose Amplification | BC858BW   |         | —   | T106 | PNP     | 0.2                      | -30                     | -0.1                  | 210 to 480         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | BC857BU3  |         | HZG | T106 |         | 0.2                      | -45                     | -0.1                  | 210 to 480         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | UMT3906   |         | —   | T106 |         | 0.2                      | -40                     | -0.2                  | 100 to 300         | —                |
|                                                                                                                                  | Switching                     | UMT4403U3 |         | HZG | T106 |         | 0.2                      | -40                     | -0.6                  | 100 to 300         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | UMT2907A  |         | —   | T106 |         | 0.2                      | -60                     | -0.6                  | 100 to 300         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | BC848BW   | *       | —   | T106 |         | 0.2                      | 30                      | 0.1                   | 200 to 450         | —                |
|                                                                                                                                  | General Purpose Amplification | BC847BU3  |         | HZG | T106 | NPN     | 0.2                      | 45                      | 0.1                   | 200 to 450         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | UMT3904   |         | —   | T106 |         | 0.2                      | 40                      | 0.2                   | 100 to 300         | —                |
|                                                                                                                                  |                               | UMT4401U3 |         | HZG | T106 |         | 0.2                      | 40                      | 0.6                   | 100 to 300         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | UM2222AU3 |         | HZG | T106 |         | 0.2                      | 40                      | 0.6                   | 100 to 300         | YES              |
| <br>TO-236AB<br>SOT-23<br>(SST3)<br>2924 size | General Purpose Amplification | BC858B    |         | HZG | T116 | PNP     | 0.2                      | -30                     | -0.1                  | 210 to 480         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BC857B    |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | -45                     | -0.1                  | 210 to 480         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BC857C    |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | -45                     | -0.1                  | 420 to 800         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BC856B    |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | -65                     | -0.1                  | 220 to 475         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BSS63A    |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | -100                    | -0.1                  | 30 or more         | YES              |
|                                                                                                                                  | Driver                        | BSS5130A  |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | -30                     | -1                    | 270 to 680         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BCX17     |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | -45                     | -0.5                  | 100 to 600         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BC807-16  |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | -45                     | -0.8                  | 100 to 250         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BC807-25  |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | -45                     | -0.8                  | 160 to 400         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BC807-40  |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | -45                     | -0.8                  | 250 to 600         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | SSTA56    |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | -80                     | -0.5                  | 100 or more        | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | SST4403   |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | -40                     | -0.6                  | 100 to 300         | YES              |
|                                                                                                                                  | Switching                     | SST2907A  |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | -60                     | -0.6                  | 100 to 300         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | SST3906   |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | -40                     | -0.2                  | 100 to 300         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BC848B    | *       | HZG | T116 | NPN     | 0.2                      | 30                      | 0.1                   | 200 to 450         | YES              |
|                                                                                                                                  | General Purpose Amplification | BC847B    |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | 45                      | 0.1                   | 200 to 450         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BC847C    |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | 45                      | 0.1                   | 420 to 800         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BC846B    |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | 65                      | 0.12                  | 200 to 450         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BSS64A    |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | 100                     | 0.1                   | 30 or more         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BSS4130A  |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | 30                      | 1                     | 270 to 680         | YES              |
|                                                                                                                                  | Driver                        | BCX19     |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | 45                      | 0.5                   | 100 to 600         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BC817-16  |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | 45                      | 0.8                   | 100 to 250         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BC817-25  |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | 45                      | 0.8                   | 160 to 400         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | BC817-40  |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | 45                      | 0.8                   | 250 to 600         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | SSTA06    |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | 80                      | 0.5                   | 100 or more        | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | SST3904   |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | 40                      | 0.2                   | 100 to 300         | YES              |
|                                                                                                                                  | Switching                     | SST4401   |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | 40                      | 0.6                   | 100 to 300         | YES              |
|                                                                                                                                  |                               | SST2222A  |         | HZG | T116 |         | 0.2                      | 40                      | 0.6                   | 100 to 300         | YES              |
|                                                                                                                                  | Darlington*3                  | SSTA28    |         | —   | T116 |         | 0.2                      | 80 (V <sub>CES</sub> )  | 0.3                   | 10,000 or more     | —                |

Note1 : \*一般品の製品コードは空白です。  
 Note2 : \*1 参考ランド実装時。  
 Note3 : \*2のh<sub>FE</sub>は仕様書などをご確認ください。  
 Note4 : \*3の内部回路については、仕様書などをご確認ください。  
 Note5 : パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

## バイポーラトランジスタ

| 高 $h_{FE}$ ・ミュートイング/ダーリントン バイポーラトランジスタ早見表 |                                                                                                       |         |                                                                                                       |               |                                                                                                       |          |                     |              |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------|
| パッケージ                                     | SOT-723<br>(VMT3)<br>1212 size                                                                        |         | SOT-416<br>(EMT3)<br>1616 size                                                                        |               | TO-236<br>SOT-346<br>(SMT3)<br>2928 size                                                              |          | $V_{CEO}$<br>(V)    | $I_C$<br>(A) | $h_{FE}^{*2}$ |
|                                           | <br>$P_D=0.15W^{*1}$ |         | <br>$P_D=0.15W^{*1}$ |               | <br>$P_D=0.2W^{*1}$ |          |                     |              |               |
| 極性                                        |                                                                                                       |         |                                                                                                       |               |                                                                                                       |          |                     |              |               |
| 用途                                        | PNP                                                                                                   | NPN     | PNP                                                                                                   | NPN           | PNP                                                                                                   | NPN      |                     |              |               |
| High $h_{FE}$<br>・<br>Muting              |                                                                                                       |         |                                                                                                       |               |                                                                                                       | 2SD2704K | 25<br>( $V_{EBO}$ ) | 0.3          | 820 to 2,700  |
|                                           |                                                                                                       |         |                                                                                                       |               |                                                                                                       | 2SD2114K | 20                  | 0.5          | 820 to 2,700  |
|                                           |                                                                                                       | 2SD2707 |                                                                                                       | New 2SD2654E3 |                                                                                                       | 2SD2226K | 50                  | 0.15         | 820 to 2,700  |
| Darlington <sup>*3</sup>                  |                                                                                                       |         |                                                                                                       |               |                                                                                                       | 2SD2142K | 30                  | 0.3          | 5,000 or more |
|                                           |                                                                                                       |         |                                                                                                       |               | 2SB852K                                                                                               | 2SD1383K | 32<br>( $V_{CES}$ ) | 0.3          | 5,000 or more |

Note1: \*1 参考ランド実装時。  
 Note2: \*2の $h_{FE}$ については仕様書などをご確認ください。  
 Note3: \*3の内部回路については仕様書などをご確認ください。  
 Note4: PNPタイプの「-」符号は省略しています。  
 Note5: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

| 高 $h_{FE}$ ・ミュートング/ダーリントン バイポーラトランジスタ                                                                                           |                           |               |         |     |          |                  |            |                   |                  |                      |               |               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------|-----|----------|------------------|------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| パッケージ                                                                                                                           | 用途                        | 形名            |         |     |          |                  | 極性<br>(ch) | $P_D^{*1}$<br>(W) | $V_{CE0}$<br>(V) | $I_C$<br>(A)         | $h_{FE}^{*2}$ |               |                    |
|                                                                                                                                 |                           | 品名            | 製品性能コード |     | 包装<br>記号 | $h_{FE}^{*2}$ 記号 |            |                   |                  |                      |               |               |                    |
|                                                                                                                                 |                           |               | 一般品     | 車載品 |          |                  |            |                   |                  |                      |               |               |                    |
| <br>SOT-723<br>(VMT3)<br>1212 size            | High $h_{FE}$ ・<br>Muting | 2SD2707       | *       | —   | T2L      | V                | W          | NPN               | 0.15             | 50                   | 0.15          | 820 to 2,700  | W: Not Recommended |
| <br>SOT-416<br>(EMT3)<br>1616 size           | High $h_{FE}$ ・<br>Muting | New 2SD2654E3 | *       | —   | TL       | V                | W          | NPN               | 0.15             | 50                   | 0.15          | 820 to 2,700  |                    |
| <br>TO-236<br>SOT-346<br>(SMT3)<br>2928 size | Darlington <sup>*3</sup>  | 2SB852K       | *       | —   | T146     | B                |            | PNP               | 0.2              | -32<br>( $V_{CES}$ ) | -0.3          | 5,000 or more |                    |
|                                                                                                                                 | High $h_{FE}$ ・<br>Muting | 2SD2704K      |         | —   | T146     |                  |            | NPN               | 0.2              | 25<br>( $V_{EBO}$ )  | 0.3           | 820 to 2,700  |                    |
|                                                                                                                                 |                           | 2SD2114K      |         | —   | T146     | V                | W          |                   | 0.2              | 20                   | 0.5           | 820 to 2,700  |                    |
|                                                                                                                                 |                           | 2SD2226K      |         | —   | T146     | V                | W          |                   | 0.2              | 50                   | 0.15          | 820 to 2,700  |                    |
|                                                                                                                                 |                           | 2SD2142K      |         | —   | T146     |                  |            |                   | 0.2              | 30                   | 0.3           | 5,000 or more |                    |
|                                                                                                                                 | Darlington <sup>*3</sup>  | 2SD1383K      |         | —   | T146     | B                |            |                   | 0.2              | 32<br>( $V_{CES}$ )  | 0.3           | 5,000 or more |                    |
|                                                                                                                                 |                           |               |         |     |          |                  |            |                   |                  |                      |               |               |                    |

Note1: \*一般品の製品コードは空白です。  
 Note2: \*1 参考ランド実装時。  
 Note3: \*2の $h_{FE}$ は B: 5,000 ~ , V: 820 ~ 1,800, W: 1,200 ~ 2,700。詳細は仕様書などをご確認ください。  
 Note4: \*3の内部回路については仕様書などをご確認ください。  
 Note5: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

低飽和・ドライバ バイポーラトランジスタ早見表

| パッケージ<br>極性<br>用途            | SOT-323T/SOT-363T<br>(TUMT3/TUMT6)<br>2021 size                                                             |          | SOT-346T/SOT-457T<br>(TSMT3/TSMT6)<br>2928 size                                                              |            | V <sub>CEO</sub><br>(V) | I <sub>C</sub><br>(A) | h <sub>FE</sub> *2       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                              | <br>P <sub>D</sub> =0.4W*1 |          | <br>P <sub>D</sub> =0.5W*1 |            |                         |                       |                          |
|                              | PNP                                                                                                         | NPN      | PNP                                                                                                          | NPN        |                         |                       |                          |
| Low<br>V <sub>CE (sat)</sub> | 2SB1732                                                                                                     | 2SD2702  | 2SB1709                                                                                                      | 2SD2674    | 12                      | 1.5                   | 270 to 680               |
|                              | 2SB1730                                                                                                     | 2SD2700  | 2SB1690                                                                                                      | 2SD2653    | 12                      | 2                     | 270 to 680               |
|                              |                                                                                                             |          | 2SB1705                                                                                                      | 2SD2670    | 12                      | 3                     | 270 to 680               |
|                              |                                                                                                             |          | 2SB1707                                                                                                      | 2SD2672    | 12                      | 4                     | 270 to 680               |
|                              |                                                                                                             |          | QST2*3                                                                                                       | QSX1*3     | 12                      | 6                     | 270 to 680               |
|                              | 2SB1733                                                                                                     | 2SD2703  | 2SB1710                                                                                                      | 2SD2675    | 30                      | 1                     | 270 to 680               |
|                              | 2SB1731                                                                                                     | 2SD2701  | 2SB1695                                                                                                      | 2SD2657    | 30                      | 1.5                   | 270 to 680               |
|                              |                                                                                                             |          | 2SB1706                                                                                                      | 2SD2671    | 30                      | 2                     | 270 to 680               |
|                              |                                                                                                             |          | 2SB1708                                                                                                      | 2SD2673    | 30                      | 3                     | 270 to 680               |
| Driver                       |                                                                                                             |          | QST3*3                                                                                                       | QSX2*3     | 30                      | 5                     | 270 to 680               |
|                              |                                                                                                             |          | 2SAR512R                                                                                                     | 2SCR512R   | 30                      | 2                     | 200 to 500               |
|                              |                                                                                                             |          | 2SAR513R                                                                                                     | 2SCR513R   | 50                      | 1                     | 180 to 450               |
|                              |                                                                                                             |          | 2SAR553R                                                                                                     | 2SCR553R   | 50                      | 2                     | 180 to 450               |
|                              |                                                                                                             |          | 2SAR543R                                                                                                     | 2SCR543R   | 50                      | 3                     | 180 to 450               |
|                              |                                                                                                             |          | 2SAR514R                                                                                                     | 2SCR514R   | 80                      | 0.7                   | 120 to 390               |
|                              |                                                                                                             |          | 2SAR554R                                                                                                     | 2SCR554R   | 80                      | 1.5                   | 120 to 390               |
|                              |                                                                                                             | 2SAR544R | 2SCR544R                                                                                                     | 80         | 2.5                     | 120 to 390            |                          |
| High Speed<br>Switching      |                                                                                                             |          | 2SA2094                                                                                                      | 2SC5866    | 60                      | 2                     | 120 to 270<br>120 to 390 |
| High Voltage                 |                                                                                                             |          | 2SAR340Q*3                                                                                                   | 2SCR341Q*3 | 400                     | 0.1                   | 82 to 270                |

Note1 : \*1 参考ラント実装時。  
 Note2 : \*2の $h_{FE}$ については仕様書などをご確認ください。  
 Note3 : \*3 6pin/パッケージ(TSMT6/TUMT6)の内部回路については仕様書などをご確認ください。  
 Note4 : PNPタイプの「-」符号は省略しています。  
 Note5 : パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。

## バイポーラトランジスタ

## 低飽和・ドライバ バイポーラトランジスタ

| パッケージ                                                                               | 用途                       | 形名         |         |     |          |                      | 極性<br>(ch) | P <sub>D</sub> *1<br>(W) | V <sub>CE0</sub><br>(V) | I <sub>C</sub><br>(A) | h <sub>FE</sub> *2 | 車載対応<br>AEC-Q101 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|-----|----------|----------------------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                     |                          | 品名         | 製品性能コード |     | 包装<br>記号 | h <sub>FE</sub> *2記号 |            |                          |                         |                       |                    |                  |
|                                                                                     |                          |            | 一般品     | 車載品 |          |                      |            |                          |                         |                       |                    |                  |
|    | Low V <sub>CE(sat)</sub> | 2SB1732    | *       | —   | TL       |                      | PNP        | 0.4                      | -12                     | -1.5                  | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SB1730    |         | —   | TL       |                      |            | 0.4                      | -12                     | -2                    | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SB1733    |         | —   | TL       |                      |            | 0.4                      | -30                     | -1                    | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SB1731    |         | —   | TL       |                      |            | 0.4                      | -30                     | -1.5                  | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SD2702    |         | —   | TL       |                      | NPN        | 0.4                      | 12                      | 1.5                   | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SD2700    |         | —   | TL       |                      |            | 0.4                      | 12                      | 2                     | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SD2703    |         | —   | TL       |                      |            | 0.4                      | 30                      | 1                     | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SD2701    |         | —   | TL       |                      |            | 0.4                      | 30                      | 1.5                   | 270 to 680         | —                |
|   | Low V <sub>CE(sat)</sub> | 2SB1709    | *       | —   | TL       |                      | PNP        | 0.5                      | -12                     | -1.5                  | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SB1690    |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | -12                     | -2                    | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SB1705    |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | -12                     | -3                    | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SB1707    |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | -12                     | -4                    | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SB1710    |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | -30                     | -1                    | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SB1695    |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | -30                     | -1.5                  | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SB1706    |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | -30                     | -2                    | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SB1708    |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | -30                     | -3                    | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     | Driver                   | 2SAR512R   |         | HZG | TL       |                      |            | 0.5                      | -30                     | -2                    | 200 to 500         | YES              |
|                                                                                     |                          | 2SAR513R   |         | HZG | TL       |                      |            | 0.5                      | -50                     | -1                    | 180 to 450         | YES              |
|                                                                                     |                          | 2SAR553R   |         | HZG | TL       |                      |            | 0.5                      | -50                     | -2                    | 180 to 450         | YES              |
|                                                                                     |                          | 2SAR543R   |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | -50                     | -3                    | 180 to 450         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SAR514R   |         | HZG | TL       |                      |            | 0.5                      | -80                     | -0.7                  | 120 to 390         | YES              |
|                                                                                     |                          | 2SAR554R   |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | -80                     | -1.5                  | 120 to 390         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SAR544R   |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | -80                     | -2.5                  | 120 to 390         | —                |
|                                                                                     | High Speed Switching     | 2SA2094    |         | —   | TL       | Q                    |            | 0.5                      | -60                     | -2                    | 120 to 270         | —                |
|                                                                                     | Low V <sub>CE(sat)</sub> | 2SD2674    |         | —   | TL       |                      | NPN        | 0.5                      | 12                      | 1.5                   | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SD2653    |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | 12                      | 2                     | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SD2670    |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | 12                      | 3                     | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SD2672    |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | 12                      | 4                     | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SD2675    |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | 30                      | 1                     | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SD2657    |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | 30                      | 1.5                   | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SD2671    |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | 30                      | 2                     | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SD2673    |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | 30                      | 3                     | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     | Driver                   | 2SCR512R   |         | HZG | TL       |                      |            | 0.5                      | 30                      | 2                     | 200 to 500         | YES              |
|                                                                                     |                          | 2SCR513R   |         | HZG | TL       |                      |            | 0.5                      | 50                      | 1                     | 180 to 450         | YES              |
|                                                                                     |                          | 2SCR553R   |         | HZG | TL       |                      |            | 0.5                      | 50                      | 2                     | 180 to 450         | YES              |
|                                                                                     |                          | 2SCR543R   |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | 50                      | 3                     | 180 to 450         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SCR514R   |         | HZG | TL       |                      |            | 0.5                      | 80                      | 0.7                   | 120 to 390         | YES              |
|                                                                                     |                          | 2SCR554R   |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | 80                      | 1.5                   | 120 to 390         | —                |
|                                                                                     |                          | 2SCR544R   |         | —   | TL       |                      |            | 0.5                      | 80                      | 2.5                   | 120 to 390         | —                |
|                                                                                     | High Speed Switching     | 2SC5866    |         | —   | TL       | Q                    | R          | 0.5                      | 60                      | 2                     | 120 to 390         | —                |
|  | Low V <sub>CE(sat)</sub> | QST2*3     |         | —   | TR       |                      | PNP        | 0.5                      | -12                     | -6                    | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | QST3*3     |         | —   | TR       |                      |            | 0.5                      | -30                     | -5                    | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     | High Voltage             | 2SAR340Q*3 |         | —   | TR       | P                    | Q          | 0.5                      | -400                    | -0.1                  | 82 to 270          | —                |
|                                                                                     | Low V <sub>CE(sat)</sub> | QSX1*3     |         | —   | TR       |                      | NPN        | 0.5                      | 12                      | 6                     | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     |                          | QSX2*3     |         | —   | TR       |                      |            | 0.5                      | 30                      | 5                     | 270 to 680         | —                |
|                                                                                     | High Voltage             | 2SCR341Q*3 |         | —   | TR       | P                    | Q          | 0.5                      | 400                     | 0.1                   | 82 to 270          | —                |

Note 1 : \*一般品の製品コードは空白です。

Note 2 : \*1 参考ラント実装時。

Note 3 : \*2のh<sub>FE</sub>は P : 82 ~ 180, Q : 120 ~ 270, R : 180 ~ 390。詳細は仕様書などをご確認ください。

Note 4 : \*3の6pinパッケージ(TSMT6)の内部回路については仕様書などをご確認ください。

Note 5 : パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。



パワーバイポーラトランジスタ早見表

| パッケージ<br>極性<br>用途    | DFN2020-3S<br>(HUM12020L3)<br>2020 size                                                                  |                                                                                                          | TO-243<br>SOT-89<br>(MPT3)<br>4540 size                                                                 |                                                                                                          | TO-252<br>DPAK<br>(TO-252) |           | TO-263AB<br>(LPTL) |          | V <sub>CEO</sub><br>(V)   | I <sub>C</sub><br>(A) | h <sub>FE</sub> *3       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                      |  P <sub>D</sub> =0.5W*1 |  P <sub>D</sub> =0.5W*1 |  P <sub>D</sub> =10W*2 |  P <sub>D</sub> =40W*2 | PNP                        | NPN       | PNP                | NPN      |                           |                       |                          |
| Gate Driver          |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SAR642P                                                                                                | 2SCR642P                                                                                                 |                            |           |                    |          | 30                        | 10*5                  | 200 to 500               |
| Driver               |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SB1697                                                                                                 | 2SD2661                                                                                                  |                            |           |                    |          | 12                        | 2                     | 270 to 680               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SAR293P<br>2SAR293P5                                                                                   | 2SCR293P<br>2SCR293P5                                                                                    |                            |           |                    |          | 30                        | 1                     | 270 to 680               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SAR512P<br>2SAR512P5                                                                                   | 2SCR512P<br>2SCR512P5                                                                                    |                            |           |                    |          | 30                        | 2                     | 200 to 500               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SAR552P<br>2SAR552P5                                                                                   | 2SCR552P<br>2SCR552P5                                                                                    |                            |           |                    |          | 30                        | 3                     | 200 to 500               |
|                      | 2SAR542F3                                                                                                | 2SCR542F3                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                          |                            |           |                    |          | 30                        | 3                     | 200 to 500               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SAR542P                                                                                                | 2SCR542P                                                                                                 | 2SAR572D3                  | 2SCR572D3 |                    |          | 30                        | 5                     | 200 to 500               |
|                      | 2SAR562F3                                                                                                | 2SCR562F3                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                          |                            |           |                    |          | 30                        | 6                     | 200 to 500               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                          | 2SAR582D3                  | 2SCR582D3 |                    |          | 30                        | 10                    | 200 to 500               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SAR513P<br>2SAR513P5                                                                                   | 2SCR513P<br>2SCR513P5                                                                                    |                            |           |                    |          | 50                        | 1                     | 180 to 450               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SAR553P<br>2SAR553P5                                                                                   | 2SCR553P<br>2SCR553P5                                                                                    |                            |           |                    |          | 50                        | 2                     | 180 to 450               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SAR533P<br>2SAR533P5                                                                                   | 2SCR533P<br>2SCR533P5                                                                                    |                            |           |                    |          | 50                        | 3                     | 180 to 450               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                          | 2SAR573D3                  | 2SCR573D3 |                    |          | 50                        | 3                     | 180 to 450               |
|                      | 2SAR563F3                                                                                                | 2SCR563F3                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                          |                            |           |                    |          | 50                        | 6                     | 180 to 450               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                          | 2SAR583D3                  | 2SCR583D3 |                    |          | 50                        | 7                     | 180 to 450               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SAR514P<br>2SAR514P5                                                                                   | 2SCR514P<br>2SCR514P5                                                                                    |                            |           |                    |          | 80                        | 0.7                   | 120 to 390               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SAR554P<br>2SAR554P5                                                                                   | 2SCR554P<br>2SCR554P5                                                                                    |                            |           |                    |          | 80                        | 1.5                   | 120 to 390               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                          | 2SAR574D3                  | 2SCR574D3 |                    |          | 80                        | 2                     | 120 to 390               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SAR544P<br>2SAR544P5                                                                                   | 2SCR544P<br>2SCR544P5                                                                                    |                            |           |                    |          | 80                        | 2.5                   | 120 to 390               |
|                      | 2SAR564F3                                                                                                | 2SCR564F3                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                          |                            |           |                    |          | 80                        | 4                     | 120 to 390               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                          | 2SAR586D3                  | 2SCR586D3 | 2SAR586J           | 2SCR586J | 80                        | 5                     | 120 to 390               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SAR372P<br>2SAR372P5                                                                                   | 2SCR372P<br>2SCR372P5                                                                                    |                            |           |                    |          | 120                       | 0.7                   | 120 to 390               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SAR375P<br>2SAR375P5                                                                                   | 2SCR375P<br>2SCR375P5                                                                                    |                            |           |                    |          | 120                       | 1.5                   | 120 to 390               |
|                      | 2SAR567F3                                                                                                | 2SCR567F3                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                          |                            |           |                    |          | 120                       | 2.5                   | 120 to 390               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                          | 2SAR587D3                  | 2SCR587D3 |                    |          | 120                       | 3                     | 120 to 390               |
| High Voltage         |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SAR340P                                                                                                | 2SCR346P                                                                                                 |                            |           |                    |          | 400                       | 0.1                   | 82 to 270                |
| High Speed Switching |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SA2071P5                                                                                               | 2SC5824                                                                                                  |                            |           |                    |          | 60                        | 3                     | 120 to 270<br>120 to 390 |
| High h <sub>FE</sub> |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         | 2SD2537                                                                                                  |                            |           |                    |          | 25                        | 1.2                   | 820 to 1,800             |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          | 2SB1427                                                                                                 |                                                                                                          |                            |           |                    |          | 20                        | 2                     | 390 to 820               |
|                      |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         | 2SD2153                                                                                                  |                            |           |                    |          | 25                        | 2                     | 560 to 2,700             |
| Darlington*4         |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         | 2SD1834                                                                                                  |                            |           |                    |          | 60<br>(V <sub>CES</sub> ) | 1                     | 2k or more               |

Note1: \*1 参考ランド実装時。  
 Note2: \*2  $T_C=25^\circ C$   
 Note3: \*3の $h_{FE}$ については仕様書などをご確認ください。  
 Note4: \*4の内部回路については仕様書などをご確認ください。  
 Note5: \*5  $P_W=1ms$ , Single pulse  
 Note6: PNPタイプの「-」符号は省略しています。  
 Note7: パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。



## バイポーラトランジスタ

## パワーバイポーラトランジスタ

| パッケージ                                                | 用途                   | 形名        |         |      |          | 極性<br>(ch) | P <sub>D</sub> <sup>*1</sup><br>(W) | V <sub>CEO</sub><br>(V) | I <sub>C</sub><br>(A)     | h <sub>FE</sub> <sup>*3</sup> | 車載対応<br>AEC-Q101 |                                  |            |     |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|------|----------|------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|-----|
|                                                      |                      | 品名        | 製品性能コード |      | 包装<br>記号 |            |                                     |                         |                           |                               |                  | h <sub>FE</sub> <sup>*3</sup> 記号 |            |     |
|                                                      |                      |           | 一般品     | 車載品  |          |            |                                     |                         |                           |                               |                  |                                  |            |     |
| <div>◆</div> DFN2020-3S<br>(HUML2020L3)<br>2020 size | Driver               | 2SAR542F3 | *       | —    | TR       |            |                                     |                         | PNP                       | 0.5                           | −30              | −3                               | 200 to 500 | —   |
|                                                      |                      | 2SAR562F3 |         | —    | TR       |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −30              | −6                               | 200 to 500 | —   |
|                                                      |                      | 2SAR563F3 |         | —    | TR       |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −50              | −6                               | 180 to 450 | —   |
|                                                      |                      | 2SAR564F3 |         | —    | TR       |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −80              | −4                               | 120 to 390 | —   |
|                                                      |                      | 2SAR567F3 |         | —    | TR       |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −120             | −2.5                             | 120 to 390 | —   |
|                                                      |                      | 2SCR542F3 |         | —    | TR       |            |                                     |                         | NPN                       | 0.5                           | 30               | 3                                | 200 to 500 | —   |
|                                                      |                      | 2SCR562F3 |         | —    | TR       |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 30               | 6                                | 200 to 500 | —   |
|                                                      |                      | 2SCR563F3 |         | —    | TR       |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 50               | 6                                | 180 to 450 | —   |
|                                                      |                      | 2SCR564F3 |         | —    | TR       |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 80               | 4                                | 120 to 390 | —   |
|                                                      |                      | 2SCR567F3 |         | —    | TR       |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 120              | 2.5                              | 120 to 390 | —   |
| <div>■</div> TO-243<br>SOT-89<br>(MPT3)<br>4540 size | Gate Driver          | 2SAR642P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         | PNP                       | 0.5                           | −30              | −10 <sup>*4</sup>                | 200 to 500 | YES |
|                                                      | Driver               | 2SB1697   | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −12              | −2                               | 270 to 680 | —   |
|                                                      |                      | 2SAR293P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −30              | −1                               | 270 to 680 | YES |
|                                                      |                      | 2SAR293P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −30              | −1                               | 270 to 680 | —   |
|                                                      |                      | 2SAR512P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −30              | −2                               | 200 to 500 | YES |
|                                                      |                      | 2SAR512P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −30              | −2                               | 200 to 500 | —   |
|                                                      |                      | 2SAR552P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −30              | −3                               | 200 to 500 | YES |
|                                                      |                      | 2SAR552P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −30              | −3                               | 200 to 500 | —   |
|                                                      |                      | 2SAR542P  | *       | FRA  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −30              | −5                               | 200 to 500 | YES |
|                                                      |                      | 2SAR513P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −50              | −1                               | 180 to 450 | YES |
|                                                      |                      | 2SAR513P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −50              | −1                               | 180 to 450 | —   |
|                                                      |                      | 2SAR553P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −50              | −2                               | 180 to 450 | YES |
|                                                      |                      | 2SAR553P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −50              | −2                               | 180 to 450 | —   |
|                                                      |                      | 2SAR533P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −50              | −3                               | 180 to 450 | YES |
|                                                      |                      | 2SAR533P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −50              | −3                               | 180 to 450 | —   |
|                                                      |                      | 2SAR514P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −80              | −0.7                             | 120 to 390 | YES |
|                                                      |                      | 2SAR514P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −80              | −0.7                             | 120 to 390 | —   |
|                                                      |                      | 2SAR554P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −80              | −1.5                             | 120 to 390 | YES |
|                                                      |                      | 2SAR554P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −80              | −1.5                             | 120 to 390 | —   |
|                                                      |                      | 2SAR544P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −80              | −2.5                             | 120 to 390 | YES |
|                                                      |                      | 2SAR544P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | −80              | −2.5                             | 120 to 390 | —   |
|                                                      |                      | 2SAR372P  | —       | HZG  | T100     | Q          | R                                   |                         |                           | 0.5                           | −120             | −0.7                             | 120 to 390 | YES |
|                                                      |                      | 2SAR372P5 | *       | —    | T100     | Q          | R                                   |                         |                           | 0.5                           | −120             | −0.7                             | 120 to 390 | —   |
|                                                      |                      | 2SAR375P  | —       | HZG  | T100     | Q          | R                                   |                         |                           | 0.5                           | −120             | −1.5                             | 120 to 390 | YES |
|                                                      |                      | 2SAR375P5 | *       | —    | T100     | Q          | R                                   |                         |                           | 0.5                           | −120             | −1.5                             | 120 to 390 | —   |
|                                                      | High Voltage         | 2SAR340P  | *       | —    | T100     | P          | Q                                   |                         | 0.5                       | −400                          | −0.1             | 82 to 270                        | —          |     |
|                                                      | High Speed Switching | 2SA2071P5 | *       | —    | T100     | Q          |                                     |                         | 0.5                       | −60                           | −3               | 120 to 270                       | —          |     |
|                                                      | High h <sub>FE</sub> | 2SB1427   | *       | —    | T100     | E          |                                     |                         | 0.5                       | −20                           | −2               | 390 to 820                       | —          |     |
|                                                      | Gate Driver          | 2SCR642P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         | NPN                       | 0.5                           | 30               | 10 <sup>*4</sup>                 | 200 to 500 | YES |
|                                                      | Driver               | 2SD2661   | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 12               | 2                                | 270 to 680 | —   |
|                                                      |                      | 2SCR293P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 30               | 1                                | 270 to 680 | YES |
|                                                      |                      | 2SCR293P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 30               | 1                                | 270 to 680 | —   |
|                                                      |                      | 2SCR512P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 30               | 2                                | 200 to 500 | YES |
|                                                      |                      | 2SCR512P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 30               | 2                                | 200 to 500 | —   |
|                                                      |                      | 2SCR552P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 30               | 3                                | 200 to 500 | YES |
|                                                      |                      | 2SCR552P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 30               | 3                                | 200 to 500 | —   |
|                                                      |                      | 2SCR542P  | *       | FRA  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 30               | 5                                | 200 to 500 | YES |
|                                                      |                      | 2SCR513P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 50               | 1                                | 180 to 450 | YES |
|                                                      |                      | 2SCR513P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 50               | 1                                | 180 to 450 | —   |
|                                                      |                      | 2SCR553P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 50               | 2                                | 180 to 450 | YES |
|                                                      |                      | 2SCR553P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 50               | 2                                | 180 to 450 | —   |
|                                                      |                      | 2SCR533P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 50               | 3                                | 180 to 450 | YES |
|                                                      |                      | 2SCR533P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 50               | 3                                | 180 to 450 | —   |
|                                                      |                      | 2SCR514P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 80               | 0.7                              | 120 to 390 | YES |
|                                                      |                      | 2SCR514P5 | *       | —    | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 80               | 0.7                              | 120 to 390 | —   |
|                                                      |                      | 2SCR554P  | —       | HZG  | T100     |            |                                     |                         |                           | 0.5                           | 80               | 1.5                              | 120 to 390 | YES |
| 2SCR554P5                                            |                      | *         | —       | T100 |          |            |                                     | 0.5                     |                           | 80                            | 1.5              | 120 to 390                       | —          |     |
| 2SCR544P                                             |                      | —         | HZG     | T100 |          |            |                                     | 0.5                     |                           | 80                            | 2.5              | 120 to 390                       | YES        |     |
| 2SCR544P5                                            |                      | *         | —       | T100 |          |            |                                     | 0.5                     |                           | 80                            | 2.5              | 120 to 390                       | —          |     |
| 2SCR372P                                             |                      | —         | HZG     | T100 | Q        | R          |                                     | 0.5                     |                           | 120                           | 0.7              | 120 to 390                       | YES        |     |
| 2SCR372P5                                            |                      | *         | —       | T100 | Q        | R          |                                     | 0.5                     |                           | 120                           | 0.7              | 120 to 390                       | —          |     |
| 2SCR375P                                             |                      | —         | HZG     | T100 | Q        | R          |                                     | 0.5                     |                           | 120                           | 1.5              | 120 to 390                       | YES        |     |
| 2SCR375P5                                            |                      | *         | —       | T100 | Q        | R          |                                     | 0.5                     |                           | 120                           | 1.5              | 120 to 390                       | —          |     |
| High Voltage                                         | 2SCR346P             | *         | —       | T100 | P        | Q          |                                     | 0.5                     |                           | 400                           | 0.1              | 82 to 270                        | —          |     |
| High Speed Switching                                 | 2SC5824              | *         | —       | T100 | Q        | R          |                                     | 0.5                     |                           | 60                            | 3                | 120 to 390                       | —          |     |
| High h <sub>FE</sub>                                 | 2SD2537              | *         | —       | T100 | V        |            |                                     | 0.5                     |                           | 25                            | 1.2              | 820 to 1,800                     | —          |     |
|                                                      | 2SD2153              | *         | —       | T100 | U        | V          | W                                   | 0.5                     | 25                        | 2                             | 560 to 2,700     | —                                |            |     |
| Darlington <sup>*5</sup>                             | 2SD1834              | *         | —       | T100 |          |            |                                     | 0.5                     | 60<br>(V <sub>CES</sub> ) | 1                             | 2k or more       | —                                |            |     |

Note1: \*一般品の製品コードは空白です。

Note2: \*1 参考ラント実装値

Note3: \*3のh<sub>FE</sub>は P: 82 ~ 180, Q: 120 ~ 270, R: 180 ~ 390, U: 560 ~ 1,200, V: 820 ~ 1,800, W: 1,200 ~ 2,700。詳細は仕様書などをご確認ください。

Note4: \*4 Pw=1ms, Single pulse





Note5: \*5の内部回路については仕様書などをご確認ください。

Note6: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

| パワーバイポーラトランジスタ                                                                                                  |        |           |           |     |      |            |                          |                         |                       |                 |                  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----|------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----|
| パッケージ                                                                                                           | 用途     | 形名        |           |     |      | 極性<br>(ch) | P <sub>D</sub> *1<br>(W) | V <sub>CEO</sub><br>(V) | I <sub>C</sub><br>(A) | h <sub>FE</sub> | 車載対応<br>AEC-Q101 |     |
|                                                                                                                 |        | 品名        | 製品性能コード   |     | 包装記号 |            |                          |                         |                       |                 |                  |     |
| 一般品                                                                                                             | 車載品    |           |           |     |      |            |                          |                         |                       |                 |                  |     |
| <br>TO-252<br>DPAK<br>(TO-252) | Driver | 2SAR572D3 | *         | —   | TL1  | PNP        | 10                       | -30                     | -5                    | 200 to 500      | —                |     |
|                                                                                                                 |        |           | —         | FRA | TL   |            | 10                       | -30                     | -5                    | 200 to 500      | YES              |     |
|                                                                                                                 |        | 2SAR582D3 | *         | —   | TL1  |            | 10                       | -30                     | -10                   | 200 to 500      | —                |     |
|                                                                                                                 |        |           | —         | FRA | TL   |            | 10                       | -30                     | -10                   | 200 to 500      | YES              |     |
|                                                                                                                 |        | 2SAR573D3 | *         | —   | TL1  |            | 10                       | -50                     | -3                    | 180 to 450      | —                |     |
|                                                                                                                 |        |           | —         | FRA | TL   |            | 10                       | -50                     | -3                    | 180 to 450      | YES              |     |
|                                                                                                                 |        | 2SAR583D3 | *         | —   | TL1  |            | 10                       | -50                     | -7                    | 180 to 450      | —                |     |
|                                                                                                                 |        |           | —         | FRA | TL   |            | 10                       | -50                     | -7                    | 180 to 450      | YES              |     |
|                                                                                                                 |        | 2SAR574D3 | *         | —   | TL1  |            | 10                       | -80                     | -2                    | 120 to 390      | —                |     |
|                                                                                                                 |        |           | —         | FRA | TL   |            | 10                       | -80                     | -2                    | 120 to 390      | YES              |     |
|                                                                                                                 |        | 2SAR586D3 | *         | —   | TL1  |            | 10                       | -80                     | -5                    | 120 to 390      | —                |     |
|                                                                                                                 |        |           | —         | FRA | TL   |            | 10                       | -80                     | -5                    | 120 to 390      | YES              |     |
|                                                                                                                 |        | 2SAR587D3 | *         | —   | TL1  |            | 10                       | -120                    | -3                    | 120 to 390      | —                |     |
|                                                                                                                 |        |           | —         | FRA | TL   |            | 10                       | -120                    | -3                    | 120 to 390      | YES              |     |
|                                                                                                                 |        | 2SCR572D3 | *         | —   | TL1  | NPN        | 10                       | 30                      | 5                     | 200 to 500      | —                |     |
|                                                                                                                 |        |           | —         | FRA | TL   |            | 10                       | 30                      | 5                     | 200 to 500      | YES              |     |
|                                                                                                                 |        |           | 2SCR582D3 | *   | —    |            | TL1                      | 10                      | 30                    | 10              | 200 to 500       | —   |
|                                                                                                                 |        |           |           | —   | FRA  |            | TL                       | 10                      | 30                    | 10              | 200 to 500       | YES |
|                                                                                                                 |        |           | 2SCR573D3 | *   | —    |            | TL1                      | 10                      | 50                    | 3               | 180 to 450       | —   |
|                                                                                                                 |        |           |           | —   | FRA  |            | TL                       | 10                      | 50                    | 3               | 180 to 450       | YES |
|                                                                                                                 |        |           | 2SCR583D3 | *   | —    |            | TL1                      | 10                      | 50                    | 7               | 180 to 450       | —   |
|                                                                                                                 |        |           |           | —   | FRA  |            | TL                       | 10                      | 50                    | 7               | 180 to 450       | YES |
|                                                                                                                 |        |           | 2SCR574D3 | *   | —    |            | TL1                      | 10                      | 80                    | 2               | 120 to 390       | —   |
|                                                                                                                 |        |           |           | —   | FRA  |            | TL                       | 10                      | 80                    | 2               | 120 to 390       | YES |
|                                                                                                                 |        |           | 2SCR586D3 | *   | —    |            | TL1                      | 10                      | 80                    | 5               | 120 to 390       | —   |
|                                                                                                                 |        |           |           | —   | FRA  |            | TL                       | 10                      | 80                    | 5               | 120 to 390       | YES |
|                                                                                                                 |        |           | 2SCR587D3 | *   | —    |            | TL1                      | 10                      | 120                   | 3               | 120 to 390       | —   |
|                                                                                                                 |        |           |           | —   | FRA  |            | TL                       | 10                      | 120                   | 3               | 120 to 390       | YES |
| <br>TO-263AB<br>(LPTL)        | Driver | 2SAR586J  | G         | —   | TLL  | PNP        | 40                       | -80                     | -5                    | 120 to 390      | —                |     |
|                                                                                                                 |        |           | —         | FRG | TLL  |            | 40                       | -80                     | -5                    | 120 to 390      | YES              |     |
|                                                                                                                 |        | 2SCR586J  | G         | —   | TLL  | NPN        | 40                       | 80                      | 5                     | 120 to 390      | —                |     |
|                                                                                                                 |        |           | —         | FRG | TLL  |            | 40                       | 80                      | 5                     | 120 to 390      | YES              |     |

Note1: \*—一般品の製品コードは空白です。  
 Note2: \*1 T<sub>C</sub>=25℃  
 Note3: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

## 複合バイポーラトランジスタ

| 一般増幅用 複合バイポーラトランジスタ早見表 |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |                         |                       |                 |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 構成                     | パッケージ         | 項目                                                                                  | SOT-553/SOT-563<br>(EMT5/EMT6)<br>1616 size                                         | SOT-353/SOT-363<br>(UMT5/UMT6)<br>2021 size                                         | SOT-25/SOT-457<br>(SMT5/SMT6)<br>2928 size                                           | 構成<br>トランジスタ<br>相当品 | V <sub>CEO</sub><br>(V) | I <sub>C</sub><br>(A) | h <sub>FE</sub> |
|                        |               |                                                                                     |  |  |  |                     |                         |                       |                 |
|                        | 用途            |                                                                                     | 等価回路図<br>(TOP View)                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                     |                         |                       |                 |
| PNP×2                  | Pre Amplifier |  | EMT51                                                                               |                                                                                     |                                                                                      | 2SAR522EB×2         | -20                     | -0.2                  | 120 to 560      |
|                        |               |                                                                                     | EMT52                                                                               |                                                                                     |                                                                                      | 2SAR523EB×2         | -50                     | -0.1                  | 120 to 560      |
|                        |               |                                                                                     | EMT1                                                                                | UMT1N                                                                               | IMT1A                                                                                | 2SA1037AK×2         | -50                     | -0.15                 | 120 to 560      |
|                        |               |                                                                                     | EMT18                                                                               | UMT18N                                                                              | IMT18                                                                                | 2SA2018×2           | -12                     | -0.5                  | 270 to 680      |
| NPN×2                  | Pre Amplifier |  | EMX51                                                                               |                                                                                     |                                                                                      | 2SCR522EB×2         | 20                      | 0.2                   | 120 to 560      |
|                        |               |                                                                                     | EMX52                                                                               |                                                                                     |                                                                                      | 2SCR523EB×2         | 50                      | 0.1                   | 120 to 560      |
|                        |               |                                                                                     | EMX1                                                                                | UMX1N                                                                               | IMX1                                                                                 | 2SC2412K×2          | 50                      | 0.15                  | 120 to 560      |
|                        |               |                                                                                     | EMX26                                                                               |                                                                                     |                                                                                      | 2SD2654×2           | 50                      | 0.15                  | 820 to 2,700    |
|                        |               |                                                                                     | EMX18                                                                               | UMX18N                                                                              |                                                                                      | 2SC5585×2           | 12                      | 0.5                   | 270 to 680      |
|                        |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | IMX25                                                                                | 2SD2704K×2          | 20                      | 0.3                   | 820 to 2,700    |
|                        |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                     |                         |                       |                 |
| PNP<br>+<br>NPN        | Pre Amplifier |  | EMY1                                                                                | UMY1N                                                                               | FMY1A                                                                                | 2SA1037AK           | -50                     | -0.15                 | 120 to 560      |
|                        |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 2SC2412K            | 50                      | 0.15                  | 120 to 560      |
|                        |               |  | EMZ51                                                                               |                                                                                     |                                                                                      | 2SAR522EB           | -20                     | -0.2                  | 120 to 560      |
|                        |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 2SCR522EB           | 20                      | 0.2                   | 120 to 560      |
|                        |               |                                                                                     | EMZ52                                                                               |                                                                                     |                                                                                      | 2SAR523EB           | -50                     | -0.1                  | 120 to 560      |
|                        |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 2SCR523EB           | 50                      | 0.1                   | 120 to 560      |
|                        |               |                                                                                     | EMZ1                                                                                | UMZ1N                                                                               | IMZ1A                                                                                | 2SA1037AK           | -50                     | -0.15                 | 120 to 560      |
|                        |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 2SC2412K            | 50                      | 0.15                  | 120 to 560      |
|                        |               |                                                                                     | EMZ7                                                                                |                                                                                     |                                                                                      | 2SA2018             | -12                     | -0.5                  | 270 to 680      |
|                        |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 2SC5585             | 12                      | 0.5                   | 270 to 680      |
|                        |               |                                                                                     | EMZ8                                                                                |                                                                                     |                                                                                      | 2SA2018             | -12                     | -0.5                  | 270 to 680      |
|                        |               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 2SC2412K            | 50                      | 0.15                  | 120 to 560      |

Note1: ピン配置については仕様書などをご確認ください。  
 Note2: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

## 複合バイポーラトランジスタ

| 一般増幅用 複合バイポーラトランジスタ                                                                 |         |               |        |            |     |          |             |                         |                       |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|------------|-----|----------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| パッケージ                                                                               | 構成      | 用途            | 形名     |            |     |          | 構成トランジスタ相当品 | V <sub>CEO</sub><br>(V) | I <sub>C</sub><br>(A) | h <sub>FE</sub> | 車載対応<br>AEC-Q101 |
|                                                                                     |         |               | 品名     | 製品性能コード    |     | 包装<br>記号 |             |                         |                       |                 |                  |
| 一般品                                                                                 | 車載品     |               |        |            |     |          |             |                         |                       |                 |                  |
|    | PNP+NPN | Pre Amplifier | EMY1   | *          | —   | T2R      | 2SA1037AK   | −50                     | −0.15                 | 120 to 560      | —                |
|                                                                                     |         |               |        |            | —   | T2R      | 2SC2412K    | 50                      | 0.15                  | 120 to 560      |                  |
|    | PNP×2   | Pre Amplifier | EMT51  | *          | —   | T2R      | 2SAR522EB×2 | −20                     | −0.2                  | 120 to 560      | —                |
|                                                                                     |         |               | EMT52  |            | —   | T2R      | 2SAR523EB×2 | −50                     | −0.1                  | 120 to 560      | —                |
|                                                                                     |         |               | EMT1   |            | —   | T2R      | 2SA1037AK×2 | −50                     | −0.15                 | 120 to 560      | —                |
|                                                                                     |         |               | EMT18  |            | —   | T2R      | 2SA2018×2   | −12                     | −0.5                  | 270 to 680      | —                |
|                                                                                     | NPN×2   |               | EMX51  |            | —   | T2R      | 2SCR522EB×2 | 20                      | 0.2                   | 120 to 560      | —                |
|                                                                                     |         |               | EMX52  |            | —   | T2R      | 2SCR523EB×2 | 50                      | 0.1                   | 120 to 560      | —                |
|                                                                                     |         |               | EMX1   |            | —   | T2R      | 2SC2412K×2  | 50                      | 0.15                  | 120 to 560      | —                |
|                                                                                     |         |               | EMX26  |            | —   | T2R      | 2SD2654×2   | 50                      | 0.15                  | 820 to 2,700    | —                |
|                                                                                     | PNP+NPN |               | EMX18  |            | —   | T2R      | 2SC5585×2   | 12                      | 0.5                   | 270 to 680      | —                |
|                                                                                     |         |               | EMZ51  |            | —   | T2R      | 2SAR522EB   | −20                     | −0.2                  | 120 to 560      | —                |
|                                                                                     |         |               |        |            |     |          | 2SCR522EB   | 20                      | 0.2                   | 120 to 560      |                  |
|                                                                                     |         |               | EMZ52  |            | —   | T2R      | 2SAR523EB   | −50                     | −0.1                  | 120 to 560      | —                |
|                                                                                     |         |               |        |            |     |          | 2SCR523EB   | 50                      | 0.1                   | 120 to 560      |                  |
|                                                                                     |         |               | EMZ1   |            | —   | T2R      | 2SA1037AK   | −50                     | −0.15                 | 120 to 560      | —                |
|                                                                                     |         |               |        |            |     |          | 2SC2412K    | 50                      | 0.15                  | 120 to 560      |                  |
|                                                                                     |         |               | EMZ7   |            | —   | T2R      | 2SA2018     | −12                     | −0.5                  | 270 to 680      | —                |
|                                                                                     |         |               |        |            |     |          | 2SC5585     | 12                      | 0.5                   | 270 to 680      |                  |
|                                                                                     |         |               | EMZ8   |            | —   | T2R      | 2SA2018     | −12                     | −0.5                  | 270 to 680      | —                |
| 2SC2412K                                                                            | 50      | 0.15          |        | 120 to 560 |     |          |             |                         |                       |                 |                  |
|  | PNP+NPN | Pre Amplifier | UMY1N  | *          | —   | TR       | 2SA1037AK   | −50                     | −0.15                 | 120 to 560      | —                |
|                                                                                     |         |               |        |            |     |          | 2SC2412K    | 50                      | 0.15                  | 120 to 560      |                  |
|  | PNP×2   | Pre Amplifier | UMT18N | *          | —   | TR       | 2SA2018×2   | −12                     | −0.5                  | 270 to 680      | —                |
|                                                                                     |         |               | UMT1N  |            | FHA | TN       | 2SA1037AK×2 | −50                     | −0.15                 | 120 to 560      | YES              |
|                                                                                     | NPN×2   |               | UMX18N |            | —   | TN       | 2SC5585×2   | 12                      | 0.5                   | 270 to 680      | —                |
|                                                                                     |         |               | UMX1N  |            | FHA | TN       | 2SC2412K×2  | 50                      | 0.15                  | 120 to 560      | YES              |
|                                                                                     | PNP+NPN |               | UMZ1N  |            | FHA | TR       | 2SA1037AK   | −50                     | −0.15                 | 120 to 560      | YES              |
|                                                                                     |         |               |        |            |     |          | 2SC2412K    | 50                      | 0.15                  | 120 to 560      |                  |
|  | PNP+NPN | Pre Amplifier | FMY1A  | *          | —   | T148     | 2SA1037AK   | −50                     | −0.15                 | 120 to 560      | YES              |
|                                                                                     |         |               |        |            |     |          | 2SC2412K    | 50                      | 0.15                  | 120 to 560      |                  |
|  | PNP×2   | Pre Amplifier | IMT1A  | *          | —   | T110     | 2SA1037AK×2 | −50                     | −0.15                 | 120 to 560      | —                |
|                                                                                     |         |               | IMT18  |            | —   | T110     | 2SA2018×2   | −12                     | −0.5                  | 270 to 680      | —                |
|                                                                                     | NPN×2   |               | IMX1   |            | —   | T110     | 2SC2412K×2  | 50                      | 0.15                  | 120 to 560      | —                |
|                                                                                     |         |               | IMX25  |            | —   | T110     | 2SD2704K×2  | 20                      | 0.3                   | 820 to 2,700    | —                |
|                                                                                     | PNP+NPN |               | IMZ1A  |            | —   | T108     | 2SA1037AK   | −50                     | −0.15                 | 120 to 560      | —                |
|                                                                                     |         |               |        |            |     |          | 2SC2412K    | 50                      | 0.15                  | 120 to 560      |                  |

Note1: \*一般品の製品コードは空白です。  
 Note2: ピン配置については仕様書などを御確認ください。  
 Note3: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

| ドライバ用 複合バイポーラトランジスタ早見表 |                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                      |                         |                       |                          |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 構成                     | パッケージ           | 等価回路図<br>(TOP View)                                                               | SOT-363T<br>(TUMT6)<br>2021 size                                                  | SOT-25T/SOT-457T<br>(TSMT5/TSMT6)<br>2928 size                                     | 構成<br>トランジスタ<br>相当品  | V <sub>CEO</sub><br>(V) | I <sub>C</sub><br>(A) | h <sub>FE</sub>          |
|                        | 項目              |                                                                                   |  |  |                      |                         |                       |                          |
|                        | 用途              |                                                                                   | 品名                                                                                |                                                                                    |                      |                         |                       |                          |
| PNP×2                  | Driver          |  | US6T8                                                                             | QST8                                                                               | 2SB1709×2            | −12                     | −1.5                  | 270 to 680               |
|                        |                 |                                                                                   | US6T9                                                                             | QST9                                                                               | 2SB1710×2            | −30                     | −1                    | 270 to 680               |
| NPN×2                  | Driver          |  | US6X7                                                                             | QSX7                                                                               | 2SD2674×2            | 12                      | 1.5                   | 270 to 680               |
|                        |                 |                                                                                   | US6X8                                                                             | QSX8                                                                               | 2SD2675×2            | 30                      | 1                     | 270 to 680               |
|                        | DC-DC Converter |  |                                                                                   | QS5W1                                                                              | Exclusive Chip       | 30                      | 3                     | 200 to 500               |
|                        |                 |                                                                                   |                                                                                   | QS5W2                                                                              | 2SCR533P×2           | 50                      | 3                     | 180 to 450               |
| PNP<br>+<br>NPN        | Pre Amplifier   |  |                                                                                   | QS6Z5                                                                              | 2SAR513P<br>2SCR513P | −50<br>50               | −1<br>1               | 180 to 450<br>180 to 450 |
|                        | DC-DC Converter |  |                                                                                   | QSZ2                                                                               | 2SB1695<br>2SD2657   | −30<br>30               | −1.5<br>1.5           | 270 to 680<br>270 to 680 |
|                        |                 |                                                                                   |                                                                                   | QSZ4                                                                               | 2SB1706<br>2SD2671   | −30<br>30               | −2<br>2               | 270 to 680<br>270 to 680 |
|                        |                 |                                                                                   |                                                                                   | QS5Y1                                                                              | Exclusive Chip       | −30<br>30               | −3<br>3               | 200 to 500<br>200 to 500 |
|                        |                 |                                                                                   |                                                                                   | QS5Y2                                                                              | 2SAR533P<br>2SCR533P | −50<br>50               | −3<br>3               | 180 to 450<br>180 to 450 |



Note1: ピン配置については仕様書などをご確認ください。  
 Note2: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

| ドライバ用 複合バイポーラトランジスタ                                                                                                     |         |                    |       |         |     |      |                      |                         |                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------|---------|-----|------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| パッケージ                                                                                                                   | 構成      | 用途                 | 形名    |         |     |      | 構成トランジスタ<br>相当品      | V <sub>CEO</sub><br>(V) | I <sub>C</sub><br>(A) | h <sub>FE</sub>          |
|                                                                                                                         |         |                    | 品名    | 製品性能コード |     | 包装記号 |                      |                         |                       |                          |
|                                                                                                                         |         |                    |       | 一般品     | 車載品 |      |                      |                         |                       |                          |
| <br>SOT-363T<br>(TUMT6)<br>2021 size | PNP×2   | Driver             | US6T8 | *       | —   | TR   | 2SB1709×2            | −12                     | −1.5                  | 270 to 680               |
|                                                                                                                         |         |                    | US6T9 | *       | —   | TR   | 2SB1710×2            | −30                     | −1                    | 270 to 680               |
|                                                                                                                         | NPN×2   |                    | US6X7 | *       | —   | TR   | 2SD2674×2            | 12                      | 1.5                   | 270 to 680               |
|                                                                                                                         |         |                    | US6X8 | *       | —   | TR   | 2SD2675×2            | 30                      | 1                     | 270 to 680               |
| <br>SOT-25T<br>(TSMT5)<br>2928 size  | NPN×2   | DC-DC<br>Converter | QS5W1 | *       | —   | TR   | Exclusive Chip       | 30                      | 3                     | 200 to 500               |
|                                                                                                                         |         |                    | QS5W2 | *       | —   | TR   | 2SCR533P×2           | 50                      | 3                     | 180 to 450               |
|                                                                                                                         | PNP+NPN |                    | QSZ2  | *       | —   | TR   | 2SB1695<br>2SD2657   | −30<br>30               | −1.5<br>1.5           | 270 to 680<br>270 to 680 |
|                                                                                                                         |         |                    | QSZ4  | *       | —   | TR   | 2SB1706<br>2SD2671   | −30<br>30               | −2<br>2               | 270 to 680<br>270 to 680 |
|                                                                                                                         |         |                    | QS5Y1 | *       | —   | TR   | Exclusive Chip       | −30<br>30               | −3<br>3               | 200 to 500<br>200 to 500 |
|                                                                                                                         |         |                    | QS5Y2 | *       | —   | TR   | 2SAR533P<br>2SCR533P | −50<br>50               | −3<br>3               | 180 to 450<br>180 to 450 |
| <br>SOT-457T<br>(TSMT6)<br>2928 size | PNP×2   | Driver             | QST8  | *       | —   | TR   | 2SB1709×2            | −12                     | −1.5                  | 270 to 680               |
|                                                                                                                         |         |                    | QST9  | *       | —   | TR   | 2SB1710×2            | −30                     | −1                    | 270 to 680               |
|                                                                                                                         | NPN×2   |                    | QSX7  | *       | —   | TR   | 2SD2674×2            | 12                      | 1.5                   | 270 to 680               |
|                                                                                                                         |         |                    | QSX8  | *       | —   | TR   | 2SD2675×2            | 30                      | 1                     | 270 to 680               |
|                                                                                                                         | PNP+NPN | Pre Amplifier      | QS6Z5 | *       | —   | TR   | 2SAR513P<br>2SCR513P | −50<br>50               | −1<br>1               | 180 to 450<br>180 to 450 |



Note1: \*一般品の製品コードは空白です。  
 Note2: ピン配置については仕様書などをご確認ください。  
 Note3: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

## デジタルトランジスタ

## 100mA デジタルトランジスタ (車載対応品含む)





| パッケージ                                                                                                                                             | 極性                                                                                        | 仕様                             | 品名       |             | 包装<br>記号 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CE0</sub> )<br>(V) | I <sub>O</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) | G <sub>i</sub><br>(h <sub>FE</sub> ) | 車載対応<br>AEC-Q101 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | 一般品      | 車載品         |          |                        |                        |                                            |                                         |                                      |                  |
| <br>SOT-723<br>(VMT3)<br>1212 size<br><br>P <sub>D</sub> =150mW* | PNP<br>  | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTA123EM | DTA123EMFHA | T2L      | 2.2                    | 2.2                    | -50                                        | -0.1                                    | 20 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTA143EM | DTA143EMFHA | T2L      | 4.7                    | 4.7                    | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTA114EM | DTA114EMFHA | T2L      | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.05                                   | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTA124EM | DTA124EMFHA | T2L      | 22                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTA144EM | DTA144EMFHA | T2L      | 47                     | 47                     | -50                                        | -0.03                                   | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTA115EM | DTA115EMFHA | T2L      | 100                    | 100                    | -50                                        | -0.02                                   | 82 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTA113ZM | DTA113ZMFHA | T2L      | 1                      | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTA123YM | DTA123YMFHA | T2L      | 2.2                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTA123JM | DTA123JMFHA | T2L      | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTA143XM | DTA143XMFHA | T2L      | 4.7                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTA143ZM | DTA143ZMFHA | T2L      | 4.7                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTA114YM | DTA114YMFHA | T2L      | 10                     | 47                     | -50                                        | -0.07                                   | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           | R <sub>1</sub> Alone           | DTA124XM | DTA124XMFHA | T2L      | 22                     | 47                     | -50                                        | -0.05                                   | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTA143TM | DTA143TMFHA | T2L      | 4.7                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTA114TM | DTA114TMFHA | T2L      | 10                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                   | NPN<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTC123EM | DTC123EMFHA | T2L      | 2.2                    | 2.2                    | 50                                         | 0.1                                     | 20 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTC143EM | DTC143EMFHA | T2L      | 4.7                    | 4.7                    | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTC114EM | DTC114EMFHA | T2L      | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTC124EM | DTC124EMFHA | T2L      | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTC144EM | DTC144EMFHA | T2L      | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTC115EM | DTC115EMFHA | T2L      | 100                    | 100                    | 50                                         | 0.02                                    | 82 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTC113ZM | DTC113ZMFHA | T2L      | 1                      | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTC123YM | DTC123YMFHA | T2L      | 2.2                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTC123JM | DTC123JMFHA | T2L      | 2.2                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTC143XM | DTC143XMFHA | T2L      | 4.7                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTC143ZM | DTC143ZMFHA | T2L      | 4.7                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTC114YM | DTC114YMFHA | T2L      | 10                     | 47                     | 50                                         | 0.07                                    | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           | R <sub>1</sub> Alone           | DTC124XM | DTC124XMFHA | T2L      | 22                     | 47                     | 50                                         | 0.05                                    | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTC143TM | DTC143TMFHA | T2L      | 4.7                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTC114TM | DTC114TMFHA | T2L      | 10                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTC144TM | DTC144TMFHA | T2L      | 47                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |

|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                |           |   |    |     |     |     |       |            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---|----|-----|-----|-----|-------|------------|---|
| <br>SOT-416FL<br>(EMT3F)<br>1616 size<br><br>P <sub>D</sub> =150mW* | PNP<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTA123EEB | — | TL | 2.2 | 2.2 | -50 | -0.1  | 20 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA143EEB | — | TL | 4.7 | 4.7 | -50 | -0.1  | 30 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA114EEB | — | TL | 10  | 10  | -50 | -0.05 | 30 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA124EEB | — | TL | 22  | 22  | -50 | -0.03 | 56 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA144EEB | — | TL | 47  | 47  | -50 | -0.03 | 68 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA115EEB | — | TL | 100 | 100 | -50 | -0.02 | 82 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTA113ZEB | — | TL | 1   | 10  | -50 | -0.1  | 33 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA123YEB | — | TL | 2.2 | 10  | -50 | -0.1  | 33 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA123JEB | — | TL | 2.2 | 47  | -50 | -0.1  | 80 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA143XEB | — | TL | 4.7 | 10  | -50 | -0.1  | 30 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA143ZEB | — | TL | 4.7 | 47  | -50 | -0.1  | 80 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA114YEB | — | TL | 10  | 47  | -50 | -0.07 | 68 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTA124XEB | — | TL | 22  | 47  | -50 | -0.05 | 68 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA143TEB | — | TL | 4.7 | —   | -50 | -0.1  | 100 to 600 | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA114TEB | — | TL | 10  | —   | -50 | -0.1  | 100 to 600 | — |
|                                                                                                                                                        | NPN<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTC123EEB | — | TL | 2.2 | 2.2 | 50  | 0.1   | 20 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC143EEB | — | TL | 4.7 | 4.7 | 50  | 0.1   | 30 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC114EEB | — | TL | 10  | 10  | 50  | 0.05  | 30 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC124EEB | — | TL | 22  | 22  | 50  | 0.03  | 56 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC144EEB | — | TL | 47  | 47  | 50  | 0.03  | 68 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC115EEB | — | TL | 100 | 100 | 50  | 0.02  | 82 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTC113ZEB | — | TL | 1   | 10  | 50  | 0.1   | 33 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC123YEB | — | TL | 2.2 | 10  | 50  | 0.1   | 33 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC123JEB | — | TL | 2.2 | 47  | 50  | 0.1   | 80 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC143XEB | — | TL | 4.7 | 10  | 50  | 0.1   | 30 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC143ZEB | — | TL | 4.7 | 47  | 50  | 0.1   | 80 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC114YEB | — | TL | 10  | 47  | 50  | 0.07  | 68 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTC124XEB | — | TL | 22  | 47  | 50  | 0.05  | 68 or more | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC143TEB | — | TL | 4.7 | —   | 50  | 0.1   | 100 to 600 | — |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC114TEB | — | TL | 10  | —   | 50  | 0.1   | 100 to 600 | — |

Note 1 : \*参考ランド実装時。

Note 2 : パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。





| 100mA デジタルトランジスタ (車載対応品含む)                                                                                                                             |                                                                                            |                                |           |              |          |                        |                        |                                            |                                         |                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| パッケージ                                                                                                                                                  | 極性                                                                                         | 仕様                             | 品名        |              | 包装<br>記号 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CE0</sub> )<br>(V) | I <sub>0</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) | G <sub>1</sub><br>(h <sub>FE</sub> ) | 車載対応<br>AEC-Q101 |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | 一般品       | 車載品          |          |                        |                        |                                            |                                         |                                      |                  |
| <br>SOT-416<br>(EMT3)<br>1616 size<br><br>P <sub>D</sub> =150mW*      | PNP<br>   | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTA123EE3 | DTA123EE3HZG | TL       | 2.2                    | 2.2                    | -50                                        | -0.1                                    | 20 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA143EE3 | DTA143EE3HZG | TL       | 4.7                    | 4.7                    | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA114EE3 | DTA114EE3HZG | TL       | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.05                                   | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA124EE3 | DTA124EE3HZG | TL       | 22                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA144EE3 | DTA144EE3HZG | TL       | 47                     | 47                     | -50                                        | -0.03                                   | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA115EE3 | DTA115EE3HZG | TL       | 100                    | 100                    | -50                                        | -0.02                                   | 82 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTA113ZE3 | DTA113ZE3HZG | TL       | 1                      | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA123YE3 | DTA123YE3HZG | TL       | 2.2                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA123JE3 | DTA123JE3HZG | TL       | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA143XE3 | DTA143XE3HZG | TL       | 4.7                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA143ZE3 | DTA143ZE3HZG | TL       | 4.7                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA114YE3 | DTA114YE3HZG | TL       | 10                     | 47                     | -50                                        | -0.07                                   | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA124XE3 | DTA124XE3HZG | TL       | 22                     | 47                     | -50                                        | -0.05                                   | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTA143TE3 | DTA143TE3HZG | TL       | 4.7                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA114TE3 | DTA114TE3HZG | TL       | 10                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                        | NPN<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTC123EE3 | DTC123EE3HZG | TL       | 2.2                    | 2.2                    | 50                                         | 0.1                                     | 20 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC143EE3 | DTC143EE3HZG | TL       | 4.7                    | 4.7                    | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC114EE3 | DTC114EE3HZG | TL       | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC124EE3 | DTC124EE3HZG | TL       | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC144EE3 | DTC144EE3HZG | TL       | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC115EE3 | DTC115EE3HZG | TL       | 100                    | 100                    | 50                                         | 0.02                                    | 82 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTC113ZE3 | DTC113ZE3HZG | TL       | 1                      | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC123YE3 | DTC123YE3HZG | TL       | 2.2                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC123JE3 | DTC123JE3HZG | TL       | 2.2                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC143XE3 | DTC143XE3HZG | TL       | 4.7                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC143ZE3 | DTC143ZE3HZG | TL       | 4.7                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC114YE3 | DTC114YE3HZG | TL       | 10                     | 47                     | 50                                         | 0.07                                    | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC124XE3 | DTC124XE3HZG | TL       | 22                     | 47                     | 50                                         | 0.05                                    | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTC143TE3 | DTC143TE3HZG | TL       | 4.7                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC114TE3 | DTC114TE3HZG | TL       | 10                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |
| <br>SOT-323FL<br>(UMT3F)<br>2021 size<br><br>P <sub>D</sub> =200mW* | PNP<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTA143EUB | —            | TL       | 4.7                    | 4.7                    | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA114EUB | —            | TL       | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.05                                   | 30 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA124EUB | —            | TL       | 22                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   | 56 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA144EUB | —            | TL       | 47                     | 47                     | -50                                        | -0.03                                   | 68 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA115EUB | —            | TL       | 100                    | 100                    | -50                                        | -0.02                                   | 82 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTA123JUB | —            | TL       | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA143XUB | —            | TL       | 4.7                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA143ZUB | —            | TL       | 4.7                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA114YUB | —            | TL       | 10                     | 47                     | -50                                        | -0.07                                   | 68 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTA143TUB | —            | TL       | 4.7                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA114TUB | —            | TL       | 10                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | —                |
|                                                                                                                                                        | NPN<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTC143EUB | —            | TL       | 4.7                    | 4.7                    | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC114EUB | —            | TL       | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    | 30 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC124EUB | —            | TL       | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    | 56 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC144EUB | —            | TL       | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    | 68 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC115EUB | —            | TL       | 100                    | 100                    | 50                                         | 0.02                                    | 82 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTC123JUB | —            | TL       | 2.2                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC143XUB | —            | TL       | 4.7                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC143ZUB | —            | TL       | 4.7                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC114YUB | —            | TL       | 10                     | 47                     | 50                                         | 0.07                                    | 68 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTC143TUB | —            | TL       | 4.7                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | —                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC114TUB | —            | TL       | 10                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | —                |

Note1: \*参考ラント実装時。  
 Note2: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。



## デジタルトランジスタ



## 100mA デジタルトランジスタ (車載対応品含む)

| パッケージ                                                                                                                                               | 極性                                                                                         | 仕様                             | 品名        |              | 包装<br>記号 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CE0</sub> )<br>(V) | I <sub>O</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) | G <sub>i</sub><br>(h <sub>FE</sub> ) | 車載対応<br>AEC-Q101 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | 一般品       | 車載品          |          |                        |                        |                                            |                                         |                                      |                  |
| <br>SOT-323<br>(UMT3)<br>2021 size<br><br>P <sub>D</sub> =200mW* | PNP<br>   | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTA114WUA | —            | T106     | 10                     | 4.7                    | -50                                        | -0.1                                    | 24 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA144WUA | —            | T106     | 47                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   | 56 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTA124TUA | —            | T106     | 22                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA144TUA | —            | T106     | 47                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            | R <sub>2</sub> Alone           | DTA115TUA | —            | T106     | 100                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA114GUA | —            | T106     | —                      | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA144GUA | —            | T106     | —                      | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 68 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA115GUA | —            | T106     | —                      | 100                    | -50                                        | -0.1                                    | 82 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                     | NPN<br>   | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTC114WUA | —            | T106     | 10                     | 4.7                    | 50                                         | 0.1                                     | 24 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC144WUA | —            | T106     | 47                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    | 56 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTC124TUA | —            | T106     | 22                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC144TUA | —            | T106     | 47                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            | R <sub>2</sub> Alone           | DTC115TUA | —            | T106     | 100                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC124GUA | —            | T106     | —                      | 22                     | 50                                         | 0.1                                     | 56 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC144GUA | —            | T106     | —                      | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 68 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                     | PNP<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTA123EU3 | DTA123EU3HZG | T106     | 2.2                    | 2.2                    | -50                                        | -0.1                                    | 20 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA143EU3 | DTA143EU3HZG | T106     | 4.7                    | 4.7                    | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA114EU3 | DTA114EU3HZG | T106     | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.05                                   | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA124EU3 | DTA124EU3HZG | T106     | 22                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA144EU3 | DTA144EU3HZG | T106     | 47                     | 47                     | -50                                        | -0.03                                   | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA115EU3 | —            | T106     | 100                    | 100                    | -50                                        | -0.02                                   | 82 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTA113ZU3 | DTA113ZU3HZG | T106     | 1                      | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA123YU3 | DTA123YU3HZG | T106     | 2.2                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA123JU3 | DTA123JU3HZG | T106     | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA143XU3 | DTA143XU3HZG | T106     | 4.7                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA143ZU3 | DTA143ZU3HZG | T106     | 4.7                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA114YU3 | DTA114YU3HZG | T106     | 10                     | 47                     | -50                                        | -0.07                                   | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA124XU3 | DTA124XU3HZG | T106     | 22                     | 47                     | -50                                        | -0.05                                   | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA143TU3 | DTA143TU3HZG | T106     | 4.7                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTA114TU3 | DTA114TU3HZG | T106     | 10                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTA114TU3 | DTA114TU3HZG | T106     | 10                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                     | NPN<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTC123EU3 | DTC123EU3HZG | T106     | 2.2                    | 2.2                    | 50                                         | 0.1                                     | 20 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC143EU3 | DTC143EU3HZG | T106     | 4.7                    | 4.7                    | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC114EU3 | DTC114EU3HZG | T106     | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC124EU3 | DTC124EU3HZG | T106     | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC144EU3 | DTC144EU3HZG | T106     | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC115EU3 | —            | T106     | 100                    | 100                    | 50                                         | 0.02                                    | 82 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTC113ZU3 | DTC113ZU3HZG | T106     | 1                      | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC123YU3 | DTC123YU3HZG | T106     | 2.2                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC123JU3 | DTC123JU3HZG | T106     | 2.2                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC143XU3 | DTC143XU3HZG | T106     | 4.7                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC143ZU3 | DTC143ZU3HZG | T106     | 4.7                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC114YU3 | DTC114YU3HZG | T106     | 10                     | 47                     | 50                                         | 0.07                                    | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC124XU3 | DTC124XU3HZG | T106     | 22                     | 47                     | 50                                         | 0.05                                    | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC143TU3 | DTC143TU3HZG | T106     | 4.7                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTC114TU3 | DTC114TU3HZG | T106     | 10                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC114TU3 | DTC114TU3HZG | T106     | 10                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            | R <sub>2</sub> Alone           | DTC114GU3 | —            | T106     | —                      | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC115GU3 | —            | T106     | —                      | 100                    | 50                                         | 0.1                                     | 82 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                | DTC115GU3 | —            | T106     | —                      | 100                    | 50                                         | 0.1                                     | 82 or more                           | —                |

Note 1 : \*参考ラント実装時。

Note 2 : パッケージの ( ) 内はROHM/パッケージを示します。



100mA デジタルトランジスタ (車載対応品含む)

| パッケージ                                                                                                                                                          | 極性                                                                                         | 仕様                             | 品名        |              | 包装<br>記号 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CEO</sub> )<br>(V) | I <sub>O</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) | G <sub>I</sub><br>(h <sub>FE</sub> ) | 車載対応<br>AEC-Q101 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | 一般品       | 車載品          |          |                        |                        |                                            |                                         |                                      |                  |
| <br>TO-236AB<br>SOT-23<br>(SST3)<br>2924 size<br><br>P <sub>D</sub> =200mW* | PNP<br>   | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTA123ECA | DTA123ECAHZG | T116     | 2.2                    | 2.2                    | -50                                        | -0.1                                    | 20 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA143ECA | DTA143ECAHZG | T116     | 4.7                    | 4.7                    | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA114ECA | DTA114ECAHZG | T116     | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.05                                   | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA124ECA | DTA124ECAHZG | T116     | 22                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA144ECA | DTA144ECAHZG | T116     | 47                     | 47                     | -50                                        | -0.03                                   | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA115ECA | —            | T116     | 100                    | 100                    | -50                                        | -0.02                                   | 82 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTA113ZCA | DTA113ZCAHZG | T116     | 1                      | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA123YCA | DTA123YCAHZG | T116     | 2.2                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA123JCA | DTA123JCAHZG | T116     | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA143XCA | DTA143XCAHZG | T116     | 4.7                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA143ZCA | DTA143ZCAHZG | T116     | 4.7                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA114YCA | DTA114YCAHZG | T116     | 10                     | 47                     | -50                                        | -0.07                                   | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA124XCA | DTA124XCAHZG | T116     | 22                     | 47                     | -50                                        | -0.05                                   | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA144VCA | DTA144VCAHZG | T116     | 47                     | 10                     | -50                                        | -0.03                                   | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA144WCA | DTA144WCAHZG | T116     | 47                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTA123TCA | DTA123TCAHZG | T116     | 2.2                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA143TCA | DTA143TCAHZG | T116     | 4.7                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA114TCA | DTA114TCAHZG | T116     | 10                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA124TCA | DTA124TCAHZG | T116     | 22                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA144TCA | DTA144TCAHZG | T116     | 47                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTA115TCA | DTA115TCAHZG | T116     | 100                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                                | NPN<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTC123ECA | DTC123ECAHZG | T116     | 2.2                    | 2.2                    | 50                                         | 0.1                                     | 20 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC143ECA | DTC143ECAHZG | T116     | 4.7                    | 4.7                    | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC114ECA | DTC114ECAHZG | T116     | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC124ECA | DTC124ECAHZG | T116     | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC144ECA | DTC144ECAHZG | T116     | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC115ECA | —            | T116     | 100                    | 100                    | 50                                         | 0.02                                    | 82 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTC113ZCA | DTC113ZCAHZG | T116     | 1                      | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC123YCA | DTC123YCAHZG | T116     | 2.2                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC123JCA | DTC123JCAHZG | T116     | 2.2                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC143XCA | DTC143XCAHZG | T116     | 4.7                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC143ZCA | DTC143ZCAHZG | T116     | 4.7                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC114YCA | DTC114YCAHZG | T116     | 10                     | 47                     | 50                                         | 0.07                                    | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC124XCA | DTC124XCAHZG | T116     | 22                     | 47                     | 50                                         | 0.05                                    | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC144VCA | DTC144VCAHZG | T116     | 47                     | 10                     | 50                                         | 0.03                                    | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC144WCA | DTC144WCAHZG | T116     | 47                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTC123TCA | DTC123TCAHZG | T116     | 2.2                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC143TCA | DTC143TCAHZG | T116     | 4.7                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC114TCA | DTC114TCAHZG | T116     | 10                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC124TCA | DTC124TCAHZG | T116     | 22                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC144TCA | DTC144TCAHZG | T116     | 47                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                | DTC115TCA | DTC115TCAHZG | T116     | 100                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |

Note1: \*参考ラント実装時。  
 Note2: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。





## デジタルトランジスタ

## 100mA デジタルトランジスタ (一般向け)

| パッケージ                                                                                                                                                   | 極性                                                                                         | 仕様                             | 品名        | 包装記号 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CEO</sub> )<br>(V) | I <sub>O</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) | G <sub>i</sub><br>(h <sub>FE</sub> ) | 車載対応<br>AEC-Q101 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | 一般品       |      |                        |                        |                                            |                                         |                                      |                  |
| <br>TO-236<br>SOT-346<br>(SMT3)<br>2928 size<br>P <sub>D</sub> =200mW* | PNP<br>   | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTA123EKA | T146 | 2.2                    | 2.2                    | -50                                        | -0.1                                    | 20 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTA143EKA | T146 | 4.7                    | 4.7                    | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTA114EKA | T146 | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.05                                   | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTA124EKA | T146 | 22                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTA144EKA | T146 | 47                     | 47                     | -50                                        | -0.03                                   | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTA115EKA | T146 | 100                    | 100                    | -50                                        | -0.02                                   | 82 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTA113ZKA | T146 | 1                      | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTA123YKA | T146 | 2.2                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTA123JKA | T146 | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTA143XKA | T146 | 4.7                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTA143ZKA | T146 | 4.7                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTA114YKA | T146 | 10                     | 47                     | -50                                        | -0.07                                   | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTA124XKA | T146 | 22                     | 47                     | -50                                        | -0.05                                   | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTA143TKA | T146 | 4.7                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTA114TKA | T146 | 10                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                         | NPN<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTC123EKA | T146 | 2.2                    | 2.2                    | 50                                         | 0.1                                     | 20 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTC143EKA | T146 | 4.7                    | 4.7                    | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTC114EKA | T146 | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTC124EKA | T146 | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTC144EKA | T146 | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTC115EKA | T146 | 100                    | 100                    | 50                                         | 0.02                                    | 82 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTC113ZKA | T146 | 1                      | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTC123YKA | T146 | 2.2                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTC123JKA | T146 | 2.2                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTC143XKA | T146 | 4.7                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTC143ZKA | T146 | 4.7                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTC114YKA | T146 | 10                     | 47                     | 50                                         | 0.07                                    | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTC124XKA | T146 | 22                     | 47                     | 50                                         | 0.05                                    | 68 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTC143TKA | T146 | 4.7                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                | DTC114TKA | T146 | 10                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           | YES              |

Note 1 : \*参考ランド実装時。



Note 2 : パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

| 100mA デジタルトランジスタ (一般向け)                                                                                                                                |                                                                                            |                                |           |      |                        |                        |                                            |                                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| パッケージ                                                                                                                                                  | 極性                                                                                         | 仕様                             | 品名        | 包装記号 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CEO</sub> )<br>(V) | I <sub>O</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) | G <sub>I</sub><br>(hFE) |
| <br>SOT-723<br>(VMT3)<br>1212 size<br><br>P <sub>D</sub> =150mW*      | PNP<br>   | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTA023EM  | T2L  | 2.2                    | 2.2                    | -50                                        | -0.1                                    | 20 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA043EM  | T2L  | 4.7                    | 4.7                    | -50                                        | -0.1                                    | 20 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA014EM  | T2L  | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.05                                   | 35 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA024EM  | T2L  | 22                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   | 60 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA044EM  | T2L  | 47                     | 47                     | -50                                        | -0.03                                   | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA015EM  | T2L  | 100                    | 100                    | -50                                        | -0.02                                   | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTA013ZM  | T2L  | 1                      | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA023YM  | T2L  | 2.2                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 35 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA023JM  | T2L  | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA043XM  | T2L  | 4.7                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 35 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA043ZM  | T2L  | 4.7                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA014YM  | T2L  | 10                     | 47                     | -50                                        | -0.07                                   | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA024XM  | T2L  | 22                     | 47                     | -50                                        | -0.05                                   | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTA043TM  | T2L  | 4.7                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA014TM  | T2L  | 10                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA044TM  | T2L  | 47                     | —                      | -50                                        | -0.06                                   | 100 to 600              |
|                                                                                                                                                        | NPN<br>  | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTA015TM  | T2L  | 100                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC023EM  | T2L  | 2.2                    | 2.2                    | 50                                         | 0.1                                     | 20 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC043EM  | T2L  | 4.7                    | 4.7                    | 50                                         | 0.1                                     | 20 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC014EM  | T2L  | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    | 35 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC024EM  | T2L  | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    | 60 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTC044EM  | T2L  | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC015EM  | T2L  | 100                    | 100                    | 50                                         | 0.02                                    | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC013ZM  | T2L  | 1                      | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC023YM  | T2L  | 2.2                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 35 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC023JM  | T2L  | 2.2                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC043XM  | T2L  | 4.7                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 35 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC043ZM  | T2L  | 4.7                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC014YM  | T2L  | 10                     | 47                     | 50                                         | 0.07                                    | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC024XM  | T2L  | 22                     | 47                     | 50                                         | 0.05                                    | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTC043TM  | T2L  | 4.7                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC014TM  | T2L  | 10                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC044TM  | T2L  | 47                     | —                      | 50                                         | 0.06                                    | 100 to 600              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC015TM  | T2L  | 100                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600              |
| <br>SOT-416FL<br>(EMT3F)<br>1616 size<br><br>P <sub>D</sub> =150mW* | PNP<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTA023EEB | TL   | 2.2                    | 2.2                    | -50                                        | -0.1                                    | 20 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA043EEB | TL   | 4.7                    | 4.7                    | -50                                        | -0.1                                    | 20 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA014EEB | TL   | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.05                                   | 35 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA024EEB | TL   | 22                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   | 60 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA044EEB | TL   | 47                     | 47                     | -50                                        | -0.03                                   | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA015EEB | TL   | 100                    | 100                    | -50                                        | -0.02                                   | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTA013ZEB | TL   | 1                      | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA023YEB | TL   | 2.2                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 35 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA023JEB | TL   | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA043XEB | TL   | 4.7                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 35 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA043ZEB | TL   | 4.7                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA014YEB | TL   | 10                     | 47                     | -50                                        | -0.07                                   | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA024XEB | TL   | 22                     | 47                     | -50                                        | -0.05                                   | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTA043TEB | TL   | 4.7                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA014TEB | TL   | 10                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA044TEB | TL   | 47                     | —                      | -50                                        | -0.06                                   | 100 to 600              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTA015TEB | TL   | 100                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600              |
|                                                                                                                                                        | NPN<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTC023EEB | TL   | 2.2                    | 2.2                    | 50                                         | 0.1                                     | 20 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC043EEB | TL   | 4.7                    | 4.7                    | 50                                         | 0.1                                     | 20 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC014EEB | TL   | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    | 35 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC024EEB | TL   | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    | 60 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC044EEB | TL   | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTC015EEB | TL   | 100                    | 100                    | 50                                         | 0.02                                    | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC013ZEB | TL   | 1                      | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC023YEB | TL   | 2.2                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 35 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC023JEB | TL   | 2.2                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC043XEB | TL   | 4.7                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 35 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC043ZEB | TL   | 4.7                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC014YEB | TL   | 10                     | 47                     | 50                                         | 0.07                                    | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC024XEB | TL   | 22                     | 47                     | 50                                         | 0.05                                    | 80 or more              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTC043TEB | TL   | 4.7                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC014TEB | TL   | 10                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC044TEB | TL   | 47                     | —                      | 50                                         | 0.06                                    | 100 to 600              |
|                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                | DTC015TEB | TL   | 100                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600              |

Note 1 : \*参考ラント実装時。  
 Note 2 : パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。





## デジタルトランジスタ

## 100mA デジタルトランジスタ(一般向け)

| パッケージ                                                                                                                                                | 極性                                                                                         | 仕様                             | 品名        | 包装記号 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CE0</sub> )<br>(V) | I <sub>0</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) | G <sub>I</sub><br>(h <sub>FE</sub> ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>SOT-323FL<br>(UMT3F)<br>2021 size<br><br>P <sub>D</sub> =200mW* | PNP<br>   | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTA023EUB | TL   | 2.2                    | 2.2                    | -50                                        | -0.1                                    | 20 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTA043EUB | TL   | 4.7                    | 4.7                    | -50                                        | -0.1                                    | 20 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTA014EUB | TL   | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.05                                   | 35 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTA024EUB | TL   | 22                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   | 60 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTA044EUB | TL   | 47                     | 47                     | -50                                        | -0.03                                   | 80 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTA015EUB | TL   | 100                    | 100                    | -50                                        | -0.02                                   | 80 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTA013ZUB | TL   | 1                      | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 30 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTA023YUB | TL   | 2.2                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 35 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTA023JUB | TL   | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTA043XUB | TL   | 4.7                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | 35 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTA043ZUB | TL   | 4.7                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | 80 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTA014YUB | TL   | 10                     | 47                     | -50                                        | -0.07                                   | 80 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTA024XUB | TL   | 22                     | 47                     | -50                                        | -0.05                                   | 80 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTA043TUB | TL   | 4.7                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTA014TUB | TL   | 10                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTA044TUB | TL   | 47                     | —                      | -50                                        | -0.06                                   | 100 to 600                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTA015TUB | TL   | 100                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | 100 to 600                           |
|                                                                                                                                                      | NPN<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTC023EUB | TL   | 2.2                    | 2.2                    | 50                                         | 0.1                                     | 20 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTC043EUB | TL   | 4.7                    | 4.7                    | 50                                         | 0.1                                     | 20 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTC014EUB | TL   | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    | 35 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTC024EUB | TL   | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    | 60 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTC044EUB | TL   | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    | 80 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTC015EUB | TL   | 100                    | 100                    | 50                                         | 0.02                                    | 80 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTC013ZUB | TL   | 1                      | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 30 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTC023YUB | TL   | 2.2                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 35 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTC023JUB | TL   | 2.2                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTC043XUB | TL   | 4.7                    | 10                     | 50                                         | 0.1                                     | 35 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTC043ZUB | TL   | 4.7                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | 80 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTC014YUB | TL   | 10                     | 47                     | 50                                         | 0.07                                    | 80 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTC024XUB | TL   | 22                     | 47                     | 50                                         | 0.05                                    | 80 or more                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            | R <sub>1</sub> Alone           | DTC043TUB | TL   | 4.7                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTC014TUB | TL   | 10                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTC044TUB | TL   | 47                     | —                      | 50                                         | 0.06                                    | 100 to 600                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                | DTC015TUB | TL   | 100                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     | 100 to 600                           |

Note 1 : \*参考ランド実装時。

Note 2 : パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。





| 500mA デジタルトランジスタ (車載対応品含む)                                                                                                                                    |                                                                                            |                                |          |             |          |                        |                        |                                            |                                         |                                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| パッケージ                                                                                                                                                         | 極性                                                                                         | 仕様                             | 品名       |             | 包装<br>記号 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CE0</sub> )<br>(V) | I <sub>0</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) | G <sub>i</sub><br>(h <sub>FE</sub> ) | 車載対応<br>AEC-Q101 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | 一般品      | 車載品         |          |                        |                        |                                            |                                         |                                      |                  |
| <br>TO-236AB<br>SOT-23<br>(SST3)<br>2924 size<br><br>P <sub>D</sub> =200mW*  | PNP<br>   | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTB113EC | DTB113ECHZG | T116     | 1                      | 1                      | -50                                        | -0.5                                    | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTB123EC | DTB123ECHZG | T116     | 2.2                    | 2.2                    | -50                                        | -0.5                                    | 39 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTB143EC | DTB143ECHZG | T116     | 4.7                    | 4.7                    | -50                                        | -0.5                                    | 47 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTB114EC | DTB114ECHZG | T116     | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.5                                    | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTB113ZC | DTB113ZCHZG | T116     | 1                      | 10                     | -50                                        | -0.5                                    | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTB123YC | DTB123YCHZG | T116     | 2.2                    | 10                     | -50                                        | -0.5                                    | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTB123TC | DTB123TCHZG | T116     | 2.2                    | —                      | -40                                        | -0.5                                    | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            | R <sub>2</sub> Alone           | DTB114GC | DTB114GCHZG | T116     | —                      | 10                     | -50                                        | -0.5                                    | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                               | NPN<br>   | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTD113EC | DTD113ECHZG | T116     | 1                      | 1                      | 50                                         | 0.5                                     | 33 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTD123EC | DTD123ECHZG | T116     | 2.2                    | 2.2                    | 50                                         | 0.5                                     | 39 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTD143EC | DTD143ECHZG | T116     | 4.7                    | 4.7                    | 50                                         | 0.5                                     | 47 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTD114EC | DTD114ECHZG | T116     | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.5                                     | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTD113ZC | DTD113ZCHZG | T116     | 1                      | 10                     | 50                                         | 0.5                                     | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTD123YC | DTD123YCHZG | T116     | 2.2                    | 10                     | 50                                         | 0.5                                     | 56 or more                           | YES              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTD123TC | DTD123TCHZG | T116     | 2.2                    | —                      | 40                                         | 0.5                                     | 100 to 600                           | YES              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            | R <sub>2</sub> Alone           | DTD114GC | DTD114GCHZG | T116     | —                      | 10                     | 50                                         | 0.5                                     | 56 or more                           | YES              |
| <br>TO-236<br>SOT-346<br>(SMT3)<br>2928 size<br><br>P <sub>D</sub> =200mW* | PNP<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTB113EK | —           | T146     | 1                      | 1                      | -50                                        | -0.5                                    | 33 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTB123EK | —           | T146     | 2.2                    | 2.2                    | -50                                        | -0.5                                    | 39 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTB143EK | —           | T146     | 4.7                    | 4.7                    | -50                                        | -0.5                                    | 47 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTB114EK | —           | T146     | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.5                                    | 56 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTB113ZK | —           | T146     | 1                      | 10                     | -50                                        | -0.5                                    | 56 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTB123YK | —           | T146     | 2.2                    | 10                     | -50                                        | -0.5                                    | 56 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTB123TK | —           | T146     | 2.2                    | —                      | -40                                        | -0.5                                    | 100 to 600                           | —                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            | R <sub>2</sub> Alone           | DTB114GK | —           | T146     | —                      | 10                     | -50                                        | -0.5                                    | 56 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                               | NPN<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTD113EK | —           | T146     | 1                      | 1                      | 50                                         | 0.5                                     | 33 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTD123EK | —           | T146     | 2.2                    | 2.2                    | 50                                         | 0.5                                     | 39 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTD143EK | —           | T146     | 4.7                    | 4.7                    | 50                                         | 0.5                                     | 47 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTD114EK | —           | T146     | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.5                                     | 56 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTD113ZK | —           | T146     | 1                      | 10                     | 50                                         | 0.5                                     | 56 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTD123YK | —           | T146     | 2.2                    | 10                     | 50                                         | 0.5                                     | 56 or more                           | —                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                | DTD123TK | —           | T146     | 2.2                    | —                      | 40                                         | 0.5                                     | 100 to 600                           | —                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            | R <sub>2</sub> Alone           | DTD114GK | —           | T146     | —                      | 10                     | 50                                         | 0.5                                     | 56 or more                           | —                |

Note1 : \*参考ランド実装時。  
 Note2 : パッケージの ( ) 内はROHM/パッケージを示します。



## デジタルトランジスタ




## 12V/500mA デジタルトランジスタ

| パッケージ                                                                                                                                             | 極性                                                                                        | 仕様                             | 品名                   | 包装記号 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CEO</sub> )<br>(V) | I <sub>O</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) | G <sub>I</sub><br>(h <sub>FE</sub> ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>SOT-723<br>(VMT3)<br>1212 size<br><br>P <sub>D</sub> =150mW* | PNP<br>  | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTB543EM             | T2L  | 4.7                    | 4.7                    | -12                                        | -0.5                                    | 115 or more                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTB513ZM             | T2L  | 1                      | 10                     | -12                                        | -0.5                                    | 140 or more                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTB523YM             | T2L  | 2.2                    | 10                     | -12                                        | -0.5                                    | 140 or more                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTB543XM             | T2L  | 4.7                    | 10                     | -12                                        | -0.5                                    | 140 or more                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTB543ZM             | T2L  | 4.7                    | 47                     | -12                                        | -0.5                                    | 140 or more                          |
|                                                                                                                                                   | NPN<br>  | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | DTD543EM             | T2L  | 4.7                    | 4.7                    | 12                                         | 0.5                                     | 115 or more                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | DTD513ZM             | T2L  | 1                      | 10                     | 12                                         | 0.5                                     | 140 or more                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTD523YM             | T2L  | 2.2                    | 10                     | 12                                         | 0.5                                     | 140 or more                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTD543XM             | T2L  | 4.7                    | 10                     | 12                                         | 0.5                                     | 140 or more                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | DTD543ZM             | T2L  | 4.7                    | 47                     | 12                                         | 0.5                                     | 140 or more                          |
| <br>SOT-416<br>(EMT3)<br>1616 size<br><br>P <sub>D</sub> =150mW* | PNP<br>  | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | <b>New</b> DTB543EE3 | TL   | 4.7                    | 4.7                    | -12                                        | -0.5                                    | 115 or more                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | <b>New</b> DTB513ZE3 | TL   | 1                      | 10                     | -12                                        | -0.5                                    | 140 or more                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | <b>New</b> DTB523YE3 | TL   | 2.2                    | 10                     | -12                                        | -0.5                                    | 140 or more                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | <b>New</b> DTB543ZE3 | TL   | 4.7                    | 47                     | -12                                        | -0.5                                    | 140 or more                          |
|                                                                                                                                                   | NPN<br> | R <sub>1</sub> =R <sub>2</sub> | <b>New</b> DTD543EE3 | TL   | 4.7                    | 4.7                    | 12                                         | 0.5                                     | 115 or more                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           | R <sub>1</sub> ≠R <sub>2</sub> | <b>New</b> DTD513ZE3 | TL   | 1                      | 10                     | 12                                         | 0.5                                     | 140 or more                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | <b>New</b> DTD523YE3 | TL   | 2.2                    | 10                     | 12                                         | 0.5                                     | 140 or more                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | <b>New</b> DTD543XE3 | TL   | 4.7                    | 10                     | 12                                         | 0.5                                     | 140 or more                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                | <b>New</b> DTD543ZE3 | TL   | 4.7                    | 47                     | 12                                         | 0.5                                     | 140 or more                          |

Note1: \*参考ラント実装時。


Note2: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

## ミューティング用 デジタルトランジスタ

| パッケージ                                                                                                                                                         | 極性                                                                                         | 仕様                   | 品名        | 包装記号 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CEO</sub> )<br>(V) | I <sub>O</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) | G <sub>I</sub><br>(h <sub>FE</sub> ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>SOT-323FL<br>(UMT3F)<br>2021 size<br><br>P <sub>D</sub> =200mW*        | NPN<br> | R <sub>1</sub> Alone | DTC923TUB | TL   | 2.2                    | —                      | 40 (V <sub>EB0</sub> )                     | 0.4                                     | 820 to 2,700                         |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                      | DTC943TUB | TL   | 4.7                    | —                      | 40 (V <sub>EB0</sub> )                     | 0.4                                     | 820 to 2,700                         |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                      | DTC914TUB | TL   | 10                     | —                      | 40 (V <sub>EB0</sub> )                     | 0.4                                     | 820 to 2,700                         |
| <br>SOT-323<br>(UMT3)<br>2021 size<br><br>P <sub>D</sub> =200mW*           | NPN<br> | R <sub>1</sub> Alone | DTC623TU  | T106 | 2.2                    | —                      | 20                                         | 0.6                                     | 820 to 2,700                         |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                      | DTC643TU  | T106 | 4.7                    | —                      | 20                                         | 0.6                                     | 820 to 2,700                         |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                      | DTC614TU  | T106 | 10                     | —                      | 20                                         | 0.6                                     | 820 to 2,700                         |
| <br>TO-236<br>SOT-346<br>(SMT3)<br>2928 size<br><br>P <sub>D</sub> =200mW* | NPN<br> | R <sub>1</sub> Alone | DTC623TK  | T146 | 2.2                    | —                      | 20                                         | 0.6                                     | 820 to 2,700                         |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                      | DTC643TK  | T146 | 4.7                    | —                      | 20                                         | 0.6                                     | 820 to 2,700                         |
|                                                                                                                                                               |                                                                                            |                      | DTC614TK  | T146 | 10                     | —                      | 20                                         | 0.6                                     | 820 to 2,700                         |

Note1: \*参考ラント実装時。






Note2: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

| パワーデジタルトランジスタ (車載対応品含む)                                                                                                                                   |                                                                                          |        |          |             |          |                        |                        |                                            |                                         |                                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| パッケージ                                                                                                                                                     | 極性                                                                                       | 仕様     | 品名       |             | 包装<br>記号 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CE0</sub> )<br>(V) | I <sub>0</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) | G <sub>I</sub><br>(h <sub>FE</sub> ) | 車載対応<br>AEC-Q101 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                          |        | 一般品      | 車載品         |          |                        |                        |                                            |                                         |                                      |                  |
| <br>TO-243<br>SOT-89<br>(MPT3)<br>4540 size<br><br>P <sub>D</sub> =0.5W* | <br>NPN | Driver | DTDG23YP | DTDG23YPFRA | T100     | 2.2                    | 10                     | 60±10                                      | 1                                       | 300 or more                          | YES              |
|                                                                                                                                                           |                                                                                          |        | DTDG14GP | DTDG14GPFRA | T100     | —                      | 10                     | 60±10                                      | 1                                       | 300 or more                          | YES              |





Note1 : \*参考ランド実装時。  
Note2 : 内部回路については仕様書などを確認ください。  
Note3 : パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

## 複合デジタルトランジスタ

## 100mA 複合デジタルトランジスタ

| パッケージ                                                                                                               | 構成                        | 等価回路図<br>(TOP View)                                                                 | 品名    | 包装<br>記号 | 構成トランジスタ<br>相当品 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CE0</sub> )<br>(V) | I <sub>0</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>SOT-563<br>(EMT6)<br>1616 size | PNP×2                     |    | EMB10 | T2R      | DTA123J×2       | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     | EMB11 | T2R      | DTA114E×2       | 10                     | 10                     |                                            | -0.05                                   |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     | EMB2  | T2R      | DTA144E×2       | 47                     | 47                     |                                            | -0.03                                   |
|                                                                                                                     |                           |    | EMB3  | T2R      | DTA143T×2       | 4.7                    | —                      |                                            | -0.1                                    |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     | EMB4  | T2R      | DTA114T×2       | 10                     | —                      |                                            | -0.1                                    |
|                                                                                                                     | NPN×2                     |    | EMH10 | T2R      | DTC123J×2       | 2.2                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     | EMH25 | T2R      | DTC143Z×2       | 4.7                    | 47                     |                                            | 0.1                                     |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     | EMH11 | T2R      | DTC114E×2       | 10                     | 10                     |                                            | 0.05                                    |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     | EMH9  | T2R      | DTC114Y×2       | 10                     | 47                     |                                            | 0.07                                    |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     | EMH1  | T2R      | DTC124E×2       | 22                     | 22                     |                                            | 0.03                                    |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     | EMH2  | T2R      | DTC144E×2       | 47                     | 47                     |                                            | 0.03                                    |
|                                                                                                                     |                           |    | EMH3  | T2R      | DTC143T×2       | 4.7                    | —                      |                                            | 0.1                                     |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     | EMH4  | T2R      | DTC114T×2       | 10                     | —                      |                                            | 0.1                                     |
|                                                                                                                     | PNP+NPN<br>Complimentary  |  | EMD22 | T2R      | DTA143Z         | 4.7                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     |       |          | DTC143Z         | 4.7                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     | EMD3  | T2R      | DTA114E         | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.05                                   |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     |       |          | DTC114E         | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     | EMD9  | T2R      | DTA114Y         | 10                     | 47                     | -50                                        | -0.07                                   |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     |       |          | DTC114Y         | 10                     | 47                     | 50                                         | 0.07                                    |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     | EMD2  | T2R      | DTA124E         | 22                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     |       |          | DTC124E         | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     | EMD12 | T2R      | DTA144E         | 47                     | 47                     | -50                                        | -0.03                                   |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     |       |          | DTC144E         | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    |
|                                                                                                                     | PNP+NPN<br>Different type |  | EMD6  | T2R      | DTA143T         | 4.7                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     |       |          | DTC143T         | 4.7                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     | EMD5  | T2R      | DTA143X         | 4.7                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     |       |          | DTC144E         | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     | EMD4  | T2R      | DTA114Y         | 10                     | 47                     | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                     |                           |                                                                                     |       |          | DTC144E         | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    |






Note1: ピン配置については仕様書などをご確認ください。  
 Note2: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

| 100mA 複合デジタルトランジスタ (車載対応品含む)                                                                                          |                           |                                                                                     |        |           |          |                 |                        |                        |                                            |                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| パッケージ                                                                                                                 | 構成                        | 等価回路図<br>(TOP View)                                                                 | 品名     |           | 包装<br>記号 | 構成トランジスタ<br>相当品 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CEO</sub> )<br>(V) | I <sub>O</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) | 車載対応<br>AEC-Q101 |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | 一般品    | 車載品       |          |                 |                        |                        |                                            |                                         |                  |
| <br>SOT-363<br>(UMT6)<br>2021 size | PNP×2                     |    | UMB10N | UMB10NFHA | TN       | DTA123J×2       | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMB11N | UMB11NFHA | TN       | DTA114E×2       | 10                     | 10                     |                                            | -0.05                                   | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMB2N  | UMB2NFHA  | TN       | DTA144E×2       | 47                     | 47                     |                                            | -0.03                                   | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMB3N  | UMB3NFHA  | TN       | DTA143T×2       | 4.7                    | —                      |                                            | -0.1                                    | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMB4N  | UMB4NFHA  | TN       | DTA114T×2       | 10                     | —                      |                                            | -0.1                                    | YES              |
|                                                                                                                       | NPN×2                     |    | UMH10N | UMH10NFHA | TN       | DTC123J×2       | 2.2                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMH25N | UMH25NFHA | TN       | DTC143Z×2       | 4.7                    | 47                     |                                            | 0.1                                     | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMH11N | UMH11NFHA | TN       | DTC114E×2       | 10                     | 10                     |                                            | 0.05                                    | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMH9N  | UMH9NFHA  | TN       | DTC114Y×2       | 10                     | 47                     |                                            | 0.07                                    | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMH1N  | UMH1NFHA  | TN       | DTC124E×2       | 22                     | 22                     |                                            | 0.03                                    | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMH2N  | UMH2NFHA  | TN       | DTC144E×2       | 47                     | 47                     |                                            | 0.03                                    | YES              |
|                                                                                                                       |                           |   | UMH3N  | UMH3NFHA  | TN       | DTC143T×2       | 4.7                    | —                      |                                            | 0.1                                     | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMH4N  | UMH4NFHA  | TN       | DTC114T×2       | 10                     | —                      |                                            | 0.1                                     | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMH8N  | —         | TR       | DTC114T×2       | 10                     | —                      |                                            | 0.1                                     | —                |
|                                                                                                                       | PNP+NPN<br>Complimentary  |  | UMD25N | —         | TR       | DTA123J         | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | —                |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     |        |           |          | DTC123J         | 2.2                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     |                  |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMD22N | UMD22NFHA | TR       | DTA143Z         | 4.7                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     |        |           |          | DTC143Z         | 4.7                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     |                  |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMD3N  | UMD3NFHA  | TR       | DTA114E         | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.05                                   | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     |        |           |          | DTC114E         | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    |                  |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMD9N  | UMD9NFHA  | TR       | DTA114Y         | 10                     | 47                     | -50                                        | -0.07                                   | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     |        |           |          | DTC114Y         | 10                     | 47                     | 50                                         | 0.07                                    |                  |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMD2N  | UMD2NFHA  | TR       | DTA124E         | 22                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     |        |           |          | DTC124E         | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    |                  |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMD12N | UMD12NFHA | TR       | DTA144E         | 47                     | 47                     | -50                                        | -0.03                                   | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     |        |           |          | DTC144E         | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    |                  |
|                                                                                                                       | PNP+NPN<br>Different type |  | UMD6N  | UMD6NFHA  | TR       | DTA143T         | 4.7                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | YES              |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     |        |           |          | DTC143T         | 4.7                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     |                  |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMD5N  | —         | TR       | DTA143X         | 4.7                    | 10                     | -50                                        | -0.1                                    | —                |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     |        |           |          | DTC144E         | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    |                  |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     | UMD4N  | —         | TR       | DTA114Y         | 10                     | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | —                |
|                                                                                                                       |                           |                                                                                     |        |           |          | DTC144E         | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    |                  |

Note1: ピン配置については仕様書などをご確認ください。  
 Note2: パッケージの ( ) 内はROHM/パッケージを示します。

## 複合デジタルトランジスタ

## 100mA 複合デジタルトランジスタ(一般向け)

| パッケージ                                                                                                               | 構成                       | 等価回路図<br>(TOP View)                                                                 | 品名     | 包装記号 | 構成トランジスタ<br>相当品 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CEO</sub> )<br>(V) | I <sub>O</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) | 車載対応<br>AEC-Q101 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | 一般品    |      |                 |                        |                        |                                            |                                         |                  |
| <br>SOT-457<br>(SMT6)<br>2928 size | PNP×2                    |    | IMB10A | T110 | DTA123J×2       | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    | —                |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | IMB11A | T110 | DTA114E×2       | 10                     | 10                     |                                            | -0.05                                   | —                |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | IMB2A  | T110 | DTA144E×2       | 47                     | 47                     |                                            | -0.03                                   | —                |
|                                                                                                                     |                          |    | IMB3A  | T110 | DTA143T×2       | 4.7                    | —                      |                                            | -0.1                                    | —                |
|                                                                                                                     | NPN×2                    |    | IMH11A | T110 | DTC114E×2       | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    | YES              |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | IMH9A  | T110 | DTC114Y×2       | 10                     | 47                     |                                            | 0.07                                    | YES              |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | IMH1A  | T110 | DTC124E×2       | 22                     | 22                     |                                            | 0.03                                    | —                |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | IMH2A  | T110 | DTC144E×2       | 47                     | 47                     |                                            | 0.03                                    | —                |
|                                                                                                                     |                          |    | IMH3A  | T110 | DTC143T×2       | 4.7                    | —                      |                                            | 0.1                                     | —                |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | IMH4A  | T110 | DTC114T×2       | 10                     | —                      |                                            | 0.1                                     | —                |
|                                                                                                                     | PNP+NPN<br>Complimentary |    | IMD3A  | T108 | DTA114E         | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.05                                   | YES              |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     |        |      | DTC114E         | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    |                  |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | IMD9A  | T108 | DTA114Y         | 10                     | 47                     | -50                                        | -0.07                                   | YES              |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     |        |      | DTC114Y         | 10                     | 47                     | 50                                         | 0.07                                    |                  |
|                                                                                                                     |                          |  | IMD2A  | T108 | DTA124E         | 22                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   | —                |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     |        |      | DTC124E         | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    |                  |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | IMD6A  | T108 | DTA143T         | 4.7                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    | —                |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     |        |      | DTC143T         | 4.7                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     |                  |












Note1: ピン配置については仕様書などをご確認ください。  
 Note2: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。

| 100mA 複合デジタルトランジスタ (一般向け)                                                                                           |                          |                                                                                     |       |      |                 |                        |                        |                                            |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| パッケージ                                                                                                               | 構成                       | 等価回路図<br>(TOP View)                                                                 | 品名    | 包装記号 | 構成トランジスタ<br>相当品 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CE0</sub> )<br>(V) | I <sub>O</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) |
| <br>SOT-563<br>(EMT6)<br>1616 size | PNP×2                    |    | EMB60 | T2R  | DTA023J×2       | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | EMB75 | T2R  | DTA043Z×2       | 4.7                    | 47                     |                                            | -0.1                                    |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | EMB59 | T2R  | DTA014Y×2       | 10                     | 47                     |                                            | -0.07                                   |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | EMB61 | T2R  | DTA014E×2       | 10                     | 10                     |                                            | -0.05                                   |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | EMB51 | T2R  | DTA024E×2       | 22                     | 22                     |                                            | -0.03                                   |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | EMB52 | T2R  | DTA044E×2       | 47                     | 47                     |                                            | -0.03                                   |
|                                                                                                                     |                          |    | EMB53 | T2R  | DTA043T×2       | 4.7                    | —                      |                                            | -0.1                                    |
|                                                                                                                     | NPN×2                    |    | EMH60 | T2R  | DTC023J×2       | 2.2                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | EMH75 | T2R  | DTC043Z×2       | 4.7                    | 47                     |                                            | 0.1                                     |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | EMH61 | T2R  | DTC014E×2       | 10                     | 10                     |                                            | 0.05                                    |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | EMH59 | T2R  | DTC014Y×2       | 10                     | 47                     |                                            | 0.07                                    |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | EMH51 | T2R  | DTC024E×2       | 22                     | 22                     |                                            | 0.03                                    |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | EMH52 | T2R  | DTC044E×2       | 47                     | 47                     |                                            | 0.03                                    |
|                                                                                                                     |                          |   | EMH53 | T2R  | DTC043T×2       | 4.7                    | —                      |                                            | 0.1                                     |
|                                                                                                                     | PNP+NPN<br>Complimentary |  | EMD72 | T2R  | DTA043Z         | 4.7                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     |       |      | DTC043Z         | 4.7                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | EMD59 | T2R  | DTA014Y         | 10                     | 47                     | -50                                        | -0.07                                   |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     |       |      | DTC014Y         | 10                     | 47                     | 50                                         | 0.07                                    |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | EMD53 | T2R  | DTA014E         | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.05                                   |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     |       |      | DTC014E         | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | EMD52 | T2R  | DTA024E         | 22                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     |       |      | DTC024E         | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     | EMD62 | T2R  | DTA044E         | 47                     | 47                     | -50                                        | -0.03                                   |
|                                                                                                                     |                          |                                                                                     |       |      | DTC044E         | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    |

Note1: ピン配置については仕様書などをご確認ください。  
 Note2: パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。






## 複合デジタルトランジスタ

## 100mA 複合デジタルトランジスタ(一般向け)

| パッケージ                                                                                                                 | 構成    | 等価回路図<br>(TOP View)                                                                 | 品名     | 包装記号 | 構成トランジスタ<br>相当品 | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CEO</sub> )<br>(V) | I <sub>O</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>SOT-553<br>(EMT5)<br>1616 size   | PNP×2 |    | EMA5   | T2R  | DTA123J×2       | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | EMA3   | T2R  | DTA143T×2       | 4.7                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | EMA4   | T2R  | DTA114T×2       | 10                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                       | NPN×2 |    | EMG11  | T2R  | DTC123J×2       | 2.2                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | EMG8   | T2R  | DTC143Z×2       | 4.7                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | EMG9   | T2R  | DTC114E×2       | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | EMG5   | T2R  | DTC114Y×2       | 10                     | 47                     | 50                                         | 0.07                                    |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | EMG1   | T2R  | DTC124E×2       | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | EMG2   | T2R  | DTC144E×2       | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    |
|                                                                                                                       |       |    | EMG3   | T2R  | DTC143T×2       | 4.7                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | EMG4   | T2R  | DTC114T×2       | 10                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | EMG6   | T2R  | DTC144T×2       | 47                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | EMG6   | T2R  | DTC144T×2       | 47                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     |
| <br>SOT-353<br>(UMT5)<br>2021 size | PNP×2 |   | UMA5N  | TR   | DTA123J×2       | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | UMA9N  | TR   | DTA114E×2       | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.05                                   |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | UMA1N  | TR   | DTA124E×2       | 22                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | UMA2N  | TR   | DTA144E×2       | 47                     | 47                     | -50                                        | -0.03                                   |
|                                                                                                                       |       |  | UMA3N  | TR   | DTA143T×2       | 4.7                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | UMA4N  | TR   | DTA114T×2       | 10                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                       | NPN×2 |  | UMG11N | TR   | DTC123J×2       | 2.2                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | UMG8N  | TR   | DTC143Z×2       | 4.7                    | 47                     | 50                                         | 0.1                                     |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | UMG9N  | TR   | DTC114E×2       | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | UMG5N  | TR   | DTC114Y×2       | 10                     | 47                     | 50                                         | 0.07                                    |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | UMG1N  | TR   | DTC124E×2       | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | UMG2N  | TR   | DTC144E×2       | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    |
|                                                                                                                       |       |  | UMG3N  | TR   | DTC143T×2       | 4.7                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | UMG4N  | TR   | DTC114T×2       | 10                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     |
| <br>SOT-25<br>(SMT5)<br>2928 size  | PNP×2 |  | FMA5A  | T148 | DTA123J×2       | 2.2                    | 47                     | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | FMA9A  | T148 | DTA114E×2       | 10                     | 10                     | -50                                        | -0.05                                   |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | FMA1A  | T148 | DTA124E×2       | 22                     | 22                     | -50                                        | -0.03                                   |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | FMA2A  | T148 | DTA144E×2       | 47                     | 47                     | -50                                        | -0.03                                   |
|                                                                                                                       |       |  | FMA3A  | T148 | DTA143T×2       | 4.7                    | —                      | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | FMA4A  | T148 | DTA114T×2       | 10                     | —                      | -50                                        | -0.1                                    |
|                                                                                                                       | NPN×2 |  | FMG9A  | T148 | DTC114E×2       | 10                     | 10                     | 50                                         | 0.05                                    |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | FMG1A  | T148 | DTC124E×2       | 22                     | 22                     | 50                                         | 0.03                                    |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | FMG2A  | T148 | DTC144E×2       | 47                     | 47                     | 50                                         | 0.03                                    |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | FMG3A  | T148 | DTC143T×2       | 4.7                    | —                      | 50                                         | 0.1                                     |
|                                                                                                                       |       |  | FMG4A  | T148 | DTC114T×2       | 10                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     |
|                                                                                                                       |       |                                                                                     | FMG6A  | T148 | DTC144T×2       | 47                     | —                      | 50                                         | 0.1                                     |

Note1: ピン配置については仕様書などをご確認ください。  
 Note2: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。



| 電源/ミュートング/ドライバ用 複合デジタルトランジスタ                                                                                          |                                |                                                                                   |               |      |                           |                        |                        |                                            |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| パッケージ                                                                                                                 | 構成                             | 等価回路図<br>(TOP View)                                                               | 品名            | 包装記号 | 構成トランジスタ<br>相当品           | R <sub>1</sub><br>(kΩ) | R <sub>2</sub><br>(kΩ) | V <sub>CC</sub> (V <sub>CE0</sub> )<br>(V) | I <sub>O</sub> (I <sub>C</sub> )<br>(A) |
| <br>SOT-563<br>(EMT6)<br>1616 size   | PNP+NPN<br>Power<br>Management |  | <b>EMD29</b>  | T2R  | DTB513Z<br>DTC114E        | 1<br>10                | 10<br>10               | -12<br>50                                  | -0.5<br>0.1                             |
| <br>SOT-363<br>(UMT6)<br>2021 size   | NPN×2<br>Muting                |  | <b>UMH33N</b> | TN   | DTC923TUB×2               | 2.2                    | —                      | 40<br>(V <sub>EBO</sub> )                  | 0.4                                     |
|                                                                                                                       |                                |                                                                                   | <b>UMH37N</b> | TN   | DTC914TUB×2               | 10                     | —                      | 40<br>(V <sub>EBO</sub> )                  | 0.4                                     |
| <br>SOT-457<br>(SMT6)<br>2928 size   | PNP+NPN<br>Power<br>Management |  | <b>IMD10A</b> | T108 | Exclusive Chip<br>DTC114T | 0.1<br>10              | 10<br>—                | -50<br>50                                  | -0.5<br>0.1                             |
|                                                                                                                       |                                |                                                                                   | <b>IMD16A</b> | T108 | Exclusive Chip<br>DTC115T | 2.2<br>100             | 22<br>—                | -50<br>50                                  | -0.5<br>0.1                             |
|                                                                                                                       | NPN×2<br>Muting                |  | <b>IMH23</b>  | T110 | DTC643T×2                 | 4.7                    | —                      | 20                                         | 0.6                                     |
|                                                                                                                       |                                |                                                                                   | <b>IMH21</b>  | T110 | DTC614T×2                 | 10                     | —                      | 20                                         | 0.6                                     |
| <br>SOT-457T<br>(TSMT6)<br>2928 size | NPN×2<br>Driver                |  | <b>QSH29</b>  | TR   | Exclusive Chip×2          | —                      | 10                     | 60±10                                      | 0.5                                     |

Note1: ピン配置については仕様書などをご確認ください。  
Note2: パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。





















## パッケージ

●外形寸法図(単位: mm)

|                                       |                                       |                                       |                                                |                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>DFN0604-3</b><br>(VML0604)<br>     | <b>DFN0806-3</b><br>(VML0806)<br>     | <b>DFN1006-3</b><br>(VML1006)<br>     | <b>DSN1006-3</b><br>(SMM1006)<br>              | <b>SOT-723</b><br>(VMT3)<br>                  |
| <b>SOT-416FL</b><br>(EMT3F)<br>       | <b>SOT-416</b><br>(EMT3)<br>          | <b>SOT-553</b><br>(EMT5)<br>          | <b>SOT-563</b><br>(EMT6)<br>                   | <b>SOT-323FL</b><br>(UMT3F)<br>               |
| <b>SOT-323</b><br>(UMT3)<br>          | <b>SOT-353</b><br>(UMT5)<br>          | <b>SOT-363</b><br>(UMT6)<br>          | <b>TO-263AB</b><br><b>SOT-23</b><br>(SST3)<br> | <b>TO-236</b><br><b>SOT-346</b><br>(SMT3)<br> |
| <b>SOT-25</b><br>(SMT5)<br>           | <b>SOT-457</b><br>(SMT6)<br>          | <b>SOT-323T</b><br>(TUMT3)<br>        | <b>SOT-353T</b><br>(TUMT5)<br>                 | <b>SOT-363T</b><br>(TUMT6)<br>                |
| <b>SOT-346T</b><br>(TSMT3)<br>        | <b>SOT-25T</b><br>(TSMT5)<br>         | <b>SOT-457T</b><br>(TSMT6)<br>        | <b>(TSMT8)</b><br>                             |                                               |
| <b>DFN1010-3</b><br>(DFN1010-3)<br>   | <b>DFN1010-3W</b><br>(DFN1010-3W)<br> | <b>DFN1212-3</b><br>(DFN1212-3)<br>   | <b>DFN1616-6</b><br>(DFN1616-6)<br>            |                                               |
| <b>DFN1616-6W</b><br>(DFN1616-6W)<br> | <b>DFN1616-7T</b><br>(HEML1616L7)<br> | <b>DFN2020-3S</b><br>(HUML2020L3)<br> | <b>DFN2020-8S</b><br>(HUML2020L8) Single<br>   |                                               |

Note1: パッケージの( )内はROHMパッケージを示します。  
 Note2: 寸法の詳細は、仕様書などでご確認ください。





●外形寸法図(単位: mm)

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DFN2020-8D</b><br>(HUML2020L8) Dual              | <b>(HSML3030L10)</b>                          | <b>DFN3333-9DC</b><br>(HSML3333L9)             | <b>(HSMT8)*1 Single</b>  |
| <b>(HSMT8)*2 Single</b>                             | <b>(HSMT8) Dual</b>                           | <b>TO-243</b><br><b>SOT-89</b><br>(MPT3)       | <b>SOP8</b><br>(SOP8)    |
| <b>HSOP8*1</b><br>(HSOP8) Single                    | <b>HSOP8*2</b><br>(HSOP8) Single             | <b>HSOP8</b><br>(HSOP8) Asymmetry Dual        |                                                                                                             |
| <b>HSOP8</b><br>(HSOP8) Symmetry Dual             | <b>HSOP8</b><br>(HSOP8) Drain Common Dual   | <b>DFN5060-8S</b><br>(DFN5060T8LSHAAE)      |                                                                                                             |
| <b>TO-261</b><br><b>SOT-223-3</b><br>(SOT-223-3)  | <b>TO-252*3</b><br><b>DPAK</b><br>(TO-252)  | <b>TO-252*4</b><br><b>DPAK</b><br>(TO-252)  |                                                                                                             |
| <b>TO-263S</b><br><b>D2PAK</b><br>(LPTS)          | <b>TO-263AB</b><br>(LPTL)                   | <b>TO-263AB</b><br>(TO-263AB-3LSHYAD)       |                                                                                                             |


Note1: \*1 Taping code: TB \*2 Taping code: TB1  
 Note2: \*3 Taping code: TL \*4 Taping code: TL1  
 Note3: パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。  
 Note4: 寸法の詳細は、仕様書などでご確認ください。

## パッケージ

## ●外形寸法図(単位: mm)

TO-220FP\*1  
(TO-220FM)TO-220FP\*2  
(TO-220FM)TO-220AB  
(TO-220AB)TO-247AD  
(TO-247)

(TO-3PF)




Note1: \*1 Packing code: — \*2 Packing code: C7 G  
 Note2: パッケージの( )内はROHM/パッケージを示します。  
 Note3: 寸法の詳細は、仕様書などをご確認ください。


# 形名の構成

## ・MOSFETの品名(基本形名)について


### 〈1 素子タイプ〉




### 〈1 素子タイプ〉




### 〈1 素子タイプ〉



### 〈2 素子タイプ〉



### 〈1 素子タイプ〉



Note: パッケージの ( )内はROHMパッケージを示します。

