

AC/DC コンバータ IC

# スイッチング MOSFET 内蔵 PWM タイプ DC/DC コンバータ IC

BM2P060NF-Z BM2P061NF-Z

## 概要

AC/DC 用 PWM 方式 DC/DC コンバータは、コンセントが存在する製品すべてに最適なシステムを供給します。本 IC は絶縁電源に対応しており、さまざまな形式の低消費電力コンバータを容易に設計可能です。スイッチング MOSFET を内蔵、電流検出抵抗を外付けにすることにより、自由度の高い電源設計を実現します。VCC 端子低電圧保護・過電圧保護を内蔵し、軽負荷時に周波数低減やバースト動作を行うことで、高効率を実現します。本 IC は、後述する様々な保護機能を有しています。

## 特長

- VCC 端子低電圧保護 (VCC UVLO)
- VCC 端子過電圧保護 (VCC OVP)
- VCC OVP 電圧設定可能
- PWM 方式カレントモード制御
- 周波数低減機能
- 軽負荷時バースト動作
- バースト電圧ヒステリシス設定可能
- 最小 ON 幅設定可能
- ソフトスタート機能
- FB 端子過負荷保護機能 (FB OLP)
- サイクルごとの過電流検出機能
- VH 電圧検出による過電流検出補正機能
- 急峻過電流保護機能
- Leading Edge Blanking 機能

## 重要特性

- 動作電源電圧範囲  
VCC 端子電圧: 11 V ~ 52 V  
DRAIN 端子電圧: 730 V (Max)
- スイッチング動作時電流:  
BM2P060NF-Z: 1400  $\mu$ A (Typ)  
BM2P061NF-Z: 1100  $\mu$ A (Typ)
- バースト動作時電流: 440  $\mu$ A (Typ)
- スイッチング周波数: 65 kHz (Typ)
- 動作温度範囲: -40 °C ~ +105 °C
- MOSFET ON 抵抗: BM2P060NF-Z: 0.70  $\Omega$  (Typ)  
BM2P061NF-Z: 1.00  $\Omega$  (Typ)

## パッケージ

SOP20A

W (Typ) x D (Typ) x H (Max)  
12.8 mm x 10.3 mm x 2.65 mm


## ラインアップ

Product Name	MOSFET ON 抵抗
BM2P060NF-Z	0.70 $\Omega$
BM2P061NF-Z	1.00 $\Omega$

## 用途

AC アダプタ、各種家電製品、モータ用電源

## 基本アプリケーション回路




○製品製造：シリコンを主材料とした半導体集積回路 ○耐放射線設計はしておりません

www.rohm.co.jp

© 2024 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

TSZ22111 • 14 • 001

## 端子配置図




## 端子説明

No	端子名	I/O	機能	ESD Diode	
				VCC	GND
1	OVPSEL	I	VCC OVP 電圧設定端子	-	○
2	FB	I/O	フィードバック端子	-	○
3	BURST	I	バースト設定端子	-	○
4	OFF	I	最小 ON 設定端子	-	○
5	VCC	I/O	電源入力端子	-	○
6	N.C.	-	接続無し (Note 1)	-	-
7	DRAIN	I/O	MOSFET ドレイン端子	-	○
8	DRAIN				
9	DRAIN				
10	DRAIN				
11	DRAIN				
12	DRAIN				
13	DRAIN				
14	DRAIN				
15	N.C.	-	接続無し (Note 1)	-	-
16	SOURCE	I/O	MOSFET ソース端子	-	○
17	N.C.	-	接続無し (Note 1)	-	-
18	GND	I/O	GND 端子	○	-
19	N.C.	-	接続無し (Note 1)	-	-
20	VH	I	起動端子	-	○

(Note 1) N.C.端子は必ず基板での端子をオープンとして、GNDなどへ接続しないでください。

## ブロック図



## 各ブロック動作説明

### 1 起動回路

本 IC は起動回路を内蔵しています。AC 入力電圧を印加すると整流後のコンデンサに電荷が蓄えられ、VH 端子に電圧が印加されます。このとき、起動回路を通して VCC 端子に電流を流し、VCC 端子電圧を充電します。VCC 端子電圧が上昇し、VCC UVLO が解除されると充電を停止します。

### 2 VCC 端子保護機能

本 IC は、VCC 端子に VCC UVLO、VCC OVP 及び VCC リチャージ機能が内蔵されています。

#### 2.1 VCC UVLO (Under Voltage Lockout)

電圧ヒステリシスを持つ自己復帰型のコンパレータです。VCC 端子電圧  $< V_{UVLO2}$  となると、IC は動作を停止します。また、VCC 端子電圧  $> V_{UVLO1}$  となると、動作を再開します。

#### 2.2 VCC OVP (Over Voltage Protection)

電圧ヒステリシスを持つ自己復帰型のコンパレータです。VCC 端子電圧  $> V_{OVP1X}$  となると、IC は動作を停止します。また、VCC 端子電圧  $< V_{OVP2X}$  となると、動作を再開します。 $V_{OVP1X}$  は  $V_{OVP1A}$ ,  $V_{OVP1B}$  を、 $V_{OVP2X}$  は  $V_{OVP2A}$ ,  $V_{OVP2B}$  を意味し、OVPSEL 端子で設定値を選択できます。

#### 2.3 VCC リチャージ機能

一度、VCC 端子電圧  $> V_{UVLO1}$  となり IC が起動してから、VCC 端子電圧  $< V_{CHG1}$  となると、VCC リチャージ機能が動作します。このとき、VH 端子から起動回路を通して VCC 端子をリチャージします。VCC 端子電圧  $> V_{CHG2}$  となると、リチャージを終了します。




Figure 1. Timing Chart of VCC UVLO, VCC OVP and VCC Recharge Function

- A: VH 端子へ電圧が印加され、VCC 端子電圧が上昇します。
- B: VCC 端子電圧  $> V_{UVLO1}$  となり、 $t_{STSETX}$  経過後にスイッチング動作を開始します。
- C: VCC 端子電圧  $< V_{CHG1}$  となると、VCC リチャージ機能により VH 端子から VCC 端子へリチャージを行います。
- D: VCC 端子電圧  $> V_{CHG2}$  となると、VCC リチャージ機能が停止します。
- E: VCC 端子電圧  $> V_{OVP1X}$  の状態が  $t_{PROT}$  の期間継続すると、VCC OVP 機能によりスイッチングが停止します。
- F: VCC 端子電圧  $< V_{OVP2X}$  となると、スイッチングが再開します。
- G: VCC 端子電圧  $< V_{CHG1}$  となると、VCC リチャージ機能が動作します。
- H: VCC 端子電圧  $> V_{CHG2}$  となると、VCC リチャージ機能が停止します。G, H の動作により、VCC 端子電圧を一定範囲の電圧に保持します。
- I: VCC 端子電圧  $< V_{CHG1}$  となると、VCC リチャージ機能が動作します。しかし、VH 端子電圧が低下したため、VCC 端子へ電流供給されず、VCC 端子電圧は低下を続けます。
- J: VCC 端子電圧  $< V_{UVLO2}$  となると、VCC UVLO が動作します。
- K: VH 端子へ電圧が印加され、IC の動作が再開します。

## 各ブロック動作説明 — 続き

## 3 DC/DC ドライバ部

本 IC はカレントモード PWM 制御を行い、以下の特長を有しています。

- 内部発振器により、スイッチング周波数は  $f_{SW2} \sim f_{SW1}$  の範囲で動作します。ランダムな変動周期の周波数ホッピング機能を内蔵しています。スイッチング周波数が  $\pm 6\%$  に振れることで、低 EMI を実現します。
- FB 端子電圧に応じた SOURCE 端子電圧でピーク電流を検出して、ON 幅を制御します。SOURCE 端子電圧は FB 端子電圧の  $1/AV_G$  の電圧に制御されます。
- 最大デューティは  $D_{MAX}$  に固定されています。
- カレントモード制御では、デューティサイクルが 50 % を超えるとサブハーモニック発振を起こす場合があります。この対策としてスロープ補償回路を内蔵しています。
- 軽負荷時低消費電力を実現するために、バースト動作回路と周波数低減回路を内蔵しています。
- FB 端子は、内部電源に  $R_{FB}$  でブルアップされています。
- 二次側出力電力により、FB 端子電圧が変化します。これをモニタし、スイッチング動作状態を切り替えていきます。

## 3.1 FB 端子電圧によるスイッチング周波数の遷移

mode a 及び mode b を繰り返し遷移することでバースト動作となります。

本 IC は、バースト電圧ヒステリシスを BURST 端子で設定可能です。

$V_{BST^*}$  は  $V_{BST1} \sim V_{BST8}$  の値を意味し、BURST 端子で設定値を選択できます。

BURST 端子による設定については、3.7 を参照してください。

軽負荷時には FB 端子電圧 < バースト停止電圧になるとスイッチング動作を停止します。バースト停止後、FB 端子電圧 > バースト解除電圧になるとスイッチング動作を再開します。

mode c では FB 端子電圧の上昇に伴い周波数が  $f_{SW2}$  から  $f_{SW1}$  まで上昇します。

- |         |         |                      |
|---------|---------|----------------------|
| mode a: | バースト動作  | (間欠動作をします。)          |
| mode b: | 周波数固定動作 | ( $f_{SW2}$ で動作します。) |
| mode c: | 周波数低減動作 | (周波数を変化させます。)        |
| mode d: | 周波数固定動作 | ( $f_{SW1}$ で動作します。) |




Figure 2. State Transition of Switching Frequency

## 3. DC/DC ドライバ部 — 続き

## 3.2 FB 端子電圧による SOURCE 端子電圧の遷移

本 IC は、以下の動作を行います。

$V_{OCP}$  は  $V_{OCP1} \sim V_{OCP8}$  の値を意味し、VH 電圧に応じた設定値が選択されます。

この VH 電圧に応じた設定については、3.5.1 を参照してください。

$V_{BST}$  は  $V_{BST1} \sim V_{BST8}$  の値を意味し、BURST 端子で設定値を選択できます。

BURST 端子による設定については、3.7 を参照してください。

- mode A: バースト動作
- mode B: 通常負荷動作
- mode C: 過負荷動作

(FB 端子電圧に応じて、SOURCE 端子電圧が変化します。)

(SOURCE 端子のピーク電圧が  $V_{OCP}$  で制限されます。)

この状態が  $t_{FBOLP1}$  間継続すると FB OLP により停止します。)




Figure 3. State Transition of SOURCE Pin Voltage by FB Pin Voltage

## 3.3 ソフトスタート機能

この機能は、起動時に過度な電圧上昇、電流上昇が起こらないように、過電流保護電圧を制限します。

過電流保護電圧を時間とともに変化させることで、ソフトスタート動作を実現します。





Figure 4. Soft Start Function

## 3. DC/DC ドライバ部 — 続き

## 3.4 FB 端子過負荷保護機能 (FB OLP)

本 IC は、FB 端子電圧  $> V_{FBOLP1}$  の状態が  $t_{FBOLP1}$  の間継続すると、スイッチングを停止します。  
 $t_{FBOLP1}$  中に FB 端子電圧  $< V_{FBOLP2}$  になると、検出タイマ  $t_{FBOLP1}$  は解除されます。  
スイッチング停止すると、 $t_{FBOLP2}$  経過後にソフトスタートで再起動を行います。



## 3. DC/DC ドライバ部 — 続き

## 3.5 SOURCE 端子保護機能

本 IC の SOURCE 端子にはサイクル毎の過電流保護機能及び急峻過電流保護機能が内蔵されています。

Table 1. Operation Status of SOURCE Pin Protection Functions

機能	保護動作時の電源状態	検出電圧	保護動作
過電流保護	最大負荷を超える状態 (出力電圧低下)	SOURCE 端子ピーク電圧 > $V_{OCP}$ ( $V_{OCP}$ : $V_{OCP1} \sim V_{OCP8}$ から設定されます)	パルスごとの ターン OFF
急峻過電流保護	連続モード動作により SOURCE 端子電圧が増加した状態	SOURCE 端子ピーク電圧 > $V_{DOC}$ 2 発連続で検出時に動作 ( $V_{DOC}$ : $V_{DOC1} \sim V_{DOC8}$ から設定されます)	$t_{DOC}$ の期間、 スイッチング停止

## 3.5.1 過電流保護機能 (OCP)

本 IC は、スイッチングサイクルごとの OCP (過電流保護) 機能を内蔵しています。

SOURCE 端子ピーク電圧 >  $V_{OCP1} \sim V_{OCP8}$  になると、MOSFET をターン OFF します。

過電流保護には入力電圧補正機能が内蔵されており、VH 端子電圧を検出し、Table 2 のように OCP 電圧を  $V_{OCP1} \sim V_{OCP8}$  の範囲で切り替えます。

この機能により、過負荷保護電力の入力電圧依存性を補正します。

この時、最大電力は Figure 7 のような特性となります。

Table 2. OCP Voltage by VH Voltage Detection

VH Voltage[V]	OCP Symbol	OCP[V] (Typ)
~ 85	$V_{OCP1}$	0.680
85 ~ 127	$V_{OCP2}$	0.670
127 ~ 170	$V_{OCP3}$	0.640
170 ~ 212	$V_{OCP4}$	0.615
212 ~ 255	$V_{OCP5}$	0.600
255 ~ 297	$V_{OCP6}$	0.590
297 ~ 339	$V_{OCP7}$	0.580
339 ~	$V_{OCP8}$	0.570





Figure 6. OCP Voltage vs VH Voltage

Figure 7<sup>(Note 2)</sup>. Sample of Maximum Power

( $L_p = 255 \mu H$ ,  $R_s = 0.29 \Omega$ )

(Note 2) Figure 7 は参考値であり、外部条件に応じて変化します。

## 3.5 SOURCE 端子保護機能 ー 続き

## 3.5.2 急峻過電流保護機能

本 IC には急峻 OCP 機能を内蔵しています。SOURCE 端子電圧が 2 回連続で  $V_{DOC}$  を超えた場合に、 $t_{DOC}$  間パルス動作を停止します。




Figure 8. Dynamic OCP Timing Chart

## 3.5.3 Leading Edge Blanking 機能

通常、スイッチング用 MOSFET のターンオン時に、各容量成分や駆動電流などでサージ電流が発生します。このとき、一時的に SOURCE 端子電圧が上昇するため、過電流保護機能が誤検出する可能性があります。この誤検出防止用に Leading Edge Blanking 機能が内蔵されています。この機能は、DRAIN 端子電圧が H → L に切り替わってから  $t_{LEB}$  の間、SOURCE 端子電圧の検出機能を停止します。

## 3.6 OFF 端子による最小 ON 幅切替え機能

最小 ON 幅は、OFF 端子の外部抵抗値により切り替えることが可能です。

VCC UVLO 解除から  $t_{STSET2}$  経過後に OFF 端子の外付け抵抗値を検出し、下記のように最小 ON 幅を設定します。外部抵抗検出後、OFF 端子は L 固定されます。

VCC UVLO 検出により最小 ON 幅設定はリセットされます。

なお、OCP 検出時は最小 ON 幅を  $t_{MIN4}$  に切り替えます。

Table 3. Minimum ON Setting Width

$R_1$ (kΩ)	Minimum ON Width Symbol
OPEN	$t_{MIN1}$
180	$t_{MIN2}$
47 or less	$t_{MIN3}$




Figure 9. OFF Setting Circuit

### 3. DC/DC ドライバ部 一 続き

#### 3.7 BURST 端子によるバースト電圧切替え機能

バースト電圧は、BURST 端子の外部抵抗値により切り替えることが可能です。

VCC UVLO 解除から  $t_{STSET1}$  経過後に BURST 端子の外付け抵抗値を検出し、下記のようにバースト電圧を設定します。外部抵抗検出後、BURST 端子は L 固定されます。

VCC UVLO 検出によりバースト電圧設定はリセットされます。

Table 4. BURST Voltage Setting

$R_2$ (kΩ)	BURST Detection Voltage Symbol	BURST Release Voltage Symbol
OPEN	$V_{BST1}$	$V_{BST2}$
180	$V_{BST3}$	$V_{BST4}$
47	$V_{BST5}$	$V_{BST6}$
GND	$V_{BST7}$	$V_{BST8}$




Figure 10. BURST Setting Circuit

#### 4 OVPSEL 端子 VCC OVP 電圧切替え機能

VCC OVP 電圧は、OVPSEL 端子の状態により切り替えることが可能です。

VCC UVLO 解除から  $t_{STSET3}$  経過後に OVPSEL 端子状態を検出し、下記のように VCC OVP 電圧を設定します。

OVPSEL 端子状態検出後、OVPSEL 端子は L 固定されます。

VCC UVLO 検出により、VCC OVP 電圧設定はリセットされます。

OVPSEL 端子は IC 内部で  $R_{OVPSEL}$  にプルアップされています。

Table 5. VCC OVP Voltage Setting

OVPSEL Pin Condition	VCC OVP Detection Voltage Symbol	VCC OVP Release Voltage Symbol
$V_{OVPSEL}$ or more	$V_{OVP1A}$	$V_{OVP2A}$
$V_{OVPSEL}$ or less	$V_{OVP1B}$	$V_{OVP2B}$

## 保護機能の動作モード

各保護機能の動作モードを Table 6 に示します。

Table 6. Operation Modes of Protection Functions

	VCC UVLO	VCC OVP <sup>(Note 3)</sup>	急峻 OCP
検出条件	VCC 端子電圧 $< V_{UVLO2}$ (電圧下降時)	VCC 端子電圧 $> V_{OVP1X}$ (電圧上昇時)	SOURCE 端子電圧 $> V_{DOC}$
解除条件	VCC 端子電圧 $> V_{UVLO1}$ (電圧上昇時)	VCC 端子電圧 $< V_{OVP2X}$ (電圧下降時)	$t_{DOC}$ 経過後解除
検出タイマ (リセット条件)	—	$t_{PROT}$ (VCC 端子電圧 $< V_{OVP2X}$ )	2 パルス連続検出時
自動復帰 or ラッチ	自動復帰	自動復帰	自動復帰

	FB OLP	TSD (過熱保護)
検出条件	FB 端子電圧 $> V_{FBOLP1}$ (電圧上昇時)	$T_j > T_{TSD1}$ (温度上昇時)
解除条件	$t_{FBOLP2}$ の期間経過	$T_j < T_{TSD2}$ (温度下降時)
検出タイマ (リセット条件)	$t_{FBOLP1}$ (FB 端子電圧 $< V_{FBOLP2}$ )	$t_{PROT}$ ( $T_j < T_{TSD2}$ )
自動復帰 or ラッチ	自動復帰	自動復帰

(Note 3) X は OVPSEL 端子により設定されます(X = A, B)。

## 絶対最大定格

項目	記号	定格	単位	条件
最大印加電圧 1	V <sub>MAX1</sub>	-0.3 ~ +650	V	DRAIN
		730	V	DRAIN (tpulse < 10 $\mu$ s) <sup>(Note 4)</sup>
最大印加電圧 2	V <sub>MAX2</sub>	-0.3 ~ +6.5	V	SOURCE, FB, OFF, BURST, OVPSEL
最大印加電圧 3	V <sub>MAX3</sub>	-0.3 ~ +62.0	V	VCC
最大印加電圧 4	V <sub>MAX4</sub>	-0.3 ~ +650.0	V	VH
ドレイン電流 1 (パルス)	I <sub>DP1</sub>	21	A	P <sub>w</sub> = 10 $\mu$ s, Duty cycle = 1 % (BM2P060NF-Z)
ドレイン電流 2 (パルス)	I <sub>DP2</sub>	12	A	P <sub>w</sub> = 10 $\mu$ s, Duty cycle = 1 % (BM2P061NF-Z)
許容損失	P <sub>d</sub>	2.30	W	(Note 5)
最高接合部温度	T <sub>jmax</sub>	150	°C	
保存温度範囲	T <sub>stg</sub>	-55 ~ +150	°C	

**注意 1**：印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど物理的な安全対策を施してくださいようご検討をお願いします。

**注意 2**：最高接合部温度を超えるようご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。最高接合部温度を超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用するなど、最高接合部温度を超えないよう許容損失にご配慮ください。

(Note 4) Duty は 1 % 未満です。

(Note 5) IC 単体実装時。Ta = 25 °C 以上で使用する時は 18.3 mW / °C で減じる。

## 熱損失

次の条件内で IC が動作するように、熱設計を行ってください。

(下記の温度は保証値のため、必ずマージンを考慮してください。)

1. 周囲温度 Ta が 105 °C 以下であること。
2. IC の損失が許容損失 P<sub>d</sub> 以下であること。

熱軽減特性は次の通りです。(IC 単体実装時)




Figure 11. SOP20A Thermal Dissipation Characteristic

## 推奨動作条件

項目	記号	最小	標準	最大	単位
VCC 端子電源電圧範囲	V <sub>CC</sub>	11	-	52	V
VH 端子電源電圧範囲	V <sub>H</sub>	-	-	450	V
VCC 端子コンデンサ	C <sub>VCC</sub>	4.7	-	-	μF
VH 端子抵抗	R <sub>VH</sub>	-	-	4.7	kΩ
動作温度	T <sub>opr</sub>	-40	-	+105	°C

電気的特性 MOSFET 部 (特に指定の無い限り  $T_j = 25^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 15\text{ V}$ )

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
ドレイン電圧	V <sub>DS</sub>	650	-	-	V	$I_D = 1\text{ mA}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$
		730	-	-	V	$I_D = 1\text{ mA}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$ $t_{pulse} < 10\text{ }μ\text{s}$ <sup>(Note 6)</sup>
ドレイン漏れ電流	I <sub>DSS</sub>	-	-	100	μA	$V_{DS} = 650\text{ V}$ , $V_{GS} = 0\text{ V}$
ON 抵抗 1	R <sub>DS(ON)1</sub>	-	0.70	0.86	Ω	BM2P060NF-Z
ON 抵抗 2	R <sub>DS(ON)2</sub>	-	1.00	1.35	Ω	BM2P061NF-Z

(Note 6) Duty は 1 % 未満です。

電気的特性 起動 VH 部 (特に指定のない限り  $T_j = 25^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 15\text{ V}$ )

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
起動電流	I <sub>START1</sub>	8	15	25	mA	VH = 100 V, VCC = 10 V
VH 端子 OFF 電流	I <sub>START2</sub>	5	12	20	μA	VH = 100 V, VCC = 15 V

電気的特性 コントロール IC 部 (特に指定のない限り  $T_j = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 15\text{ V}$ )

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
スイッチング動作時電流 1A	I <sub>ON1A</sub>	900	1400	2000	μA	BM2P060NF-Z FB = 3.0 V <sup>(Note 7)</sup>
スイッチング動作時電流 1B	I <sub>ON1B</sub>	500	1100	1700	μA	BM2P061NF-Z FB = 3.0 V <sup>(Note 7)</sup>
バースト動作時電流	I <sub>ON2</sub>	290	440	590	μA	FB = 0.2 V <sup>(Note 7)</sup>
VCC UVLO 解除電圧	V <sub>UVLO1</sub>	13.0	14.0	15.0	V	VCC 上昇時 <sup>(Note 7)</sup>
VCC UVLO 検出電圧	V <sub>UVLO2</sub>	8.2	9.0	9.8	V	VCC 下降時 <sup>(Note 7)</sup>
VCC UVLO ヒステリシス	V <sub>UVLO3</sub>	-	5.0	-	V	$V_{UVLO3} = V_{UVLO1} - V_{UVLO2}$ (Note 7)
VCC OVP 検出電圧 A	V <sub>OVP1A</sub>	52.0	55.0	58.0	V	VCC 上昇時 <sup>(Note 7)</sup> OVPSEL: OPEN
VCC OVP 検出電圧 B	V <sub>OVP1B</sub>	26.0	27.5	29.0	V	VCC 上昇時 <sup>(Note 7)</sup> OVPSEL: GND
VCC OVP 解除電圧 A	V <sub>OVP2A</sub>	48.0	51.0	54.0	V	VCC 下降時 <sup>(Note 7)</sup> OVPSEL: OPEN
VCC OVP 解除電圧 B	V <sub>OVP2B</sub>	22.0	23.5	25.0	V	VCC 下降時 <sup>(Note 7)</sup> OVPSEL: GND
VCC OVP ヒステリシス	V <sub>OVP3</sub>	-	4	-	V	$V_{OVP3} = V_{OVP1} - V_{OVP2}$ (Note 7)
VCC リチャージ開始電圧	V <sub>CHG1</sub>	9	10	11	V	(Note 7)
VCC リチャージ停止電圧	V <sub>CHG2</sub>	11	12	13	V	(Note 7)
保護マスク時間	t <sub>PROT</sub>	-	100	-	μs	
サーマルシャットダウン温度 1	T <sub>TSD1</sub>	150	-	-	°C	
サーマルシャットダウン温度 2	T <sub>TSD2</sub>	-	T <sub>TSD1</sub> - 25	-	°C	

(Note 7)  $T_j = 25^\circ\text{C}$  保証です。

電気的特性 コントロール IC 部 (特に指定のない限り  $T_j = -40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$ ,  $V_{cc} = 15\text{ V}$ ) — 続き

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
<b>DC/DC ドライバ部</b>						
スイッチング周波数 1	$f_{sw1}$	60	65	70	kHz	(Note 7)
スイッチング周波数 2	$f_{sw2}$	20	25	30	kHz	
周波数変動幅	$f_{DEL}$	-	4	-	kHz	$FB = 3.0\text{ V}$
電圧ゲイン (FB /SOURCE)	$AV_G$	-	5	-	V/V	
最大デューティ	$D_{MAX}$	67	75	83	%	(Note 7)
FB 端子バースト電圧 1	$V_{BST1}$	0.20	0.30	0.40	V	FB 下降時 BURST: OPEN
FB 端子バースト電圧 2	$V_{BST2}$	-	0.35	-	V	FB 上昇時 BURST: OPEN
FB 端子バースト電圧 3	$V_{BST3}$	0.20	0.30	0.40	V	FB 下降時 BURST: 180 k $\Omega$
FB 端子バースト電圧 4	$V_{BST4}$	-	0.40	-	V	FB 上昇時 BURST: 180 k $\Omega$
FB 端子バースト電圧 5	$V_{BST5}$	0.20	0.30	0.40	V	FB 下降時 BURST: 47 k $\Omega$
FB 端子バースト電圧 6	$V_{BST6}$	-	0.50	-	V	FB 上昇時 BURST: 47 k $\Omega$
FB 端子バースト電圧 7	$V_{BST7}$	0.20	0.30	0.40	V	FB 下降時 BURST: GND
FB 端子バースト電圧 8	$V_{BST8}$	-	0.60	-	V	FB 上昇時 BURST: GND
周波数低減開始 FB 端子電圧	$V_{FBsw1}$	0.75	0.90	1.05	V	(Note 7)
周波数低減終了 FB 端子電圧	$V_{FBsw2}$	1.15	1.30	1.45	V	(Note 7)
Leading Edge Blanking 時間	$t_{LEB}$	-	0.25	-	$\mu\text{s}$	
SOURCE 端子プルアップ抵抗	$R_{SOCE}$	1.4	2.0	2.6	M $\Omega$	通常動作時 (Note 7)
FB 端子プルアップ抵抗	$R_{FB}$	24	30	36	k $\Omega$	(Note 7)
最小 ON 幅 1	$t_{MIN1}$	0.50	0.70	0.90	$\mu\text{s}$	OFF: OPEN (Note 7)
最小 ON 幅 2	$t_{MIN2}$	0.95	1.20	1.45	$\mu\text{s}$	OFF: 180 k $\Omega$ (Note 7)
最小 ON 幅 3	$t_{MIN3}$	1.45	1.75	2.05	$\mu\text{s}$	OFF: 47 k $\Omega$ 以下 (Note 7)
最小 ON 幅 4	$t_{MIN4}$	-	0.50	-	$\mu\text{s}$	OCP 検知時
<b>DC/DC ドライバ部 (SOURCE 端子過電流保護機能)</b>						
SOURCE 端子過電流保護電圧 1	$V_{OCP1}$	0.645	0.680	0.715	V	$VH < 85\text{ V}$
SOURCE 端子過電流保護電圧 2	$V_{OCP2}$	0.635	0.670	0.705	V	$85\text{ V} < VH < 127\text{ V}$
SOURCE 端子過電流保護電圧 3	$V_{OCP3}$	0.605	0.640	0.675	V	$127\text{ V} < VH < 170\text{ V}$
SOURCE 端子過電流保護電圧 4	$V_{OCP4}$	0.580	0.615	0.640	V	$170\text{ V} < VH < 212\text{ V}$
SOURCE 端子過電流保護電圧 5	$V_{OCP5}$	0.565	0.600	0.635	V	$212\text{ V} < VH < 255\text{ V}$
SOURCE 端子過電流保護電圧 6	$V_{OCP6}$	0.555	0.590	0.625	V	$255\text{ V} < VH < 297\text{ V}$
SOURCE 端子過電流保護電圧 7	$V_{OCP7}$	0.545	0.580	0.615	V	$297\text{ V} < VH < 339\text{ V}$
SOURCE 端子過電流保護電圧 8	$V_{OCP8}$	0.535	0.570	0.605	V	$VH > 339\text{ V}$
SOURCE 端子急峻過電流保護電圧 1	$V_{DOC1}$	0.934	1.005	1.076	V	$VH < 85\text{ V}$
SOURCE 端子急峻過電流保護電圧 2	$V_{DOC2}$	0.920	0.990	1.060	V	$85\text{ V} < VH < 127\text{ V}$
SOURCE 端子急峻過電流保護電圧 3	$V_{DOC3}$	0.886	0.953	1.020	V	$127\text{ V} < VH < 170\text{ V}$
SOURCE 端子急峻過電流保護電圧 4	$V_{DOC4}$	0.858	0.923	0.988	V	$170\text{ V} < VH < 212\text{ V}$
SOURCE 端子急峻過電流保護電圧 5	$V_{DOC5}$	0.837	0.900	0.963	V	$212\text{ V} < VH < 255\text{ V}$
SOURCE 端子急峻過電流保護電圧 6	$V_{DOC6}$	0.823	0.885	0.947	V	$255\text{ V} < VH < 297\text{ V}$
SOURCE 端子急峻過電流保護電圧 7	$V_{DOC7}$	0.809	0.870	0.931	V	$297\text{ V} < VH < 339\text{ V}$
SOURCE 端子急峻過電流保護電圧 8	$V_{DOC8}$	0.795	0.855	0.915	V	$VH > 339\text{ V}$
SOURCE 端子急峻過電流保護停止時間	$t_{DOC}$	100	160	220	$\mu\text{s}$	(Note 7)

(Note 7)  $T_j = 25^{\circ}\text{C}$  保証です。

電気的特性 コントロール IC 部 (特に指定のない限り  $T_j = -40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$ ,  $V_{cc} = 15\text{ V}$ ) — 続き

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
<b>DC/DC ドライバ部 (ソフトスタート機能)</b>						
ソフトスタート時間 1	$t_{ss1}$	1.79	2.56	3.33	ms	
ソフトスタート時間 2	$t_{ss2}$	7.17	10.24	13.31	ms	
<b>DC/DC ドライバ部 (FB 端子過負荷保護機能)</b>						
FB OLP 検出電圧	$V_{FBOLP1}$	3.9	4.2	4.5	V	
FB OLP 解除電圧	$V_{FBOLP2}$	-	4.0	-	V	
FB OLP 検出タイマ	$t_{FBOLP1}$	60	82	104	ms	(Note 7)
FB OLP 停止タイマ	$t_{FBOLP2}$	484	656	828	ms	(Note 7)
<b>BURST 端子設定部</b>						
BURST 端子プルアップ抵抗	$R_{BURST}$	150	200	250	k $\Omega$	(Note 7)
起動時 BURST 端子外部抵抗検出時間	$t_{STSET1}$	160	320	480	$\mu\text{s}$	(Note 7)
<b>OFF 端子設定部</b>						
OFF 端子プルアップ抵抗	$R_{OFF}$	150	200	250	k $\Omega$	(Note 7)
起動時 OFF 端子外部抵抗検出時間	$t_{STSET2}$	160	320	480	$\mu\text{s}$	(Note 7)
<b>OVPSEL 端子設定部</b>						
VCC OVP 切替電圧	$V_{OVPSEL}$	0.4	0.5	0.6	V	
OVPSEL 端子プルアップ抵抗	$R_{OVPSEL}$	19.4	25.9	32.3	k $\Omega$	(Note 7)
起動時 OVPSEL 端子外部抵抗検出時間	$t_{STSET3}$	160	320	480	$\mu\text{s}$	(Note 7)

(Note 7)  $T_j = 25^{\circ}\text{C}$  保証です。

## 应用回路例

フライバック回路例を Figure 12 に示します。

DRAIN 電圧はターン OFF 時にリングなどで高電圧が発生しますので、ご注意をお願いします。

本 IC では、730 V まで動作可能となっています。




Figure 12. Flyback Application Diagram




Figure 13. DRAIN Pin Ringing Waveform

## 特性データ（参考データ）




Figure 14. Current at Switching Operation 1A vs Temperature




Figure 15. Current at Burst Operation vs Temperature




Figure 16. VCC UVLO Release Voltage vs Temperature




Figure 17. VCC UVLO Detection Voltage vs Temperature

## 特性データ（参考データ） — 続き




Figure 18. VCC OVP Detection Voltage A vs Temperature




Figure 19. VCC OVP Release Voltage A vs Temperature




Figure 20. VCC Recharge Start Voltage vs Temperature




Figure 21. VCC Recharge Stop Voltage vs Temperature

## 特性データ（参考データ） — 続き




Figure 22. Switching Frequency 1 vs Temperature




Figure 23. FB Pin Burst Voltage 5 vs Temperature




Figure 24. FB Pin Pull up Resistor vs Temperature




Figure 25. Minimum ON Width 2 vs Temperature

## 特性データ（参考データ） — 続き




Figure 26. SOURCE Pin OCP Voltage 5 vs Temperature





Figure 27. FB OLP Detection Timer vs Temperature

## 入出力等価回路図



(Note) N.C.端子は必ず基板での端子をオープンとして、GNDなどへ接続しないでください。

## 使用上の注意

### 1. 電源の逆接続について

電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れるなどの対策を施してください。

### 2. 電源ラインについて

基板パターンの設計においては、電源ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。グラウンドラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。また、LSI のすべての電源端子について電源ーグラウンド端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量低下が起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。

### 3. グラウンド電位について

グラウンド端子の電位はいかなる動作状態においても、最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド端子以外のすべての端子がグラウンド以下の電圧にならないようにしてください。

### 4. グラウンド配線パターンについて

小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

### 5. 推奨動作条件について

推奨動作条件で規定される範囲で IC の機能・動作を保証します。また、特性値は電気的特性で規定される各項目の条件下においてのみ保証されます。

### 6. ラッシュカレントについて

IC 内部論理回路は、電源投入時に論理不定状態で、瞬間にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カッピング容量や電源、グラウンドパターン配線の幅、引き回しに注意してください。

### 7. セット基板での検査について

セット基板での検査時に、インピーダンスの低い端子にコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

### 8. 端子間ショートと誤装着について

プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けた場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源及びグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

### 9. 未使用の入力端子の処理について

CMOS トランジスタの入力は非常にインピーダンスが高く、入力端子をオープンにすることで論理不定の状態になります。これにより内部の論理ゲートの p チャネル、n チャネルトランジスタが導通状態となり、不要な電源電流が流れます。また 論理不定により、想定外の動作をすることがあります。よって、未使用の端子は特に仕様書上でうたわれていない限り、適切な電源、もしくはグラウンドに接続するようにしてください。

## 使用上の注意 一 続き

## 10. 各入力端子について

本 IC は、各素子間に素子分離のための P+アイソレーションと、P 基板を有しています。

この P 層と各素子の N 層とで P-N 接合が形成され、各種の寄生素子が構成されます。

例えば、下図のように、抵抗とトランジスタが端子と接続されている場合、

○抵抗では、GND > (端子 A)の時、トランジスタ(NPN)では GND > (端子 B)の時、P-N 接合が寄生ダイオードとして動作します。

○また、トランジスタ(NPN)では、GND > (端子 B)の時、前述の寄生ダイオードと近接する他の素子の N 層によって寄生の NPN トランジスタが動作します。

IC の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的にできます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因ともなり得ます。したがって、入出力端子に GND(P 基板)より低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分に注意してください。アプリケーションにおいて電源端子と各端子電圧が逆になった場合、内部回路または素子を損傷する可能性があります。例えば、外付けコンデンサに電荷がチャージされた状態で、電源端子が GND にショートされた場合などです。また、電源端子直列に逆流防止のダイオードもしくは各端子と電源端子間にバイパスのダイオードを挿入することを推奨します。




Figure 28. IC 構造例

## 11. セラミック・コンデンサの特性変動について

外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮のうえ、定数を決定してください。


## 12. 温度保護回路について

IC を熱破壊から防ぐための温度保護回路を内蔵しております。最高接合部温度内でご使用いただきますが、万が一最高接合部温度を超えた状態が継続すると、温度保護回路が動作し出力パワー素子が OFF します。その後チップ温度  $T_j$  が低下すると回路は自動で復帰します。なお、温度保護回路は絶対最大定格を超えた状態での動作となりますので、温度保護回路を使用したセット設計などは、絶対に避けてください。

## 13. 過電流保護回路について

出力には電流能力に応じた過電流保護回路が内部に内蔵されているため、負荷ショート時には IC 破壊を防止しますが、この保護回路は突発的な事故による破壊防止に有効なもので、連続的な保護回路動作、過渡時でのご使用に対応するものではありません。


## 発注形名情報



## ラインアップ

Part Number Marking	MOSFET $R_{ON}$	Package	Orderable Part Number
BM2P060NF	0.70 $\Omega$	SOP20A	BM2P060NF-ZE2
BM2P061NF	1.00 $\Omega$		BM2P061NF-ZE2


## 標印図



## 外形寸法図と包装・フォーミング仕様

Package Name

SOP20A




(UNIT : mm)

PKG : SOP20A  
Drawing No. EX001-0095

## &lt;包装形態、包装数量、包装方向&gt;

包装形態	エンボステーピング
包装数量	1500pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに、製品の1番ピンが左上にくる方向。)



## 改訂履歴

日付	版	変更内容
2025.03.18	001	新規作成

# ご注意

## ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。したがいまして、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器<sup>(Note 1)</sup>、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	III類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
  - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
  - ②冗長回路等を設けて单一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておりません。したがいまして、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
  - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
  - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
  - ③潮風、Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub> 等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
  - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
  - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
  - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
  - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用される場合は除く。ただし、残渣については十分に確認をお願いします。)又は、はんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合
  - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておりません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されると、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

## 実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせて頂きます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。  
その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

## 応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがいまして、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

## 静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。(人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等)

## 保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
  - ①潮風、Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>等の腐食性ガスの多い場所での保管
  - ②推奨温度、湿度以外での保管
  - ③直射日光や結露する場所での保管
  - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱いください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

## 製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに2次元バーコードが印字されていますが、2次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

## 製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

## 外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

## 知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等（ソフトウェア含む）との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権 その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

## その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

**一般的な注意事項**

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。